



BX 4-22 ACCU-SCHIETHAMER

Slimmere bevestiging

Voor het bevestigen van kabels, leidingen, metalstuds en lichte materialen aan beton, staal en metselwerk

Voordelen van de BX 4-22 Accu-Schiethamer

- Voor elektriciens:** ons nieuwe accu-schiethamer met opties voor langere nagels is een sneller en betrouwbaarder alternatief voor boren en verankeren (ook voor draadeinden), waardoor je tijd bespaart bij elke bevestiging
- Voor professionals in de afbouw:** Met onze nieuwste generatie accu-schiethamer kunt u metalstuds plaatsen zonder lawaai, met minder terugslag en zonder onderhoud. Dit betekent geen extra kosten voor bevestigingen met gas aangedreven schiethamers. Dit brengt innovatie en productiviteit op uw project.

- Consistentere bevestigingskwaliteit:** de mechanische aandrijving zorgt voor een snelle en betrouwbaardere bevestiging met een betere inplanting als resultaat. Dat alles zonder het lawaai, de terugslag, het onderhoud en de kosten van bevestigingen met gasschiethamers
- Ongeëvenaarde accukracht:** schiet tot 1000 nagels per uur dankzij de revolutionaire Nuron-accu's en de efficiëntere koolborstelloze motor
- Meer slimme functies:** indicator voor bijvullen van nagels, automatisch opstarten van gereedschap bij oppakken en actieve troubleshooting via de ON!Track-app om stilstand op locatie te verminderen
- Grotere flexibiliteit en bereikbaarheid:** Het schuine en afneembare magazijn verbetert de bereikbaarheid op elk project. Met het ergonomisch design en lagere terugslag kun je comfortabeler werken wanneer je vele bevestigingen per dag moet schieten

Oplossingen voor gipsplaatssystemen en elektrische installaties

Of het nu gaat om een snelle en conforme bevestiging van kabels, leidingen en kabelgoten of om oplossingen voor metalstud constructies. Wij hebben de juiste keuze aan innovatieve oplossingen voor uw toepassing:

**Goed uitgerust voor
afbouwprojecten**

[hilti.to/bx4-dry-nl](#)

**Versterk je elektrische
installatieprojecten**

[hilti.to/bx4-eel-nl](#)

Gereedschap op accu's

BX 4-22 01 M30 ME
Voor het installeren van kabels, leidingen en draadeinden in beton, staal en metselwerk

BX 4-22 01 M30L IF
Voor het bevestigen van metalstuds en lichte materialen aan beton, staal en metselwerk

Accugestuurde Nuron schiethamer voor spijkers met een lengte van 14 – 45 mm

BX 4-22 01 M30 ME	2374189	BX 4-22 01 M30L IF	2374484
-------------------	---------	--------------------	---------

Bevestigingsgeleider

Bevestigingsgeleider
Optimaal voor het bevestigen van metalstuds

Bevestigingsgeleider
Ideaal voor kabelklemmen, kabelhouders en andere plastic elementen

Bevestigingsgeleider
Magnetische neus werkt optimaal met metalen elementen

Onderlegging houder

Bevestigingsgeleiders voor de BX 4 voor afbouw en installatie toepassingen (IF & ME)

X-FG B4-IF 01	2374499	X-FG B4-ME 01	2374500	X-FG B4-FE 01	2374503	X-WH B4 01	2374501
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	------------	---------

Kwick Drill

Kwick boor
Bevestigingselementen worden via een klein voorgeboord gat ingebracht, de bevestiging last neemt toe tot bijna 100% en het basismateriaal wordt beschermd bij zichtwerk

BX-Kwick-systeem kan ongeveer 3 keer hogere belasting dragen in vergelijking met conventionele BX-nagels

TX-C 5/10 B	2178329
-------------	---------

Magazijnen

Nagelmagazijnen

X-M30 B4	30 nagels	lengte van de nagel (mm)	14 – 27
X-M30L B4	30 nagels	lengte van de nagel (mm)	14 – 39
X-M30XL	30 nagels	lengte van de nagel (mm)	14 – 45
X-M40 B4	40 nagels	lengte van de nagel (mm)	14 – 27

Nagelmagazijn om de BX 4 accu schiethamer uit te rusten met de automatische invoer van 30 nagels op strip of 40 nagels op strip

① X-M30 B4	2431817	① X-M30XL B4	2431818
① X-M30L B4	2431981	② X-M40 B4	2431819

Uitbreidingssysteem en laser

Verlengstuk
X-PT

Uitbreiding voor onze directe bevestigingen voor bevestiging boven het hoofd aan plafonds

X-PT B4	2427263	Verlengstuk X-PT 1FT	254685
Verlengstuk X-PT 3FT	254684	Houder X-PT	254687

Afstand laser en houder
BX-S

Met behoud van instelbaar gelijke afstand tussen bevestigingsmiddelen voor kabels, leidingen, kanalen, goten of verlaagde plafonds

Houder B4	2427264
BX-S	2354563

Steunvoet

Steunvoet
X-SL

BX 4 Steunvoet voor directe bevestiging onder een hoek van 90 graden.

X-SL B4	2374496
X-SL B4 X-M40	2374498

Nagels en pluggen voor beton, metselwerk, gipsplaat en staal

Staalnagels (bulk)
X-S

Bevestiging aan staal
Geschikt voor droge binnenomgevingen

X-S 14 MX B4	2361536
X-S 14 MX B4	2361650

Betonnagels (bulk)
X-C

Bevestiging aan zacht beton en metselwerk

X-C 20 B4 MX bulk	2361663
X-C 27 B4 MX bulk	2361659
X-C 39 B4 MX bulk	2361666
X-C 32 B4 MX bulk	2361665
X-C 45 B4 MX bulk	2361662

Premium nagels (bulk)
X-P

Bevestiging aan hardbeton en metselwerk

X-P 17 MX B4 (400)	2361537	X-P 17 MX B4 (1000)	2361651
X-P 20 MX B4 (400)	2361538	X-P 20 MX B4 (1000)	2361652
X-P 24 MX B4 (400)	2361539	X-P 24 MX B4 (1000)	2361653

Plug-in plug
X-EAP

Kunststof kabel- en leidingklemmen, klemmen en collectieve houders op zacht en hard beton, op massief metselwerk, holle bakstenen en gipsplaten

① X-EAP 30	2388259		
① X-EAP 50	2388260	② X-EA/ 30	2388261

Tapes en banden

Zwart textielband
X-TT 19

Bevestigen van leidingen in vloeren voor sanitair, verwarming en installatiewerk. Bevestiging van elektra (PVC)leidingen op vloeren

X-TT 19	362096
---------	--------

Geperforeerde band
LB

Bevestigen van buizen en ventilatiekanalen aan plafonds. Aanbevelen voor gebruik in droge binnenomgevingen

LB 12	2204333
LB 17	2204334
LB 25	2204335

Kabelclips en houder

Kabelhouder
X-ECH

Bevestiging van meerdere elektra kabels. Snel en netjes installeren van elektra kabels.

X-ECH 15 (02)	2388249
X-ECH 30 (02)	2388250

Kabelbeugel
X-EKB

Voor het bevestigen van meerdere elektrische kabels plat op het oppervlak

X-EKB 8 (02)	2388251
--------------	---------

Leidingclip
X-EKS

Bevestiging van kabelleidingen op vloeren, muren en plafonds
Typische afstand tussen elementen minder dan 50 cm

X-EKS 16 MX (02)	2388229	X-EKS 25 MX (02)	2388242
X-EKS 19-20 MX (02)	2388241	X-EKS 32 MX (02)	2388243

Leidingclip
X-EKSC

Bevestiging van leidingen op vloeren, muren en plafonds, met sluiting

X-EKSC 16 MX	274083
X-EKSC 20 MX	274086
X-EKSC 25 MX	274087
X-EKSC 32 MX	386469
X-EKSC 40 MX	386470

Multiclip
X-FC

Flexibele clip voor een groot aantal diameters

X-FC 16-20 MX	2388263
X-FC 20-25 MX	2388264
X-FC 25-32 MX	2388265
X-FC 32-40 MX	2388266

Kabelgootbevestiging
X-ET

Bevestiging van kabelgoten
Helpt om schade te voorkomen bij bevestigingen op (broze) materialen

X-ET MX	285718
---------	--------

Elementen met schroefdraad

Schroefdraad
X-TH

Lichte bevestigingen aan plafonds – bevestiging van leidingssystemen boven het hoofd. De typische afstand tussen bevestigingselementen varieert van 50-100 cm

X-M6-TH	2402523
X-M8-TH	2402522

Metalen kabelhouders

Leidingclip
X-FB MX

Metalen clip voor kabels/buizen voor gebruik met spijkers. Bevestiging van elektrische kabels, flexibele en harde kabelkanalen

X-FB 5 MX	2074366	X-DFB 5 MX	2074369				
X-FB 6 MX	2074367	X-FB 16 MX	286799	X-DFB 6 MX	2074490		
X-FB 7 MX	2074368	X-FB 20 MX	286800	X-DFB 7 MX	2074491		
X-FB 8 MX	286797	X-FB 22 MX	286801	X-DFB 8 MX	2021239	X-DFB 16 MX	273383
X-FB 9 MX	2331461	X-FB 25 MX	286802	X-DFB 9 MX	2331463	X-DFB 20 MX	273384
X-FB 10 MX	2331462	X-FB 28 MX	286803	X-DFB 10 MX	2331464	X-DFB 22 MX	273385
X-FB 11 MX	286798	X-FB 32 MX	286804	X-DFB 11 MX	2021520	X-DFB 25 MX	273386
X-FB 13 MX	281320	X-FB 40 MX	286805	X-DFB 13 MX	2331465	X-DFB 28 MX	273387

Dubbele leidingclip
X-DFB MX

Houder voor samengebundelde kabels
X-EKB-FE MX

Gecertificeerde toepasbaarheid in functiebehoud systemen. Installeren van kabels in vluchtroutes. Metalen kabel- houder voor gebruik met nagels op strip of pluggen in plafonds of muren

① X-ECH-FE 15 MX	2142823
① X-ECH-FE 30 MX	2142822
② X-EKB-FE 8 MX	2142825
② X-EKB-FE 15 MX	2142824

Ty-raps voor binnen en buiten

Ty-rap voor binnengebruik
ECT-S

Ty-rap voor buitengebruik
ECT-UVHB

Plaatsen, bundelen en vastzetten van kabels, buizen en slangen

ECT-S 100X2.5	340164	ECT-UVHB 100X2.5	2061247				
ECT-S 135X2.5	340165	ECT-UVHB 135X2.5	2061248	ECT-UVHB 360X4.5	2061255		
ECT-S 200X2.5	340166	ECT-UVHB 200X2.5	2061249	ECT-UVHB 430X4.5	2061256		
ECT-S 140X3.5	340167	ECT-UVHB 140X3.5	2061250	ECT-UVHB 180X7.5	2061257		
ECT-S 200X3.5	340168	ECT-S 360X4.5	340172	ECT-UVHB 200X3.5	2061251	ECT-UVHB 280X7.5	2061258
ECT-S 280X3.5	340169	ECT-S 180X7.5	340173	ECT-UVHB 280X3.5	2061252	ECT-UVHB 360X7.5	2061259
ECT-S 200X4.5	340170	ECT-S 280X7.5	340174	ECT-UVHB 200X4.5	2061253	ECT-UVHB 540X7.5	2061260
ECT-S 280X4.5	340171	ECT-S 360X7.5	340175	ECT-UVHB 280X4.5	2061254	ECT-UVHB 750X7.5	2061261

Bevestiging voor ty-rap

Kabelbinderhouder met ty-rap
X-ECT 40 MX

Plastic kabel-/kabelbinderhouder voor gebruik met nagels op strip

X-ECT 40 MX	432947
-------------	--------

Kabelbinderhouder
X-ECT

① X-ECT MX	285709
② X-ECT UV MX	285710
① X-ECT FR MX	285711

