



GESCHLOSSENE SCHIENE

MT-Schienensystem

Schnelles und produktives Arbeiten

Geschlossene Profile

	MT-100 S OC	2268490		MT-90 S OC	2268368		MT-90H S OC	2431073		MT-80 S OC	2268366		MT-70 S OC	2268364
	MT-100 OC	2268491		MT-90 OC	2268369		MT-90H OC	2430776		MT-80 OC	2268367		MT-70 OC	2268365

Verbindungsschraube

	TX50	
	MT-TFB OC	2272084

Längsverbinder

	MT-ES-70 OC	2272078		MT-ES-90 OC	2272076
für MT-70 (1 x MT-ES-70 OC) für MT-80 (2 x MT-ES-70 OC)			für MT-90, MT-100		

Winkelstützen

	MT-AB-G T OC	2272116		MT-B GL AB	2353811		MT-B GS AB	2332787
			für MT-80, MT-90, MT-90H, MT-100			für MT-70, MT-80		

Verbinder

	MT-C GS OC	2272064		MT-C GL OC	2272066		MT-C GLP X A OC	2332783		MT-C GSP L OC	2272073		MT-C GSP T OC	2272073		MT-C GLP T A OC	2272075
	MT-C GS A OC	2272068		MT-C GL A OC	2272068	für MT-80 bis MT-100			für MT-70, MT-80		2272073	für MT-70, MT-80		2272073	für MT-80 bis MT-100		2272075
	MT-C GS HA OC	2430775		MT-C GL HA OC	2430775						2332786			2332785			2430769

Grundplatten

	MT-B GS T OC	2272100		MT-B GS O4U OC	2272101
für MT-70 und MT-80					

→

	MT-B GL O4C OC	für MT-90	2343282		MT-B GL O4 OC	für MT-90	2272103		MT-B GL O4 OC	für MT-100	2272104		MT-B G AS OC	für MT-70, MT-80	2332781		MT-B GXL S1 OC	280x280 mm	2272106		MT-B GXL S2 OC	220x350 mm	2272107		MT-B GXL S3 OC	220x420 mm	2272108




Schweißbare Starterkonsole

	MT-B-G WS NC	2272109
für MT-70, MT-80, MT-90, MT-100		

Trägerklammern (Stahlträger)

	MT-BC-GS T OC	für MT-70, MT-80	2273587		MT-BC-GXL T OC	für MT-80, MT-90, MT-90H, MT-100	2273589
--	---------------	------------------	---------	--	----------------	-------------------------------------	---------

Wand-zu-Wand- und Boden-zu-Decken-Verbinder

																			
MT-B-GS EDB OC-Satz für MT-80 2353804				MT-B-GL EDB OC-Satz für MT-90 2353802				MT-BRS-EDB M12 2353808				2353808							
MT-B-GS EDB A OC für MT-80 2353805				MT-B-EDB A OC für MT-100 2353810				MT-BRS-EDB M16 2353809				2353807							

Rohrstütze

	MT-C-PS 5/8 OC	für MT-80, MT-90, MT-90H, MT-100	2343196		MT-C-PS 7/8 OC	2343197		MT-C-PS 1 OC	2343198
--	----------------	--	---------	--	----------------	---------	--	--------------	---------

Aufhänger für geschlossene Profile an Gewindestangen

	MT-CTR-GS M12 OC	2332789		MT-CTR-GS M16 OC	2332790		MT-CTR-GS 1/2 OC	2332791		MT-CTR-GS 5/8 OC	2332792
		für MT-70, MT-80			für MT-80, MT-90, MT-90H, MT-100			2332793			2332796

Querverbinder

	MT-CC-70 OC	2322404
--	-------------	---------

Medienbefestigung

	MT-PCC-G M8/M10 OC	2353801		MT-PCC-G M12 OC	2354564		MT-PCC-G M16 OC	2354155		MQZ-A M12/M10-F	284386		MT-FA-G M10 3/8 OC	2273681		MT-FA-G M12 1/2 OC	2273682		MT-FA-G M16 5/8 OC	2273683		MT-FA-G M22 7/8 OC	2273684		MT-FA-G M24 1 OC	2273685		MT-HL M10 OC	2430774		MT-HL M12 OC	für MT-90H	2431090		MT-AS B M12 OC	für MT-90H	2430772		MTAS B M16 OC	für MT-90H	2430773		MT-THB OC	für MT-90H	2431080
--	--------------------	---------	--	-----------------	---------	--	-----------------	---------	--	-----------------	--------	--	--------------------	---------	--	--------------------	---------	--	--------------------	---------	--	--------------------	---------	--	------------------	---------	--	--------------	---------	--	--------------	------------	---------	--	----------------	------------	---------	--	---------------	------------	---------	--	-----------	------------	---------

Rohrschubbefestigung

	MT-FPS-AP OC	2368806		MT-SP	2368807		MT-FPS-SZ1 OC	2331078
--	--------------	---------	--	-------	---------	--	---------------	---------

→

	MT-FPS-SZ2 OC	2331079		MT-FPS-GL1 OC	2331080		MT-FPS-GL2 OC	2331081		MT-FPS-SF OC	2330920		MT-FPS-GF OC	2330921		MT-FPS-FF OC	2331076		MT-FPS-FZL OC	2331077
--	---------------	---------	--	---------------	---------	--	---------------	---------	--	--------------	---------	--	--------------	---------	--	--------------	---------	--	---------------	---------

Endkappen

	MT-EC-70	2273697		MT-EC-80	2273698		MT-EC-90	2273699		MT-EC-100	2273700
--	----------	---------	--	----------	---------	--	----------	---------	--	-----------	---------

= ETA Brandschutzgeprüft / OC = Außenbeschichtung (Zink-Magnesium-Beschichtung für Schienen / HDG-Beschichtung für Verbinder)

Gitterrostbefestigung auf Stahl

	Gitterrostbefestigung für verschiedene Gitterrosthöhen		Gitterroststeller mit Duplex-Beschichtung		Gewindebolzen mit Duplexbeschichtung Mindestdicke des Untergrundmaterials (Stahl): 6 mm
		für BX 3- und DX 351-Geräte		für Akku-Bohrschrauber SBT 6-22	
X-MGR M60	384233	X-FCM-F 23/28	2349152	S-BT-GF M8/7 SN 6 HL	2345766

Lösungen entdecken



Befestigung auf Stahl

	Gewindebolzen mit Duplexbeschichtung zur Verwendung mit Akku-Bohrschrauber SBT 6-22. Mindestdicke des Untergrundmaterials (Stahl): 8 mm für M8 und 10 mm für M10		Edelstahl-Gewindebolzen für FX 3-System. Hilti Bolzenschweißfusion ist eine revolutionäre neue kabellose Schweißtechnologie
S-BT-MF M8/7 AN 6 HL	2345768	F-BT-MR M10x25 (10)	2293868
S-BT-MF M8/15 AN 6 HL	2345769	F-BT-MR M10x50 (10)	2293869
S-BT-MF M10/15 AN 6 HL	2346060		

Software

Einfache Konfiguration unserer Konstruktionen mit dem Hilti Channel Calculator

Mit der neuen Hilti Online-Lösung können Sie mit nur wenigen Klicks Ihre gewählten Konstruktionen unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Lastspezifikationen definieren, speichern, dokumentieren und bestellen.

hilti.to/oc-mt-cp-de

Technische Handbuch

Verschaffen sie sich einen vollständigen Überblick mit dem Technischen Handbuch MT-System

Das Technische Handbuch für das gesamte MT-System steht für Sie hier als PDF zum Download bereit:

hilti.to/mt-cp-hb-de