

TAGLIO COSTI DI RIPARAZIONE 2025 (1/2)

Limiti massimi di spesa per il cliente validi fino al 31/12/2025

Aspiratori

Attrezzo	Costo (€)
» VC 10L - 22	195
VC 20L-X 230V	244
VC 20M-X 230V	256
VC 20-U	347
VC 20-UL	346
VC 20-UM-Y	601
VC 20-U-Y	601
VC 40L-X 230V	300
VC 40M-X 230V	315
VC 40-U	410
VC 40-UL	410
VC 40-UM-Y	601
VC 40-U-Y	601
» VC 2D-22	130
» VC 4X-22 & T8	203
VC 4X-22 & T15	203
VC 3/4-T15	50
VC 3/4-T8	20
» VC 5 - 22	153
VC 5-A22	133
VC 60 L-X	593
VC 60-U	601
VC 60-W 230V woS	498
VC 20L-X	227
VC 40L-X	278
VC 20M-X	227
VC 40M-X	278
VC 20M ACD-X	238
VC 40M ACD-X	292
VC CB kit	278
VC CB tank	182

Attrezzi di saldatura a fusione tasselli

Attrezzo	Costo (€)
FX 3 Kit	1.215
FX 3-A	2.584

Attrezzo di compressione

Attrezzo	Costo (€)
» NPR 19-22	528
NPR 19-A	599
» NPR 32 P-22	720
» NPR 32 XL-22	820
» NPR 32-22	720
NPR 32-A	818
NPR 32-A pistol	855

Attrezzo per rivetti

Attrezzo	Costo (€)
» RT 6-22	329
RT 6-A22	290

Avvitatori a batteria

Attrezzo	Costo (€)
» SBT 6-22	175
» SD 5000-22	177
SD 5000-A22 02	163
SD 5000-A22	178
SF 10W-A22 02	172
» SF 10W-22	157
SF 14-A	100
SF 2-A12 02	78
SF 2H-A12 02	78
SF 4 - A22	91
» SF 4-22	79

Avvitatori a batteria

Attrezzo	Costo (€)
» SF 4H-22	87
» SF 6-22	110
SF 6-A22	135
» SF 6H-22	117
SF 6H-A22 02	137
SF 6H-A22	135
» SF 8M-22	162
SF 8M-A22	171
SF6-A22 02	130
SFC 14-A	100
SFC 22-A	100
SFD 22-A	100
SFD 2-A12 02	78
SFE-2A12	78
SFH 14-A	135
» ST 2000-22	165
ST 1800-A22	178

Avvitatori ad impulsi a batteria

Attrezzo	Costo (€)
SID 14-A	135
SID 22-A 1	135
SID 2-A12 02	64
» SID 4-22	120
SID 4-A22	135
» SID 4R-22	140
» SID 6-22	135
» SID 8-22	185
SID 8-A22	171
SIW 14-A	135
SIW 22-A	135
SIW 22T-A	171
SIW 2-A12	63
» SIW 4AT-22	124
» SIW 4R-22	136
» SIW 6-22	135
» SIW 6AT-22	168
SIW 6AT-A22	114
» SIW 8-22	154
SIW 9-A22	167
» SIW 10-22	200

Caricatore viti

Attrezzo	Costo (€)
SMD 57 01	66

Carotatrici

Attrezzo	Costo (€)
DD 110-D	558
DD 120	961
DD 130	961
DD 150-U	961
DD 150-U 03	1.115
DD 160	961
DD 250	1.280
DD 250-CA	1.537
DD 30 W	1.003
DD 350	2.232
DD 350-CA	2.232
DD 400 - E	3.114
DD 500	3.116
DD 500-CA	3.116
DD 750-HY	3.991
DD AF-CA H 230V	820
DD AF-CA L 230V	609
DD EC-1	1.039

Carotatrici

Attrezzo	Costo (€)
DD REC-1	1.117
DD VP4.5 1	481
DD VP-U	481
DD VPX 1	481
DD WMS 100	774
DD WMS 100 BLE	794
DD-AF-CA	1.280
DD-HD 30	818
DD-HD 30-CA	819
DD-ST 120 SFM	416
DD-ST 130	768
DD-ST 150-U	636
DD-ST 160	481
DD-ST 30	621

Combi

Attrezzo	Costo (€)
» TE50	387

Combinati

Attrezzo	Costo (€)
TE 16 1	297
TE 16-C 1	297
TE 16-M 1	448
TE 30 01	230
TE 30 02	232
TE 30-22 03	294
TE 30-A36 02	267
TE 30-A36 03	281
TE 30-ATC 02	382
TE 30-AVR 01	292
TE 30-AVR 02	295
TE 30-C-AVR 01	292
TE 30-M-AVR 01	292
TE 50 02	448
TE 50 AVR	448
TE 60	448
TE 60 - A36	469
» TE 60-22	529
TE 60-ATC	448
TE 60-ATC/AVR	448
TE 60-AVR	448
TE 60T-ATC	448
TE 70	817
TE 70-ATC	817
TE 70-ATC/AVR 4	1.004
TE 70-ATC/AVR	817
TE 70-AVR	817
TE 80-ATC	817
TE 80-ATC/AVR	817
TE DRS-BK	102
TE DRS-BK-E	102
TE DRS-Y	102

Combinato

Attrezzo	Costo (€)
TE 50-22	430

Crimpatrici a batteria

Attrezzo	Costo (€)
» NCR 120-22	1.609
» NUN 54-22	637

Demolitori

Attrezzo	Costo (€)
TE 1000-AVR	815

Demolitori

Attrezzo	Costo (€)
TE 106 1	354
TE 1500-AVR	967
» TE 2000-22	770
TE 2000-AVR	967
TE 300 A36	293
TE 3000-AVR 03	1.265
TE 300-AVR	354
TE 500 01	354
TE 500 std 03	231
» TE 500-22	345
TE 500-AVR	447
TE 700-AVR	592
TE 706	592
TE 706-AVR	592
TE 800-AVR	671
TE 805	671
TE DRS-B	102
TE500-A36	742

Dispenser per ancoranti chimici

Attrezzo	Costo (€)
» HDE 500-22	82
HDE 500-A22	104
P 8000 D	553

Erogatore per calafataggio

Attrezzo	Costo (€)
» CD 4-22	104
CD 4-A22	102

Fruste per Vibratore per calcestruzzo

Attrezzo	Costo (€)
NCV 38x1500-1.5 x5	312
NCV 38x3000-1.5x10	312
NCV 38x5000-1.5x16	312
NCV 45x1500-1.75x5	312
NCV 45x3000-1.75x10	312
NCV 45x5000-1.75x16	312
NCV 58x1500-2.25x5	312
NCV 58x3000-2.25x10	312
NCV 58x5000-2.25x16	312

Inchiodatrici

Attrezzo	Costo (€)
BX 3 - BT	676
BX 3 - BTG	676
BX 3-L	348
» BX 3-L-22	359
BX 3-ME	348
» BX 3-ME-22 03	359
BX 3-SCT 02	1.051
DX 2	104
DX 351	383
DX 450 FA	624
DX 460	383
DX 462	912
DX 5	383
DX 6 F8	388
DX 6 GR	388
DX 6 IE	388
DX 6 Kit	388
DX 6 MX	388
DX 76	682
DX 76 PTR	682

* Il servizio Taglio costi di riparazioni è valido esclusivamente per i prodotti indicati nel presente documento. Resta inteso pertanto, che per ogni prodotto non compreso nel presente documento (a titolo meramente esemplificativo: batterie, carica batterie, etc.) il servizio Taglio costi di riparazioni dovrà intendersi escluso.

* I prezzi riportati sono prezzi netti IVA e trasporto esclusi. Il prezzo si riferisce solo al corpo dell'attrezzo o alla parte del motore per gli aspiratori.

* In caso di guasto tutte le batterie, i caricabatterie e i tool contrassegnati non verranno riparati ma sostituiti: a pricing in caso di attrezzi di proprietà fuori dal periodo TCZ, gratuitamente in caso di Fleet e durante il periodo TCZ.

* Termini e condizioni di vendita, riparazione e garanzia sono disponibili su: hilti.it/condizioni-general

» Attrezzo a batteria della piattaforma Nuron

1 Attrezzo riparabile fino al 31/12/2025

TAGLIO COSTI DI RIPARAZIONE 2025 (2/2)

Limiti massimi di spesa per il cliente validi fino al 31/12/2025

Inchiodatrici

Attrezzo	Costo (€)
DX 860-ENP	1.515
DX 9	2.080
GX 3	442
GX 90-WF	348
GX-IE	416
MX 72	199

Lampade a batteria

Attrezzo	Costo (€)
» SL 10-22	211
» SL 6-22	103
SL 6-A22	85

Laser Multilinea

Attrezzo	Costo (€)
PM 20-CG	178
PM 20-CG A12	182
PM 20-CGE	209
PM 2-L	194
PM 2-LG 1	194
PM 2-PE	124
PM 30-MG	291
PM 40-MG	305
PM 4-M	266
PMC 46	353
PMD 200	2.577
PMP 45	194
PM 50MG-22	335

Laser Rotanti

Attrezzo	Costo (€)
PR 2-HS A12	742
PR 30 HVSG A12 02	964
PR 300-HV2S	1.079
PR 30-HVS 02	966
PR 3-HVSG 02	814
PRE 38	1.776
PRM 15	742
PR 40-22	809
PR 40G-22	861
PRA 91	480

Mixer

Attrezzo	Costo (€)
» NMX6-22	118

New Business

Attrezzo	Costo (€)
» NHG 6-22	85
» NRC 6-22	213

Perforatori a batteria

Attrezzo	Costo (€)
» TE 2-22	114
TE 2-A22	136
» TE 4-22	142
TE 4-A22	172
» TE 5-22	188
» TE 6-22	212
TE 6-A22	172
TE 7-A	301
» TE DRS 4/6	46
» TE DRS 5	57

Perforatori a cavo

Attrezzo	Costo (€)
TE 1 02	100
TE 2-M 02	112
TE 2-S 02	112
TE 3-C	135
TE 3-M	135
TE 6-CL	256
TE 6-S	216
TE 7 02	216
TE 7-C	216

Sistemi ad esoscheletro

Attrezzo	Costo (€)
EXO-O1	423
EXO-S	314
EXO-T-22	712

Sistemi di rilevamento

Attrezzo	Costo (€)
PS 1000	6.708
PS 200 02	3.051
PS 300	3.394
PS 50	344
PSA 100	3.459
PSA 200	1.808
PX 10	244
PX 10 R	147
PX 10 T	99
PT-C	698

Sistemi di taglio e levigatura a batteria

Attrezzo	Costo (€)
» GTB 6X-22	263
» GFB 6X-22	263
» GPB 6X-22	263
» AG 6D-22	154
» AG 5D-22	140
AG 4S-A22	122
» AG 4S-22	140
» DGH 130-22	183
» GDG 6-22	125
GDG 6-A22	122
» SB 4-22	169
» SB 6-22	265
» SC 30WR-22	210
» SC 4MR-22	156
» SC 4WL-22	169
» SC 5ML-22	169
» SC 6ML-22	199
» SC 6WL-22	204
» SC 6WP-22	341
SC 70W-A22	231
SCM 22-A	158
» SCO 6-22	110
SCO 6-A22	75
SCW 22-A	158
» SJD 6-22	147
SJD 6-A22	158
» SJD 6-22	147
SJD 6-A22	158
» SMT 6-22	111
» SPN 6-22	257
SPN 6-A22	251
SR 2-A12	73
SR 30-A36	197
» SR 4-22	110

Sistemi di taglio e levigatura a batteria

Attrezzo	Costo (€)
» SR 6-22	154
SR 6-A22	158
» SSH 6-22	265
SSH 6-A22	275
» STR 4-22	364
WSR 36-A 1	301
AG 150-A36	156
AG 125-A36	156
AG 125-A22 02	156

Sistemi di taglio e levigatura a cavo

Attrezzo	Costo (€)
AG 230-27DB	198
AG 230-24D	198
AG 230-20D	198
AG 125-8SE	141
AG 125-19SE	163
AG 125-15DB	163
AG 125-13S 04	118
AG 125-13S 05	118
AG 125 20SE	161
AG 125 20D	161
AG 150 20SE	161
AG 150 20D	161
DWS 225	507
SC 55W	201
SCW 70	201
SJD 6	157
SJT 6	157
SR 30	393
WFE 450-E	231
WFO 280	231
WSC 55 02	156
WSC 85	334
WSJ 750-EB	231
WSJ 750-ET	231
WSJ 850-EB	231
WSJ 850-ET	231
WSR 1250-PE	487
WSR 1400-PE	487
WSR 900-PE	334

Sistemi di taglio e levigatura diamante

Attrezzo	Costo (€)
DC SE-20	835
DCH 150-SL	425
DCH 180-SL	607
DCH 230	430
DCH 300	518
DCH 300-X	518
DG 150	711
DGH 130	170
DGH 150	698
DPC 20	543
» DSH 600-22	467
DSH 600-X	600
DSH 700 02	835
» DSH 700-22	600
DSH 700-X	835
DSH 700-X 03	663
DSH 900 02	916
DSH 900-X	916
DSH 900-X 03	751
DSH-FSC	430

Sistemi di taglio idraulici

Attrezzo	Costo (€)
» NCT 25 S-22	862
» NCT 45 S-22	1.014
» NCT 53 C-22	1.175
» NCT 85 C-22	1.325

Strumenti Ottici

Attrezzo	Costo (€)
PLC 400	1.778
PLC 600	1.935
PLT 300	3.872
PLT 400-2	6.631
PLT 400-4	5.851
POL 10	151
POL 15	151
POS 15	3.607
POS 150	7.213
POS 18	4.615
POS 180	7.213
POT 10	812

Tagliamuri

Attrezzo	Costo (€)
D RC-LP32	1.669
D-LP 15	7.572
D-LP 32	14.014
DS EB-TS 20-E	7.955
DS RC 20-E	987
DS RC-TS22	1.669
DS RC-TS5	1.669
DS TS 20-E	13.932
DS TS22	8.330
DS TS32	8.787
DS TS5-SE	14.014
DS WS10-E	17.417
DSF 1030-TS	1.176
DST 10-CA 01	14.014
DST 10-CA 02	16.561
DST 10-E	14.014
DST 20-CA 01	28.668
DST 20-CA 02	28.668
DST RC 10	1.669
DST WRC-CA	1.669
DSW 1005-E	17.417
DSW 1510-CA 3x400V	30.601
DSW 3018-E	50.737

Tester

Attrezzo	Costo (€)
DPG 100	1.612
HAT 28	1.259

Trapani a filo

Attrezzo	Costo (€)
SD 5000	178
ST 1800	208
UD 16	171
UD 30	171

Vibratore per calcestruzzo

Attrezzo	Costo (€)
» NCV10-22	379
» NCV4-22	379

* Il servizio Taglio costi di riparazioni è valido esclusivamente per i prodotti indicati nel presente documento. Resta inteso pertanto, che per ogni prodotto non compreso nel presente documento (a titolo meramente esemplificativo: batterie, carica batterie, etc.) il servizio Taglio costi di riparazioni dovrà intendersi escluso.

* I prezzi riportati sono prezzi netti IVA e trasporto esclusi. Il prezzo si riferisce solo al corpo dell'attrezzo o alla parte del motore per gli aspiratori.

* In caso di guasto tutte le batterie, i caricabatterie e i tool contrassegnati non verranno riparati ma sostituiti: a pricing in caso di attrezzi di proprietà fuori dal periodo TCZ, gratuitamente in caso di Fleet e durante il periodo TCZ.

* Termini e condizioni di vendita, riparazione e garanzia sono disponibili su: hilti.it/condizioni-general

» Attrezzo a batteria della piattaforma Nuron

¹ Attrezzo riparabile fino al 31/12/2025