



後置植筋應用 產品型錄



後置植筋



1 探測鋼筋



PS 300



PS 1000



2 切斷鋼筋



AG 4S-A22



AG 125-A22



3 鑽孔



TE 6 / 30 +
TE-CX / TE-CD



TE 50 / 70 +
TE-YX / TE-YD



DD 120 / DD 160



4 清孔及注射藥劑



RE 500V3



RE 100



HDE / HDM



鋼筋探測、測距

鋼筋探測從沒如此簡單

步驟1

PS 300



- 整合式顯示畫面以便立即進行結構分析
- 智慧式運算，有助於準確探測鋼筋埋深
- 感測器面積寬，能快速地掃描過大面積
- 記錄掃描資料，以供正式記錄和結構分析

PS 1000



- 即時高精準度的混凝土結構分佈圖
- 提供三種掃描模式：快速掃描、快速掃描記錄及圖像掃描
- 2D及3D掃描俯視圖和橫切圖

PDE



- 戶外用顯示器，在豔陽下也看得清楚
- 內置光學取景器，適合戶外測量
- 堅固耐用可在困難的工地環境中使用
- 內建360°傾斜感測器及智慧評估功能

充電式無線手工具

配重平衡，快速順暢

步驟2

AG 125-A22



- 主動式扭力控制(ATC)更安全
- 無碳刷馬達設計更耐用持久
- 提供額外安全性的碟煞與自動斷電功能
- 輕且平衡的重量，較不亦疲勞

AG 4S-A22



SIW 6AT-A22

SID 4-A22



- 無碳刷馬達設計更耐用持久
- 精巧設計，方便在有限空間使用

SF 6(H)-A22

SF 10-A22



- 主動式扭力控制(ATC)更安全
- 全金屬齒輪箱、橡膠緩衝器及玻璃纖維增固的外殼
- 底柱的LED工作燈照亮您的工作區域

四溝電鎚鑽 (SDS PLUS)

強力輕巧，鑽孔首選

步驟3

TE 6-A22



TE 30-AVR



- 主動式減震系統(AVR)減輕使用的疲勞感
- 高效及持久耐用
- 絕佳的平衡感配合輕巧設計
- 頂尖鑽孔效能，確保施工品質
- TE 6-A22鑽孔直徑範圍4-20mm，建議直徑範圍6-16mm
- TE 30-AVR鑽孔直徑範圍4-28mm，建議直徑範圍10-20mm

五溝電鎚鑽 (SDS MAX)

最強的鑽孔性能

步驟3

TE 50-AVR



TE 70-ATC/AVR



- 低接觸壓力，大幅提升使用者的舒適度
- 主動式減震系統(AVR)減輕使用的疲勞感
- 選配DRS-Y除塵系統，移除高達95%的粉塵
- 結構堅固，持久耐用
- TE 50-AVR鑽孔直徑範圍12-40mm，建議直徑範圍16-32mm
- TE 70-ATC/AVR鑽孔直徑範圍12-55mm，建議直徑範圍20-55mm

鑽尾 (SDS PLUS/SDS MAX)

鑽孔更快更強

步驟3

TE-CX 四溝鑽尾

TE-YX 五溝鑽尾



TE-CD 四溝中空鑽尾

TE-YD 五溝中空鑽尾



- 高鑽孔速度
- 非常耐用、堅固
- 多重刀片碳化鎢頭設計
- 特殊高溫處理的排屑溝，使用壽命更長
- 損耗記號

鑽石洗孔

削鐵如泥

步驟3

DD 120



- 極致輕巧便攜的鑽石洗孔機，適用於直徑為16-162mm的洗孔
- 直觀設計的功能和控制，使用上簡單容易
- 輕巧的混凝土洗孔機，更加方便操作
- 雙速齒輪提供最佳速度與扭力
- 功率控制LED - 即使沒有經驗的用戶也可以實現最佳洗孔速度和最長的鑽管壽命

DD 160



- 中型的鑽石洗孔機，適用於直徑為25-202mm的洗孔
- 功能操控簡易明瞭，極快上手
- 堅固的三速段齒輪
- 電源控制LED燈協助新手維持最佳鑽速，大幅延長鑽管壽命
- 配件豐富且清晰分明，功能多樣化

鑿破機

減震耐用，鑿破效能強勁

步驟3

TE 500-X



- TE 500-X小巧而輕盈的設計，容易使用
- 精心設計的冷卻系統 - 使用工具時更加舒適並減少疲勞
- 堅固耐用的扳機開關，並可變速控制

TE 1000



- TE 1000 AVR適用於鑿破樓板
- 免保養的無碳刷SR馬達及三重潤滑系統
- 主動減震系統
- 可拆卸電源線，能快速輕鬆地更換損壞/斷裂的電源線

除塵設備

實現無塵工地的最佳配備

步驟3

VC 40L-X



- 通用的堅固吸塵機，適用於所有喜利得工具
- 在最精巧的設計內，最大限度地提升罐容量
- 採用喜利得AirBoost自動過濾清潔技術，實現持久特強吸力，亦可關掉此功能以減少噪音

注射式混合黏著劑

結構中最安全可靠之選

步驟4

HIT-RE 500V3



HIT-RE 100



HIT-HY 200-R



- 通過ICC認證、AC308標準，適用於開裂與未開裂混凝土
- 適用於後置植筋，通過AC308 Table3.8後置植筋認證
- 適合全年使用，即使溫度下降到-5°C也可固化
- 緩凝型藥劑使植筋工作更彈性
- 適用各種鑽孔條件，包括含水孔和水下
- 通過ICC認證、AC308標準，適用於開裂與未開裂混凝土
- 速凝型藥劑適用於化學錨栓應用，優化工作效率
- 溫度25°C時完全固化僅需要1小時

混合黏著劑注射槍

最佳的注射槍

步驟4

HDE 500-A22



HDM 500



- 低溫環境下仍然容易注射
- 快捷簡易的鋁箔包裝填
- 自動鬆壓，不會浪費混合黏著劑
- 電動版本有劑量調節旋鈕有助準確控制注射份量

現場工程服務

確認安裝品質

步驟5

On-site test



- 與全球同步的標準
- 專業的現場拉拔服務