



01.01.2025 - 31.12.2025
Responsabil document: Business Excellence Manager
Dumitru Cosmin-Alexandru

Contribuție pentru gestionarea deșeurilor de baterii (inclusă în preț):

Cod Produs	Denumire produs	Model	Tip	Greutate / buc [kg]	cost colectare 2025/ buc. + tva	Nr/aparat
203408	Laser range meter PD 4	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
202416	Laser range meter PD 4	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
233951	Telemetru PD 4 ET	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
233881	Combo PD 4 + ruleta	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
413631	Telemetru PD 4 + briceag	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
320283	Laser range meter PD 40	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
282377	Telemetru PD 30	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
202455	Telemetru PD 40 ET	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
320288	Laser range meter PD 42	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
320286	Laser range meter PD 42	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
401050	Telemetru PD 42 Kit	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
233874	Combo PD 42 + extensie	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
202456	Telemetru PD 42 ET	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2061406	Telemetru PD-I	AAA	alcaline	0,01	0,04 lei	2
2061407	Telemetru PD-I	AAA	alcaline	0,01	0,04 lei	2
2212517	PD-I	AAA	alcaline	0,01	0,04 lei	2
2068303	Telemetru PD-I ET	AAA	alcaline	0,01	0,04 lei	2
2061409	Telemetru PD-E	AAA	alcaline	0,01	0,04 lei	2
2062050	Telemetru PD-E	AAA	alcaline	0,01	0,04 lei	2
2068304	Telemetru PD-E ET	AAA	alcaline	0,01	0,04 lei	2
2190182	PD-S (01) ME/IM	AAA	alcaline	0,01	0,04 lei	2
273124	Transpointer PX 10	9 V	alcaline	0,05	0,23 lei	2
273126	Transpointer PX 10 - SET	9 V	alcaline	0,05	0,23 lei	2
273127	PX 10 T	9 V	alcaline	0,05	0,23 lei	1
273128	PX 10 R	9 V	alcaline	0,05	0,23 lei	1
2241413	DCH 150-SL LG Laser (EU)	9 V	alcaline	0,05	0,23 lei	1
377638	Ferrosan system PS 200	PSA 80	NiMH	0,3	1,43 lei	1
378025	Monitor PS 200	PSA 80	NiMH	0,3	1,43 lei	1
237293	Scanner PS 200	PSA 80	NiMH	0,3	1,43 lei	1
286136	Point laser PMP 34 box	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
286142	Point laser PMP 34 kit	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
331441	Combilaser PMC 36 box	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
331443	Combilaser PMC 36 kit	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
331450	Line laser PML 32-R kit	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
331453	Line laser PML 32-R	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
233853	Rotating laser PR 25 IF	R20	alcaline	0,146	0,39 lei	3
233853	PRA 25 din setul nivelei	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
282829	Rotating laser PR 20	R20	alcaline	0,146	0,39 lei	3
282829	PRA 20 din setul nivelei	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
331412	Rotating laser PRI 2	R20	alcaline	0,146	0,39 lei	2
331412	telecom PRA 2 din set	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
331411	Rotating laser PRI 2	R20	alcaline	0,146	0,39 lei	2
331411	telecom PRA 2 din set	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
331414	Rotating laser PRI 2 (PRA 22) kit	R20	alcaline	0,146	0,39 lei	2
331414	telecom PRA 2 din set	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
331414	captator PRA 22din set	9 V	alcaline	0,05	0,23 lei	1
211937	PRE 3	PRA 84	Litiu Ion	0,306	1,01 lei	1
211937	Reciver PRA 30 din set nivela	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2081361	Nivela rotativa PRE3 ET	PRA 84	Litiu Ion	0,306	1,01 lei	1
2097586	Telecomandă/captator laser PRA 400	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2

2399628	Telecomandă/captator laser PRA 300	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2378830	Telecomandă/Captator laser PRA 30G	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2068485	Captator laser PRA 30 (pt. PR30-HVS)	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2181026	Remote contr. / Receiver PRA 30G	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2181022	PR 30 HVSG A12 (PRA 30G din cutie)	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
360055	Battery pack PRA 84	PRA 84	Litiu Ion	0,306	1,01 lei	1
2120306	PRA 84 in DST 20-CA EC	PRA 84	Litiu Ion	0,306	1,01 lei	1
2120301	PRA 84 in DST 20-CA PR	PRA 84	Litiu Ion	0,306	1,01 lei	1
359981	Reciver PRA 30	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2842	Laser receiver PMA 30	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
202586	Laser receiver PRA 20	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2071120	Captator laser PRA 20 (pt. PR 2 -HS)	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2097583	Laser rotativ PR 300-HV2S	PRA 84	Litiu Ion	0,306	1,01 lei	1
2097583	Laser rotativ PR 300-HV2S	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2399578	Laser rotativ PR 40-22	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2399621	Laser rotativ PR 40G-22	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2076842	Nivela rotativa PR 2-HS ET	PRA 84	Litiu Ion	0,306	1,01 lei	1
2071033	PR 2-HS Rotating laser	PRA 84	Litiu Ion	0,306	1,01 lei	1
2071033	PRA 20 din set PR 2-HS	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2068482	PR 30-HVS Rotating laser	PRA 84	Litiu Ion	0,306	1,01 lei	1
2068484	Laser rotativ PR 30-HVS	PRA 84	Litiu Ion	0,306	1,01 lei	1
2068482	PRA 30 din set PR 30-HVS	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
282834	Battery pack PRA 801	Battery pack PRA 801	NiMH	0,66	2,03 lei	1
286212	Laser receiver PRA 25	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
311393	Laser receiver PA 350	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
331419	Laser receiver PRA 22 kit	9 V	alcaline	0,05	0,23 lei	1
331418	PRA 2	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
331421	PRA 82	PRA 82	NiMH	0,485	1,43 lei	1
377472	PSA 80	PSA 80	NiMH	0,3	1,43 lei	1
426386	Captator laser PRA 31	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
227943	Cordless drill driver SF 151-A 3.0 230V	SFB 155	NiMH	0,96	2,03 lei	2
272616	Cordless drill driver SF 181-A 3.0 230V	SFB 185	NiMH	1,22	2,03 lei	2
285366	Cordless screwdriver SF 121-A 3.0 230V	SFB 126	NiMH	0,77	2,03 lei	2
285364	Cordless screwdriver SF 121-A 3.0 230V	SFB 126	NiMH	0,77	2,03 lei	2
285392	Cordless hammer drill SF 180-A 3.0 230V	SFB 185	NiMH	1,22	2,03 lei	2
273114	Battery pack B 144 2.6 Li-Ion	B 144 2.6 Li-Ion	Litiu Ion	0,55	1,14 lei	1
274006	Battery pack B 36 3.3 Li-Ion	B 36 3.3 Li-Ion	Litiu Ion	1,6	7,35 lei	1
272471	Battery pack B 36 2.4 Li-Ion	B 36 2.4 Li-Ion	Litiu Ion	1,17	3,15 lei	1
401594	B 36 3.9 Li-Ion	B 36 3.9 Li-Ion	Litiu Ion	1,7	7,35 lei	1
274639	Gas-actuated tool GX 120	AA	Litiu	0,015	0,11 lei	3
274638	Gas-actuated tool GX 120	AA	Litiu	0,015	0,11 lei	3
274899	GX 120-ME	AA	Litiu	0,015	0,11 lei	3
274898	GX 120-ME	AA	Litiu	0,015	0,11 lei	3
339463	Gas-actuated tool GX 100	AA	Litiu	0,015	0,11 lei	2
351344	Bat GX 100	AA	Litiu	0,015	0,11 lei	2
2121621	Bat GX 120	AA	Litiu	0,015	0,11 lei	1
381458	Bat GX 120	AA	Litiu	0,015	0,11 lei	1
2102198	Bat GX3	AA	Litiu	0,015	0,11 lei	1
360383	Acumulator B22V 2.6Ah Li-Ion	B22/2.6	Litiu Ion	0,78	1,14 lei	1
362161	Set Surubelnita SD 5000-A 22V	B22/2.6	Litiu Ion	0,78	1,14 lei	2
411211	PMC 46 kit	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
411210	PMC 46 kit	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
429874	Modul laser PMC 46 ET	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
407920	Detector PS 30	AAA	alcaline	0,011	0,04 lei	4
412800	Ferrodectector PS 30 ET	AAA	alcaline	0,011	0,04 lei	4
407959	Detector PS 35	AAA	alcaline	0,011	0,04 lei	4
413328	Ferrodectector PS 35 mm ET	AAA	alcaline	0,011	0,04 lei	4
418009	B 36 3.0 Li-Ion TE 6-A	B 36 3.0	Litiu Ion	1,17	3,15 lei	1
411288	PMA 31 / receptor PMC 46	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
426174	Acumulator B14/1,6 Ah Li-Ion	B 14/1,6 Ah	Litiu Ion	0,37	1,01 lei	1
424917	Detector PS 38	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
411280	PMP 45	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4

430472	Laser multipunct PMP 45 ET	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
411279	Laser multipunct PMP 45	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
411284	PML 42	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
411283	PML 42	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
426383	Nivela rotativa PR 35	PRA 84	Litiu Ion	0,306	1,01 lei	1
426383	PRA 35 Captator pt PR 35	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
426384	PRA 35 Captator pt PR 35	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2036805	Telecomandă/captator laser PRA 35 ET	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
428235	Telecomanda PPA 20 pt.PP10 in set	AAA	alcaline	0,011	0,04 lei	4
428239	Telecomanda PPA 20 pt.PP10	AAA	alcaline	0,011	0,04 lei	4
426175	Acumulator Li-Ion B 14/3,3	B 14/3.3	Litiu Ion	0,582	1,14 lei	1
2004830	PD 5	AAA	alcaline	0,011	0,04 lei	2
2006032	Telemetru PD 5 ET	AAA	alcaline	0,011	0,04 lei	2
2004788	Telemetru PD 5	AAA	alcaline	0,011	0,04 lei	2
2017686	PD 5 pak 4 buc.	AAA	alcaline	0,011	0,04 lei	8
2007431	Acumulator B22V 3.3 Ah Li-Ion	B 22V 3.3 Ah Li-Ion	Litiu Ion	0,87	1,14 lei	1
426177	Acumulator B22V 1.6 Ah Li-Ion	B22V 1.6 Ah Li-Ion	Litiu Ion	0,468	1,01 lei	1
2018896	Acumulator B36V 6,0 Ah Li-Ion	B36V 6,0 Ah Li-Ion	Litiu Ion	1,792	7,35 lei	1
2183172	Acumulator B36V 9,0 Ah Li-Ion	B36V 9,0 Ah Li-Ion	Litiu Ion	2,033	7,35 lei	1
2047072	Laser multi-liniar PM 4-M	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
2047074	Laser multi-liniar PM 4-M ET	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
2088506	Laser multiiniar PM 4-M Kit	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
2009435	B7 Li Ion (GX 90)	B7 Li Ion (GX 90)	Litiu Ion	0,208	1,01 lei	1
2005916	GX 90	B7 Li Ion (GX 90)	Litiu Ion	0,208	1,01 lei	2
2005918	GX 90	B7 Li Ion (GX 90)	Litiu Ion	0,208	1,01 lei	2
430468	Laser receiver PRA 38	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
272915	B36 2.6 Li-Ion	B36 2.6 Li-Ion	Litiu Ion	1,192	3,15 lei	1
2077976	Acumulator B12/2,6 Ah	B12/2,6 Ah	Litiu Ion	0,244	1,01 lei	1
2077977	Li-Ion battery B12 2.6Ah (US)	B12/2,6 Ah	Litiu Ion	0,244	1,01 lei	1
2077978	Li-Ion battery B12 2.6Ah (RU)	B12/2,6 Ah	Litiu Ion	0,244	1,01 lei	1
2333570	Acumulator B 12-30 Li-ion	B 12-30 Li-ion	Litiu Ion	0,244	1,01 lei	1
2047044	Laser liniar PM 2-L	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
2047046	Laser liniar PM 2-L ET	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
2106070	Rotating laser PR 3-HVSG A12	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2098521	Line laser PM 2-LG	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
2322755	Laser multipunct PM 2-PG	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
2322754	Laser liniar PM 2-LG	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
2322751	Combilaser PM 20-CG	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
2322753	Combilaser PM 20-CGE	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
2098523	Laser liniar PM 2-LG ET	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
2047037	Laser multipunct PM 2-P	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
2106071	Laser receiver PRA 20G	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2102497	PD-C Laser Range Meter	Li-Ion 3200 mAh	Litiu Ion	0,055	0,26 lei	1
2116216	Accu pt PD-C	Li-Ion 3200 mAh	Litiu Ion	0,055	0,26 lei	1
2044077	PRA 36	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2075559	Multidetector PS-50	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	4
2264046	Captator laser PMA 32	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2152388	Captator PMA 31G	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2044472	PS 200 S KIT - PSA 56	AA	alcaline	0,015	0,08 lei	2
2044472	PS 200 S KIT - PSA 80	PSA 80	NiMH	0,3	1,43 lei	1
2007501	PS 1000 - PSA 81	2xPSA 81	Litiu Ion	0,3	1,01 lei	2
2007503	PS 1000 - PSA 81	2xPSA 81	Litiu Ion	0,3	1,01 lei	2
2007503	PS 1000 - PSA 82	1xPSA 82	Litiu Ion	0,24	1,01 lei	1
2098208	Battery Pack B 36/2.6	Li-Ion 2,6 Ah	Litiu Ion	0,78	1,14 lei	1
2098470	Battery Pack B 36/5.2	Li-Ion 5,2 Ah	Litiu Ion	1,35	3,15 lei	1
2183144	B 12/4.0 AH	Li-Ion 4.0 Ah	Litiu Ion	0,316	1,01 lei	1
2136393	B 22/2.6 Li-ion	B 22/2.6 Li-ion	Litiu Ion	0,492	1,01 lei	1
2136423	B 22/3.0 Li-ion	B 22/3.0 Li-ion	Litiu Ion	0,571	1,14 lei	1
2136396	B 22/5.2 Li-ion	B 22/5.2 Li-ion	Litiu Ion	0,788	1,14 lei	1
2110532	B22/2.6Ah Li-Ion	B22/2.6Ah Li-Ion	Litiu Ion	0,779	1,14 lei	1
2110409	B22/5.2Ah Li-Ion	B22/5.2Ah Li-Ion	Litiu Ion	0,779	1,14 lei	1
2183183	B22 8.0	B22 8.0	Litiu Ion	1,112	3,15 lei	1

2183180	B22 4.0	B22 4.0	Litiu Ion	0,688	1,14 lei	1
2330509	B 12-55 Li-ion	B 12-55 Li-ion	Litiu Ion	0,34	1,01 lei	1
2189547	B 14/2.6	B 14/2.6	Litiu Ion	0,37	1,01 lei	1
2193380	B 14/5.2	B 14/5.2	Litiu Ion	0,59	1,14 lei	1
2251347	B 22-2.6 Li-ion	B 22-2.6 Li-ion	Litiu Ion	0,5625	1,14 lei	1
2251351	B 22-4.0 Li-ion	B 22-4.0 Li-ion	Litiu Ion	0,7685	1,14 lei	1
2251355	B 22-110 Li-ion	B 22-5.2 Li-ion	Litiu Ion	0,9225	1,14 lei	1
2416227	B 22-195	Acumulator B 22-195 Li-ion	Litiu Ion	1,33	3,15 lei	1
2416291	B 22-290	Acumulator B 22-290 Li-ion	Litiu Ion	1,81	3,15 lei	1
2251359	B 22-8.0 Li-ion	B 22-8.0 Li-ion	Litiu Ion	1,317	3,15 lei	1
2420849	Sursă mobilă de alimentare B3600	B3600	Litiu Ion	20	5,00 lei	1
2251363	B 22-12.0 Li-ion	B 22-12.0 Li-ion	Litiu Ion	1,838	7,35 lei	1

Hilti România SRL

050881 AFI TECH PARK 1

Blvd. Tudor Vladimirescu, 29A, etaj 3, Bucuresti

T +4021 352 30 00 | **F** +4021 350 51 81

www.hilti.com

CUI : RO17131957