

Remondihindade piirangud 2026. Aastal

No	Tootenimi	EUR / ilma KM
1	Ketaslõikur AG 115-8D	71
2	Ketaslõikur AG 115-8S	71
3	Ketaslõikur AG 125-13S 230V	133
4	Ketaslõikur AG 125-15DB	175
5	Ketaslõikur AG 125-19SE	158
6	Ketaslõikur AG 125-20D 230V kast	159
7	Ketaslõikur AG 125-20SE 230V kast	159
8	Ketaslõikur AG 125-8SE 230V	71
9	Akuketaslõikur AG 125-A22	142
10	Ketaslõikur AG 150-20D 230V kast	172
11	Ketaslõikur AG 150-20SE 230V kast	172
12	Akuketaslõikur AG 150-A36 kast	227
13	Ketaslõikur AG 230-20D	155
14	Ketaslõikur AG 230-24D 110V kast	192
15	Ketaslõikur AG 230-27DB 230V kast	234
16	Akuketaslõikur AG 4S-22-125 kast	142
17	Akuketaslõikur AG 4S-A22-125 kohver	142
18	Akuketaslõikur AG 5D-22-125 kohver	215
19	Akuketaslõikur AG 6D-22-125 kohver	228
20	Akuketaslõikur AG 6D-22-150 kast	221
21	Air cleaner AIC 1000 220-240V	432
22	Air cleaner AIC 2000 220-240V	815
23	Battery-actuated tool BX 3-BT A22 kohver	773
24	Battery-actuated tool BX 3-BTG A22 kohve	773
25	Akutoitega naelapüss BX 3-IF A22 cas	563
26	Battery-actuated tool BX 3-L A22 kohver	563
27	Battery-actuated tool BX 3-L-22 kohver	563
28	Aku. kinnitustööriist BX 3-ME A22 kohver	563
29	Batt.-actuated tool BX 4-22 01 M30 ME	455
30	Batt.-actuated tool BX 4-22 01 M30L IF	455
31	Akuprits CD 4-A22 kast	124
32	Soonefrees DC SE20 230V	647
33	Soonefrees DCH 150-SL 230V	647
34	Soonefrees DCH 180-SL 230V	647
35	Teemantlõikur DCH 230 230V	542
36	Teemantlõikur DCH 300 230V	770
37	Teemantlõikur DCH 300-X 230V	770
38	Teemantpuurimisseade DD 110-W 230V	943
39	Teemantpuurimisseade DD 120 230V	943
40	Teemantpuurimisseade DD 130 M 230V	1128
41	Teemantpuurimisseade DD 150-U 230V	1128
42	Teemantpuurimisseade DD 150-U 230V BLE	1128
43	Cordl. diam. coring tool DD 150-U-22	1165
44	Teemantpuurimisseade DD 160 230V	1223
45	Teemantpuurimisseade DD 200 230V BL	1649
46	Teemantpuurimisseade DD 250 230V BL	1709
47	Teemantpuurimisseade DD 30-W 230V	1362

48	Teemantpuurimisseade DD 350 BL 230V	2763
49	Teemantpuurimisseade DD 500-CA BL 400V	3229
50	Hüdraul. teemantpuurpink DD 750-HY 20	4193
51	Autofeed seade DD AF-CA 220-48V	1632
52	Autofeed seade DD AF-CA H 230V	946
53	Autofeed seade DD AF-CA L 230V	907
54	Teemantpuurimisseade DD EC-1 230V EU2	1362
55	Vaakumpump DD VP-U 230V	728
56	Puurimisstatiiv DD-HD 30	1263
57	Puurimisstatiiv DD-HD 30-CA	1076
58	Puurimisstatiiv DD-HD XC	3672
59	Puurimisstatiiv DD-ST 120 SFL	190
60	Puurimisstatiiv DD-ST 120 STL	530
61	Puurimisstatiiv DD-ST 130	653
62	Puurimisstatiiv DD-ST 150-U CTL	653
63	Puurimisstatiiv DD-ST 160 CTL	441
64	Puurimisstatiiv DD-ST 160 SFL	213
65	Puurimisstatiiv DD-ST 30	642
66	Teemantlihvmasin DG 150 DLX 230V	1083
67	Teemantlihvmasin DGH 130 230V	249
68	Cordl. concrete grinder DGH 130-22 DLX	266
69	Teemantlihvmasin DGH 150 230V	1083
70	Voolumuundur DPC 20 230V	679
71	Seinasaag DS TS20-E 1.6 3x400V	25841
72	Seinasaag DS TS32 LP32 3x400V	26998
73	Saepea DS TS32 54CM3	26998
74	Tross-saag DS WS10	10953
75	Tross-saag DS WS15 3x400V	34549
76	Battery cut-off saw DSH 600-22 ATC	717
77	Bensiinisaag DSH 600-X	744
78	Bensiinisaag DSH 700 X 35	833
79	Battery cut-off saw DSH 700-22 ATC	717
80	Bensiinisaag DSH 900 X 40	875
81	Seinasaag DST 10-CA 3x400V PR	19588
82	Seinasaag DST 20-CA 3x400V PR	32986
83	Tross-saag DSW 1510-CA 3x400V	46560
84	Tross-saag DSW 3018-E 3x400V	102866
85	Veetoitur DWP 15-22	175
86	Drywall sander DWS 225 220-240V	728
87	Naelapüss DX 2	97
88	Naelapüss DX 351 (ME)	764
89	Naelapüss DX 351 (X-MX 27)	764
90	Naelapüss DX 351 BT	711
91	Naelapüss DX 351 BT G	711
92	Naelapüss DX 36	97
93	Naelapüss DX 450	764
94	Naelapüss DX 450 SCT	764
95	Naelapüss DX 460 MX 72	764
96	Naelapüss DX 460 GR	764
97	Naelapüss DX 460 Kit	764
98	Naelapüss DX 462 CM	764
99	Naelapüss DX 462 HM	764

100	Naelapüss DX 5 F8	764
101	Naelapüss DX 5 GR	764
102	Naelapüss DX 5 Kit	764
103	Naelapüss DX 5 MX	764
104	Naelapüss DX 6 F8	764
105	Naelapüss DX 6 Kit	764
106	Naelapüss DX 6 MX	764
107	Naelapüss DX 76 MX	1153
108	Naelapüss DX 76 PTR	1026
109	Naelapüss DX 860-ENP	2539
110	Naelapüss DX 9-ENP	2723
111	Shoulder exoskeleton EXO-S	516
112	Tool balancer EXO-T-22	1125
113	Die grinder GDG 6-A22 kohver	177
114	Band file GFB 6X-22 kohver	350
115	Band file GFB 6X-A22 kohver	350
116	Burnisher GPB 6X-A22 kohver	336
117	Tube belt sander GTB 6X-22 kohver	357
118	Gaasiga naelapüss GX 120	439
119	Gaasiga naelapüss GX 2 A12 kohver	327
120	Gaasiga naelapüss GX 3 kohver	439
121	Gaasiga naelapüss GX 90-WF	435
122	Gaasiga naelapüss GX-IE XL	439
123	Exoskeleton HA EXO-O1 overhead	706
124	Akuprits HDE 500-22 kast	82
125	Hüdraulikaplokk LP 15 400V	8700
126	Hüdraulikaplokk LP 32 3x400V	22157
127	Naelamagasin MX 72 SKA koost	149
128	Naelamagasin MX 76	269
129	Naelamagasin MX 76 PTR koost	299
130	Cordl. crimper NCR 120-22 kohver	1989
131	Cordl. crimper NCR 60 D-22 kohver	1415
132	Cordl. cable cutter NCT 25 S-22 kohver	1533
133	Cordl. cable cutter NCT 45 S-22 kohver	1158
134	Cordl. cable cutter NCT 53 C-22 kohver	1670
135	Cordl. cable cutter NCT 85 C-22 kohver	2154
136	Cordl. cable cutter NCT IS 025-A22 kohve	1533
137	Cordl. cable cutter NCT IS 053-A22 kohve	1670
138	Cordl. cable cutter NCT PS 85-A22 kohver	2154
139	Concrete vibrator backpack NCV 10-22 kas	897
140	Betooni akuvibraator NCV 4-22 juhtmevaba	349
141	Cordless heat gun NHG 6-22 kohver	157
142	Cordl. mixer NMX 6-22 kast	224
143	Cordless press tool NPR 032 PE-A22 kohve	972
144	Cordless press tool NPR 19-22 kohver	686
145	Cordless press tool NPR 32 XL-22 kohver	1279
146	Cordless press tool NPR 32-22 kohver	972
147	Rebar flush cutter NRC 6-22 kohver	343
148	Cordl. crimper NUN 054 IE-A22 kohver	1275
149	Hydraulic pump NUN 10K-22 kast	3582
150	Cordl. crimper NUN 54-22 kohver	1275
151	Jaotur P 8000 D	694

152	Laserkaugusmõõtja PD 5	75
153	Laserkaugusmõõtja PD-CS	619
154	Laserkaugusmõõtja PD-E	241
155	Laserkaugusmõõtja PD-I	145
156	Laserkaugusmõõtja PD-S	75
157	Layout tool PLT 300 A22	5793
158	Layout tool PLT 400-2	8275
159	Kombilaser PM 20-CG A12	199
160	Kombilaser PM 20-CGE	369
161	Joonlaser PM 2-L	117
162	Joonlaser PM 2-LG	131
163	Multijoonlaser PM 30-MG	393
164	Multijoonlaser PM 40-MG	393
165	Multijoonlaser PM 4-M	326
166	Multijoonlaser PM 50MG-22 kohver	355
167	Kombilaser PMC 46	243
168	Joonlaser PML 42	231
169	Punktilaser PMP 45	316
170	Optiline nivelliir POL 15	192
171	Teodoliit POT 10	1253
172	Torulaser PP 10	1773
173	Torulaser PP 100	1773
174	Pöördlaser PR 2-HS A12	683
175	Pöördlaser PR 300-HV2S	1517
176	Pöördlaser PR 30-HVS	1069
177	Pöördlaser PR 30-HVS A12	1069
178	Pöördlaser PR 30-HVSG A12	1230
179	Pöördlaser PR 3-HVSG	1080
180	Pöördlaser PR 40-22	1044
181	Pöördlaser PR 40G-22	1044
182	Pult / laserkiire vastuvõtja PRA 30	151
183	Pult / laserkiire vastuvõtja PRA 35	151
184	Kolmjalg PRA 90	474
185	Vastuvõtja kopa noole külge PRM 15	1542
186	X-Scan PS 1000	9152
187	Ferrosan-süsteem PS 200	4737
188	Ferrosan PS 300	4737
189	Multidetektor PS 50	503
190	Seinaskänner PS 85	503
191	Läbiviigumääraja PX 10	257
192	Vastuvõtja PX 10 R	205
193	Saatja PX 10 T	141
194	Cordl. riveting tool RT 6-22 kast	385
195	Cordl. riveting tool RT 6-A22 kohver	385
196	Band saw SB 4-22 kohver	200
197	Lintsaed SB 4 A-22 kast	200
198	Band saw SB 6-22 kohver	310
199	Aku-puurtrell SBT 6-22	139
200	Akuketassaag SC 30WR-22 kohver	278
201	Akuketassaag SC 4MR-22 kast	239
202	Akuketassaag SC 4WL-22 kohver	210
203	Ketassaag SC 55W 220-240V sp kohver	146

204	Akuketassaag SC 5ML-22 kast	232
205	Akuketassaag SC 6ML-22 kohver	259
206	Akuketassaag SC 6WL-22 kohver	188
207	Akuketassaag SC 6WP-22 kohver	244
208	Akuketassaag SC 70W-A22 kohver	278
209	Akuketassaag SCM 22-A kohver	232
210	Cordless cut-out tool SCO 6-22 kast	139
211	Akuketassaag SCW 22-A kohver	210
212	Ketassaag SCW 70 230V kohver	212
213	Vaheseinakruvikeeraja SD 5000 230V	261
214	Akuvaheseinakruvikeeraja SD 5000-22 kohv	186
215	Akuvaheseinakruvikeeraja SD 5000-A22 AMS	186
216	Vaheseinakruvikeeraja SD 6000 230V	261
217	Aku-puurtrell SF 10W-22 kohver	179
218	Aku-puurtrell SF 10W-A22 kohver	179
219	Aku-puurtrell SF 14-A kohver	144
220	Aku-puurtrell SF 22-A	144
221	Aku-puurtrell SF 2-A12 kohver	74
222	Aku-löökvasar SF 2H-A12 kohver	76
223	Aku-puurtrell SF 4-22 kohver	91
224	Aku-puurtrell SF 4-A22 kohver	91
225	Aku-puurtrell SF 4H-22 kohver	113
226	Aku-puurtrell SF 6-22 kohver	144
227	Aku-puurtrell SF 6-A22 kohver	144
228	Aku-löökvasar SF 6H-22 kohver	156
229	Aku-löökvasar SF 6H-A22 kohver	156
230	Aku-puurtrell SF 8M-22 kohver	163
231	Aku-puurtrell SF 8M-A22 kohver	163
232	Akutrell SF BT 22-A	166
233	Kompaktne aku-puurtrell SFC 14-A kohver	91
234	Kompaktne aku-puurtrell SFC 22-A kohver	91
235	Aku-puurtrell SFD 2-A kohver	74
236	Aku-puurtrell SFE 2-A12 kohver	126
237	Aku-löökvasar SFH 14-A kohver	113
238	Akulöökkruvikeeraja SID 14-A	132
239	Akulöökkruvikeeraja SID 22-A kohver	132
240	Akulöökkruvikeeraja SID 2-A12 kohver	77
241	Akulöökkruvikeeraja SID 4-22 kohver	132
242	Akunurkkruvikeeraja SID 4R-22 kohver	148
243	Akulöökkruvikeeraja SID 6-22 kohver	171
244	Akulöökkruvikeeraja SID 8-22 kohver	199
245	Akulöökkruvikeeraja SID 8-A22 kohver	199
246	Akulöökmutrikeraja SIW 10-22 3/4" kohve	241
247	Akulöökmutrikeraja SIW 14-A 1/2" kohver	160
248	Akulöökmutrikeraja SIW 22-A 1/2" kohver	160
249	Akulöökmutrikeraja SIW 22T-A 3/4" kohve	171
250	Akulöökmutrikeraja SIW 22T-A	171
251	Akulöökmutrikeraja SIW 2-A12 3/8" kohve	92
252	Akulöökmutrikeraja SIW 4AT-22 1/2 kohve	160
253	Akunurkmutrikeraja SIW 4R-22 3/8" kohve	160
254	Akulöökmutrikeraja SIW 6-22 1/2" kohver	175
255	Akulöökmutrikeraja SIW 6AT-22 1/2" koh	171

256	Akulöökmutrikeeraja SIW 6AT-A22 kohver	171
257	Akulöökmutrikeeraja SIW 8-22 1/2" kohver	226
258	Akulöökmutrikeeraja SIW 9-A22 3/4" kohve	241
259	Tikkaag SJD 6 220-240V kohver	181
260	Cordless orbital jig saw SJD 6-22 kohver	183
261	Cordless orbital jig saw SJD 6-A22 kohve	183
262	Tikkaag SJT 6 220-240V kohver	181
263	Cordless orbital jig saw SJT 6-22 kohver	188
264	Cordless orbital jig saw SJT 6-A22 kohve	188
265	Cordless Area Light SL 6-22 kast	109
266	Cordl. miter saw SM 60-22 kast	509
267	Kruvimagasin SMD 57	79
268	Multitool SMT 6-22 kohver	114
269	Nibbler SPN 6-22 CN kohver	370
270	Nibbler SPN 6-22 RL kohver	370
271	Nibbler SPN 6-A22 kohver	370
272	Nibbler SPN RN 6-A22 kohver	377
273	Akuotssaag SR 2-A12 kohver	122
274	Otssaag SR 30 220V kohver	455
275	Akuotssaag SR 30-A36 kohver	245
276	Akuotssaag SR 4-22 kohver	195
277	Akuotssaag SR 4-A22 kohver	195
278	Akuotssaag SR 6-22 kohver	245
279	Akuotssaag SR 6-A22 kohver	245
280	Slitting shear SSH 6-22 kohver	461
281	Metallitööde kruvikeeraja ST 1800 230V k	353
282	Akukruvik. metallile ST1800-A22 kohvis	229
283	Metall. akukruvikeeraja ST 2000-22 kohve	229
284	Metallitööde kruvikeeraja ST 2500 230V k	353
285	Threaded rod cutter STR 4-22 kohver	324
286	Puurvasar TE 1 230V kohver	97
287	Piikvasar TE 1000-AVR 230V universaalne	934
288	Piikvasar TE 1500-AVR 230V	934
289	Puurvasar TE 16-C 230V	418
290	Puurvasar TE 2 230V	156
291	Cordless breaker TE 2000-22	1225
292	Piikvasar TE 2000-AVR 230V	1287
293	Aku-puurvasar TE 2-22 kohver	159
294	Aku-puurvasar TE 2-A22 kohver	159
295	Puurvasar TE 2-M 230V	156
296	Piikvasar TE 3000-AVR 230V	1622
297	Käru TE 3000-T (03)	1622
298	Piikvasar TE 300-AVR 230V	336
299	Aku-kombivasar TE 30-22 kohver	491
300	Aku-kombivasar TE 30-A36 kohver	491
301	Kombivasar TE 30-ATC 230V kohver	522
302	Kombivasar TE 30-ATC /AVR 230V kohver	522
303	Kombivasar TE 30-AVR 230V kohver	418
304	Kombivasar TE 30-C-AVR 230V	418
305	Puurvasar TE 3-C 230V kohver	130
306	Puurvasar TE 3-M 230V kohver	156
307	Puurvasar TE 3-ML 230V kohver	156

308	Aku-puurvasar TE 4-22 kohver	240
309	Aku-puurvasar TE 4-A22	240
310	Kombivasar TE 50 230V	491
311	Piikvasar TE 500 230V	472
312	Piikvasar TE 500 230V	213
313	Cordless breaker TE 500-22 kohver	551
314	Cordless breaker TE 500-A36	551
315	Piikvasar TE 500-AVR 230V	472
316	Aku-puurvasar TE 50-22 kohver	561
317	Kombivasar TE 50-AVR kohver	491
318	Aku-puurvasar TE 5-22 kohver	329
319	Kombivasar TE 60 230V	658
320	Aku-kombivasar TE 60-22 kohver	699
321	Aku-kombivasar TE 60-A36	699
322	Kombivasar TE 60-ATC 230V	764
323	Kombivasar TE 60-ATC/AVR 230 V	764
324	Kombivasar TE 60-AVR 230 V	658
325	Aku-puurvasar TE 6-22 kohver	254
326	Aku-puurvasar TE 6-A22 kohver	254
327	Aku-puurvasar TE 6-A36 kast	254
328	Puurvasar TE 6-CL 230V kohver	206
329	Kombivasar TE 70 230V	1001
330	Piikvasar TE 700-AVR 230V	760
331	Piikvasar TE 706 230V	760
332	Kombivasar TE 70-ATC 230V	1001
333	Kombivasar TE 70-ATC/AVR 230 V	1001
334	Kombivasar TE 70-AVR 230V	1001
335	Kombivasar TE 76-ATC 230V	1001
336	Puurvasar TE 7-C 230V	206
337	Piikvasar TE 800-AVR 230V	793
338	Kombivasar TE 80-ATC/AVR 230V	899
339	Piikvasar TE 905-AVR 230V TPS	934
340	Puuri nurkpadrun TE-AC 2	145
341	Puurmasin UD 16 230V	146
342	Universaaltolmuimeja VC 10H-22 kast	326
343	Universaaltolmuimeja VC 10L-22	326
344	Universaaltolmuimeja VC 10M-22	326
345	Universaaltolmuimeja VC 20H-X 230V	436
346	Universaaltolmuimeja VC 20L-X 230V	436
347	Universaaltolmuimeja VC 20M-X 230V	436
348	Universaaltolmuimeja VC 20-U 230V	436
349	Universaaltolmuimeja VC 20-U-Y 230V	436
350	Universaaltolmuimeja VC 20-UL 230V	419
351	Universaaltolmuimeja VC 20-UM 230V	436
352	Universaaltolmuimeja VC 20-UM-Y 230V	436
353	Vacuum cleaner VC 2D-22	185
354	Universaaltolmuimeja VC 40H-X 230V	529
355	Universaaltolmuimeja VC 40L-X 230V	529
356	Universaaltolmuimeja VC 40M-X 230V	529
357	Universaaltolmuimeja VC 40-U 230V	529
358	Universaaltolmuimeja VC 40-UL 230V	529
359	Universaaltolmuimeja VC 40-UM 230V	529

360	Universaaltolmuimeja VC 40-U-Y 230V	529
361	Dust extractor VC 4MX-22 & T15	337
362	Staubsauger VC 5-22 kast	185
363	Tolmuimeja VC 5-A22	185
364	Vacuum cleaner VC 5L 220-240V 16A (F1)	193
365	Universaaltolmuimeja VC 60L-X 230V	888
366	Universaaltolmuimeja VC 60M-X 230V	887
367	Universaaltolmuimeja VC 60-U 230V	750
368	Ekstsentrisk-lihvmasin WFE 450-E 230V	346
369	Taldivhvmasin WFO 280 230V	286
370	Vee töötlemise süsteem DD-WMS 100	891
371	Vee töötlemise süsteem DD-WMS 100 BLE 23	869
372	Kettassaag WSC 85 230V	418
373	Tikkaag WSJ 750-EB 230V	181
374	Tikkaag WSJ 750-ET 230V	181
375	Tikkaag WSJ 850-ET 230V	263
376	Tikkaag WSJ 850-EB 230V	305
377	Otssaag WSR 1250PE 230V	455
378	Otssaag WSR 1400PE 230V	455
379	Akuotssaag WSR 22-A kohver	245
380	Akuotssaag WSR 36-A kohver	245
381	Otssaag WSR 900-PE 230V	399