

Remondihindade piirangud alates 06.2026.

No	Tootenimi	EUR / ilma KM
1	Ketaslõikur AG 115-8D	74
2	Ketaslõikur AG 115-8S	74
3	Ketaslõikur AG 125-13S 230V	138
4	Ketaslõikur AG 125-15DB	182
5	Ketaslõikur AG 125-19SE	165
6	Ketaslõikur AG 125-20D 230V kast	165
7	Ketaslõikur AG 125-20SE 230V kast	165
8	Ketaslõikur AG 125-8SE 230V	74
9	Akuketaslõikur AG 125-A22	146
10	Ketaslõikur AG 150-20D 230V kast	179
11	Ketaslõikur AG 150-20SE 230V kast	179
12	Akuketaslõikur AG 150-A36 kast	236
13	Ketaslõikur AG 230-20D	161
14	Ketaslõikur AG 230-24D 110V kast	199
15	Ketaslõikur AG 230-27DB 230V kast	243
16	Akuketaslõikur AG 4S-22-125 kast	146
17	Akuketaslõikur AG 4S-A22-125 kohver	146
18	Akuketaslõikur AG 5D-22-125 kohver	148
19	Akuketaslõikur AG 6D-22-125 kohver	237
20	Akuketaslõikur AG 6D-22-150 kast	230
21	Air cleaner AIC 1000 220-240V	445
22	Air cleaner AIC 2000 220-240V	839
23	Battery-actuated tool BX 3-BT A22 kohver	796
24	Battery-actuated tool BX 3-BTG A22 kohve	796
25	Akutoitega naelapüss BX 3-IF A22 cas	469
26	Battery-actuated tool BX 3-L A22 kohver	469
27	Battery-actuated tool BX 3-L-22 kohver	469
28	Aku. kinnitustööriist BX 3-ME A22 kohver	469
29	Batt.-actuated tool BX 4-22 01 M30 ME	469
30	Batt.-actuated tool BX 4-22 01 M30L IF	469
31	Akuprits CD 4-A22 kast	129
32	Soonefrees DC SE20 230V	666
33	Soonefrees DCH 150-SL 230V	666
34	Soonefrees DCH 180-SL 230V	666
35	Teemantlõikur DCH 230 230V	446
36	Teemantlõikur DCH 300 230V	794
37	Teemantlõikur DCH 300-X 230V	794
38	Teemantpuurimiseseade DD 110-W 230V	971
39	Teemantpuurimiseseade DD 120 230V	971
40	Teemantpuurimiseseade DD 130 M 230V	1161
41	Teemantpuurimiseseade DD 150-U 230V	1161
42	Teemantpuurimiseseade DD 150-U 230V BLE	1161
43	Cordl. diam. coring tool DD 150-U-22	1200
44	Teemantpuurimiseseade DD 160 230V	1260
45	Teemantpuurimiseseade DD 200 230V BL	1699
46	Teemantpuurimiseseade DD 250 230V BL	1761
47	Teemantpuurimiseseade DD 30-W 230V	1403

48	Teemantpuurimisseade DD 350 BL 230V	2846
49	Teemantpuurimisseade DD 500-CA BL 400V	3326
50	Hüdraul. teemantpuurpink DD 750-HY 20	4319
51	Autofeed seade DD AF-CA 220-48V	1681
52	Autofeed seade DD AF-CA H 230V	974
53	Autofeed seade DD AF-CA L 230V	934
54	Teemantpuurimisseade DD EC-1 230V EU2	1403
55	Vaakumpump DD VP-U 230V	750
56	Puurimisstatiiv DD-HD 30	1301
57	Puurimisstatiiv DD-HD 30-CA	1108
58	Puurimisstatiiv DD-HD XC	3783
59	Puurimisstatiiv DD-ST 120 SFL	195
60	Puurimisstatiiv DD-ST 120 STL	546
61	Puurimisstatiiv DD-ST 130	672
62	Puurimisstatiiv DD-ST 150-U CTL	672
63	Puurimisstatiiv DD-ST 160 CTL	455
64	Puurimisstatiiv DD-ST 160 SFL	220
65	Puurimisstatiiv DD-ST 30	661
66	Teemantlihvmasin DG 150 DLX 230V	1116
67	Teemantlihvmasin DGH 130 230V	257
68	Cordl. concrete grinder DGH 130-22 DLX	274
69	Teemantlihvmasin DGH 150 230V	1116
70	Voolumuundur DPC 20 230V	700
71	Seinasaag DS TS20-E 1.6 3x400V	26616
72	Seinasaag DS TS32 LP32 3x400V	27808
73	Saepea DS TS32 54CM3	27808
74	Tross-saag DS WS10	11282
75	Tross-saag DS WS15 3x400V	35586
76	Battery cut-off saw DSH 600-22 ATC	738
77	Bensiinisaag DSH 600-X	767
78	Bensiinisaag DSH 700 X 35	738
79	Battery cut-off saw DSH 700-22 ATC	738
80	Bensiinisaag DSH 900 X 40	901
81	Seinasaag DST 10-CA 3x400V PR	20176
82	Seinasaag DST 20-CA 3x400V PR	33976
83	Tross-saag DSW 1510-CA 3x400V	47957
84	Tross-saag DSW 3018-E 3x400V	105952
85	Veetotur DWP 15-22	180
86	Drywall sander DWS 225 220-240V	757
87	Naelapüss DX 2	101
88	Naelapüss DX 351 (ME)	787
89	Naelapüss DX 351 (X-MX 27)	787
90	Naelapüss DX 351 BT	732
91	Naelapüss DX 351 BT G	732
92	Naelapüss DX 36	101
93	Naelapüss DX 450	787
94	Naelapüss DX 450 SCT	787
95	Naelapüss DX 460 MX 72	787
96	Naelapüss DX 460 GR	787
97	Naelapüss DX 460 Kit	787
98	Naelapüss DX 462 CM	787

99	Naelapüss DX 462 HM	787
100	Naelapüss DX 5 F8	787
101	Naelapüss DX 5 GR	787
102	Naelapüss DX 5 Kit	787
103	Naelapüss DX 5 MX	787
104	Naelapüss DX 6 F8	787
105	Naelapüss DX 6 Kit	787
106	Naelapüss DX 6 MX	787
107	Naelapüss DX 76 MX	1188
108	Naelapüss DX 76 PTR	1057
109	Naelapüss DX 860-ENP	2615
110	Naelapüss DX 9-ENP	2805
111	Shoulder exoskeleton EXO-S	532
112	Tool balancer EXO-T-22	1159
113	Die grinder GDG 6-A22 kohver	184
114	Band file GFB 6X-22 kohver	364
115	Band file GFB 6X-A22 kohver	364
116	Burnisher GPB 6X-A22 kohver	350
117	Tube belt sander GTB 6X-22 kohver	371
118	Gaasiga naelapüss GX 120	452
119	Gaasiga naelapüss GX 2 A12 kohver	337
120	Gaasiga naelapüss GX 3 kohver	452
121	Gaasiga naelapüss GX 90-WF	448
122	Gaasiga naelapüss GX-IE XL	452
123	Exoskeleton HA EXO-O1 overhead	727
124	Akuprits HDE 500-22 kast	86
125	Hüdraulikaplokk LP 15 400V	8961
126	Hüdraulikaplokk LP 32 3x400V	22821
127	Naelamagasin MX 72 SKA koost	156
128	Naelamagasin MX 76	283
129	Naelamagasin MX 76 PTR koost	314
130	Cordl. crimper NCR 120-22 kohver	2068
131	Cordl. crimper NCR 60 D-22 kohver	1472
132	Cordl. cable cutter NCT 25 S-22 kohver	1595
133	Cordl. cable cutter NCT 45 S-22 kohver	1205
134	Cordl. cable cutter NCT 53 C-22 kohver	1736
135	Cordl. cable cutter NCT 85 C-22 kohver	2240
136	Cordl. cable cutter NCT IS 025-A22 kohve	1595
137	Cordl. cable cutter NCT IS 053-A22 kohve	1736
138	Cordl. cable cutter NCT PS 85-A22 kohver	2240
139	Concrete vibrator backpack NCV 10-22 kas	932
140	Betooni akuvibraator NCV 4-22 juhtmevaba	363
141	Cordless heat gun NHG 6-22 kohver	164
142	Cordl. mixer NMX 6-22 kast	232
143	Cordless press tool NPR 032 PE-A22 kohve	1011
144	Cordless press tool NPR 19-22 kohver	713
145	Cordless press tool NPR 32 XL-22 kohver	1330
146	Cordless press tool NPR 32-22 kohver	1011
147	Rebar flush cutter NRC 6-22 kohver	356
148	Cordl. crimper NUN 054 IE-A22 kohver	1326
149	Hydraulic pump NUN 10K-22 kast	3725

150	Cordl. crimper NUN 54-22 kohver	1326
151	Jaotur P 8000 D	729
152	Laserkaugusmõõtja PD 5	78
153	Laserkaugusmõõtja PD-CS	641
154	Laserkaugusmõõtja PD-E	249
155	Laserkaugusmõõtja PD-I	150
156	Laserkaugusmõõtja PD-S	78
157	Layout tool PLT 300 A22	5995
158	Layout tool PLT 400-2	8565
159	Kombilaser PM 20-CG A12	206
160	Kombilaser PM 20-CGE	382
161	Joonlaser PM 2-L	121
162	Joonlaser PM 2-LG	136
163	Multijoonlaser PM 30-MG	407
164	Multijoonlaser PM 40-MG	407
165	Multijoonlaser PM 4-M	337
166	Multijoonlaser PM 50MG-22 kohver	368
167	Kombilaser PMC 46	252
168	Joonlaser PML 42	240
169	Punktilaser PMP 45	327
170	Optiline nivelliir POL 15	446
171	Teodoliit POT 10	446
172	Torulaser PP 10	1835
173	Torulaser PP 100	1835
174	Pöördlaser PR 2-HS A12	644
175	Pöördlaser PR 300-HV2S	1081
176	Pöördlaser PR 30-HVS	1081
177	Pöördlaser PR 30-HVS A12	1106
178	Pöördlaser PR 30-HVSG A12	1081
179	Pöördlaser PR 3-HVSG	1118
180	Pöördlaser PR 40-22	1081
181	Pöördlaser PR 40G-22	1081
182	Pult / laserkiire vastuvõtja PRA 30	157
183	Pult / laserkiire vastuvõtja PRA 35	157
184	Kolmjalg PRA 90	491
185	Vastuvõtja kopa noole külge PRM 15	446
186	X-Scan PS 1000	9473
187	Ferrosan-süsteem PS 200	4903
188	Ferrosan PS 300	4903
189	Multidetektor PS 50	520
190	Seinaskanner PS 85	520
191	Läbiviigumääraja PX 10	266
192	Vastuvõtja PX 10 R	212
193	Saatja PX 10 T	145
194	Cordl. riveting tool RT 6-22 kast	401
195	Cordl. riveting tool RT 6-A22 kohver	401
196	Band saw SB 4-22 kohver	208
197	Lintsaed SB 4 A-22 kast	208
198	Band saw SB 6-22 kohver	323
199	Aku-puurtrell SBT 6-22	143
200	Akuketassaag SC 30WR-22 kohver	289

201	Akuketassaag SC 4MR-22 kast	248
202	Akuketassaag SC 4WL-22 kohver	218
203	Ketassaag SC 55W 220-240V sp kohver	152
204	Akuketassaag SC 5ML-22 kast	241
205	Akuketassaag SC 6ML-22 kohver	270
206	Akuketassaag SC 6WL-22 kohver	196
207	Akuketassaag SC 6WP-22 kohver	254
208	Akuketassaag SC 70W-A22 kohver	254
209	Akuketassaag SCM 22-A kohver	241
210	Cordless cut-out tool SCO 6-22 kast	144
211	Akuketassaag SCW 22-A kohver	218
212	Ketassaag SCW 70 230V kohver	220
213	Vaheseinakruvikeeraja SD 5000 230V	269
214	Akuvaheseinakruvikeeraja SD 5000-22 kohv	192
215	Akuvaheseinakruvikeeraja SD 5000-A22 AMS	192
216	Vaheseinakruvikeeraja SD 6000 230V	269
217	Aku-puurtrell SF 10W-22 kohver	186
218	Aku-puurtrell SF 10W-A22 kohver	186
219	Aku-puurtrell SF 14-A kohver	150
220	Aku-puurtrell SF 22-A	150
221	Aku-puurtrell SF 2-A12 kohver	77
222	Aku-löökvasar SF 2H-A12 kohver	79
223	Aku-puurtrell SF 4-22 kohver	95
224	Aku-puurtrell SF 4-A22 kohver	95
225	Aku-puurtrell SF 4H-22 kohver	117
226	Aku-puurtrell SF 6-22 kohver	150
227	Aku-puurtrell SF 6-A22 kohver	150
228	Aku-löökvasar SF 6H-22 kohver	162
229	Aku-löökvasar SF 6H-A22 kohver	162
230	Aku-puurtrell SF 8M-22 kohver	170
231	Aku-puurtrell SF 8M-A22 kohver	170
232	Akutrell SF BT 22-A	171
233	Kompaktne aku-puurtrell SFC 14-A kohver	95
234	Kompaktne aku-puurtrell SFC 22-A kohver	95
235	Aku-puurtrell SFD 2-A kohver	77
236	Aku-puurtrell SFE 2-A12 kohver	131
237	Aku-löökvasar SFH 14-A kohver	117
238	Akulöökkruvikeeraja SID 14-A	137
239	Akulöökkruvikeeraja SID 22-A kohver	137
240	Akulöökkruvikeeraja SID 2-A12 kohver	80
241	Akulöökkruvikeeraja SID 4-22 kohver	137
242	Akunurkkruvikeeraja SID 4R-22 kohver	154
243	Akulöökkruvikeeraja SID 6-22 kohver	178
244	Akulöökkruvikeeraja SID 8-22 kohver	206
245	Akulöökkruvikeeraja SID 8-A22 kohver	206
246	Akulöökmutrikeeraja SIW 10-22 3/4" kohve	251
247	Akulöökmutrikeeraja SIW 14-A 1/2" kohver	166
248	Akulöökmutrikeeraja SIW 22-A 1/2" kohver	166
249	Akulöökmutrikeeraja SIW 22T-A 3/4" kohve	178
250	Akulöökmutrikeeraja SIW 22T-A	178
251	Akulöökmutrikeeraja SIW 2-A12 3/8" kohve	96

252	Akulöökmutrikeeraja SIW 4AT-22 1/2 kohve	166
253	Akunurkmutrikeeraja SIW 4R-22 3/8" kohve	166
254	Akulöökmutrikeeraja SIW 6-22 1/2" kohver	182
255	Akulöökmutrikeeraja SIW 6AT-22 1/2" koh	178
256	Akulöökmutrikeeraja SIW 6AT-A22 kohver	178
257	Akulöökmutrikeeraja SIW 8-22 1/2" kohver	235
258	Akulöökmutrikeeraja SIW 9-A22 3/4" kohve	251
259	Tikkaaag SJD 6 220-240V kohver	189
260	Cordless orbital jig saw SJD 6-22 kohver	190
261	Cordless orbital jig saw SJD 6-A22 kohve	190
262	Tikkaaag SJT 6 220-240V kohver	189
263	Cordless orbital jig saw SJT 6-22 kohver	196
264	Cordless orbital jig saw SJT 6-A22 kohve	196
265	Cordless Area Light SL 6-22 kast	113
266	Cordl. miter saw SM 60-22 kast	530
267	Kruvimagasin SMD 57	82
268	Multitool SMT 6-22 kohver	118
269	Nibbler SPN 6-22 CN kohver	385
270	Nibbler SPN 6-22 RL kohver	385
271	Nibbler SPN 6-A22 kohver	385
272	Nibbler SPN RN 6-A22 kohver	392
273	Akuotssaag SR 2-A12 kohver	127
274	Otssaag SR 30 220V kohver	473
275	Akuotssaag SR 30-A36 kohver	255
276	Akuotssaag SR 4-22 kohver	202
277	Akuotssaag SR 4-A22 kohver	202
278	Akuotssaag SR 6-22 kohver	255
279	Akuotssaag SR 6-A22 kohver	255
280	Slitting shear SSH 6-22 kohver	480
281	Metallitööde kruvikeeraja ST 1800 230V k	363
282	Akukruvik. metallile ST1800-A22 kohvis	236
283	Metall. akukruvikeeraja ST 2000-22 kohve	236
284	Metallitööde kruvikeeraja ST 2500 230V k	363
285	Threaded rod cutter STR 4-22 kohver	337
286	Puurvasar TE 1 230V kohver	101
287	Piikvasar TE 1000-AVR 230V universaalne	972
288	Piikvasar TE 1500-AVR 230V	972
289	Puurvasar TE 16-C 230V	434
290	Puurvasar TE 2 230V	163
291	Cordless breaker TE 2000-22	1274
292	Piikvasar TE 2000-AVR 230V	1338
293	Aku-puurvasar TE 2-22 kohver	164
294	Aku-puurvasar TE 2-A22 kohver	164
295	Puurvasar TE 2-M 230V	163
296	Piikvasar TE 3000-AVR 230V	1687
297	Käru TE 3000-T (03)	1687
298	Piikvasar TE 300-AVR 230V	349
299	Aku-kombivasar TE 30-22 kohver	511
300	Aku-kombivasar TE 30-A36 kohver	511
301	Kombivasar TE 30-ATC 230V kohver	543
302	Kombivasar TE 30-ATC /AVR 230V kohver	543

303	Kombivasar TE 30-AVR 230V kohver	434
304	Kombivasar TE 30-C-AVR 230V	434
305	Puurvasar TE 3-C 230V kohver	135
306	Puurvasar TE 3-M 230V kohver	163
307	Puurvasar TE 3-ML 230V kohver	163
308	Aku-puurvasar TE 4-22 kohver	250
309	Aku-puurvasar TE 4-A22	250
310	Kombivasar TE 50 230V	511
311	Piikvasar TE 500 230V	491
312	Piikvasar TE 500 230V	491
313	Cordless breaker TE 500-22 kohver	573
314	Cordless breaker TE 500-A36	573
315	Piikvasar TE 500-AVR 230V	491
316	Aku-puurvasar TE 50-22 kohver	584
317	Kombivasar TE 50-AVR kohver	511
318	Aku-puurvasar TE 5-22 kohver	342
319	Kombivasar TE 60 230V	685
320	Aku-kombivasar TE 60-22 kohver	727
321	Aku-kombivasar TE 60-A36	727
322	Kombivasar TE 60-ATC 230V	795
323	Kombivasar TE 60-ATC/AVR 230 V	795
324	Kombivasar TE 60-AVR 230 V	685
325	Aku-puurvasar TE 6-22 kohver	262
326	Aku-puurvasar TE 6-A22 kohver	262
327	Aku-puurvasar TE 6-A36 kast	262
328	Puurvasar TE 6-CL 230V kohver	214
329	Kombivasar TE 70 230V	1041
330	Piikvasar TE 700-AVR 230V	727
331	Piikvasar TE 706 230V	727
332	Kombivasar TE 70-ATC 230V	1041
333	Kombivasar TE 70-ATC/AVR 230 V	1041
334	Kombivasar TE 70-AVR 230V	1041
335	Kombivasar TE 76-ATC 230V	1041
336	Puurvasar TE 7-C 230V	214
337	Piikvasar TE 800-AVR 230V	825
338	Kombivasar TE 80-ATC/AVR 230V	1041
339	Piikvasar TE 905-AVR 230V TPS	972
340	Puuri nurkpadrun TE-AC 2	151
341	Puurmasin UD 16 230V	152
342	Universaaltolmuimeja VC 10H-22 kast	335
343	Universaaltolmuimeja VC 10L-22	335
344	Universaaltolmuimeja VC 10M-22	335
345	Universaaltolmuimeja VC 20H-X 230V	449
346	Universaaltolmuimeja VC 20L-X 230V	449
347	Universaaltolmuimeja VC 20M-X 230V	449
348	Universaaltolmuimeja VC 20-U 230V	449
349	Universaaltolmuimeja VC 20-U-Y 230V	449
350	Universaaltolmuimeja VC 20-UL 230V	432
351	Universaaltolmuimeja VC 20-UM 230V	449
352	Universaaltolmuimeja VC 20-UM-Y 230V	449
353	Vacuum cleaner VC 2D-22	191

354	Universaaltolmuimeja VC 40H-X 230V	545
355	Universaaltolmuimeja VC 40L-X 230V	545
356	Universaaltolmuimeja VC 40M-X 230V	545
357	Universaaltolmuimeja VC 40-U 230V	545
358	Universaaltolmuimeja VC 40-UL 230V	545
359	Universaaltolmuimeja VC 40-UM 230V	545
360	Universaaltolmuimeja VC 40-U-Y 230V	545
361	Dust extractor VC 4MX-22 & T15	347
362	Staubsauger VC 5-22 kast	191
363	Tolmuimeja VC 5-A22	191
364	Vacuum cleaner VC 5L 220-240V 16A (F1)	198
365	Universaaltolmuimeja VC 60L-X 230V	915
366	Universaaltolmuimeja VC 60M-X 230V	914
367	Universaaltolmuimeja VC 60-U 230V	772
368	Ekstsentrisk-lihvmasin WFE 450-E 230V	360
369	Taldivhmasin WFO 280 230V	298
370	Vee töötlemise süsteem DD-WMS 100	918
371	Vee töötlemise süsteem DD-WMS 100 BLE 23	895
372	Kettassaag WSC 85 230V	298
373	Tikkaag WSJ 750-EB 230V	189
374	Tikkaag WSJ 750-ET 230V	189
375	Tikkaag WSJ 850-ET 230V	273
376	Tikkaag WSJ 850-EB 230V	317
377	Otssaag WSR 1250PE 230V	473
378	Otssaag WSR 1400PE 230V	473
379	Akuotssaag WSR 22-A kohver	255
380	Akuotssaag WSR 36-A kohver	255
381	Otssaag WSR 900-PE 230V	415