

Lamellenscheiben AF-D, Fiberscheiben AP-D, Stützteller für Vlies AB-P und Scheiben AN-D

Lamellenscheiben AF-D

				Premium				Ultimate		
				●●●●○				●●●●●		
				Körnung						
Bau- form	Träger	Durchmesser [mm]	Durchmesser [Zoll]	36-40	60	80	120	36-40	60	80
Konvex (6°)	Fiberglas	115	4.5"	2243290	2243323	2243327	2243288	2243333	2243325	2243287
		125	5"	2243299	2243293	2243337	2243342	2243301	2243295	2243298
		150	6"	2243307	2243305	2243345	2243347	2243308	2243306	2243346
		180	7"	2243353				2243354		
	Kunststoff	115	4.5"	2243291	2243324	2243328	2243332	2243292	2243326	2243329
		125	5"	2243300	2243294	2243338	2243343	2243302	2243296	2243339
Flach	Fiberglas	115	4.5"	2243316	2243357	2243359	2243365	2243317	2243311	2243361
		125	5"	2243268	2243371	2243259	2243265	2243270	2243373	2243261
		150	6"	2243351	2243309	2243349	2243310	2243352	2243348	2243350
		180	7"	2243274				2243275		
	Kunststoff	115	4.5"	2243367	2243358	2243360	2243366	2243368	2243312	2243362
		125	5"	2243269	2243372	2243260	2243266	2243271	2243374	2243262

Fiberscheiben AP-D

		Premium					Ultimate		
		●●●●○					●●●●●		
		Körnung							
Durchmesser [mm]	Durchmesser [Zoll]	24	36-40	60	80	120	36-40	60	80
115	4,5"	2243240	2243214	2243238	2243208	2243209	2243218	2243216	2243220
125	5"	2243222	2243249	2243221	2243219	2243217	2243251	2243253	2243255
150	6"		2243227	2243256	2243254	2243252	2243228	2243230	
180	7"		2243226				2243225		

Zubehör für Nachbearbeitung und Polieren

Typ	Körnung	Produktname		
Nach- bearbeitung	–	Edelstahlband	2243391	
Polieren	–	Polierpaste weiß	2243393	

Stützteller für Vlies AB-P und Scheiben AN-D

			Abmessungen		
			115 mm	125 mm	
Typ	Körnung	Produktname	4,5"	5"	
Zubehör Vlies-Schleifscheiben		Stützteller AB-P 115 Vlies	2243185		
		Stützteller AB-P 125 M14x1,5 Vlies		2243188	
		Stützteller AB-P 125 Vlies		2243187	
		Ultimate			
		●●●●●			
Vlies	Grob+	Vliesscheibe AN-D 115 SPX grob+	2243431		
		Vliesscheibe AN-D 125 SPX grob+		2243436	
	Grob	Vliesscheibe AN-D 115 SPX grob	2243429		
		Vliesscheibe AN-D 125 SPX grob		2243434	
	2 in 1	Vliesscheibe AN-D 115 2-1 SPX	2243428		
		Vliesscheibe AN-D 125 2-1 SPX		2243433	
	Medium	Vliesscheibe AN-D 115 SPX medium	2243430		
		Vliesscheibe AN-D 125 SPX medium		2243435	
	Fein	Vliesscheibe AN-D 115 SPX fein	2243422		
		Vliesscheibe AN-D 125 SPX fein		2243423	
	Fein+	Vliesscheibe AN-D 115 SPX fein+	2243418		
		Vliesscheibe AN-D 125 SPX fein+		2243419	
	Extra-fein	Vliesscheibe AN-D 115 SPX extra-fein	2243432		
		Vliesscheibe AN-D 125 SPX extra-fein		2243420	
	Polieren	Polier-Lamellenscheibe AN-D 115 SPX Filz	2243395		
		Polier-Lamellenscheibe AN-D 125 SPX Filz		2243396	

Auswahlhilfe Diamanttopfscheiben

Bedürfnis	Höchste Produktivität					Universalität	Preis
Spezifikation	SPX Universal	SPX abrasiv	SPX Feinschliff	SPX Beschichtung	SPX Epoxid	SP Universal	P Universal
	 Hochleistungs-Universalscheibe für alle mineralischen Untergründe	 Optimiert für stark abrasive Untergründe wie grüner Beton und Estrich	 Feinschliff-Scheibe für hohe Oberflächenglätte ohne Schleifspuren	 Scheibe für die schnelle Entfernung von dünnen Beschichtungen wie z.B. Farbe und Polyurethan	 Scheibe für die schnelle Entfernung von dicken Beschichtungen wie z.B. Farbe und Epoxidharz	 Universalscheibe mit sehr gutem Abtragsvermögen für alle mineralischen Untergründe	 Günstige Standard-scheibe mit guter Lebensdauer für alle mineralischen Untergründe
Farbcode							
Leistung	■■■■■	■■■■■*	■■■■■*	■■■■■*	■■■■■*	■■■	■
Standzeit	■■■■■	■■■■■	■■■■■*	■■■■■*	■■■■■*	■■■	■■■

* bezogen auf die spezifische Anwendung der Scheibe

Portfolio Diamanttrennscheiben

		Equidist Super Performance Xtra				Super Performance		Performance		
		EQD SPX Universell	EQD SPX Mauerwerk	EQD SPX Leise	SPX Asphalt	SP-S Universell	SP-T Universell	P / P-S Universell		
										
		Maximale Leistung bei Universalanwendungen auf allen Untergründen	Maximale Leistung in abrasiven Materialien	Reduzierter Geräuschpegel mit hoher Leistung bei Universalanwendungen auf allen Untergründen	Längere Lebensdauer in Asphalt	Hohe Leistung bei Universalanwendungen für mineralische Untergründe	Glattschnitt bei Universalanwendungen	Universeller Einsatz für Standardanwendungen		
Hartbeton, Feuerstein		■		■						
Bewehrter Beton		■		■		■	■	■		
Standardbeton		■		■		■	■	■		
Naturstein		■		■		■	■	■	■ beste Wahl	
Mauerwerk, Sandkalkstein		■	■	■	■	■	■	■	■ sehr geeignet	
Asphalt		■		■	■	■	■	■	■ geeignet	
Ø	Aufnahme	Artikelnummer							Gerät	Nass/ trocken
115 mm	22.23 mm	2233554 2233553 (6)	2117982 2117983 (6)	2118056	–	2260552 2233581 (6)	2117882 2117883 (6)	2260565 (6)		
125 mm	22.23 mm	2233556 2233555 (6) 2345788 (30)	2117984 2117985 (6)	2118057	–	2233583 2233582 (6) 2346224 (30)	2117884 2117885 (6)	2233572 (6) 2346232 (30)		
150 mm	22.23 mm	2233558 2233557 (6)	2117986 2117987 (6)	2118058	–	2260553 2260554 (6)	2117886 2117887 (6)			
180 mm	22.23 mm	2117962 2233559 (6)	2233560 2117989 (6)	2118059	–	2260555 2260119 (6)	2117888 2117889 (6)	2233574 (6)		
230 mm	22.23 mm	2233562 2233561 (6) 2346221 (30)	2117990 2117991 (6)	2118060	–	2233585 2233584 (6) 2346227 (30)	2117890 2117891 (6)	2233575 (6) 2346234 (30)		
305 mm	22.23 mm	2144139 2144140 (6)	2117992 2117993 (6)	2118061	–	2153072 2153073 (6)	–			 
300 mm	20.0 mm	2165457 2165458(6)	–	2125440	2200274	2165451 2165452 (6)	–	2169813 (6)		 
350 mm	20.0 mm	2117972 2117973 (6)	–	2125442	2200276	2117896 2117897 (6)	–	2118707 (6)		 
400 mm	20.0 mm	2117976 2117977 (6)	–	2125444	2200278	2117900 2117901 (6)	–	2118708 (6)		 
300 mm	25.4 mm	2165459 2165225 (6)	–	2125441	2200275	2165453 2165454 (6)	–	2169815 (6)		 
350 mm	25.4 mm	2117974 2117975 (6)	–	2125443	2200277	2117898 2117899 (6)	–	2118710 (6)		 
400 mm	25.4 mm	2117978 2117979 (6)	–	2125445	2200279	2117902 2117903 (6)	–	2118711 (6)		 

Bodensägeblätter (DS-BF)

		Asphalt		Beton		Junger Beton		
		A1/LP	A1/MP	C1/LP	C1/MP	CG1/LP		
Zu verwenden mit		Bodensägen mit niedriger Leistung, 5-18 PS	Bodensägen mit mittlerer Leistung, 20-35 PS	Bodensägen mit niedriger Leistung, 5-18 PS	Bodensägen mit mittlerer Leistung, 20-35 PS	Bodensägen mit niedriger Leistung, 5-18 PS		
Bewehrter Beton				■	■			
Standardbeton				■	■	■		
Junger Beton				■	■	■		
Asphalt		■	■	■	■			
							■ beste Wahl	
							■ sehr geeignet	
							■ geeignet	
Ø	Aufnahme	Artikelnummer					Gerät	Nass/ trocken
300 mm	25.4 mm	360655 2155818 (5)		360643 2156311 (5)		368672 2156309 (5)		
350 mm	25.4 mm	360656 2155819 (5)	360662 2156304 (5)	360644 2156312 (5)	360650 2155804 (5)	368673 2156310 (5)		
400 mm	25.4 mm	360657 2156300 (5)	360663 2156305 (5)	360645 2156313 (5)	360651 2155805 (5)	-		
450 mm	25.4 mm	360658 2156301 (4)	360664 2156306 (4)	360646 2156314 (4)	360652 2155806 (4)	-		
500 mm	25.4 mm	360659 2156302 (3)	407275 2156307 (3)	360647 2156315 (3)	360653 2155807 (3)	-		
600 mm	25.4 mm	360660 2156303 (2)	360666 2156308 (2)	360648 2156316 (2)	360654 2155808 (2)	-		

Tischsägeblätter (DS-BB)

		Beton	Mauerwerk - abrasives Material	Naturstein		
		C1	M1	N1		
						
Hartbeton		■				
Standardbeton		■				
Mauerwerk, Sandkalkstein			■			
Naturstein				■		
					■ beste Wahl	
					■ sehr geeignet	
					■ geeignet	
Ø	Aufnahme	Artikelnummer			Gerät	Nass/ trocken
300 mm	25.4 mm	360669 2156499 (5)	360672 2156544 (5)	360674 2156546 (5)		 
350 mm	25.4 mm	360670 2156540 (5)	360673 2156545 (5)	368686 2156547 (5)		 
400 mm	25.4 mm	360671 2156541 (5)	-	-		 
450 mm	25.4 mm	368687 2156542 (4)	-	-		 
500 mm	25.4 mm	368688 2156543 (3)	-	-		 