

Portfolio: Verbrauchsmaterialien für die Metallbearbeitung

Rohrbandschleifer GTB 6X-A22

			Premium	Ultimate
			●●●●○	●●●●●
			Hauptuntergrund	
Typ	Körnung	Produktname	Stahl	Edelstahl
Set	Gemischt	Schleifmittel A-GTB Set	2243007	
Körnung	P40	Schleifband A-GTB 40x760 P40 SP	2243163	
	P60	Schleifband A-GTB 40x760 P60 SP	2243164	
		Schleifband A-GTB 40x760 P60 SPX		2243154
	P80	Schleifband A-GTB 40x760 P80 SP	2243165	
		Schleifband A-GTB 40x760 P80 SPX		2243155
	P120	Schleifband A-GTB 40x760 P120 SP	2243166	
Vlies	Grob	Vlies-Schleifband A-GTB 40x760 SPX grob		2243385
	Medium	Vlies-Schleifband A-GTB 40x760 SPX medium		2243386
	Fein	Vlies-Schleifband A-GTB 40x760 SPX fein		2243390
	Extra-fein	Vlies-Schleifband A-GTB 40x760 SPX extra-fein		2243388
	Polieren	Polierband A-GTB 40x760 SPX Filz		2243397

Satinierer GPB 6X-A22

			Premium	Ultimate		
			●●●●○	●●●●●		
			Hauptuntergrund			
Typ	Körnung	Produktname	Stahl	Edelstahl		
Set	Gemischt	Schleifmittel A-GPB Set	2243005			
Körnung	P240	Schleifmop A-GPB 100 P240 SP	2243376			
	P40	Schleifhülse A-GPB 100 P40 SP	2243167			
		Schleifmop A-GPB 100 P40 SP	2243379			
	P60	Schleifhülse A-GPB 100 P60 SP	2243168			
		Schleifhülse A-GPB 100 P60 SPX		2243171		
		Schleifmop A-GPB 100 P60 SP	2243377			
	P80	Schleifhülse A-GPB 100 P80 SP	2243169			
		Schleifhülse A-GPB 100 P80 SPX		2243172		
		Schleifmop A-GPB 100 P80 SP	2243378			
	P120	Schleifhülse A-GPB 100 P120 SP	2243170			
	Vlies	Grob	Vlies-Schleifhülse A-GPB 100 SPX grob		2243411	
		Medium	Vlies-Schleifmop A-GPB 100 SPX medium		2243416	
Vlies-Schleifhülse A-GPB 100 SPX medium				2243412		
Fein		Vlies-Schleifhülse A-GPB 100 SPX fein		2243413		
Extra-fein		Vlies-Schleifmop A-GPB 100 SPX extra-fein		2243414		
		Vlies-Schleifhülse A-GPB 100 SPX extra-fein		2243410		
Polieren		Polierhülse A-GPB 100 SPX Filz		2243392		
Zubehör		Luftrolle GPB 100 SPX	2242019			
		Luftpumpe GPB 6X-A22	2240613			

Bandfeile GFB 6X-A22

			Premium	Premium	Ultimate	Premium
			●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○
			Breite [mm]		13	30
			Breite [Zoll]		3/4"	1 3/16"
Typ	Körnung	Produktname				
Set	Gemischt	Schleifmittel A-GFB 457mm Set Schleifmittel A-GFB 533mm Set	2243006 2319979			
Körnung	P40	Schleifband A-GFB 30x457 P40 SP Schleifband A-GFB 30x533 P40 SP				2243152 2319964
		Schleifband A-GFB 9x457 P40 SP Schleifband A-GFB 9x533 P40 SP	2243008 2319960			
	P60	Schleifband A-GFB 13x457 P60 SP Schleifband A-GFB 13x533 P60 SP		2243158 2319968		
		Schleifband A-GFB 13x457 P60 SPX Schleifband A-GFB 13x533 P60 SPX			2243161 2319971	
		Schleifband A-GFB 30x457 P60 SP Schleifband A-GFB 30x533 P60 SP				2243153 2319965
		Schleifband A-GFB 9x457 P60 SP Schleifband A-GFB 9x533 P60 SP	2243009 2319961			
	P80	Schleifband A-GFB 13x457 P80 SP Schleifband A-GFB 13x533 P80 SP		2243159 2319969		
		Schleifband A-GFB 13x457 P80 SPX Schleifband A-GFB 13x533 P80 SPX			2243162 2319972	
		Schleifband A-GFB 30x457 P80 SP Schleifband A-GFB 30x533 P80 SP				2243156 2319966
		Schleifband A-GFB 9x457 P80 SP Schleifband A-GFB 9x533 P80 SP	2243150 2319962			
	P120	Schleifband A-GFB 13x457 P120 SP Schleifband A-GFB 13x533 P120 SP		2243160 2319970		
		Schleifband A-GFB 30x457 P120 SP Schleifband A-GFB 30x533 P120 SP				2243157 2319967
		Schleifband A-GFB 9x457 P120 SP Schleifband A-GFB 9x533 P120 SP	2243151 2319963			
Vlies	Grob	Vlies-Schleifband A-GFB 13x457 SPX grob Vlies-Schleifband A-GFB 13x533 SPX grob			2243381 2320006	
	Medium	Vlies-Schleifband A-GFB 13x457 SPX medium Vlies-Schleifband A-GFB 13x533 SPX medium			2243382 2320007	
	Fein	Vlies-Schleifband A-GFB 13x457 SPX fein Vlies-Schleifband A-GFB 13x533 SPX fein			2243389 2319976	
	Extra-fein	Vlies-Schleifband A-GFB 13x457 SPX extra-fein Vlies-Schleifband A-GFB 13x533 SPX extra-fein			2243384 2320008	
Zubehör	Ballig	Schleifarm GFB 25x9 ballig Schleifarm GFB 25x9x533 ballig	2242232 2310196			
	Spitz	Schleifarm GFB 25x9 spitz Schleifarm GFB 25x9x533 spitz	2242231 2310195			
	Klein	Schleifarm GFB 20x30 klein Schleifarm GFB 20x30x533 klein	2242233 2310197			
	Groß	Schleifarm GFB 30x30 groß Schleifarm GFB 30x30x533 groß	2242234 2310198			