2026年版NURON推奨チャート

バッテリーおよび充電器

適切な選択で、生産性を向上



推奨バッテリーパック

作業に適したNURONバッテリーパックをお選びください

FLASH CHARGING



コンパクト B 22-55

Nuronツールでの軽負荷作業に適したコンパクトで軽量なバッテリーパック。



コンパクトB 22-85

Nuronツールでの軽～中負荷作業に適した、重量、パワー、稼働時間のバランスに優れた多用途バッテリーパック。



ユニバーサルB 22-110

Nuronツールでの中負荷作業に適した、より長い稼働時間と高い出力を実現する長寿命バッテリーパック。



ユニバーサルB 22-195

中～高負荷作業向けNuronツールの性能と稼働時間を向上させるよう設計された大容量バッテリーパック。



ヘビーデューティーB 22-290

高負荷作業向けNuronツールの稼働時間を最大化するよう設計された、当社最大容量のバッテリーパック。



ヘビーデューティーB 22-260

高負荷作業向けNuronツールでの高負荷作業用に最適化された、当社最速充電のバッテリーパック。

妥協なき充電式ツール

ワンプラットフォーム：22V Nuronプラットフォームで、より高いパワーと柔軟性、そして現場の生産性向上を実現できます。

究極のパフォーマンス：電源コード式やガソリン式のツールで行っていた作業を簡単にこなせます。

あらゆる作業に対応するバッテリーパック

プロジェクトを力強く推進：お客様のニーズに合わせて最適なパワーと稼働時間を実現するバッテリーパックで、さまざまな作業に対応できます。

シンプルな工具庫管理*

ヒルティフリートマネジメントで常に準備を整え、生産性を維持：Nuronプラットフォームは、ツールやバッテリーパックのデータをクラウドに送信し、お客様のニーズを予測してプロジェクトを計画どおりに進めるのに役立ちます。

現場の効率を向上：Nuronの位置情報と使用状況データで、工具庫と作業を最適化。1つのバッテリープラットフォームで、最適化されたツールパークを実現します。

* 「ON! Track Ready」ソフトウエアにより、Nuronツールから取得したデータと分析情報を活用できます

- すべてのNuronバッテリーパックは、すべてのNuronツールと互換性がありますが、ヒルティでは、性能、稼働時間、重量のバランスが最適になるため、ツールごとに専用のバッテリーを推奨しています。*
- バッテリーおよび充電器の最適な組み合わせは、ツール、バッテリーパック、用途によって決まります。

- C 6、C 8、および2口高速充電器には、バッテリーパックを冷却して充電を高速化するためのファンが搭載されています。

* 測定ツールによっては、十分なスペースがなく、すべてのバッテリーパックを取り付けられないものがあります。これらのツールは、コンパクトなバッテリーパックを使用することにより、ほとんどの用途で十分な稼働時間を確保できます。


NURON

適切なNURON充電器をお選びください

高速充電で、ダウンタイムを最大70%削減

連続作業を行っていますか？
連続作業にスピードが必要ですか？

B 22-260バッテリーパックと、C 8D／DC-22 2口高速充電器を組み合わせて、パワーブーストモードを使用すれば、約21分で作業を再開できます。これは、1個口のC 8充電器でB 22-255を充電する場合と比べて、最大70%高速になります。





C 4-22充電器

充電速度が重要ではない軽負荷作業作業向けのコンパクト充電器。



C 6-22充電器

充電速度が重要ではあるものの、最優先ではない用途向けの中速充電器。



C 8-22充電器

大容量Nuronバッテリーパックに最適化された高速充電器。



C 8D／DC-22
2口高速充電器

当社最速の**2口高速充電器** – C 8-22 Nuron充電器と同じ速さで、2つのNuronバッテリーパックを同時に充電。**パワーブーストモード** – 高負荷作業向けNuronバッテリーパック1個を、最大2倍の速さで80%まで充電。

- * バッテリーパックは、中～高負荷の用途で使用した後は、充電を開始する前に冷却する必要があります。
- アクティブ冷却機能を搭載したC 6およびC 8クラスの充電器では、充電プロセスが高速になります。
- C 8D／DC-22（パワーブーストモード）とB 22-260を組み合わせると、他のヒルティ製充電器よりも作業後の充電速度が速い高速充電が可能になります。

NURON

HILTI

推奨充電器

常温環境下での充電時間







80%充電
満充電

25°C (77°F)	周囲温度	C8 DC-22 1個バッテリーパック：パワーブーストモード	C8 DC-22 2個のバッテリーパック：同時充電	C 8-22	C 6-22	C 4-22
ヘビーデューティー	 B 22-**260**	**19分** 39分	**36分** 56分	**36分** 56分	**53分** 73分	**165分** 215分
	 B 22-**290**	**21分** 41分	**40分** 62分	**40分** 62分	**63分** 98分	**180分** 234分
ユニバーサル	 B 22-**195**		**24分** 48分	**24分** 48分	**45分** 70分	**127分** 158分
	 B 22-**110**		**29分** 54分	**29分** 54分	**29分** 54分	**68分** 96分
コンパクト	 B 22-**85**		**30分** 60分	**30分** 60分	**30分** 60分	**52分** 85分
	 B 22-**55**		**30分** 53分	**30分** 53分	**30分** 53分	**34分** 59分

注：充電時間は、25°C（77°F）の制御された環境下で測定されており、結果は異なる場合があります。

NURON

正しく選んで、生産性を最大化

NURON

ツールの説明		コンパクト		ユニバーサル		ヘビーデューティー		メイン充電器	サブ充電器
		0.55 kg B 22-55	0.76 kg B 22-85	0.91 kg B 22-110	1.33 kg B 22-195	1.81 kg B 22-290	1.64 kg B 22-260		
回転打撃									
TE 2-22 SDS Plus充電式ロータリーハンマードリル		■	■	▲	▲	▲	▲	 C 6-22	-
TE 4-22 SDS Plus充電式ロータリーハンマードリル		■	■	■	▲	▲	▲		 C 8-22
TE 6-22 SDS Plus充電式ロータリーハンマードリル		□	■	■	■	▲	▲		
TE 8-22 NEW SDS Plus充電式ロータリーハンマードリル		□	□	□	■	■	■	 C 8-22	 C 8D/DC-22
TE 30-22 SDS Plus充電式ロータリーハンマードリル		□	□	□	■	■	■	 C 8D/DC-22	-
TE 50-22 SDS Max充電式ロータリーハンマードリル		□	□	□	□	■	■		
TE 60-22 SDS Max充電式ロータリーハンマードリル		□	□	□	□	■	■		
TE 70-22 NEW SDS Max充電式ロータリーハンマードリル		□	□	□	□	■	■		

■ 推奨　□ 互換性がありますが、このツールの用途では稼働時間が短くなります　▲ 互換性がありますが、ツールに対して大きすぎる、または重すぎる可能性があります　(-) バッテリーパックがツールに適合しません

正しく選んで、生産性を最大化

NURON

ツールの説明		コンパクト		ユニバーサル		ヘビーデューティー		メイン充電器	サブ充電器
		0.55 kg B 22-55	0.76 kg B 22-85	0.91 kg B 22-110	1.33 kg B 22-195	1.81 kg B 22-290	1.64 kg B 22-260		
解体ハンマーおよび電動ハツリ機									
TE 500-22 SDS Max充電式軽量ハンマー		▭	▭	▭	▭	▬	▬	 C 8D/DC-22	-
TE 1000-22 NEW TE-S充電式解体ハンマー		▭	▭	▭	▭	▬	▬		
TE 2000-22 TE-S充電式ハツリ機		▭	▭	▭	▭	▬	▬		
TE 3000-22 NEW TE-H充電式ハツリ機		▭	▭	▭	▭	▬	▬		
ドリルドライバー・スクリュードライバー付属品									
SF 4H-22 充電式ハンマードリルドライバー		▭	▬	▬	⏢	⏢	⏢	 C 6-22	-
SF 6H-22 充電式ハンマードリルドライバー		▭	▬	▬	⏢	⏢	⏢		
SF 8M-22 NEW 充電式磁気ドリル		▭	▬	▬	⏢	⏢	⏢		

▬ 推奨　▭ 互換性がありますが、このツールの用途では稼働時間が短くなります　⏢ 互換性がありますが、ツールに対して大きすぎる、または重すぎる可能性があります　(-) バッテリーパックがツールに適合しません

正しく選んで、生産性を最大化

NURON

ツールの説明		コンパクト		ユニバーサル		ヘビーデューティー		メイン充電器	サブ充電器
		0.55 kg B 22-55	0.76 kg B 22-85	0.91 kg B 22-110	1.33 kg B 22-195	1.81 kg B 22-290	1.64 kg B 22-260		
SF 10W-22 充電式ドリルドライバー		▭	▭	▭	▭	▲	▭	 C 8-22	 C 8D/DC-22
SF 30M-22 充電式磁気ドリル NEW		▭	▭	▭	▭	▭	▭		
SD 5000-22 充電式ドライウォール用スクリュードライバー		▭	▭	▲	▲	▲	▲	 C 6-22	 C 4-22
インパクトドライバーおよびレンチ									
SID 4-22 充電式インパクトドライバー		▭	▭	▭	▲	▲	▲	 C 6-22	-
SID 4R-22 充電式直角インパクトドライバー		▭	▭	▲	▲	▲	▲		
SID 6-22 充電式インパクトドライバー		▭	▭	▭	▲	▲	▲		
SIW 4R-22 充電式直角インパクトレンチ		▭	▭	▲	▲	▲	▲		
SIW 4AT-22 充電式インパクトレンチ		▭	▭	▭	▲	▲	▲		
SIW 6AT-22 中トルクインパクトレンチ		▭	▭	▭	▲	▲	▲		

▭ 推奨　▭ 互換性がありますが、このツールの用途では稼働時間が短くなります　▲ 互換性がありますが、ツールに対して大きすぎる、または重すぎる可能性があります　(-) バッテリーパックがツールに適合しません

正しく選んで、生産性を最大化

NURON

ツールの説明		コンパクト		ユニバーサル		ヘビーデューティー		メイン充電器	サブ充電器
		0.55 kg B 22-55	0.76 kg B 22-85	0.91 kg B 22-110	1.33 kg B 22-195	1.81 kg B 22-290	1.64 kg B 22-260		
SIW 8-22 充電式インパクト レンチ		▭	▬	▬	▬	🔺	▬	 C 8-22	 C 8D/DC-22
SIW 10-22 充電式高トルクインパクトレンチ		▭	▬	▬	▬	🔺	▬		
SIW 20-22 充電式高トルクインパクトレンチ NEW		▭	▭	▭	▬	▬	▬	 C 8D/DC-22	 C 8-22
コンクリートカッター									
DSH 600-22 ATC (02) 充電式カットオフソー (300 mm)		▭	▭	▭	▭	▬	▬	 C 8D/DC-22	-
DSH 900-22-ATC 充電式カットオフソー (360 mm) NEW		▭	▭	▭	▭	▬	▬		
ダイヤモンドコア									
DD 110-U-22 充電式コアドリル NEW		▭	▭	▭	▭	▬	▬	 C 8D/DC-22	-
DD 160-22 充電式コアドリル NEW		▭	▭	▭	▭	▬	▬		
ソー									
SCN 60-22 充電式チェーンソー		▭	▭	▭	▭	▬	▬	 C 8D/DC-22	-

▬ 推奨　▭ 互換性がありますが、このツールの用途では稼働時間が短くなります　🔺 互換性がありますが、ツールに対して大きすぎる、または重すぎる可能性があります　(-) バッテリーパックがツールに適合しません

正しく選んで、生産性を最大化

NURON

ツールの説明		コンパクト		ユニバーサル		ヘビーデューティー		メイン充電器	サブ充電器
		0.55 kg B 22-55	0.76 kg B 22-85	0.91 kg B 22-110	1.33 kg B 22-195	1.81 kg B 22-290	1.64 kg B 22-260		
SR 4-22 ワンハンドレシプロソー		■	■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	
SR 6-22 レシプロソー		□	■	■	■	▲	▲	 C 6-22	 C 8-22
SR 10-22 レシプロソー NEW		□	□	□	■	■	■	 C 8D/DC-22	-
SC 4MR-22 充電式サーキュラーソー		■	■	■	▲	▲	▲		-
SC 6WL-22 木材用丸ノコ		□	■	■	■	▲	▲	 C 6-22	 C 8-22
SC 6ML-22 充電式金属切断用丸ノコ		□	■	■	■	▲	▲		
SC 30WR-22 木材用丸ノコブレード(右)		□	□	□	■	▲	▲	 C 8-22	 C 8D/DC-22
SCT 60-22 充電式テーブルソー NEW		□	□	□	■	■	■	 C 8D/DC-22	-

■ 推奨　□ 互換性がありますが、このツールの用途では稼働時間が短くなります　▲ 互換性がありますが、ツールに対して大きすぎる、または重すぎる可能性があります　(-) バッテリーパックがツールに適合しません

正しく選んで、生産性を最大化

NURON

ツールの説明		コンパクト		ユニバーサル		ヘビーデューティー		メイン充電器	サブ充電器
		0.55 kg B 22-55	0.76 kg B 22-85	0.91 kg B 22-110	1.33 kg B 22-195	1.81 kg B 22-290	1.64 kg B 22-260		
SB 4-22 ポータブルバンドソー		▭	▭	▭	▲	▲	▲	 C 6-22	 C 8-22
SB 6-22 ディープカットバンドソー		▭	▭	▭	▭	▲	▲		
SMT 6-22 充電式振動マルチツール		▭	▭	▭	▲	▲	▲		
SJD 6-22 充電式ジグソーDハンドル		▭	▭	▭	▲	▲	▲		
グラインダーおよびサンダー									
AG 4S-22-100 充電式アングルグラインダー（100 mm）		▭	▭	▭	▭	▲	▲	 C 6-22	 C 8-22
AG 6D-22 5“ 充電式アングルグラインダー（125 mm）		▭	▭	▭	▭	▲	▭	 C 8D/DC-22	
AG 6D-22 6“ 充電式アングルグラインダー（150 mm）		▭	▭	▭	▭	▲	▭		
AG 30D-22 NEW 充電式アングルグラインダー		▭	▭	▭	▭	▭	▭		
DGH 130-22 充電式コンクリートグラインダー		▭	▭	▭	▭	▲	▭		

▭ 推奨　▭ 互換性がありますが、このツールの用途では稼働時間が短くなります　▲ 互換性がありますが、ツールに対して大きすぎる、または重すぎる可能性があります　(-) バッテリーパックがツールに適合しません

正しく選んで、生産性を最大化

NURON

ツールの説明		コンパクト		ユニバーサル		ヘビーデューティー		メイン充電器	サブ充電器
		0.55 kg B 22-55	0.76 kg B 22-85	0.91 kg B 22-110	1.33 kg B 22-195	1.81 kg B 22-290	1.64 kg B 22-260		
GDG 6-22 充電式ダイグラインダー		🔋	🔋	🔋	🔋	⚠	⚠	C 6-22	C 8-22
鋲打ちツール									
BX 4-22 M30 ME 充電式コンクリートネイラー		🔋	🔋	⚠	⚠	⚠	⚠	C 6-22	C 4-22
BX 4-22 M30 IF 充電式コンクリートネイラー		🔋	🔋	⚠	⚠	⚠	⚠		
特殊電動工具									
NRC 6-22 充電式鉄筋カッター		🔋	🔋	🔋	🔋	⚠	⚠	C 6-22	C 8-22
NHG 6-22 充電式ヒートガン		🔋	🔋	🔋	🔋	🔋	🔋	C 8D/DC-22	C 8-22
NCV 4-22 充電式コンクリートバイブレーター		🔋	🔋	🔋	🔋	⚠	🔋		-
NCV 10-22 バックパックコンクリートバイブレーター		🔋	🔋	🔋	🔋	🔋	🔋		-
NMX 6-22 充電式攪拌棒		🔋	🔋	🔋	🔋	⚠	🔋	C 8-22	C 8D/DC-22

🔋 推奨　🔋 互換性がありますが、このツールの用途では稼働時間が短くなります　⚠ 互換性がありますが、ツールに対して大きすぎる、または重すぎる可能性があります　(-) バッテリーパックがツールに適合しません

正しく選んで、生産性を最大化

NURON

ツールの説明		コンパクト		ユニバーサル		ヘビーデューティー		メイン充電器	サブ充電器
		0.55 kg B 22-55	0.76 kg B 22-85	0.91 kg B 22-110	1.33 kg B 22-195	1.81 kg B 22-290	1.64 kg FLASH CHARGING B 22-260		
SSH 6-22 充電式金属シャー		▭	▬	▬	▲	▲	▲	 C 6-22	 C 8-22
SPN 6-22 CN 充電式ニブラー		▭	▬	▬	▲	▲	▲		
SJT 6-22 充電式ジグソーTハンドル		▬	▬	▬	▲	▲	▲		
SPN 6-22 RN 充電式ニブラー		▭	▬	▬	▲	▲	▲		
STR 4-22 寸切ボルトカッター		▬	▬	▬	▲	▲	▲		
ケーブルカッターおよび圧着ツール									
NCT 53 C-22 銅／アルミ用充電式ケーブルカッター		▬	▬	▲	▲	▲	▲	 C 6-22	-
NCT 85 C-22 銅／アルミ用充電式ケーブルカッター		▬	▬	▲	▲	▲	▲		

▬ 推奨　▭ 互換性がありますが、このツールの用途では稼働時間が短くなります　▲ 互換性がありますが、ツールに対して大きすぎる、または重すぎる可能性があります　(-) バッテリーパックがツールに適合しません

正しく選んで、生産性を最大化

NURON

ツールの説明		コンパクト		ユニバーサル		ヘビーデューティー		メイン充電器	サブ充電器
		0.55 kg B 22-55	0.76 kg B 22-85	0.91 kg B 22-110	1.33 kg B 22-195	1.81 kg B 22-290	1.64 kg B 22-260		
ディスペンサー									
HDE 500-22 充電式接着剤ディスペンサー		■	■	▲	▲	▲	▲	 C 4-22	 C 6-22
CD 4-22 充電式コーキングディスペンサー		■	■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	 C 4-22
作業現場の必需品									
KCF 4-22 充電式作業現場用ファン		□	□	■	■	■	■	 C 8D/DC-22	-
NBL 4-22 充電式コンパクト作業現場用ブロワー		■	■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	-
NBL 6-22 充電式ブロワー		□	□	□	■	■	■	 C 8-22	 C 8D/DC-22
SL 2-22 LED作業用照明		■	■	■	▲	▲	▲	 C 4-22	 C 6-22
SL 4-22 充電式サーチライト		□	■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	-

■ 推奨　□ 互換性がありますが、このツールの用途では稼働時間が短くなります　▲ 互換性がありますが、ツールに対して大きすぎる、または重すぎる可能性があります　(-) バッテリーパックがツールに適合しません

正しく選んで、生産性を最大化

NURON

ツールの説明		コンパクト		ユニバーサル		ヘビーデューティー		メイン充電器	サブ充電器
		0.55 kg B 22-55	0.76 kg B 22-85	0.91 kg B 22-110	1.33 kg B 22-195	1.81 kg B 22-290	1.64 kg B 22-260		
SL 5-22 充電式マグネット作業用照明		▭	▬	▬	▬	⏢	⏢	 C 6-22	-
SL 6-22 LED建築用照明		▭	▭	▬	▬	▬	▬		
SL 10-22 充電式タワーライト		▭	▭	▭	▭	▬	▬		
EXO T-22 ツールバランサー		▬	▬	⏢	⏢	⏢	⏢		 C 8-22
レーザーレイアウトツール									
PM 50MG-22 NEW マルチラインレーザー		▬	▬	⏢	-	-	-	 C 6-22	 C 4-22
PR 4-22 水平回転レーザーレベル		▭	▬	-	-	-	-		
PR 40-22 単勾配回転レーザーレベル		▭	▬	-	-	-	-		
PR 40G-22 単勾配グリーン回転レーザーレベル		▬	▬	-	-	-	-		

▬ 推奨　▭ 互換性がありますが、このツールの用途では稼働時間が短くなります　⏢ 互換性がありますが、ツールに対して大きすぎる、または重すぎる可能性があります　(-) バッテリーパックがツールに適合しません

正しく選んで、生産性を最大化

NURON

ツールの説明		コンパクト		ユニバーサル		ヘビーデューティー		メイン充電器	サブ充電器
		0.55 kg B 22-55	0.76 kg B 22-85	0.91 kg B 22-110	1.33 kg B 22-195	1.81 kg B 22-290	1.64 kg B 22-260		
建設用バキューム・集じん機									
PC 2-22 充電式高圧洗浄機		▭	▬	▬	⏚	⏚	⏚	 C 6-22	
VC 2D-22 充電式建築用バキューム		▭	▭	▭	▭	▬	▬	 C 8D/DC-22	-
VC 4LX-22 T8 充電式L-クラス集じん機		▭	▭	▭	▭	▬	▬		
VC 4LX-22 T15 充電式L-クラス集じん機		▭	▭	▭	▭	▬	▬		
DWP 15-22 充電式ウォータータンク		▭	▭	▭	▬	▬	▬		
WMS 100-22 NEW 充電式水処理システム		▭	▭	▭	▬	▬	▬		
VP WCS-22 NEW ウォーターコレクターシステム		▬	▬	-	-	-	-	 C 6-22	

▬ 推奨　▭ 互換性がありますが、このツールの用途では稼働時間が短くなります　⏚ 互換性がありますが、ツールに対して大きすぎる、または重すぎる可能性があります　(-) バッテリーパックがツールに適合しません