



Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

ID da ferramenta	Descrição do tipo de ferramenta	Limite de custo de reparação
1032089	C 4/12-50 01	25
1082073	C 4/12-50 02	25
1081959	C 4-22 02	50
1082102	CU 4-22 01	50
1081828	SD-M 1 02	50
1081857	SD-M 2 02	50
1081822	SF 2-A12 02	50
1081823	SF 2H-A12 02	50
1031816	SFC 14-A 01	50
1032069	SFD 2-A 01	50
1081824	SFD 2-A12 02	50
PX 10 T	PX 10 T	50
1032055	AG 115-8D 03	50
1032054	AG 115-8S 03	50
1032376	AG 125-8SE 05	50
1082089	PC 2-22 01	50
1032407	PD-S 01	50
1081953	SJD 6 DRS 02	50
1032479	SL 2-22 02	50
1032373	SL 2-A22 01	50
1082130	SL 4-22 01	50
1031924	C 4/36-350 01	75
1081903	C 6-22 01	75
1081829	SR 2-A12 01	75
1031184	TE 1 02	75
1082035	NBL 4-22 01	75
1032070	SID 2-A 01	75
1081825	SID 2-A12 02	75
1082218	SME 02	75
1031803	SF 14-A 01	100
1032537	SF 4-22 02	100
1032388	SF 4-A22 01	100
1032538	SF 4H-22 02	100
1031865	SFC 22-A 01	100
1032472	SFE 2-A12 01	100
1031804	SFH 14-A 01	100
1032159	TE DRS-6-A 02	100
1082122	VC 5L 01	100
PX 10 R	PX 10 R	100
1082163	KCF 4-22 01	100
MX 72	MX 72	100
1082132	NBL 6-22 01	100
1081838	NPR PM V 01	100
1081844	NPR PR TH 01	100
1081845	NPR PR U 01	100
1081846	NPR PR V 01	100
1081840	NPR PS TH 01	100
1081841	NPR PS U 01	100

1081842	NPR PS V 01	100
1081860	PD-I 02	100
1031973	PM 2-L 01	100
1081928	PM 2-PE 01	100
1081986	PM 2-PG 01	100
1031858	SID 14-A 01	100
1031859	SIW 14-A 01	100
1032480	SL 6-22 02	100
1032406	SL 6-A22/36 01	100
1081915	TE DRS-4/6 01	100
1082154	B 22-195 01	125
1081909	C 8-22 01	125
1032495	CD 4-22 02	125
1081877	CD 4-A22 01	125
1031070	SD 2500 02	125
SD 5000	SD 5000	125
1032492	SD 5000-22 03	125
1081894	SD 5000-A22 02	125
1031886	TE 2-A22 02	125
UD 16	UD 16	125
UD 30	UD 30	125
UH 700	UH 700 01	125
1032211	AG 125-13S 01	125
1032281	AG 125-13S 04	125
1032279	AG 125-13S 05	125
1032176	AG 125-A22 02	125
1032166	AG 125-A36 02	125
1082045	AG 150-20SE 01	125
1032167	AG 150-A36 02	125
1032058	AG 180-20P 03	125
1081942	SI-AT-22 02	125
1032185	SI-AT-A22 01	125
1081980	SID 4-22 02	125
1032289	SID 4-A22 01	125
1031863	SIW 22-A 01	125
1031304	SIW 22T-A 01	125
1082041	AG 125-20SE 01	125
1031249	SD 5000-A22 01	125
1081810	VC 5-A22 01	150
1032086	DX 2 01	150
DX 36	DX 36 01	150
1031894	SD 6000 01	150
1081904	SF 6-22 03	150
1032187	SF 6-A22 01	150
1032502	SF 6-A22 02	150
1081905	SF 6H-22 03	150
1032188	SF 6H-A22 01	150
1032503	SF 6H-A22 02	150
1032468	SR 4-22 02	150
1031065	TE 2 02	150
1032524	TE 2-22 03	150
1031067	TE 2-S 02	150
1031953	TE 3-C 01	150
1032487	VC 5-22 02	150
1032047	PRA 30 03	150
1032466	SB 4-22 02	150
1032302	SB 4-A22 01	150
1032144	SC 55W 01	150
1032143	SC 70W-A22 01	150

1032501	SCO 6-22 02	150
1032255	SCO 6-A22 01	150
1031872	SCW 70 01	150
1032282	AG 125-19SE 04	150
1082044	AG 150-20D 01	150
1032506	HDE 500-22 02	150
1031746	HDE 500-A22 01	150
1082036	NHG 6-22 01	150
1032520	SID 6-22 01	150
SMD 57	SMD 57	150
1081990	SMD 57 02	150
WSJ 750-ET	WSJ 750-ET	150
WSR 900-PE	WSR 900-PE	150
1082040	AG 125-20D 01	150
1082120	VC 2D-22 01	150
1032152	PM 2-LG 01	150
1081987	PM 2-LG 02	150
1032463	AG 4S-A22-125 01	175
1081922	AG 5D-22-125 01	175
1032173	C 4/36-MC4 01	175
1081963	DWP 15-22 01	175
1081908	GDG 6-22 02	175
1082053	SF 8M-22 02	175
1032038	SF 8M-A22 01	175
1032467	SR 6-22 02	175
1032365	SR 6-A22 01	175
1031068	TE 2-M 02	175
1031762	TE 7 02	175
1032214	AG 125-15DB 01	175
1032283	AG 125-15DB 04	175
1032298	AG 230-24D 04	175
1032299	AG 230-27DB 04	175
1032491	AG 4S-22-125 02	175
1031974	PM 4-M 01	175
1032499	SJD 6-22 02	175
1032259	SJD 6-A22 01	175
1032238	SJT 6 01	175
1032500	SJT 6-22 02	175
1032260	SJT 6-A22 01	175
WSJ 850-EB	WSJ 850-EB	175
WSJ 850-ET	WSJ 850-ET	175
1032183	SIW 6AT-A22 01	200
1081861	AG 6D-22-125 01	200
1082155	B 22-290 01	200
1082013	SF 10W-22 03	200
1032192	SF 10W-A22 02	200
1082064	ST 2000-22 02	200
1031954	TE 3-M 01	200
1031255	TE 30 01	200
1031256	TE 30-AVR 01	200
1031257	TE 30-C-AVR 01	200
TE 7-C	TE 7-C	200
1032417	DGH 130 01	200
PX 10	PX 10	200
1032268	RC 4/36-DAB 01	200
1032498	SC 4WL-22 01	200
1031853	SCM 22-A 01	200
1031664	SCW 22-A 01	200
1031258	TE 30-M-AVR 01	200

1032523	TE 4-22 03	200
1031348	TE 4-A22 01	200
1032156	TE 4-A22 02	200
TE 40	TE 40	200
TE 40-AVR	TE 40-AVR 01	200
108194	TE 6-CL 02	200
TE 6-S	TE 6-S	200
1082180	LS 15-22 01	200
1081827	NPR PA 01	200
1081850	NPR PA 02	200
1032017	PD-E 01	200
1081983	PM 20-CG 01	200
1081984	PM 20-CG A12 01	200
1081985	PM 20-CGE 01	200
1031299	PMP 45 02	200
1032516	SIW 6-22 02	200
1082061	SIW 6AT-22 03	200
1032237	SJD 6 01	200
WFE 450-E	WFE 450-E	200
WFO 280	WFO 280	200
WSR 1250PE	WSR 1250PE	200
WSR 1400PE	WSR 1400PE	200
1082052	DGH 130-22 01	200
1082125	SCN 60-22 01	200
108196	SR 30 01	250
1032366	SR 30-A36 01	250
ST 1800	ST 1800	250
1031839	ST 1800-A22 01	250
ST 2500	ST 2500	250
1032496	SC 30WR-22 01	250
1082168	SC 30WR-22 02	250
1081979	SC 5ML-22 01	250
1081890	TE 500 03	250
1032309	TE 6-22 05	250
1032367	TE 6-A22 04	250
1032155	TE 6-A36 04	250
1082004	NMX 6-22 01	250
1031766	POL 15 01	250
1032517	SIW 8-22 01	250
1032552	SIW 9-A22 01	250
TE 500	TE 500	250
1081859	TE 300-A36 03	275
1031259	TE 300-AVR 01	275
1031977	TE 30 02	300
1032548	VC 10M-22 01	300
1031133	VC 20-U 01	300
1032222	VC 20-UL 02	300
1032224	VC 20-UM 02	300
1032440	VC 20L-X 01	300
1032441	VC 20M-X 01	300
1031135	VC 40-U 01	300
1082129	VC 4MX-22 01	300
1082140	VC-CB 01	300
1082028	DD-ST 22 01	300
DPC 20	DPC 20	300
TE 500-AVR	TE 500-AVR 01	300
1081891	PM 30-MG 01	300
1032317	PM 40-MG 01	300
1082058	SIW 10-22 01	300

1082141	VC 20LX 05	300
1082142	VC 20MX 05	300
1082131	NRC 6-22 01	350
1081947	AIC 1000 01	350
1032494	RT 6-22 02	350
1081884	RT 6-A22 01	350
1082065	TE 50-22 03	350
TE 50-AVR	TE 50-AVR	350
1031080	TE 50-AVR 02	350
1032244	TE 50-AVR 03	350
MX 76	MX 76	350
1031075	MX 76 PTR 01	350
WSC 85	WSC 85	350
1032464	VC 40H-XE 01	350
1082078	BX 4-22 01	400
DC SE20	DC SE20	400
1031090	DCH 230 01	400
1032542	GFB 6X-22 02	400
1032541	GTB 6X-22 02	400
1031907	GX 90-WF 01	400
1032375	GX-IE 01	400
1032539	SSH 6-22 02	400
1032478	SSH 6-A22 01	400
1082038	STR 4-22 01	400
1081900	TE 30-22 03	400
1031979	TE 30-ATC 02	400
1031078	TE 70 02	400
1031079	TE 70-ATC 02	400
1031960	VC 20-U-Y 01	400
1031961	VC 20-UM-Y 01	400
1032223	VC 40-UL 02	400
1032225	VC 40-UM 02	400
1032443	VC 40M-X 01	400
1082145	VC 40LX 05	400
1082146	VC 40MX 05	400
1032062	PS 50 01	400
1081938	PS 85 01	400
1082059	SC 6WP-22 01	400
1031066	TE 50 02	400
1032261	TE 500-AVR 03	400
1031145	TE 60 02	400
1031275	TE 60 03	400
1031276	TE 60-ATC 03	400
1031301	PMC 46 02	400
1081971	SPN 6-22 02	400
1032477	SPN 6-A22 01	400
1032313	BX 3 02	500
1032217	BX 3-IF 01	500
1031737	BX 3-ME 01	500
1032324	DCH 150-SL 01	500
1031091	DCH 180-SL 01	500
DX 351	DX 351	500
DX 460	DX 460	500
DX 462	DX 462	500
1032271	DX 5 01	500
1032319	DX 6 01	500
1032170	GX 3 01	500
1032171	GX 3-ME 01	500
1081878	SDT 9 01	500

1031925	TE 30-A36 02	500
1032399	TE 30-A36 03	500
1032028	TE 70-ATC/AVR 03	500
1032387	TE 70-ATC/AVR 04	500
1032026	TE 70-AVR 03	500
TE 80-ATC	TE 80-ATC 01	500
1031962	VC 40-U-Y 01	500
1031963	VC 40-UM-Y 01	500
1032514	VC 40H-X 01	500
1081982	VC 40H-X 02	500
1031137	VC 60-U 01	500
1082148	VC 40HX ACD 05	500
1031787	DD-ST 160 01	500
1032051	DD-ST 160 02	500
1032436	DD-ST 160 03	500
DG 150	DG 150	500
1082110	PRA 91 02	500
1082104	PR 4-22 01	500
1032433	VC 60L-X 01	500
1082055	TE 600-AVR 01	550
1081960	TE 500-22 04	550
1082100	SM 60-22 01	600
1081948	AIC 2000 01	600
1032314	BX 3-L 02	600
1032545	BX 3-L-22 03	600
1032315	BX 3-ME 02	600
1032546	BX 3-ME-22 03	600
1031089	DCH 300 01	600
1032294	DCH 300-X 01	600
1081944	DSH 600-22 01	600
1032390	DSH 600-X 01	600
1032200	DSH 700 02	600
1082165	DSH 700-22 02	600
1081956	DWS 225 01	600
1031219	TE 1500-AVR 01	600
1032246	TE 60-AVR 04	600
1031408	TE 700-AVR 01	600
DD REC-1	DD REC-1	600
1031190	DD-ST 130 01	600
1031786	DD-ST 150-U 01	600
1082105	PR 40-22 01	600
1032455	TE 500-A36 04	600
1032368	TE 60-A36 04	600
1031167	TE 60-ATC 02	600
1032245	TE 60-ATC/AVR 04	600
1082033	NCV 10-22 01	600
1032369	POA 56 01	600
1081993	VC 60-W 02	600
1032432	VC 60M-X 01	600
1082066	TE 60-22 05	650
DD 120	DD 120 01	700
1082010	DSH 700-22 01	700
1081917	DSH 700-X 03	700
1032493	SF 30M-22 01	700
1031218	TE 1000-AVR 01	700
1032067	TE 1000-AVR 02	700
1032035	TE 800-AVR 01	700
TE 805	TE 805	700
1082186	VC 40HX 05	700

1032082	DD AF-CA 01	700
1032470	DD AF-CA H 01	700
1032469	DD AF-CA L 01	700
1032362	DD-WMS 100 01	700
1032454	DGH 150 01	700
1082106	PR 40G-22 01	700
1032359	NPR 019 IE-A22 01	700
1032533	NPR 19-22 02	700
1081802	PR 2-HS A12 02	700
1032307	PR 3-HVSG 02	700
1082166	DSH 600-22 02	700
1081820	BX 3-BT 02	800
1081821	BX 3-BTG 02	800
DD 130	DD 130	800
1032201	DSH 900 02	800
1081918	DSH 900-X 03	800
DD EC-1	DD EC-1	800
1031356	DD VP-U 01	800
DD-HD	DD-HD	800
1081801	PR 30-HVS 02	800
DX 76	DX 76	900
DX 76 PTR	DX 76 PTR 01	900
1032360	NPR 032 IE-A22 01	900
1032534	NPR 32-22 02	900
1032427	PR 30-HVSG A12 02	900
1032151	PR 300-HV2S 01	900
1081964	TE 2000-22 01	1 000
1032300	TE 2000-AVR 01	1 000
1031788	DD 150-U 01	1 000
1032049	DD 150-U 02	1 000
1032435	DD 150-U 03	1 000
1082069	DD 150-U-22 01	1 000
1031789	DD 160 02	1 000
DD 200	DD 200	1 000
1031968	DD 30-W 01	1 000
1031272	TE 3000-AVR 01	1 000
1032196	TE 3000-AVR 03	1 000
1032361	NPR 032 PE-A22 01	1 000
1081970	NPR 32 P-22 01	1 000
1032535	NPR 32 XL-22 02	1 000
1032353	NUN 054 IE-A22 01	1 000
1032531	NUN 54-22 02	1 000
1031810	POT 10 01	1 000
1082003	EXO-T-22 01	1 000
1031888	TE 3000-AVR 02	1 000
1032083	DD 250 02	1 500
1032536	DD 250-CA 01	1 500
1031165	HAT 28 01	1 500
1032526	NCT 53 C-22 02	1 500
1032330	NCT IS 053-A22 01	1 500
1082005	B 3600 01	2 000
1031143	DD 350 01	2 000
1032153	DD 350-CA 01	2 000
DPG 100	DPG 100	2 000
1032350	NCR 120 PC-A22 01	2 000
1032530	NCR 120-22 02	2 000
1032527	NCT 85 C-22 02	2 000
DD 500	DD 500	3 000
DD 750-HY	DD 750-HY	3 000

1081968	NUN 10K-22 01	3 000
DS TS32	DS TS32	4 000
1032293	DX 9-ENP 01	4 000
LP 15	LP 15	4 000
DS TS22	DS TS22	5 000
1081888	PS 300 01	5 000
DS TS5-SE	DS TS5-SE	6 000
1032163	PLT 300 01	6 000
1031809	POS 18 01	6 000
1031880	PS 1000 01	8 000
LP 32	LP 32	9 000
1081808	POS 180 01	9 000
1031267	DST 10-E 01	10 000
DS TS20-E	DS TS20-E	13 000
1032031	DST 10-CA 01	18 000
1032032	DST 20-CA 01	20 000

Após terminar o período "Sem Custos", o custo da reparação da ferramenta não será superior a um limite definido pela Hilti. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

Os valores apresentados na tabela não incluem gastos adicionais (como custo de envio).

Os valores da tabela podem sofrer alterações sem aviso prévio.

No caso do equipamento não ter reparação, devido ao seu desenho de fábrica, será substituído por um equipamento novo pelo valor do Limite de Custo de Reparação.

