



Innovationen 2026



AUF EINEN BLICK

Das erwartet Sie



Akkus und Ladegeräte

- **B 22-260**
Nuron-Akku
- **C 8D/DC-22**
Doppel-Schnellladegerät
- **CI D4-22**
Ladestation



Abbruch- und Meißelarbeiten

- **TE 3000-22**
Akku-Abbruchhammer
- **TE 1000-22**
Akku-Abbruchhammer
- **TE 70-22**
Akku-Bohrhammer
- **TE 60-22**
Akku-Bohrhammer



Bohren & Schlagbohren

- **TE 30-22**
Akku-Bohrhammer
- **TE 8-22**
Akku-Bohrhammer



Schneiden und Schleifen

- **AG 30D-22 (230 mm)**
Akku-Winkelschleifer
- **AG 30D-22 (180 mm)**
Akku-Winkelschleifer
- **SCT 60-22**
Akku-Tischkreissäge



ProKit

- **Neues Zubehör**
für Werkzeuge
- **VC 2L-22 PK**
Akku-Baustaubsauger
- **VC 4X-22 PK**
Akku-Baustaubsauger



MEHR ERFARHEN

NURON

AKKU- UND LADETECHNIK

Mehr Leistung auf einer Plattform

Dank Schnellladefunktion sind Ihre Akkus in kürzester Zeit einsatzbereit.

Anspruchsvolle Aufgaben brauchen Ausdauer. Der neue Nuron Akku B 22-260 versorgt Ihre leistungsstärksten Geräte zuverlässig mit Energie. Schnelleres Laden, intelligente Akku-Diagnose und eine robuste Bauweise reduzieren Ausfallzeiten und sorgen dafür, dass Sie produktiv bleiben.

Mehr Ausdauer

Hohe Kapazität für längere Laufzeiten bei anspruchsvollen Anwendungen.

Gebaut für harte Einsätze

Stoßfest und für die härtesten Baustellenbedingungen ausgelegt.

Alles im Blick

Nuron Connectivity zeigt Ihnen den Akku-Zustand in Echtzeit.

Verbesserter Fallschutz

Langlebige Akkus mit versiegelter Elektronik, Glasfasergehäuse und Stoßdämpfern.

**Schneller laden.
Produktiv bleiben.**

Dank Schnellladefunktion sind Ihre Akkus in kürzester Zeit einsatzbereit.

Heavy Duty Performance

Leistungsstarke Akkus und Mehrfach-Ladelösungen sorgen dafür, dass Ihre Geräte länger einsatzbereit bleiben.

B 22-260
Nuron Akku



JETZT KAUFEN

C 8D/DC-22
Doppel-Schnellladegerät



JETZT KAUFEN

CI D4-22
Ladestation



JETZT KAUFEN

CI SPB 12
Lademanagement



JETZT KAUFEN

CU 4-22
USB-Ladeadapter



JETZT KAUFEN

AKKU-ABBRUCHHAMMER

Leistung trifft Flexibilität

Volle Power. Kein Kabel.

Ob gezieltes Stemmen oder schwerer Rückbau: Für effiziente Abbrucharbeiten brauchen Sie Leistung, Kontrolle und Flexibilität. Mit den Nuron-Abbruchhämmern müssen Sie keine Kompromisse mehr eingehen.

Die neue TE 1000-22 überzeugt durch ihr ausgewogenes Verhältnis aus Leistung und Handling. Das geringere Gewicht hilft dabei, Belastungen zu reduzieren und präziser zu arbeiten.

Für besonders anspruchsvolle Anwendungen bietet die neue TE 3000-22 maximale Abbruchleistung. Gleichzeitig profitieren Sie von der Flexibilität eines Akku-Geräts und bewegen sich frei über die Baustelle.

Staubabsaugsystem (DRS)

Für sauberes Arbeiten mit deutlich weniger Staub.

Aktive Vibrationsreduktion (AVR)

Weniger Belastung für den Körper und mehr Komfort bei der Arbeit.

NURON

TE 1000-22 Akku-Abbruchhammer

Bricht bis

250 kg

Beton mit einer
Akku-Ladung auf

User Force Control (UFC)

Automatische
Leistungsanpassung
für max. Kontrolle



TE 1000-22 – gebaut für:

- Durchbrüche an Wänden
- Abtragen von Oberflächen
- Entfernen von Fliesen
- Setzen von Erdungsstäben

JETZT KAUFEN

MEHR ERFAHREN ▶

TE 3000-22 Akku-Abbruchhammer

Bricht bis zu

1,8 t

Beton mit einer
Akku-Ladung auf

Schnellwechsel- Aufnahme

Werkzeuge in
Sekunden wechseln,
produktiv bleiben



TE 3000-22 – gebaut für:

- Schwere Bodenabbrüche
- Straßen- und Gehwegaufbrüche
- Bordstein- und Grabenarbeiten
- Leitungs- und Erdarbeiten
- Asphaltaufbrüche

JETZT KAUFEN

MEHR ERFAHREN ▶

Entdecken Sie die neuen TE Meißel der Ultimate-Klasse.

Spitzmeißel

Äußerst scharf
Zum Feinmeißeln
und Aufbrechen

Luftgehärteter Stahl:
Extrem langlebig und
widerstandsfähig

Flachspitzmeißel

Unser produktivster Meißel
Schnell wie ein Spitzmeißel,
präzise wie ein Flachmeißel.



Staubkanäle

Weniger Blockieren durch optimierten
Staubabtransport

JETZT ENTDECKEN

JETZT ENTDECKEN



NURON

TE 70-22 AKKU-BOHRHAMMER

Für schwere Bohr- und Meißelarbeiten in Beton

Volle Power. Kein Kabel.

Mit dem TE 70-22 erledigen Sie anspruchsvolle Bohr- und Meißelarbeiten in Beton mit der Leistung eines kabelgebundenen Kombihammers und der Freiheit eines Akku-Geräts. So arbeiten Sie unabhängig von Steckdosen, Kabeln und Generatoren, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Angetrieben von der Nuron Plattform verbindet der TE 70-22 hohe Bohrgeschwindigkeiten mit langen Laufzeiten. Ob Dübellöcher, nachträgliche Bewehrungsanschlüsse oder Meißelarbeiten: Der leistungsstärkste Akku-Kombihammer seiner Gewichtsklasse liefert die Kraft, Ausdauer und Zuverlässigkeit, die Sie von einem SDS-Max-Gerät erwarten.

JETZT KAUFEN

Sie suchen Top-Leistung bei weniger Gewicht? Dann ist unsere TE 60-22 die perfekte Wahl.

Leichter, perfekt ausbalanciert und vielseitig: Die TE 60-22 überzeugt mit zuverlässiger Performance, Effizienz und Komfort.

JETZT KAUFEN

TE 70-22 Highlights:

- Gewicht 8,9 kg (ohne Akku)
- Bohren in armiertem Beton (20–55 mm)
- Schlagbohren im Mauerwerk (12–150 mm)

ON!Track

Mit Hilti ON!Track haben Sie Ihren gesamten Gerätepark immer im Blick.

Mehr erfahren →



Keine Reparaturkosten, kein Risiko

Unser Flottenangebot zum kleinen Monatsbeitrag.

Mehr erfahren →

Immer top informiert

Melden Sie sich zum Newsletter an und verpassen Sie keine Updates mehr.

Mehr erfahren →

Vorteile

Längere Laufzeit

Der bürstenlose Motor und die 22V Nuron Akkus sorgen für maximale Performance und lange Laufzeiten.

Gebaut für anspruchsvolle Anwendungen

Staubgeschützt, drehmomentoptimiert und sturzresistent. Inklusive 2 Jahre Garantie oder bis zu 4 Jahre im Flottenmanagement.

Mehr Sicherheit und Komfort

Elektronische Schnellabschaltung

(Active Torque Control – ATC),

Aktive Vibrationsreduktion (Active Vibration

Reduction – AVR) und die Kompatibilität

mit dem Staubabsaugsystem (Dust Removal

System – DRS) erhöhen die Sicherheit, den

Komfort und die Produktivität.



TE 60-22 Highlights:

- Äußerst vielseitiger Akku-Bohrhammer für schwere Beton-Arbeiten sowie Haustechnik-anwendungen
- Mit 6,4 kg leistungsstark und komfortabel zugleich
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 18–40 mm

NURON

TE 30-22 AKKU-BOHRHAMMER – NEUESTE GENERATION

Mehr Leistung. Weniger Belastung.

Bis zu 30 % höhere Bohrgeschwindigkeit.

Die TE 30-22 verbindet die Kraft der Nuron Plattform mit der neuen 3D Active Vibration Reduction (AVR) Technologie. Das Ergebnis: bis zu 30 % höhere Bohrgeschwindigkeit bei geringster Vibration seiner Klasse.

Dank verbesserter Ergonomie liegt die TE 30-22 optimal in der Hand und bietet maximale Kontrolle, selbst an langen und anspruchsvollen Arbeitstagen.

JETZT KAUFEN

MEHR ERFAHREN ▶

3D AVR

Die 3D-Aktive Vibrationsreduzierung (AVR) senkt Vibrationen um bis zu 40 % für spürbar angenehmeres Arbeiten.

Das neue Bohrfutter bietet höhere Robustheit, eine längere Lebensdauer und weniger Ausfallzeiten.

Effizienter arbeiten.

Bis zu 30 % mehr Leistung mit den passenden Werkzeugeinsätzen.

JETZT KAUFEN

NURON

TE 8-22 AKKU-BOHRHAMMER

Handlich. Leistungsstark.

Bohrt mühelos durch Beton
und Bewehrungseisen.

Ob Bohren, Schlagbohren oder leichtes Meißeln: Die TE 8-22
ist der vielseitige Begleiter für anspruchsvolle Anwendungen auf
der Baustelle.

Dank aktiver Vibrationsreduktion (AVR) und integrierter
Sicherheitsfunktionen wie elektronische Schnellabschaltung (ATC)
und elektronische Rutschkupplung (ESC) arbeiten Sie komfortabler
und sicherer.

JETZT KAUFEN

MEHR ERFAHREN ▶

3D AVR

Die 3D-Aktive Vibrations-
reduzierung (AVR) **senkt**
Vibrationen um bis
zu 40 % für spürbar
angenehmeres Arbeiten.

ATC

Active Torque Control
(ATC) schaltet das Gerät
bei plötzlichem Blockieren
automatisch ab.

Sauberer bohren. Weniger Staub.

Das integrierbare Staubabsaugsystem
TE DRS-22 ermöglicht nahezu
staubfreies Bohren und sorgt für ein
saubereres Arbeitsumfeld.

JETZT KAUFEN





NURON

AKKU-WINKELSCHLEIFER AG 30D-22

Tiefer schneiden. Härter schleifen.

Der Wechsel zwischen Trennen und Schleifen sollte die Arbeit nicht unterbrechen. Von Bewehrungsstahl über Schweißnähte bis hin zu tiefen Schnitten in Beton: Der AG 30D-22 liefert die Leistung eines Hochleistungs-Winkelschleifers, ganz ohne Kabel und ohne zusätzliche Werkzeuge auf der Baustelle.



- **Tief schneiden, flexibel arbeiten:**
Geeignet für Scheiben von 180 bis 230 mm mit bis zu 68 mm Schnitttiefe.
- **Für längere Einsätze entwickelt:**
Der zentral positionierte Akku und der werkzeuglos verstellbare Heckgriff verbessern das Handling, erhöhen den Komfort und reduzieren Ermüdung.
- **Unterstützung für sicheres Arbeiten:**
3D Active Torque Control (ATC) stoppt das Gerät bei Verklemmen der Scheibe oder unkontrollierten Bewegungen. Die Schnellbremse bringt die Scheibe in Sekunden zum Stillstand.

JETZT KAUFEN

MEHR ERFAHREN ▶



Bis 37 Schnitte
pro Akku-Ladung durch
Bewehrungsstahl (Ø 25 mm)




Trenn- und
Diamantscheiben



Maximale Leistung beim
Trennen und Schleifen.

JETZT KAUFEN



NURON

AKKU-TISCHKREISSÄGE SCT 60-22

Schnelle Schnitte. Saubere Linien. Kein Kabel.

Die SCT 60-22 definiert kabelloses Sägen auf der Baustelle neu. Mit 90 mm Schnitttiefe und hoher Schnittgeschwindigkeit erledigen Sie anspruchsvolle Holzarbeiten präzise und effizient. Dank 254 mm Blattdurchmesser und bis zu 666 mm Schnittbreite gelangen selbst Längsschnitte durch ganze Platten im Handumdrehen – das spart wertvolle Umrüstzeit bei jedem Schnitt.

Für maximale Ordnung im harten Alltag ist das gesamte Zubehör wie Parallelanschlag und Schiebstock clever direkt im Gerät verstaut. Mit unter 25 kg Gewicht, integriertem Griff und klappbarem Trolley ist die Säge zudem sekundenschnell aufgebaut und einsatzbereit. Bleiben Sie produktiv und unaufhaltbar, wo immer die Arbeit Sie hinführt!

Mobil & kompakt

Weniger als 25 kg,
inklusive klappbarem Trolley.



**Keine Kabel.
Keine Stolperfallen.**

Volle Leistung. Volle Freiheit.

Die Schnittleistung einer kabelgebundenen Säge. Ohne Kabel. Ohne Kompromisse.

Größer schneiden. Schneller arbeiten.

254 mm Sägeblatt und 666 mm Schnittbreite für ganze Platten ohne Unterbrechung.

Alles griffbereit

Zubehör wird direkt an der Maschine verstaut. Nichts geht verloren, nichts bleibt liegen.

Robust gebaut

Verstärkter Rahmen und schlagfestes Gehäuse halten täglichen Herausforderungen stand.

Sicherheit

Not-Aus-Schalter auf Kniehöhe und Parallelanschlag mit Zahnstangenführung für maximale Sicherheit und Präzision.

JETZT KAUFEN

NURON

PROKIT + AKKU-SAUGER

Ein kombiniertes System

Von engen Arbeitsbereichen bis zum täglichen Baustellentransport: ProKit vereint Werkzeuge, Aufbewahrung und Staubmanagement in einem einzigen System. Flexible neue Aufbewahrungsoptionen und die Integration des Akku-Saugers ermöglichen Transport, Stapelung und Reinigung ohne Unterbrechung der Arbeit.

Mehr Flexibilität auf engem Raum

Die kompakten Module ermöglichen den einfachen Transport durch schmale Gänge, Aufzüge und Innenausbauten, selbst bei voller Ausrüstung.

Alles organisiert. Alles griffbereit.

Durchdachter Stauraum für Werkzeuge, Schläuche, Kleinteile und Zubehör reduziert Suchzeiten und unterstützt einen reibungslosen Arbeitsablauf.

PROKIT KONFIGURIEREN

MEHR ERFAHREN ▶

Modulares Akku-Saugersystem

Staubsaugen ohne Unterbrechung

Dank seitlicher Bedienelemente kann die Reinigung sofort beginnen, ohne das Geräte neu anordnen oder abbauen zu müssen.

Weniger Wege, mehr Produktivität

Werkzeuge, Material und Staubmanagement werden gemeinsam transportiert. Das sorgt für weniger Wege und effizientere Abläufe auf der Baustelle.

Einfacher vom Arbeiten zur Reinigung

Wechseln Sie direkt vom Sägen oder Bohren zur Reinigung, ohne Ihren Arbeitsfluss zu unterbrechen.



VC 4X-22 PK Akku-Baustaubsauger

Kabellose Reinigung. Direkt integriert.

- Leistungsstarke Akku-Lösung für Nass- und Trockenstaub
- Dient als Basis Ihres ProKits

JETZT ENTDECKEN



VC 2L-22 PK Akku-Baustaubsauger

Flexibel stapelbar. Sauber auf Knopfdruck.

- Nass- und Trockenabsaugung direkt aus dem ProKit
- Kein Filterwechsel zwischen Nass- und Trockenreinigung

JETZT ENTDECKEN



Konfigurieren Sie Ihr ProKit.

NEU für ProKit

- 1 **PKC 18-H Halbbreiter Organizer**
 - Mit herausnehmbaren Einsätzen
 - Perfekt abgestimmt auf den VC 2L-22 PK
- 2 **PKB 16-HT Werkzeugtasche**
 - mit Griff und Schultergurt
- 3 **PKB 20-HB Geschlossene Tasche**
 - mit Innenorganisation
- 4 **PKO 8-H Halbbreiter Organizer**
 - Kompakt
 - Herausnehmbare Boxen für Kleinteile

1



2



3



4



Ein Flottenservice, der mitdenkt.

Sie führen Ihr Unternehmen.
Wir kümmern uns um Ihre Geräte.

Mit dem Hilti Flottenmanagement erhalten Sie eine Komplettlösung aus leistungsstarken Akku-, Gas- und Kabelgeräten sowie ein umfassendes Servicepaket: Von kostenlosen Reparaturen und Akku-Tausch über Diebstahlabsicherung bis hin zu voller Transparenz mit ON!Track. Wir kümmern uns darum, dass Ihre Ausrüstung jederzeit einsatzbereit bleibt.

So verlieren Sie weniger Zeit mit der Verwaltung Ihrer Geräte und können sich voll auf Ihre Projekte konzentrieren.

MEHR ERFAHREN ▶



Gerätepark optimieren

Decken Sie versteckte Kosten auf und vereinfachen Sie die Geräteverwaltung. Unsere Flotten-Spezialisten unterstützen Sie dabei.



Produktivität steigern

Ihre Teams bekommen die neuesten Hilti-Geräte, profitieren von kostenlosen Reparaturen und erhalten auf Wunsch auch Leihgeräte.



Geräte nach Bedarf

Decken Sie Auftragsspitzen flexibel mit unserem zusätzlichen Mietgeräteservice ab. So vermeiden Sie unnötige Risiken.



Planbare Kosten

Vermeiden Sie hohe Investitionen. Eine planbare monatliche Rate deckt Reparaturen, Diebstahl und Wartung ab und verschafft Ihnen mehr finanziellen Spielraum.



Service ohne Kompromisse

Vom Diebstahlschutz bis zur kostenlosen Reparatur: Hilti Flotten-Geräte inklusive Full-Service-Paket – darauf können Sie sich verlassen.



HILTI

Jetzt kaufen!

TE 3000-22 Akku- Abbruchhammer	TE 1000-22 Akku- Abbruchhammer	TE 70-22 Akku- Bohrhammer	TE 60-22 Akku- Bohrhammer	TE 30-22 Akku- Bohrhammer	TE 8-22 Akku- Bohrhammer	AG 30D-22 (230 mm) Akku- Winkelschleifer	AG 30D-22 (180 mm) Akku- Winkelschleifer
							
JETZT KAUFEN	JETZT KAUFEN	JETZT KAUFEN	JETZT KAUFEN	JETZT KAUFEN	JETZT KAUFEN	JETZT KAUFEN	JETZT KAUFEN

SCT 60-22 Akku- Tischkreissäge	VC 4X-22 PK Akku- Baustaubsauger	VC 2L-22 PK Akku- Baustaubsauger	PROKIT Neues Zubehör	B 22-260 Akku mit Blitzladefunktion	C 8D/DC-22 Doppel- Schnellladegerät	CI D 4-22 Ladestation	CU 4-22 USB-Ladeadapter
							
JETZT KAUFEN	JETZT KAUFEN	JETZT KAUFEN	KONFIGURIEREN	JETZT KAUFEN	JETZT KAUFEN	JETZT KAUFEN	JETZT KAUFEN

Weitere innovative Produkte

TE 600-22
Akku-
Meißelhammer



JETZT KAUFEN

TE 600-AVR
Meißelhammer



JETZT KAUFEN

DD 110-U-22
Akku-
Kernbohrgerät



JETZT KAUFEN

WMS 100-22
Kabelloses Wasser-
managementsystem



JETZT KAUFEN

AG 4D-22
Akku-
Winkelschleifer



JETZT KAUFEN

AG 4S-22
Akku-
Winkelschleifer



JETZT KAUFEN

SIW 20-22
Akku-
Schlagschrauber
(3/4 Zoll)



JETZT KAUFEN

SID 6-22
Akku-
Schlagschrauber



JETZT KAUFEN

SF 8M-22
Akku-
Bohrschrauber



JETZT KAUFEN

SR 10-22
Akku-
Säbelsäge



JETZT KAUFEN

SCO 6-22
Akku-
Spiralsäge



JETZT KAUFEN

PM 50-22 AUTO
Multilinen-
laser



JETZT KAUFEN

**Meißel und
Eintreibsysteme**
Ultimate Klasse



JETZT KAUFEN

**Diamant-
Trennscheiben**
Ultimate Klasse



JETZT KAUFEN

Hammerbohrer
Ultimate Klasse



JETZT KAUFEN

Werkzeugsets



JETZT KAUFEN



Hilti Deutschland AG
T 0800-888 55 22
www.hilti.de