2026 NURON電池搭配建議表

電池及充電器

正確選擇，提升生產力



電池推介

為您的工作選擇合適的 NURON 電池

FLASH CHARGING



精巧型 B 22-55

精巧輕便，專為 Nuron 工具進行輕型作業而設的電池。



精巧型 B 22-85

多用途電池，在重量、功率及運作時間之間取得良好平衡，適用於使用 Nuron 工具進行輕型及中型作業。



通用型 B 22-110

續航時間更長、功率輸出更高的電池，適用於使用 Nuron 工具進行中型作業。



通用型 B 22-195

高容量電池，專為提升中至重型 Nuron 工具的性能及運作時間而設。



重型 B 22-290

容量最高的電池，專為重型 NURON 工具而設，提供最長續航時間。



重型 B 22-260

我們充電速度最快的電池，專為使用重型 Nuron 工具進行高強度作業而優化。

無線不設限，性能不妥協

單一充電式電池平台：透過 22V Nuron 平台，體驗更強勁的動力、更大的靈活性，以及提升工地生產力。

極致性能：輕鬆完成原本需使用有線或燃油動力工具的作業。

每項工作皆有合適的電池

為您的項目提供動力：使用專為滿足特定需求而設、可提供最佳功率及運作時間的電池，完成各項工作。

簡便的工具庫管理*

透過喜得利租機管理，讓您的工地時刻保持高效運作：Nuron 平台將您的工具與電池數據上傳至雲端，協助預測您的需求並確保項目順利進行。

提升工地效率：運用 Nuron 平台提供的工具位置及使用數據，優化您的工具庫存及作業。單一電池平台，助您打造更高效的工具配置。

*「ON!Track Ready」軟件可運用 Nuron 工具所產生的資料及洞察

- 雖然所有 NURON 電池均與所有 NURON 工具相容，但喜得利仍會為每款工具推薦特定電池，因為這些電池能在性能、運作時間及重量之間提供最佳平衡。*
- 工具、電池及應用決定最佳的電池及充電器組合。
- C 6、C 8 及 閃充充電器均內置風扇，有助冷卻電池，從而加快充電速度。

* 部分測量工具沒有足夠空間容納所有電池。使用精巧電池時，這些工具的運作時間足以應付大部分應用。


NURON

選擇合適的 NURON 充電器

透過閃充充電將停工時間減少最多 70%

正在進行連續作業？
需要高速充電以應付連續作業？

將支援閃充充電的 **B 22-260 電池與我們的 C 8D/DC-22 雙槽閃充充電器搭配使用**，並啟用 Boost 模式，約 21 分鐘即可完成充電，迅速繼續工作。這比使用單槽 C 8 充電器為 B 22-255 充電快達 70%。





C 4-22 充電器

精巧充電器，適用於充電速度並非關鍵的輕型應用。



C 6-22 充電器

中速充電器，適用於充電速度重要但並非關鍵的應用。



C 8-22 充電器

專為高容量 Nuron 電池而優化的高速充電器。



C 8D/DC-22
雙槽閃充充電器

我們最快的**雙槽閃充充電器** - 可同時為兩枚 Nuron 電池充電，速度與 C 8-22 Nuron 充電器相同。**Boost 模式** - 可將一枚重型 Nuron 電池充電至 80%，速度最高提升一倍。

- *電池在中至高強度應用後，需要冷卻後方可開始充電。
- 配備主動冷卻功能的 C 6 及 C 8 級充電器可加快充電過程。
- C 8D/DC-22（Boost 模式）+ B 22-260 可實現閃充充電，其作業後的充電速度比其他 Hilti 充電器更快。

NURON

環境條件下的充電時間







25°C (77°F)	充電至 80% 完全充電 環境溫度	C 8D/DC-22 1 枚電池 Boost 模式	C 8D/DC-22 2 枚電池 同時	C 8-22	C 6-22	C 4-22
重型	B 22-**260**	**19 分鐘** 39 分鐘	**36 分鐘** 56 分鐘	**36 分鐘** 56 分鐘	**53 分鐘** 73 分鐘	**165 分鐘** 215 分鐘
重型	B 22-**290**	**21 分鐘** 41 分鐘	**40 分鐘** 62 分鐘	**40 分鐘** 62 分鐘	**63 分鐘** 98 分鐘	**180 分鐘** 234 分鐘
通用型	B 22-**195**		**24 分鐘** 48 分鐘	**24 分鐘** 48 分鐘	**45 分鐘** 70 分鐘	**127 分鐘** 158 分鐘
通用型	B 22-**110**		**29 分鐘** 54 分鐘	**29 分鐘** 54 分鐘	**29 分鐘** 54 分鐘	**68 分鐘** 96 分鐘
精巧型	B 22-**85**		**30 分鐘** 60 分鐘	**30 分鐘** 60 分鐘	**30 分鐘** 60 分鐘	**52 分鐘** 85 分鐘
精巧型	B 22-**55**		**30 分鐘** 53 分鐘	**30 分鐘** 53 分鐘	**30 分鐘** 53 分鐘	**34 分鐘** 59 分鐘

註：充電時間是在 25 °C (77 °F) 的受控環境下測量所得，實際結果可能有所不同。

NURON

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤 B 22-55	0.76 公斤 B 22-85	0.91 公斤 B 22-110	1.33 公斤 B 22-195	1.81 公斤 B 22-290	1.64 公斤 FLASH CHARGING B 22-260		
電鎚鑽									
TE 2-22 SDS-plus 充電式電鎚鑽		■	■	▲	▲	▲	▲		-
TE 4-22 SDS-plus 充電式電鎚鑽		■	■	■	▲	▲	▲	C 6-22	C 8-22
TE 6-22 SDS-plus 充電式電鎚鑽		□	■	■	■	▲	▲		
TE 8-22 SDS-plus 充電式電鎚鑽 NEW		□	□	□	■	■	■	C 8-22	C 8D/DC-22
TE 30-22 SDS-plus 充電式電鎚鑽		□	□	□	■	■	■	C 8D/DC-22	-
TE 50-22 SDS-max 充電式電鎚鑽		□	□	□	□	■	■		
TE 60-22 SDS-max 充電式電鎚鑽		□	□	□	□	■	■		
TE 70-22 SDS-max 充電式電鎚鑽 NEW		□	□	□	□	■	■		

■ 建議　□ 相容，但用於此工具時運作時間較短　▲ 相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤	0.76 公斤	0.91 公斤	1.33 公斤	1.81 公斤	1.64 公斤 FLASH CHARGING		
		B 22-55	B 22-85	B 22-110	B 22-195	B 22-290	B 22-260		
拆卸電鎚及破拆機									
TE 500-22 SDS-max 充電式鑿削鎚						■	■	 **C 8D/DC-22**	-
TE 1000-22 NEW TE-S 充電式拆卸電鎚						■	■		
TE 2000-22 TE-S 充電式電炮						■	■		
TE 3000-22 NEW TE-H 充電式電炮						■	■		

■ 建議　▭ 相容，但用於此工具時運作時間較短　相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤	0.76 公斤	0.91 公斤	1.33 公斤	1.81 公斤	1.64 公斤 FLASH CHARGING		
		 B 22-55	 B 22-85	 B 22-110	 B 22-195	 B 22-290	 B 22-260		
電鑽螺絲批及螺絲批									
SF 4-22 充電式電鑽螺絲批		■	■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	-
SF 4H-22 充電式電鎚鑽螺絲批		□	■	■	▲	▲	▲		
SF 6-22 充電式電鑽螺絲批		□	■	■	▲	▲	▲		
SF 6H-22 充電式電鎚鑽螺絲批		□	■	■	▲	▲	▲		
SF 30M-22 NEW 充電式磁力鑽		□	□	□	■	■	■	 C 8-22	 C 8D/DC-22
SD 5000-22 充電式間隔牆螺絲批		■	■	▲	▲	▲	▲	 C 6-22	 C 4-22
SBT 6-22 充電式電鑽螺絲批		■	■	▲	▲	▲	▲		

■ 建議　□ 相容，但用於此工具時運作時間較短　▲ 相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤	0.76 公斤	0.91 公斤	1.33 公斤	1.81 公斤	1.64 公斤		
									
		B 22-55	B 22-85	B 22-110	B 22-195	B 22-290	B 22-260		
敲擊式電批及扳手									
SIW 4AT-22 充電式衝擊扳手		■	■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	-
SIW 6AT-22 充電式中扭矩敲擊式扳手		■	■	■	▲	▲	▲		
SIW 4R-22 直角充電式衝擊扳手		■	■	▲	▲	▲	▲		
SIW 8-22 充電式衝擊扳手		□	■	■	■	▲	■	 C 8-22	 C 8D/DC-22
SIW 10-22 高扭矩充電式衝擊扳手		□	■	■	■	▲	■		
SIW 20-22 NEW 高扭矩充電式衝擊扳手		□	□	□	■	■	■	 C 8D/DC-22	 C 8-22

■ 建議　□ 相容，但用於此工具時運作時間較短　▲ 相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤	0.76 公斤	0.91 公斤	1.33 公斤	1.81 公斤	1.64 公斤 FLASH CHARGING		
		B 22-55	B 22-85	B 22-110	B 22-195	B 22-290	B 22-260		
SID 4-22 充電式衝擊螺絲批		■	■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	-
SID 6-22 充電式衝擊螺絲批		■	■	■	▲	▲	▲		
SID 4R-22 直角充電式衝擊螺絲批		■	■	▲	▲	▲	▲		
混凝土切割鋸									
DSH 600-22 ATC (2) 電動切割鋸 (300 mm)		□	□	□	□	■	■	 C 8D/DC-22	-
DSH 700-22 ATC (2) 電動切割鋸 (300 mm)		□	□	□	□	■	■		
DSH 900-22 ATC 電動切割鋸 (360 mm) NEW		□	□	□	□	■	■		
DSH 900RL-22 電動切割鋸 (360 mm) NEW		□	□	□	□	■	■		

■ 建議　□ 相容，但用於此工具時運作時間較短　▲ 相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤	0.76 公斤	0.91 公斤	1.33 公斤	1.81 公斤	1.64 公斤 FLASH CHARGING		
		 B 22-55	 B 22-85	 B 22-110	 B 22-195	 B 22-290	 B 22-260		
鑽石取芯									
DD 110-U-22 NEW 充電式鑽孔機		▭	▭	▭	▭	■	■	 C 8D/DC-22	-
DD 160-22 NEW 充電式鑽孔機		▭	▭	▭	▭	■	■		
鋸									
SCN 60-22 充電式鏈鋸		▭	▭	▭	▭	■	■	 C 8D/DC-22	-
SR 4-22 充電式單手操作型往復（馬刀）鋸		■	■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	
SR 6-22 充電式往復（馬刀）鋸		▭	■	■	■	▲	▲	 C 6-22	 C 8-22
SR 10-22 NEW 充電式往復 (馬刀) 鋸		▭	▭	▭	■	■	■	 C 8D/DC-22	-
SC 4MR-22 充電式圓鋸		■	■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	-

■ 建議　▭ 相容，但用於此工具時運作時間較短　▲ 相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤	0.76 公斤	0.91 公斤	1.33 公斤	1.81 公斤	1.64 公斤 FLASH CHARGING		
		B 22-55	B 22-85	B 22-110	B 22-195	B 22-290	B 22-260		
SC 6WL-22 充電式木材切割圓鋸								C 6-22	C 8-22
SC 6WP-22 充電式插鋸									
SC 6ML-22 切割金屬用的充電式圓鋸									
SC 30WR-22 充電式木材切割圓鋸								C 8-22	C 8D/DC-22

建議　相容，但用於此工具時運作時間較短　相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤	0.76 公斤	0.91 公斤	1.33 公斤	1.81 公斤	1.64 公斤 FLASH CHARGING		
		B 22-55	B 22-85	B 22-110	B 22-195	B 22-290	B 22-260		
SB 4-22 充電式便攜式帶鋸		■	■	■	▲	▲	▲	C 6-22	C 8-22
SB 6-22 充電式深切帶鋸		□	■	■	■	▲	▲		
SMT 6-22 充電式振動多功能工具		■	■	■	▲	▲	▲		
SJD 6-22 充電式曲線鋸（D 形手柄）		■	■	■	▲	▲	▲		
SCO 6-22 充電式切割工具		■	■	■	▲	▲	▲		-
STR 4-22 充電式螺紋螺桿切割器		■	■	■	▲	▲	▲		C 8-22

■ 建議　□ 相容，但用於此工具時運作時間較短　▲ 相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤 B 22-55	0.76 公斤 B 22-85	0.91 公斤 B 22-110	1.33 公斤 B 22-195	1.81 公斤 B 22-290	1.64 公斤 FLASH CHARGING B 22-260		
研磨器及砂光機									
AG 4S-22-100 充電式角磨機 (100 mm)		▭	■	■	■	▲	▲	C 6-22	C 8-22
AG 4D-22-100 充電式角磨機 (100 mm)		▭	■	■	■	▲	▲		
AG 4D-22-125 充電式角磨機 (125 mm)		▭	■	■	■	▲	▲		
AG 6D-22-125 充電式角磨機 (125 mm)		▭	■	■	■	▲	■	C 8D/DC-22	C 8-22
DGH 130-22 充電式混凝土研磨器		▭	▭	▭	■	▲	■		
GDG 6-22 充電式模具研磨器		▭	■	■	■	▲	▲	C 6-22	C 8-22
直接緊固工具									
BX 3-ME-22 充電式混凝土釘槍		■	■	▲	▲	▲	▲	C 6-22	C 4-22
BX 4-BT-22 充電式混凝土釘槍		■	■	▲	▲	▲	▲		

■ 建議　▭ 相容，但用於此工具時運作時間較短　▲ 相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤	0.76 公斤	0.91 公斤	1.33 公斤	1.81 公斤	1.64 公斤		
		B 22-55	B 22-85	B 22-110	B 22-195	B 22-290	B 22-260		
BX 3-L-22 充電式混凝土釘槍		■	■	▲	▲	▲	▲	 C 6-22	 C 4-22
BX 4-22 M30 IF 充電式混凝土釘槍		■	■	▲	▲	▲	▲		
特殊用途電動工具									
NRC 6-22 充電式鋼筋切斷機		□	■	■	■	▲	▲	 C 6-22	 C 8-22
NHG 6-22 充電式熱風槍		□	□	□	■	■	■	 C 8D/DC-22	 C 8-22
NMX 6-22 充電式槳式攪拌機		□	■	■	■	▲	■	 C 8-22	 C 8D/DC-22
SSH 6-22 充電式金屬剪		□	■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	 C 8-22
SPN 6-22 CN 充電式電衝剪		□	■	■	▲	▲	▲		

■ 建議　□ 相容，但用於此工具時運作時間較短　▲ 相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤	0.76 公斤	0.91 公斤	1.33 公斤	1.81 公斤	1.64 公斤		
		 B 22-55	 B 22-85	 B 22-110	 B 22-195	 B 22-290	 B 22-260		
管道壓接工具									
NPR 32-22 充電式管道壓接工具		■	■	▲	▲	▲	▲	 C 6-22	-
NPR 32M-22 充電式管道壓接工具 NEW		■	■	▲	▲	▲	▲		
電纜剪及壓接器									
NUN 54-22 充電式 6 噸壓接機及切割機		■	■	▲	▲	▲	▲	 C 6-22	-
NCT 45 S-22 ACSR 及牽線充電式電纜切割機		■	■	▲	▲	▲	▲		
注射器									
HDE 500-22 充電式黏合劑注射器		■	■	▲	▲	▲	▲	 C 4-22	 C 6-22
CD 4-22 充電式嵌縫注射器		■	■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	 C 4-22

■ 建議　▭ 相容，但用於此工具時運作時間較短　▲ 相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤	0.76 公斤	0.91 公斤	1.33 公斤	1.81 公斤	1.64 公斤 FLASH CHARGING		
		 B 22-55	 B 22-85	 B 22-110	 B 22-195	 B 22-290	 B 22-260		
工地必需品									
KCF 4-22 充電式工地風扇		▭	▭	▬	▬	▬	▬	 C 8D/DC-22	-
NBL 4-22 充電式精巧工地吹風機		▬	▬	▬	⚠	⚠	⚠	 C 6-22	
NBL 6-22 充電式吹風器		▭	▭	▭	▬	▬	▬	 C 8-22	 C 8D/DC-22
SL 2-22 充電式LED工作燈		▬	▬	▬	⚠	⚠	⚠	 C 4-22	 C 6-22

▬ 建議　▭ 相容，但用於此工具時運作時間較短　⚠ 相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤	0.76 公斤	0.91 公斤	1.33 公斤	1.81 公斤	1.64 公斤 FLASH CHARGING		
		B 22-55	B 22-85	B 22-110	B 22-195	B 22-290	B 22-260		
SL 4-22 充電式探照燈		▭	■	■	▲	▲	▲	C 6-22	-
SL 5-22 充電式磁力工作燈		▭	■	■	■	▲	▲		
SL 6-22 充電式LED工地燈		▭	▭	■	■	■	■		
SL 10-22 充電式塔燈		▭	▭	▭	▭	■	■		
EXO T-22 工具平衡器		■	■	▲	▲	▲	▲		C 8-22
雷射測量工具									
PM 50MG-22 NEW 多線雷射儀		■	■	▲	-	-	-	C 6-22	C 4-22
PR 40-22 單坡度旋轉雷射水平儀		▭	■	-	-	-	-		

■ 建議　▭ 相容，但用於此工具時運作時間較短　▲ 相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤	0.76 公斤	0.91 公斤	1.33 公斤	1.81 公斤	1.64 公斤 FLASH CHARGING		
		B 22-55	B 22-85	B 22-110	B 22-195	B 22-290	B 22-260		
建築吸塵器及除塵器									
PC 2-22 充電式高壓清潔器			■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	
VC 2D-22 充電式建築吸塵器						■	■	 C 8D/DC-22	-
VC 2-22-PK NEW 充電式建築吸塵器						■	■		
VC 4LX-22 T8 充電式 L 級除塵器						■	■		
VC 4LX-22 T15 充電式 L 級除塵器						■	■		
VC 4LX-22 PK & T8 NEW 充電式 L 級除塵器						■	■		

■ 建議　▭ 相容，但用於此工具時運作時間較短　▲ 相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具

正確選擇，發揮最高生產力

NURON

工具說明		精巧型		通用型		重型		首選充電器	次選充電器
		0.55 公斤 B 22-55	0.76 公斤 B 22-85	0.91 公斤 B 22-110	1.33 公斤 B 22-195	1.81 公斤 B 22-290	1.64 公斤 FLASH CHARGING B 22-260		
VC 4LX-22 PK & T15 NEW 充電式 L 級除塵器								C 8D/DC-22	
VP WCS-22 NEW 集水系統				-	-	-	-	C 6-22	
DWP 15-22 充電式水箱								C 8D/DC-22	

建議　相容，但用於此工具時運作時間較短　相容，但對此工具而言可能太大或太重　(-) 電池不適用於此工具