

2026 NURON 추천 차트

배터리 및 충전기

올바른 선택으로 생산성을 높여보세요

배터리 추천

작업에 최적화된 NURON 배터리를 선택하세요

FLASH CHARGING



콤팩트 B 22-55

NURON 공구를 사용하는 경하중 작업에 최적화된 소형 경량 배터리.



콤팩트 B 22-85

NURON 공구를 사용하는 경하중 및 중하중 작업에서 무게, 출력, 작동 시간의 균형이 우수한 다용도 배터리.



범용 B 22-110

NURON 공구를 사용하는 중하중 작업에서 더 긴 작동 시간과 높은 출력을 제공하며 수명이 더 긴 배터리.



범용 B 22-195

중하중용 및 고하중용 NURON 공구의 성능과 작동 시간을 향상시키도록 설계된 대용량 배터리.



고하중용 B 22-290

고하중용 NURON 공구의 작동 시간을 극대화하도록 설계된 최대 용량 배터리.



고하중용 B 22-260

고하중용 NURON 공구를 사용하는 고강도 작업에 최적화된 급속 충전 배터리.

성능의 타협 없는 충전 솔루션

올인원 충전형 배터리 플랫폼: 22V NURON 플랫폼으로 출력, 유연성, 작업 현장 생산성의 향상을 경험해 보세요.

최상의 성능: 기존의 유선 및 가스 구동 작업을 이제 편리하게 수행해 보세요.

모든 작업을 위한 배터리

프로젝트 끝까지 전력 지원: 특정 니즈에 맞게 최적화된 출력과 작동 시간을 제공하도록 설계된 배터리로 작업을 완벽하게 수행하세요.

간편한 공구 관리*

힐티 공구 임대 서비스로 작업 준비 상태 유지 및 생산성 향상: NURON 플랫폼은 공구와 배터리의 데이터를 클라우드로 전송하여, 사용자의 니즈를 예측하고 프로젝트가 차질 없이 진행되도록 지원합니다.

작업 현장 효율성 향상: NURON의 위치 데이터와 사용 정보를 통해 툴 창고 관리와 운용을 최적화 할 수 있습니다. 하나의 배터리 플랫폼으로 최적화 된 툴파크 관리가 가능합니다.

* „ON!Track Ready“ NURON 공구에서 제공하는 데이터와 인사이트를 활용하는 소프트웨어

- 모든 NURON 배터리는 모든 NURON 공구와 호환되지만, 각 공구에 맞는 특정 배터리를 사용하는 것이 좋습니다. 해당 배터리는 성능, 작동 시간, 무게에 최적의 균형을 제공합니다*
- 공구, 배터리, 작업에 따라 최상의 배터리 및 충전기 조합이 결정됩니다.

- C 6, C 8 및 급속 충전기에는 고속 충전을 위해 배터리 냉각을 지원하는 팬이 포함되어 있습니다.

* 일부 측정 공구는 모든 배터리를 장착할 수 있는 충분한 공간을 제공하지 않습니다. 이러한 공구는 소형 배터리로도 충분한작동 시간을 제공합니다.


NURON

올바른 NURON 충전기를 선택하세요

급속 충전으로 작업 중단 시간을 최대 70%까지 단축하세요

연속 작업을 하시나요?
연속 작업에 속도가 필요하신가요?

급속 충전형 B 22-260 배터리를 C 8D/DC-22 **듀얼 베이 급속 충전기와 결합하고** 부스트 모드를 사용하면 약 21분 만에 작업을 다시 시작할 수 있습니다. 이는 싱글 베이 C 8 충전기로 B 22-255를 충전하는 것보다 속도가 **최대 70% 더 빠릅니다.**





C 4-22 충전기

충전 속도가 중요하지 않은 경하중 작업용 소형 충전기.



C 6-22 충전기

충전 속도가 중요하지만 필수적이지는 않은 작업용 중속 충전기.



C 8-22충전기

대용량 NURON 배터리에 최적화된 고속 충전기.



C 8D/DC-22
듀얼 베이 급속 충전기

힐티의 최고속 듀얼 베이 급속 충전기 – 2개의 NURON 배터리를 C 8-22 NURON 충전기와 동일한 속도로 동시에 충전합니다. 부스트 모드 – 1개의 고하중용 NURON 배터리를 최대 2배 더 빠르게 80%까지 충전합니다.

- *배터리는 중강도 및 고강도 작업 후에는 충전 시작 전에 냉각해야 합니다.
- 냉각 기능이 있는 C 6 및 C 8 등급 충전기는 충전 속도를 높여줍니다.
- C 8D/DC-22(부스트 모드) + B 22-260은 급속 충전을 활성화하며, 다른 힐티 충전기와 비교했을 때 작업 후 가장 빠른 충전 속도를 지원합니다.

NURON

통제환경 조건에서의 충전 시간







25°C (77°F)	주변 온도 (80% 충전 / 완충)	C8 DC-22 배터리 1개 부스트 모드	C8 DC-22 배터리 2개 동시에	C 8-22	C 6-22	C 4-22
고용량	B 22-**260** (FLASH CHARGING)	**19분** 39분	**36분** 56분	**36분** 56분	**53분** 73분	**165분** 215분
고용량	B 22-**290**	**21분** 41분	**40분** 62분	**40분** 62분	**63분** 98분	**180분** 234분
용량	B 22-**195**		**24분** 48분	**24분** 48분	**45분** 70분	**127분** 158분
용량	B 22-**110**		**29분** 54분	**29분** 54분	**29분** 54분	**68분** 96분
콤팩트	B 22-**85**		**30분** 60분	**30분** 60분	**30분** 60분	**52분** 85분
콤팩트	B 22-**55**		**30분** 53분	**30분** 53분	**30분** 53분	**34분** 59분

참고: 충전 시간은 25°C(77°F)의 통제된 환경에서 측정되었으며, 결과는 달라질 수 있습니다.

NURON

올바른 선택으로 생산성을 극대화하세요

NURON

공구 설명		콤팩트		범용		고하중용		추천 충전기	보조 충전기
		0.55kg B 22-55	0.76kg B 22-85	0.91kg B 22-110	1.33kg B 22-195	1.81kg B 22-290	1.64kg FLASH CHARGING B 22-260		
로터리 해머									
TE 2-22 SDS Plus 충전 로터리 해머		■	■	▲	▲	▲	▲		-
TE 4-22 SDS Plus 충전 로터리 해머		■	■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	 C 8-22
TE 6-22 SDS Plus 충전 로터리 해머		▭	■	■	■	▲	▲		
TE 8-22 NEW SDS Plus 충전 로터리 해머		▭	▭	▭	■	■	■	 C 8-22	-
TE 30-22 SDS Plus 충전 로터리 해머		▭	▭	▭	■	■	■	 C 8D/DC-22	
TE 50-22 SDS Max 충전 로터리 해머		▭	▭	▭	▭	■	■		
TE 60-22 SDS Max 충전 로터리 해머		▭	▭	▭	▭	■	■		
TE 70-22 NEW SDS Max 충전 로터리 해머		▭	▭	▭	▭	■	■		

■ 권장 ▭ 호환 가능, 이 공구 사용 시 작동 시간이 짧음 ▲ 호환 가능, 공구에 비해 너무 크거나 무거울 수 있음 (-) 배터리가 공구에 맞지 않음

올바른 선택으로 생산성을 극대화하세요

NURON

공구 설명		콤팩트		범용		고하중용		추천 충전기	보조 충전기
		0.55kg B 22-55	0.76kg B 22-85	0.91kg B 22-110	1.33kg B 22-195	1.81kg B 22-290	1.64kg FLASH CHARGING B 22-260		
파괴 해머 및 브레이커									
TE 500-22 SDS Max 충전 브레이커		▭	▭	▭	▭	▬	▬	 **C 8D/DC-22**	-
TE 1000-22 TE-S 충전 브레이커 NEW		▭	▭	▭	▭	▬	▬		
TE 2000-22 TE-S 충전 잭해머		▭	▭	▭	▭	▬	▬		
TE 3000-22 TE-H 충전 잭해머 NEW		▭	▭	▭	▭	▬	▬		
드릴 드라이버 및 스크류드라이버									
SF 4H-22 충전 해머드릴 드라이버		▭	▬	▬	⏢	⏢	⏢	 **C 6-22**	-
SF 6H-22 충전 해머드릴 드라이버		▭	▬	▬	⏢	⏢	⏢		
SF 30M-22 충전 마그네틱 드릴 NEW		▭	▭	▭	▬	▬	▬	 **C 8-22**	 **C 8D/DC-22**

▬ 권장 ▭ 호환 가능, 이 공구 사용 시 작동 시간이 짧음 ⏢ 호환 가능, 공구에 비해 너무 크거나 무거울 수 있음 (-) 배터리가 공구에 맞지 않음

올바른 선택으로 생산성을 극대화하세요

NURON

공구 설명		콤팩트		범용		고하중용		추천 충전기	보조 충전기
		0.55kg B 22-55	0.76kg B 22-85	0.91kg B 22-110	1.33kg B 22-195	1.81kg B 22-290	1.64kg B 22-260		
SD 5000-22 건식벽용 충전 스크류 드라이버		▭	▭	⚖	⚖	⚖	⚖	 C 6-22	 C 4-22
ST 2000-22 충전 금속 스크류드라이버		▭	▭	▭	▭	▭	▭	 C 8D/DC-22	 C 8-22
SBT 6-22 충전 드릴 드라이버		▭	▭	⚖	⚖	⚖	⚖	 C 6-22	 C 4-22
임팩트 드라이버 및 렌치									
SID 4-22 충전 임팩트 드라이버		▭	▭	▭	⚖	⚖	⚖	 C 6-22	-
SID 6-22 충전 임팩트 드라이버		▭	▭	▭	⚖	⚖	⚖		
SIW 4AT-22 충전 임팩트 렌치		▭	▭	▭	⚖	⚖	⚖		
SIW 6AT-22 충전 임팩트 렌치		▭	▭	▭	⚖	⚖	⚖		

▭ 권장 ▭ 호환 가능, 이 공구 사용 시 작동 시간이 짧음 ⚖ 호환 가능, 공구에 비해 너무 크거나 무거울 수 있음 (-) 배터리가 공구에 맞지 않음

올바른 선택으로 생산성을 극대화하세요

NURON

공구 설명		콤팩트		범용		고하중용		추천 충전기	보조 충전기
		0.55kg B 22-55	0.76kg B 22-85	0.91kg B 22-110	1.33kg B 22-195	1.81kg B 22-290	1.64kg B 22-260		
SIW 8-22 충전 임팩트 렌치		▭	▬	▬	▬	▲	▬	 C 8-22	 C 8D/DC-22
SIW 10-22 충전 임팩트 렌치		▭	▬	▬	▬	▲	▬		
SIW 20-22 충전 임팩트 렌치 NEW		▭	▭	▭	▬	▬	▬	 C 8D/DC-22	 C 8-22
콘크리트 쏘									
DSH 600-22 ATC 충전 컷오프쏘(300mm) NEW		▭	▭	▭	▭	▬	▬	 C 8D/DC-22	-
DSH 900-22-ATC 충전 컷오프쏘(360mm) NEW		▭	▭	▭	▭	▬	▬		
다이아몬드 코어링									
DD 110-U-22 충전 코어 드릴 NEW		▭	▭	▭	▭	▬	▬	 C 8D/DC-22	-
DD 160-22 충전 코어 드릴 NEW		▭	▭	▭	▭	▬	▬		

▬ 권장 ▭ 호환 가능, 이 공구 사용 시 작동 시간이 짧음 ▲ 호환 가능, 공구에 비해 너무 크거나 무거울 수 있음 (-) 배터리가 공구에 맞지 않음

올바른 선택으로 생산성을 극대화하세요

NURON

공구 설명		콤팩트		범용		고하중용		추천 충전기	보조 충전기
		0.55kg B 22-55	0.76kg B 22-85	0.91kg B 22-110	1.33kg B 22-195	1.81kg B 22-290	1.64kg FLASH CHARGING B 22-260		
쏘									
SCN 60-22 충전 체인쏘		▭	▭	▭	▭	▬	▬	 C 8D/DC-22	-
SM 60-22 충전 각도절단기		▭	▭	▭	▭	▬	▬		-
SR 4-22 한 손 컷쏘		▬	▬	▬	⏢	⏢	⏢	 C 6-22	
SR 6-22 컷쏘		▭	▬	▬	▬	⏢	⏢		 C 8-22
SR 10-22 NEW 컷쏘		▭	▭	▭	▬	▬	▬	 C 8D/DC-22	-

▬ 권장 ▭ 호환 가능, 이 공구 사용 시 작동 시간이 짧음 ⏢ 호환 가능, 공구에 비해 너무 크거나 무거울 수 있음 (-) 배터리가 공구에 맞지 않음

올바른 선택으로 생산성을 극대화하세요

NURON

공구 설명		콤팩트		범용		고하중용		추천 충전기	보조 충전기
		0.55kg B 22-55	0.76kg B 22-85	0.91kg B 22-110	1.33kg B 22-195	1.81kg B 22-290	1.64kg B 22-260		
SC 4MR-22 금속 절단용 충전 원형톱(우측 날)		■	■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	 C 8-22
SC 6WL-22 목재 절단용 충전 원형톱(좌측 날)		▭	■	■	■	▲	▲		
SC 6WP-22 충전 플런지 톱(우측 날)		▭	■	■	■	▲	▲		
SC 6ML-22 금속 절단용 충전 원형톱(좌측 날)		▭	■	■	■	▲	▲		
SC 30WR-22 목재 절단용 충전 원형톱 (우측 날)		▭	▭	▭	■	▲	▲	 C 8-22	 C 8D/DC-22

■ 권장 ▭ 호환 가능, 이 공구 사용 시 작동 시간이 짧음 ▲ 호환 가능, 공구에 비해 너무 크거나 무거울 수 있음 (-) 배터리가 공구에 맞지 않음

올바른 선택으로 생산성을 극대화하세요

NURON

공구 설명		콤팩트		범용		고하중용		추천 충전기	보조 충전기
		0.55kg B 22-55	0.76kg B 22-85	0.91kg B 22-110	1.33kg B 22-195	1.81kg B 22-290	1.64kg FLASH CHARGING B 22-260		
SB 4-22 충전 밴드쏘		■	■	■	▲	▲	▲	 **C 6-22**	 **C 8-22**
SB 6-22 충전 딥 컷 밴드쏘		□	■	■	■	▲	▲		
SMT 6-22 충전 멀티툴		■	■	■	▲	▲	▲		
SJD 6-22 충전 직쏘		■	■	■	▲	▲	▲		
SCO 6-22 충전 드라이월 커터		■	■	■	▲	▲	▲		-

■ 권장 □ 호환 가능, 이 공구 사용 시 작동 시간이 짧음 ▲ 호환 가능, 공구에 비해 너무 크거나 무거울 수 있음 (-) 배터리가 공구에 맞지 않음

올바른 선택으로 생산성을 극대화하세요

NURON

공구 설명		콤팩트		범용		고하중용		추천 충전기	보조 충전기
		0.55kg B 22-55	0.76kg B 22-85	0.91kg B 22-110	1.33kg B 22-195	1.81kg B 22-290	1.64kg B 22-260		
그라인더 및 전기사포									
AG 4S-22-100 충전 앵글 그라인더(100mm)								C 6-22	C 8-22
AG 4D-22-100 충전 앵글 그라인더(100mm)									
AG 6D-22 충전 앵글 그라인더(125mm)								C 8D/DC-22	
AG 30D-22 충전 앵글 그라인더 (230mm) NEW									
DGH 130-22 충전 콘크리트 그라인더									
GDG 6-22 충전 다이 그라인더								C 6-22	

권장 | 호환 가능, 이 공구 사용 시 작동 시간이 짧음 | 호환 가능, 공구에 비해 너무 크거나 무거울 수 있음 | (-) 배터리가 공구에 맞지 않음

올바른 선택으로 생산성을 극대화하세요

NURON

공구 설명		콤팩트		범용		고하중용		추천 충전기	보조 충전기
		0.55kg B 22-55	0.76kg B 22-85	0.91kg B 22-110	1.33kg B 22-195	1.81kg B 22-290	1.64kg FLASH CHARGING B 22-260		
타정 작업 공구									
BX 4-22 M30 ME 충전 콘크리트 네일러		■	■	▲	▲	▲	▲	 C 6-22	 C 4-22
BX 4-22 M30 IF 충전 콘크리트 네일러		■	■	▲	▲	▲	▲		
특수 전동 공구									
NRC 6-22 충전 철근 커터		▯	■	■	■	▲	▲	 C 6-22	 C 8-22
RT 6-22 충전 리벳 공구		■	■	■	▲	▲	▲		
NHG 6-22 충전 열풍기		▯	▯	▯	■	■	■	 C 8D/DC-22	 C 8-22
SSH 6-22 충전 금속 절단기		▯	■	■	▲	▲	▲	 C 6-22	
SPN 6-22 CN 충전 니블러		▯	■	■	▲	▲	▲		
케이블 커터 및 크림퍼									

■ 권장 ▯ 호환 가능, 이 공구 사용 시 작동 시간이 짧음 ▲ 호환 가능, 공구에 비해 너무 크거나 무거울 수 있음 (-) 배터리가 공구에 맞지 않음

올바른 선택으로 생산성을 극대화하세요

NURON

공구 설명		콤팩트		범용		고하중용		추천 충전기	보조 충전기
		0.55kg B 22-55	0.76kg B 22-85	0.91kg B 22-110	1.33kg B 22-195	1.81kg B 22-290	1.64kg FLASH CHARGING B 22-260		
NUN 54-22 충전 6톤 케이블 압착 절단기		▭	▭	▲	▲	▲	▲	 C 6-22	-
디스펜서(주입기)									
HDE 500-22 충전 케미컬앵커 디스펜서(주입기)		▭	▭	▲	▲	▲	▲	 C 4-22	 C 6-22
CD 4-22 충전 코킹 디스펜서(주입기)		▭	▭	▭	▲	▲	▲	 C 6-22	 C 4-22
현장 필수품									
KCF 4-22 충전 작업 선풍기		▯	▯	▭	▭	▭	▭	 C 8D/DC-22	-
NBL 4-22 충전 송풍기		▭	▭	▭	▲	▲	▲	 C 6-22	
NBL 6-22 충전 대형 송풍기		▯	▯	▯	▭	▭	▭	 C 8-22	 C 8D/DC-22

▭ 권장 ▯ 호환 가능, 이 공구 사용 시 작동 시간이 짧음 ▲ 호환 가능, 공구에 비해 너무 크거나 무거울 수 있음 (-) 배터리가 공구에 맞지 않음

올바른 선택으로 생산성을 극대화하세요

NURON

공구 설명		콤팩트		범용		고하중용		추천 충전기	보조 충전기
		0.55kg B 22-55	0.76kg B 22-85	0.91kg B 22-110	1.33kg B 22-195	1.81kg B 22-290	1.64kg FLASH CHARGING B 22-260		
SL 2-22 충전 소형 LED 작업등		▭	▭	▭	⚖	⚖	⚖	 C 4-22	 C 6-22
SL 4-22 충전 서치라이트		▭	▭	▭	⚖	⚖	⚖	 C 6-22	-
SL 5-22 충전 마그네틱 LED 작업등		▭	▭	▭	▭	⚖	⚖	 C 6-22	-
SL 6-22 충전 중형 LED 작업등		▭	▭	▭	▭	▭	▭		
EXO T-22 공구 밸런서		▭	▭	⚖	⚖	⚖	⚖		 C 8-22
레이저 레이아웃 공구									

▭ 권장 ▭ 호환 가능, 이 공구 사용 시 작동 시간이 짧음 ⚖ 호환 가능, 공구에 비해 너무 크거나 무거울 수 있음 (-) 배터리가 공구에 맞지 않음

올바른 선택으로 생산성을 극대화하세요

NURON

공구 설명		콤팩트		범용		고하중용		추천 충전기	보조 충전기
		0.55kg B 22-55	0.76kg B 22-85	0.91kg B 22-110	1.33kg B 22-195	1.81kg B 22-290	1.64kg B 22-260		
PR 4-22 수평 회전 레이저		▭	▬	-	-	-	-	 **C 6-22**	 **C 4-22**
PR 40-22 단일 경사 회전 레이저		▭	▬	-	-	-	-		
PR 40G-22 단일 경사 녹색 회전 레이저		▬	▬	-	-	-	-		
PM 50MG-22 NEW 다방향 라인 레이저		▬	▬	🎒	-	-	-		

건설용 진공청소기 및 집진기

▬ 권장 ▭ 호환 가능, 이 공구 사용 시 작동 시간이 짧음 🎒 호환 가능, 공구에 비해 너무 크거나 무거울 수 있음 (-) 배터리가 공구에 맞지 않음

올바른 선택으로 생산성을 극대화하세요

NURON

공구 설명		콤팩트		범용		고하중용		추천 충전기	보조 충전기
		0.55kg B 22-55	0.76kg B 22-85	0.91kg B 22-110	1.33kg B 22-195	1.81kg B 22-290	1.64kg B 22-260		
PC 2-22 충전 고압 세척기		▭	▬	▬	⏢	⏢	⏢	 **C 6-22**	
VC 2D-22 충전 건설용 진공청소기		▭	▭	▭	▭	▬	▬		
VC 4LX-22 T8 충전 L등급 집진기		▭	▭	▭	▭	▬	▬	 **C 8D/DC-22**	-
VC 4LX-22 T15 충전 L등급 집진기		▭	▭	▭	▭	▬	▬		
DWP 15-22 충전 물공급기		▭	▭	▭	▬	▬	▬		

▬ 권장 ▭ 호환 가능, 이 공구 사용 시 작동 시간이 짧음 ⏢ 호환 가능, 공구에 비해 너무 크거나 무거울 수 있음 (-) 배터리가 공구에 맞지 않음