

Winkelschleifer, Rohrbandschleifer, Satinierer, Bandfeile: Anwendungen und Verbrauchsmaterialien

	Produktkategorie	Art des Ver- brauchsmaterials	Produktlinie	Anwendung	Größen	Körnung, Finish, Typen	Träger- material	Scheiben- typ	Produktbezeichnung
Winkelschleifer 	Grobschliff	Lamellenscheibe	SPX	Entfernen von Schweißnähten, Anfasen, Entgraten und Lackabtrag/ Zunderentfernung an Stahl und Edelstahl	115, 125, 150, 180	36-40, 60, 80	Kunststoff, Fiberglas	flach, konvex	Lamellenscheibe AF-D, Größe, P Körnung, Trägertyp, Scheibentyp, Produktlinie
			SP		115, 125, 150, 180	36-40, 60, 80, 120			
	Grobschliff	Fiberscheibe	SPX	Entfernen von Schweißnähten, Anfasen, Entgraten und Lackabtrag/ Zunderentfernung auf Stahl und Edelstahl	115, 125, 150, 180	36-40, 60, 80	-	-	Fiberscheibe AP-D, Größe, P Körnung, Produktlinie
			SP		115, 125, 150, 180	24, 36-40, 60, 80, 120	-	-	
	Grobschliff	Stützteller für Fiberscheiben		Schnellerer Materialabtrag auf Stahl – kein Erhitzen dank Belüftung des Materials; empfohlen für Edelstahl	115, 125, 150, 180	-	-	-	Stützteller AB-P, Größe, hart
	Feinschliff			Feinere Schliffe mit mehr Flexibilität auf Kohlenstoffstahl und Edelstahl	115, 125, 150, 180	-	-	-	Stützteller AB-P, Größe, medium
	Nachbearbeitung	Vliesscheiben	SPX	Erzielung unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheiten auf Edelstahl	115, 125	grob, medium, fein, extra-fein	-	-	Vliesscheibe AN-D, Größe, Produktlinie, Finish
	Stützteller	Stützteller für Vlies	SPX	Unterlage für Vliesscheiben	115, 125	-	-	-	Stützteller AB-P, Größe, Vliesstoff
	Zwei Nachbearbeitungsschritte in Einem und Sonderanwendungen	Vliesscheiben	SPX	Erzielung unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheiten auf Edelstahl	115, 125	grob plus, 2in1, fein plus	-	-	Vliesscheibe AN-D, Größe, Produktlinie, Finish
	Polieren	Polier-Lammellenscheibe	SPX	Erste Stufen der Hochglanzbearbeitung	115, 125	Filz	-	-	Polier-Lammellenscheibe AN-D, Größe, Produktlinie, Finish
Rohrbandschleifer GTB 6X-A22 	Grob- / Feinschliff	Schleifband	SP	Schleifen von rohrförmigen Oberflächen	40x760	40, 60, 80, 120	-	-	Schleifband A-GTB, Größe, P Körnung, Produktlinie
	Grob- / Feinschliff	Schleifband	SPX	Schleifen von rohrförmigen Oberflächen	40x760	60, 80	-	-	Schleifband A-GTB, Größe, P Körnung, Produktlinie
	Nachbearbeitung	Vlies-Schleifband	SPX	Nachbearbeitung rohrförmiger Oberflächen	40x760	grob, medium, fein, extra-fein	-	-	Polierband A-GTB, Größe, Produktlinie, Finish
	Polieren	Polierband	SPX	Erzielung von Hochglanzflächen auf rohrförmigen Oberflächen	40x760	Filz	-	-	Polierband A-GTB, Größe, Produktlinie, Finish
Satinierer GPB 6X-A22 	Grob- / Feinschliff	Schleifhülse	SP	Schleifen von Planflächen	100	40, 60, 80, 120	-	-	Schleifhülse A-GPB, Größe, P Körnung, Produktlinie
	Grob- / Feinschliff	Schleifhülse	SPX	Schleifen von Planflächen	100	60, 80	-	-	Schleifhülse A-GPB, Größe, P Körnung, Produktlinie
	Zubehör	Luftrolle	SPX	Aufnahme für Schleifhülse	100	-	-	-	Luftrolle GPB, Größe, Produktlinie
	Grobschliff	Schleifmop	SP	Schleifen von Planflächen	100	40, 60, 80, 240	-	-	Schleifmop A-GPB, Größe, Produktlinie
	Nachbearbeitung	Vlies-Schleifhülse	SPX	Nachbearbeitung von Planflächen	100	grob, medium, fein, extra-fein	-	-	Vlies-Schleifhülse A-GPB, Größe, Produktlinie, Finish
	Nachbearbeitung	Vlies-Schleifmop	SPX	Nachbearbeitung von Planflächen	100	medium, extra-fein	-	-	Vlies-Schleifhülse A-GPB, Größe, Produktlinie, Finish
	Polieren	Polierband	SPX	Erzielung von Hochglanz auf Planflächen	100	Filz	-	-	Poliermop A-GPB, Größe, Produktlinie, Finish
Bandfeile GFB 6X-A22 	Grob- / Feinschliff	Schleifband	SP	Schleifen an schwer zugänglichen Stellen	30x457, 9x457, 13x457 30x533, 9x533, 13x533	40, 60, 80, 120	-	-	Schleifband A-GFB, Größe, P Körnung, Produktlinie
	Grob- / Feinschliff	Schleifband	SPX	Schleifen an schwer zugänglichen Stellen	13x457, 13x533	60, 80	-	-	Schleifband A-GFB, Größe, P Körnung, Produktlinie
	Nachbearbeitung	Vlies-Schleifband	SPX	Nachbearbeitung von schwer zugänglichen Stellen	13x457, 13x533	grob, medium, fein, extra-fein	-	-	Vlies-Schleifband A-GFB, Größe, Produktlinie, Finish
	Zubehör	Bandaufnahme	Schleifarm	Aufnahme von Bändern unterschiedlicher Größe	25x9, 20x30, 30x30	ballig, spitz, klein, groß	-	-	Schleifarm GFB – Größe, Typ

