



	Material del Anclaje	Diámetros	ICC ES						Aprobaciones / Reportes de Evaluación											
			Aprobaciones ICC-ES, IAPMO o Datos técnicos de Hilti (□)						Aprobaciones / Reportes de Evaluación											
	CS Acero al carbono	MG Galvanizado mecánicamente	HDG Galvanizado en caliente	304 Acero Inoxidable 304	316 Acero Inoxidable 316	Min.	Máx.	Concreto No fisurado	Concreto Fisurado	Certificación Sísmica	Losa colaborante	Albañilería rellena	Losa alveolar	UL Listado en UL	FM Aprobado FM	COLA/LABC/LARC ¹	Resistencia al fuego s/ETA	LEED	Software PROFIS	SAFE-ET Instalación SafeSET ²
Anclajes de altas cargas																				
Anclaje de Autoexcavado HDA	■				■	M10	M20	ESR-1546	ESR-1546	ESR-1546						■	■	■	■	
Anclaje de expansión HSL4	■				■	M8	M24	ESR-4386	ESR-4386	ESR-4386						■	■	■	■	■
Anclajes de cuñas de expansión																				
KWIK Bolt TZ2 (KB-TZ2)	■			■	■	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"		ESR-4266	ESR-4266	ESR-4266	ESR-4266	ESR-4561		■	■	■		■	■	■
KWIK Bolt 1 (KB1)	■					3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"		ER-678	ER-678	ER-678	ER-678	ER-677		■	■	■		■	■	■
KWIK Bolt 3 (KB3)			■	■	■	3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"		ESR-2302			ESR-2302			■	■	■		■	■	■
Anclajes de atornillado directo																				
KH-EZ KH-EZ CRC KH-EZ S316	■	■			■	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"		ESR-3027	ESR-3027	ESR-3027/ ESR-3056	ESR-3027	ESR-3056	■			■		■	■	■
KWIK HUS	■					1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"		■										■	■	■
KH-EZ C KH-EZ C SS316	■				■	1/4" - 3/8"		ESR-3027	ESR-3027	ESR-3027/ ESR-3056	ESR-3027	ESR-3056				■		■	■	■
KH-EZ I KH-EZ E	■					1/4" - 3/8" - 1/2"		ESR-3027	ESR-3027	ESR-3027	ESR-3027		■		■	■		■	■	■
KH-EZ P / PM / PL	■					1/4"		ESR-3027	ESR-3027	ESR-3027/ ESR-3056	ESR-3027	ESR-3056	■			■		■	■	■
Anclajes al ras (de rosca interna)																				
HDI / HDI+	■				■ (303 SS)	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"		■			■			■	■			■	■	■
HDI-P						1/4" - 3/8" - 1/2"		■				■						■	■	■
HDI-P TZ Nuevo	■					1/4" - 3/8" - 1/2"		ESR-4236	ESR-4236	ESR-4236	ESR-4236		ESR-4236	■	■	■		■	■	■
HDI TZ Nuevo	■					3/8" - 1/2" - 5/8"		ESR-4236	ESR-4236	ESR-4236	ESR-4236			■	■	■		■	■	■
Anclajes de cargas leves																				
Anclaje de Camisa HLC	■				■	1/4" - 3/8" - 1/2"		■			■							■		
Anclaje Toggle HTB-3 Nuevo						1/4"							■							

1: Indicado en el documento ICC-ESR
 2: Instalación más segura: Compatibilidad con Módulo de torque SI-AT-22 o útiles de instalación 2-en-1 disponibles.