



SELECTOR DE ANCLAJES

# Anclajes Mecánicos



	Material del Anclaje	Diámetros		ICC ES	Aprobaciones ICC-ES, IAPMO o Datos técnicos de Hilti ( □ )						Aprobaciones / Reportes de Evaluación													
		CS	MG		HDG	304	316	Min.	Máx.	Concreto No fisurado	Concreto Fisurado	Certificación Sísmica	Losa colaborante	Albañilería rellena	Losa alveolar	IAPMO ES	UL	FM	COLA/LABC/LARC	Resistencia al fuego s/ETA	LEED	Software PROFIS	SAFE-ET	
<b>Anclajes de altas cargas</b>																								
Anclaje de Autoexcavado HDA		■				■	M10	M20	ESR-1546	ESR-1546	ESR-1546													
Anclaje de expansión HSL4		■				■	M8	M24	ESR-4386	ESR-4386	ESR-4386													
<b>Anclajes de cuñas de expansión</b>																								
KWIK Bolt TZ2 (KB-TZ2)		■				■	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"		ESR-4266	ESR-4266	ESR-4266	ESR-4266	ESR-4561											
KWIK Bolt 1 (KB1)		■					3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"		ER-678	ER-678	ER-678	ER-678	ER-677											
KWIK Bolt 3 (KB3)				■	■	■	3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"		ESR-2302			ESR-2302												
<b>Anclajes de atornillado directo</b>																								
KH-EZ   KH-EZ CRC   KH-EZ S316		■	■			■	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"		ESR-3027	ESR-3027	ESR-3027/ ESR-3056	ESR-3027	ESR-3056	■										
KWIK HUS		■					1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"		■															
KH-EZ C   KH-EZ C SS316		■				■	1/4" - 3/8"		ESR-3027	ESR-3027	ESR-3027/ ESR-3056	ESR-3027	ESR-3056											
KH-EZ I   KH-EZ E		■					1/4" - 3/8" - 1/2"		ESR-3027	ESR-3027	ESR-3027	ESR-3027												
KH-EZ P / PM / PL		■					1/4"		ESR-3027	ESR-3027	ESR-3027/ ESR-3056	ESR-3027	ESR-3056	■										
<b>Anclajes al ras (de rosca interna)</b>																								
HDI / HDI+		■				■ (303 SS)	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"		■															
HDI-P							1/4" - 3/8" - 1/2"		■					■										
HDI-P TZ <u>Nuevo</u>		■					1/4" - 3/8" - 1/2"		ESR-4236	ESR-4236	ESR-4236	ESR-4236		ESR-4236										
HDI TZ <u>Nuevo</u>		■					3/8" - 1/2" - 5/8"		ESR-4236	ESR-4236	ESR-4236	ESR-4236												
<b>Anclajes de cargas leves</b>																								
Anclaje de Camisa HLC		■				■	1/4" - 3/8" - 1/2"		■					■										
Anclaje Toggle HTB-3 <u>Nuevo</u>							1/4"							■										

1: Indicado en el documento ICC-ESR  
 2: Instalación más segura: Compatibilidad con Módulo de torque SI-AT-22 o útiles de instalación 2-en-1 disponibles.

