



NURON-AUSWAHLHILFE 2026

Akkus und Ladegeräte

Die richtige Wahl, um die Produktivität zu steigern



DEN RICHTIGE NURON-AKKU FÜR IHRE ANWENDUNG WÄHLEN



Kompakt B 22-55

Kompakter und leichter Akku für leichte Anwendungen mit Nuron-Geräten.



Kompakt B 22-85

Vielseitiger Akku mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Gewicht, Leistung und Laufzeit für leichte bis mittelschwere Anwendungen mit Nuron-Geräten.



Universell B 22-110

Ein Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistung für mittelschwere Anwendungen mit Nuron-Geräten.



Universell B 22-195

Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von Nuron-Geräten für mittlere bis schwere Anwendungen.



Schwere Anwendungen B 22-290

Unser Akku mit der höchsten Kapazität, der speziell dafür entwickelt wurde, die Betriebszeit der Nuron-Geräte für schwere Anwendungen zu maximieren.



Schwere Anwendungen B 22-260

Unser Akku mit der schnellsten Ladezeit, optimiert für intensive Arbeiten mit Nuron-Geräten für schwere Anwendungen.

Akkubetrieben ohne Kompromisse



All-in-One-Akkuplattform: Erleben Sie mehr Leistung, Flexibilität und eine gesteigerte Produktivität auf der Baustelle mit der 22-V-Nuron-Plattform.

Ultimative Leistung: Erledigen Sie Ihre Arbeiten mit kabelgebundenen und benzinbetriebenen Geräten ganz bequem.



Für jeden Einsatzzweck der passende Akku

Ihre Projekte erfolgreich zum Abschluss bringen: Bewältigen Sie Ihre Aufgaben mit Akkus, die speziell auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind und Ihnen optimale Leistung und Laufzeit bieten.



Einfache Betriebsmittelverwaltung*

Mit dem Flottenmanagement von Hilti stets vorbereitet und produktiv bleiben: Die Nuron-Plattform überträgt Daten von Ihren Geräten und Akkus in die Cloud, um Ihre Bedürfnisse besser vorhersagen zu können und Ihre Projekte im Zeitplan zu halten.

Effizienz auf der Baustelle steigern: Optimieren Sie Ihre Betriebsmittelverwaltung und Ihre Arbeitsabläufe mit Standort- und Nutzungsdaten von Nuron. Eine Akkuplattform für einen optimierten Gerätepark.

* „ON!Track Ready“-Software zur Nutzung der Daten und Erkenntnisse aus den Nuron-Tools

- Obwohl ALLE NURON-Akkus mit ALLEN NURON-Geräten kompatibel sind, empfiehlt Hilti für jedes Gerät bestimmte Akkus, da diese das beste Verhältnis zwischen Leistung, Laufzeit und Gewicht bieten.*
- Gerät, Akku und Anwendungszweck bestimmen die optimale Kombination aus Akku und Ladegerät.

- Die Ladegeräte C 6, C 8 und C 8D sind mit Lüftern ausgestattet, die zur Kühlung der Akkupakete beitragen und so ein schnelleres Laden ermöglichen.


* Bei einigen Messgeräten ist nicht genügend Platz vorhanden, um alle Akkupakete unterzubringen. Diese Geräte verfügen dank der kompakten Akkus über eine ausreichende Laufzeit für die meisten Anwendungen.

DAS RICHTIGE NURON-LADEGERÄT WÄHLEN

Stillstandszeiten mit Schnellladen um bis zu 70 % reduzieren

Führen Sie serielle Anwendungen aus?
Benötigen Sie schnelles Laden für serielle Anwendungen?

Kombinieren Sie ein Schnellladeakkupaket **B 22-260** mit unserem **Doppel-Schnellladegerät C 8D/DC-22** und setzen Sie Ihre Arbeit in etwa 21 Minuten fort, wenn Sie den Boost-Modus verwenden. Das ist **bis zu 70 % schneller** als das Laden eines B 22-255 mit einem C8-Ladegerät.



C 4-22 Ladegerät

Kompaktes Ladegerät für leichte Anwendungen, bei denen die Ladegeschwindigkeit keine entscheidende Rolle spielt.



C 6-22 Ladegerät

Ladegerät mit mittlerer Ladegeschwindigkeit für Anwendungen, bei denen die Ladegeschwindigkeit zwar wichtig, aber nicht entscheidend ist.



C 8-22 Ladegerät

Schnellladegerät, optimiert für Nuron-Akkupakete mit hoher Kapazität.



C 8D/DC-22

Doppel-Schnellladegerät


Unser schnellstes Doppel-Schnellladegerät – lädt zwei Nuron-Akkus parallel genauso schnell wie das C 8-22-Nuron-Ladegerät. **Boost-Modus** – lädt einen Nuron-Akku für schwere Anwendungen bis zu doppelt so schnell auf 80 % auf.

- Akkus müssen nach Anwendungen mit mittlerer und hoher Intensität abkühlen.
- Ladegeräte der Klassen C 6 und C 8 mit Aktivkühlung beschleunigen den Ladevorgang.
- C 8D/DC-22 (Boost-Modus) + B 22-260 ermöglichen das Flash-Laden, das im Vergleich zu anderen Hilti-Ladegeräten die schnellste Ladegeschwindigkeit nach dem Einsatz bietet.

LADEZEITEN BEI UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

80 % = 80 % Ladung = Volle Ladung (Umgebungstemperatur 25 °C)		C8 DC-22		C 8-22	C 6-22	C 4-22
		1 Akku Boost-Modus	2 Akkus Gleichzeitig			
Schwere Anwendungen	B 22-260	80 % 19 min 39 min	80 % 36 min 56 min	80 % 36 min 56 min	80 % 53 min 73 min	80 % 165 min 215 min
	B 22-290	80 % 21 min 41 min	80 % 40 min 62 min	80 % 40 min 62 min	80 % 63 min 98 min	80 % 180 min 234 min
Universell	B 22-195		80 % 24 min 48 min	80 % 24 min 48 min	80 % 45 min 70 min	80 % 127 min 158 min
	B 22-110		80 % 29 min 54 min	80 % 29 min 54 min	80 % 29 min 54 min	80 % 68 min 96 min
Kompakt	B 22-85		80 % 30 min 60 min	80 % 30 min 60 min	80 % 30 min 60 min	80 % 52 min 85 min
	B 22-55		80 % 30 min 53 min	80 % 30 min 53 min	80 % 30 min 53 min	80 % 34 min 59 min

HINWEIS: Die Ladezeiten wurden unter kontrollierten Umgebungsbedingungen bei 25 °C (77 °F) gemessen. Die Ergebnisse können variieren.

Produktbeschreibung Durch klicken auf den Produktnamen kommen sie zur Produkt-Website	Kompakt		Universell		Schwere Anwendungen		Ladegeräte Empfehlung	Alternative Ladegeräte Empfehlung
	0,55 kg  B 22-55	0,76 kg  B 22-85	0,91 kg  B 22-110	1,33 kg  B 22-195	1,81 kg  B 22-290	1,64 kg  B 22-260		
Bohrhämmer								
TE 2-22 							 C 6-22	-
TE 4-22 								 C 8-22
TE 6-22 								
TE 8-22 							 C 8-22	 C 8D/DC-22
TE 30-22 								
TE 50-22 								-
TE 60-22  NEU							 C 8D/DC-22	
TE 70-22  NEU							 C 8D/DC-22	-

Produktbeschreibung Durch klicken auf den Produktnamen kommen sie zur Produkt-Website	Kompakt		Universell		Schwere Anwendungen		Ladegeräte Empfehlung	Alternative Ladegeräte Empfehlung
	0,55 kg  B 22-55	0,76 kg  B 22-85	0,91 kg  B 22-110	1,33 kg  B 22-195	1,81 kg  B 22-290	1,64 kg  B 22-260		
Meißelhämmer								
TE 500-22 							 C 8D/DC-22	-
TE 1000-22  NEU								
TE 2000-22  NEU								
TE 3000-22  NEU								
Bohrschrauber und Schraubendreher								
SF 4-22 							 C 6-22	-
SF 4H-22 								
SF 6-22 							-	-

Produktbeschreibung Durch klicken auf den Produktnamen kommen sie zur Produkt-Website		Kompakt		Universell		Schwere Anwendungen		Ladegeräte Empfehlung	Alternative Ladegeräte Empfehlung
		0,55 kg B 22-55	0,76 kg B 22-85	0,91 kg B 22-110	1,33 kg B 22-195	1,81 kg B 22-290	1,64 kg B 22-260		
SF 6H-22								 C 6-22	-
SF 8M-22									
SF 10W-22									
SF 30M-22									
SD 5000-22									
ST 2000-22								 C 8D/DC-22	 C 8-22
SBT 6-22								 C 6-22	 C 4-22
Schlagschrauber SID = Innensechskant, SIW =Außenvierkant									
SID 4-22								 C 6-22	-
SID 4R-22									

Empfohlen

Kompatibel, hat jedoch eine kurze Laufzeit bei Verwendung mit diesem Gerät

Kompatibel, möglicherweise zu groß oder zu schwer für das Gerät

(-) Das Akkupaket passt nicht ins Gerät

Produktbeschreibung Durch klicken auf den Produktnamen kommen sie zur Produkt-Website	Kompakt		Universell		Schwere Anwendungen		Ladegeräte Empfehlung	Alternative Ladegeräte Empfehlung
	0,55 kg  B 22-55	0,76 kg  B 22-85	0,91 kg  B 22-110	1,33 kg  B 22-195	1,81 kg  B 22-290	1,64 kg  B 22-260		
SID 6-22 							 C 6-22	-
SID 8-22 							 C 8-22	 C 8D/DC-22
SIW 4R-22 							 C 6-22	-
SIW 4AT-22 								
SIW 6AT-22 								
SIW 8-22 							 C 8-22	 C 8D/DC-22
SIW 10-22 								
Betonsägen								
DSH 600-22 ATC 							 C 8D/DC-22	-
DSH 700-22 ATC 								

Empfohlen

Kompatibel, hat jedoch eine kurze Laufzeit bei Verwendung mit diesem Gerät

Kompatibel, möglicherweise zu groß oder zu schwer für das Gerät

(-) Das Akkupaket passt nicht ins Gerät

Produktbeschreibung Durch klicken auf den Produktnamen kommen sie zur Produkt-Website	Kompakt		Universell		Schwere Anwendungen		Ladegeräte Empfehlung	Alternative Ladegeräte Empfehlung
	0,55 kg  B 22-55	0,76 kg  B 22-85	0,91 kg  B 22-110	1,33 kg  B 22-195	1,81 kg  B 22-290	1,64 kg  B 22-260		
DSH 900-22-ATC NEU 							 C 8D/DC-22	-
Diamantbohren								
DD 110-U-22 NEU 							 C 8D/DC-22	-
DD 110-D-22 								
DD 150-U-22 								
Sägen								
SCN 60-22 							 C 8D/DC-22	-
SM 60-22 								
SR 4-22 							C 6-22	

Produktbeschreibung Durch klicken auf den Produktnamen kommen sie zur Produkt-Website	Kompakt		Universell		Schwere Anwendungen		Ladegeräte Empfehlung	Alternative Ladegeräte Empfehlung
	0,55 kg B 22-55	0,76 kg B 22-85	0,91 kg B 22-110	1,33 kg B 22-195	1,81 kg B 22-290	1,64 kg B 22-260		
SR 6-22							 C 6-22	 C 8-22
SC 4MR-22								
SC 6WL-22								
SC 6WP-22								
SC 6ML-22								
SC 30WR-22							 C 8-22	 C 8D/DC-22
SCT 60-22 NEU							 C 8D/DC-22	 C 8-22
SB 4-22							 C 6-22	

Produktbeschreibung Durch klicken auf den Produktnamen kommen sie zur Produkt-Website	Kompakt		Universell		Schwere Anwendungen		Ladegeräte Empfehlung	Alternative Ladegeräte Empfehlung
	0,55 kg  B 22-55	0,76 kg  B 22-85	0,91 kg  B 22-110	1,33 kg  B 22-195	1,81 kg  B 22-290	1,64 kg  B 22-260		
SB 6-22 							 C 6-22	 C 8-22
SMT 6-22 							 C 6-22	 C 8-22
SJT 6-22 								
SJD 6-22 							 C 6-22	 C 8-22
SCO 6-22 								-
Schleifgeräte und Schleifer								
AG 4S-22 							 C 6-22	 C 8-22
AG 5D-22 								

Produktbeschreibung Durch klicken auf den Produktnamen kommen sie zur Produkt-Website	Kompakt		Universell		Schwere Anwendungen		Ladegeräte Empfehlung	Alternative Ladegeräte Empfehlung
	0,55 kg  B 22-55	0,76 kg  B 22-85	0,91 kg  B 22-110	1,33 kg  B 22-195	1,81 kg  B 22-290	1,64 kg  B 22-260		
AG 6D-22 							 C 8D/DC-22	 C 8-22
AG 6D-22 								
DGH 130-22 							 C 8-22	 C 8D/DC-22
GFB 6X-22 							 C 6-22	 C 8-22
GPB 6X-22 								
GTB 6X-22 								
GDG 6-22 								
Direktbefestigungsgeräte								
BX 3-22 							 C 6-22	 C 4-22
BX 4-ME-22 								

Empfohlen

Kompatibel, hat jedoch eine kurze Laufzeit bei Verwendung mit diesem Gerät

Kompatibel, möglicherweise zu groß oder zu schwer für das Gerät

(-) Das Akkupaket passt nicht ins Gerät

Produktbeschreibung Durch klicken auf den Produktnamen kommen sie zur Produkt-Website	Kompakt		Universell		Schwere Anwendungen		Ladegeräte Empfehlung	Alternative Ladegeräte Empfehlung
	0,55 kg  B 22-55	0,76 kg  B 22-85	0,91 kg  B 22-110	1,33 kg  B 22-195	1,81 kg  B 22-290	1,64 kg  B 22-260		
BX 4-IF-22 							 C 6-22	 C 4-22
BX 4-ME-22 								
Spezial-Elektrowerkzeuge								
NRC 6-22 							 C 6-22	 C 8-22
RT 6-22 								
NHG 6-22 							 C 8D/DC-22	 C 8-22
NCV 4-22 								
NCV 10-22 								
NMX 6-22 							 C 8-22	 C 8D/DC-22

Produktbeschreibung Durch klicken auf den Produktnamen kommen sie zur Produkt-Website	Kompakt		Universell		Schwere Anwendungen		Ladegeräte Empfehlung	Alternative Ladegeräte Empfehlung
	0,55 kg  B 22-55	0,76 kg  B 22-85	0,91 kg  B 22-110	1,33 kg  B 22-195	1,81 kg  B 22-290	1,64 kg  B 22-260		
NPU 100-22 							 C 6-22	-
SSH 6-22 								
SPN 6-22 CN 								
SPN 6-22 RN 								
Rohrpresswerkzeuge								
NPR 19-22 							 C 6-22	-
NPR 32-22 								
NPR 32 P-22 								
NPR 32 XL-22 								

Produktbeschreibung Durch klicken auf den Produktnamen kommen sie zur Produkt-Website	Kompakt		Universell		Schwere Anwendungen		Ladegeräte Empfehlung	Alternative Ladegeräte Empfehlung
	0,55 kg  B 22-55	0,76 kg  B 22-85	0,91 kg  B 22-110	1,33 kg  B 22-195	1,81 kg  B 22-290	1,64 kg  B 22-260		
Kabelschneider und Crimpzangen								
NUN 54-22 							 C 6-22	-
NUN 10K-22 							 C 8D/DC-22	 C 8-22
NCT 25 S-22 							 C 6-22	-
NCT 45 S-22 								
NCT 53 C-22 								
NCT 85 C-22 								
NCR 60 D-22 								
NCR 120-22 								

Produktbeschreibung Durch klicken auf den Produktnamen kommen sie zur Produkt-Website	Kompakt		Universell		Schwere Anwendungen		Ladegeräte Empfehlung	Alternative Ladegeräte Empfehlung
	0,55 kg  B 22-55	0,76 kg  B 22-85	0,91 kg  B 22-110	1,33 kg  B 22-195	1,81 kg  B 22-290	1,64 kg  B 22-260		
Auspressgeräte								
HDE 500-22 							 C 4-22	 C 6-22
CD 4-22 							 C 6-22	 C 4-22
Notwendiges für die Baustelle								
KCF 4-22 							 C 8-22	-
NBL 4-22 							 C 6-22	
NBL 6-22 							 C 8-22	 C 8D/DC-22
R 6-22 							 C 6-22	 C 8-22
SL 2-22 								 C 4-22
SL 4-22 								-

Produktbeschreibung Durch klicken auf den Produktnamen kommen sie zur Produkt-Website	Kompakt		Universell		Schwere Anwendungen		Ladegeräte Empfehlung	Alternative Ladegeräte Empfehlung
	0,55 kg B 22-55	0,76 kg B 22-85	0,91 kg B 22-110	1,33 kg B 22-195	1,81 kg B 22-290	1,64 kg B 22-260		
SL 5-22							 C 6-22	-
SL 6-22								
SL 10-22								
EXO T-22							 C 6-22	 C 8-22
Laser-Layoutwerkzeuge								
PM 50MG-22				-	-	-	 C 6-22	 C 4-22
PR 4-22			-	-	-	-		
PR 40-22			-	-	-	-		
PR 40G-22			-	-	-	-		
PR 400-22			-	-	-	-		

Empfohlen

Kompatibel, hat jedoch eine kurze Laufzeit bei Verwendung mit diesem Gerät

Kompatibel, möglicherweise zu groß oder zu schwer für das Gerät

(-) Das Akkupaket passt nicht ins Gerät

Produktbeschreibung Durch klicken auf den Produktnamen kommen sie zur Produkt-Website	Kompakt		Universell		Schwere Anwendungen		Ladegeräte Empfehlung	Alternative Ladegeräte Empfehlung
	0,55 kg  B 22-55	0,76 kg  B 22-85	0,91 kg  B 22-110	1,33 kg  B 22-195	1,81 kg  B 22-290	1,64 kg  B 22-260		
Baustaubsauger und Staubabsauggeräte								
PC 2-22 							 C 6-22	 C 8-22
LS 15-22 							 C 8D/DC-22	
VC 2D-22 								
VC 4MX-22 T8 								
VC 4MX-22 T15 								
VC 4LX-22 T8 								
VC 4LX-22 T15 								
DWP 15-22 								

Empfohlen

Kompatibel, hat jedoch eine kurze Laufzeit bei Verwendung mit diesem Gerät

Kompatibel, möglicherweise zu groß oder zu schwer für das Gerät

(-) Das Akkupaket passt nicht ins Gerät