








Auswahlhilfe für Gitterrost-Befestigung auf Stahl/Metall



Anwendung	Element	Gerät	Bolzenführung	Kolben	Kartusche
 Gitterrostbefestigungen im Innenbereich	 Verzinkter Gitterroststeller X-FCM mit verzinktem Gewindebolzen X-EM8H P8	 Bolzensetzgerät DX 6 GR Art. Nr. 2229022 1 x DX 6 1 x Bolzenführung X-6-FGR 1 x Kolben X-6-5-PGR	 Bolzenführung X-6-FGR Art. Nr. 2229811	 Kolben X-6-5-PGR Art. Nr. 305448	 DX Kartusche 6,8/11 M10 T titan Art. Nr. 2229027
 Gitterrostbefestigungen im Innen-/Außenbereich (leichte Korrosion)	 Feuerverzinkter Gitterroststeller X-FCM-F mit Edelstahl Gewindebolzen X-ST-GR M8				
 Gitterrostbefestigungen im Außenbereich (mittlere Korrosion)	 Duplex-beschichtete Gitterrost Klemme X-GR mit Nagel (wie feuerverzinkt)				
	 Rostfreier Gitterroststeller X-FCM-R mit rostfreiem Gewindebolzen X-ST-GR M8				

Anwendung	Element	Gerät
 Gitterrostbefestigungen im Innenbereich	 Verzinkter Gitterroststeller X-FCM mit verzinktem Gewindebolzen S-BT GF M8	 Akku-Bohrschrauber SBT 6-22 Art. Nr. 2363097 NURON
 Gitterrostbefestigungen im Innen-/Außenbereich (leichte Korrosion)	 Feuerverzinkter Gitterroststeller X-FCM-F mit feuerverzinktem Gewindebolzen S-BT GF M8	
 Gitterrostbefestigungen im Außenbereich (starke Korrosion)	 Rostfreier Gitterroststeller X-FCM-R mit Edelstahl Gewindebolzen S-BT GR M8	

 Gitterrostbefestigungen im Außenbereich (starke Korrosion)	 Rostfreier Gitterroststeller X-FCM-R mit rostfreiem Gewindebolzen X-BT GR M8	 Akku-Befestigungsgerät BX 3-BTG A22 Art. Nr. 2194592	 Akku-Bohrschrauber SBT 6-22	 Stufenbohrer TX-BT 4.7/7-80 80 mm: Art. Nr. 2197930 TX-BT 4.7/7-110 110 mm: Art. Nr. 2197931	Vereinfacht das Vorbohren von Löchern auf die korrekte Tiefe für Gewindeschraubbolzen
--	---	---	--	--	--

Auswahlhilfe für auf Stahl/Metall

Anwendung	Element	Gerät
 Potentialausgleich/Erdung im Innen- und Außenbereich (leichte Korrosion)	 Elektrischer Verbinder S-BT-EF (feuerverzinkt) für Permanentstrom bis 60 Ampere	 Akku-Bohrschrauber SBT 6-22 Art. Nr. 2363097 NURON
	 Elektrischer Verbinder S-BT-EF-HC (Duplex-Beschichtung gleichwertig mit Feuerverzinkung bis 45 µm) für Permanentstrom bis 269 Ampere	
	 Elektrischer Verbinder S-BT-ER (Edelstahl) für Permanentstrom bis 60 Ampere	
 Potentialausgleich/Erdung im Außenbereich (starke Korrosion)	 Elektrischer Verbinder S-BT-ER-HC (Edelstahl) für Permanentstrom bis 269 Ampere	


 Potentialausgleich/Erdung im Innen- und Außenbereich	 Elektrischer Verbinder X-BT-ER (Edelstahl) für Permanentstrom bis 60 Ampere	 Akku-Befestigungsgerät BX 3-BTG A22 Art. Nr. 2194592	 Akku-Bohrschrauber SBT 6-22	 Stufenbohrer TX-BT 4.7/7-80 80 mm: Art. Nr. 2197930 TX-BT 4.7/7-110 110 mm: Art. Nr. 2197931	Vereinfacht das Vorbohren von Löchern auf die korrekte Tiefe für Gewindeschraubbolzen
--	--	---	---	--	--

Anwendung	Element	Gerät	
 Dieses Akku-Schweißsystem kommt ganz ohne schwere Gasflaschen, Stromkabel, Winkelschleifer, Dämpfe oder Lichtstrahlung aus Potentialausgleich/Erdung im Innen- und Außenbereich	 Elektrischer Verbinder F-BT-MR (Edelstahl) für Permanentstrom bis 200 Ampere	 Akku-Bolzenfusionspistole Set FX 3-HT Set Art. Nr. 2293907  Akku-Bolzenfusionsgerät FX 3-A Art. Nr. 2331460	 Akku-Bohrschrauber SBT 6-22 Art. Nr. 2363097 NURON  Oberflächenwerkzeug FX 3-ST d14 Art. Nr. 2270514 (für unbeschichtete Oberflächen)  FX 3-ST d20 Art. Nr. 2270512 (für beschichtete Oberflächen) Kein Winkelschleifer erforderlich: sicherere und gleichmäßigere, funkenfreie Oberflächenvorbereitung mit einem Akku-Bohrschrauber

Auswahlhilfe DX für Profilblech-Befestigung auf Stahl/Metall

Anwendung	Element	Gerät	Bolzenführung	Kolben	Kolbenstopper
 Profilblech- und Kassettenblechbefestigungen mit bauaufsichtlicher Zulassung	 X-ENP Nagel hochfest, einzeln und magaziniert	 DX 76 PTR Art.-Nr. 384004	 MX 76-PTR Art.-Nr. 384255	 Standardkolben X-76-P-ENP-PTR Art.-Nr. 384257	 X-76-PB-PTR Art.-Nr. 385205
 Profilblech- und Kassettenblechbefestigungen auf hochfestem Stahl		 DX 76 MX Art.-Nr. 285790	 MX 76 Art.-Nr. 285521	 Standardkolben X-76-P-ENP Art.-Nr. 285488	 X-76-PS Art.-Nr. 285494
 Befestigungen von dünnen Profilblechen (2,7-6 mm)	 X-ENP 2K Nagel Art.-Nr. 385134/ 385133	 DX 76 PTR Art.-Nr. 384004	 MX 76 PTR (Art.-Nr. 384255)	 X-76-P-ENP2K-PTR Art.-Nr. 384258	 X-76-BP-PTR Art.-Nr. 385205
 Stahlbetonverbundbau	 X-ENP21 HVB Nagel Art.Nr. 283512  mit X-HVB	 DX 76 PTR Art.-Nr. 384004	 X-76-F-HVB-PTR Art.-Nr. 388846	 X-76-P-HVB-PTR Art.-Nr. 388847	 X-76-PS Art.-Nr. 285494
 Befestigungen von Profilblechen auf großflächigen Dach- und Geschossdeckenkonstruktionen	 X-ENP Nagel magaziniert Art.-Nr. 283508	 DX 860-ENP Art.-Nr. 282481		 Standardkolben X-76-P-ENP Art.-Nr. 285488	 X-76-PS Art.-Nr. 285494

Geräte und Auswahlhilfe für DX Stahl/ Metall Markieren

Anwendung	Element	Gerät	Bolzenführung	Kolben	Kolbenstopper
 Markieren von kaltem Stahl	 Schlagtypen (Zahlen- und Buchstabensätze)	 DX 462 CM Art.-Nr. 376368	 X-462 CM Art.-Nr. 282319	 X-462 PM Art.-Nr. 376231	
 Markieren von heißem Stahl		 DX 462 HM Art.-Nr. 376372	 X-462 HM Art.-Nr. 282320	 X-462 PM Art.-Nr. 376231	