



Façade ventilée

Mise à jour 04/2026





**Hilti – Votre partenaire dans la façade ventilée**

La première impression compte	4
De la planification à l'exécution	6
Exemples de solutions systèmes	10
Nos services pour améliorer la productivité et la sécurité	12

Informations pour la commande

Consoles	14
Profilés et accessoires	40
Ancrages, assemblages, fixations, chevilles et vis	58
Appareils	62

Service

Hilti ON!Track	64
Fleet Management Hilti	66
Membres des associations	68

FAÇADE VENTILÉE



LA PREMIÈRE IMPRESSION COMPTE

Chez nous, votre façade est entre de bonnes mains



À propos d'esthétique et de qualités.

L'esthétique des bâtiments nous en dit souvent long sur ce que nous attendons. C'est pourquoi l'exécution de façades ventilées sont pour les architectes et les maîtres d'ouvrage un élément essentiel du design et de l'écologie d'un bâtiment. En plus des nombreuses possibilités architecturales qu'il offre, le système de façade ventilée s'avère être particulièrement économique et durable.



Rentabilité et durabilité.


Hormis les exigences esthétiques, une façade ventilée constitue aussi une solution durable pour une construction efficace sur le plan énergétique. Avec leur modularité, tous les composants d'une façade ventilée peuvent être éliminés ou recyclés séparément pour réutilisation.

Avec les planificateurs et entreprises générales, l'équipe Hilti Engineering optimise la sous-construction des façades ventilées en fonction de chaque projet, conformément aux prescriptions techniques et aux exigences posées.



FAÇADES VENTILÉES

Sur mesure. Économiques. Faciles à monter.



Une façade ventilée est un système à plusieurs couches qui remplit son objectif durablement. Elle réunit des qualités fonctionnelles, économiques et esthétiques, isole le bâtiment et protège contre les intempéries.

Structure schématique d'une façade ventilée:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ① Support | ⑤ Console/profil |
| ② Ancrage | ⑥ Connecteur de profil |
| ③ Isolation | ⑦ Matériau de revêtement |
| ④ Clou d'isolation | ⑧ Fixation |

DE LA PLANIFICATION À L'EXÉCUTION

Nous vous accompagnons de l'offre à la l'exécution réussie de votre projet de façade en passant par une planification et un accompagnement de qualité lors de la réalisation.

PLANIFICATION EFFICACE

Préparation pour le dimensionnement de la façade

01
Données du client et du projet

02
Dimensions du bâtiment, support/isolation & choix des chevilles

03
Charges, éléments de fixation et sous-construction

*Indispensable pour la soumission d'une offre
**à remplir uniquement pour les exigences de valeur U

Données du client

Numéro de client *

Nom du client *

Fiche technique du projet de façade suspendue et ventilée [CH/fr]

Personne de contact *

Numéro de téléphone

E-Mail *

Données du projet

Nom du projet *

Rue *

NPA / Lieu *

Contact Hilti *

Début prévu du montage

Date de livraison *

☐ Nouvelle construction
☐ Rénovation
☐ Phase d'offre
☐ Attribution du marché

Existe-t-il déjà une fiche technique de projet remplie au format PDF ?

Si oui - veuillez cliquer sur "page suivante" jusqu'à ce que 04 "Autres informations" apparaisse *

☐ Oui
☐ Non

NEXT >

Hilti Engineering



- Élaboration technique des consoles, profilés, connecteurs et éléments d'ancrage par l'ingénierie Hilti
- Visualisation du schéma de pose de la sous-construction
- Création de plans de pose
- Calcul selon l'Eurocode et l'ISRS
- Conception de la construction sous-jacente VhF testée
- Conseil compétent par Hilti pendant la phase de planification et lors de la réalisation sur le chantier



[Allemand](#)



[Français](#)

Liste de contrôle

N'hésitez pas à contacter notre service d'ingénierie pour mettre au point votre sous-construction technique – numériquement par code QR ou via Hilti Online.



UN SEUL FOURNISSEUR

Des systèmes de façade enthousiasmants



Les façades ventilées séduisent par leur diversité visuelle, leur longévité et leur durabilité.

Mais il est également important de savoir ce qui se cache derrière le revêtement. Des sous-constructions et des systèmes de fixation fiables et adaptés garantissent des solutions durables et réduisent les coûts de maintenance du bâtiment.

Avec les systèmes de fixation Hilti pour les façades ventilées, vous faites le choix de la sécurité. De par leur construction, les différents composants sont en mesure de supporter des charges élevées en dépit de leur faible poids propre. Nous vous soutenons de la planification à l'exécution sur le chantier en passant par l'optimisation.



[https://www.hilti.ch/
content/hilti/E3/CH/de/
business/trades/
metal-fabrication/light-
ventilated-facades.html](https://www.hilti.ch/content/hilti/E3/CH/de/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades.html)



[https://www.hilti.ch/
content/hilti/E3/CH/
fr/business/trades/
metal-fabrication/light-
ventilated-facades.html](https://www.hilti.ch/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades.html)

**Plus d'informations
sur la façade ventilée:**
Il vous suffit de
scanner le code QR
avec votre
smartphone.

DE LA PLANIFICATION À L'EXÉCUTION

Nous vous accompagnons de l'offre à l'exécution réussie de votre projet de façade en passant par une planification et un accompagnement de qualité lors de la réalisation.



1. Planifier les façades



Outre les valeurs U indiquées, de nombreux paramètres influencent la construction d'une façade ventilée. Nous vous aidons, de la planification à l'achèvement, avec des solutions optimisées sur mesure en fonction de vos besoins et de vos exigences.

2. Relever les cotes et aligner



Les stations totales et les scanners Hilti permettent de mesurer numériquement ou de scanner les surfaces murales à revêtir. Les tolérances de composants ainsi obtenues peuvent ensuite être prises en compte lors de la planification et de la réalisation.

3. Fixer les consoles



Différents systèmes sont à disposition pour l'ancrage des supports muraux:

- Chevillage pour béton et maçonnerie
- Pose directe pour implantation dans le béton
- Fixation par vissage pour le bois et l'acier

Hilti propose le système d'ancrage adapté à chaque matériau support. La pose sans fil avec la technologie des batteries Hilti et l'outillage adéquat complètent la chaîne d'application.



4. Fixer l'isolation



Une isolation thermique jusqu'à 200 mm peut être fixée dans le béton de manière simple et efficace grâce au clouage. La combinaison du cloueur DX 6, qui peut également être utilisé pour la pose des consoles, et des clous d'isolation X-IE établit de nouveaux standards en termes de sécurité et de rapidité. Il est également possible de cheviller de manière traditionnelle avec les clous d'isolation HIF.

5. Aligner et poser les profilés



Le laser rotatif PR 40-22 permet d'aligner les consoles et des profilés rapidement et avec une haute précision. Hilti propose un large éventail de profils – sur demande, également dans des couleurs différentes et coupés sur mesure. Les vis adaptées pour la connexion à un profil viennent compléter le portefeuille.

6. Fixer le revêtement



Le maître d'ouvrage et l'architecte décident ensemble des matériaux qui seront utilisés pour la réalisation de la façade. Nous collaborons avec les fabricants de revêtements pour élaborer des solutions de fixation qui rendent votre pose plus efficace et plus sûre. Visible ou invisible – Hilti a la solution adaptée.

EXEMPLES DE SOLUTIONS SYSTÈMES

NOUS VOUS AIDONS À CHOISIR LE SYSTÈME ADAPTÉ À VOS BESOINS

Quelle influence a le choix de la sous-construction appropriée?
Quelle influence ont les différents systèmes de consoles sur les ponts thermiques?

Performance thermique

Exemple de calcul

Distance par rapport au mur: 240 mm
Matériau de base: Béton 1,8 W/m²K
Isolation: 200 mm, 0,035 W/m²K
Zone de vent: 1
Zone de référence: 66 m²

Veuillez noter qu'en fonction des exigences du projet, les valeurs U citées dans cet exemple peuvent être atteintes en combinaison avec chacun de nos systèmes de sous-construction, par ex. avec une isolation plus épaisse et/ou un autre matériau de base.

MFT-S2S Console en aluminium



Solution développée spécialement pour les rénovations

Le S2S (slab-to-slab) tend les profilés de dalle en dalle, ce qui fait que la façade peut être montée indépendamment des murs entre eux.

MFT-FOX VI Console en aluminium



Nos supports en aluminium éprouvés

La ligne de produits MFT-FOX VI a été développée pour permettre une installation plus facile et plus rapide sur un chantier et vous faire gagner ainsi du temps et de l'argent.

MFT-VSI Acier inoxydable



Notre réponse aux exigences de performance accrues

Solution réduisant les ponts thermiques, pour une utilisation dans les maisons à basse énergie. Certifié maison passive.

MFT-FOX T Aluminium / Polyamide



Système certifié maison passive

Solution sans ponts thermiques qui vous permet d'utiliser une épaisseur d'isolant moindre pour davantage de surface habitable et des coûts de climatisation et de chauffage moins élevés.


Valeur U, sous-construction incluse

0,2529 [W/m²K]

0,2320 [W/m²K]

0,1857 [W/m²K]

0,1693 [W/m²K]



LES PERFORMANCES THERMIQUES REQUISES SONT DE PLUS EN PLUS IMPORTANTES

Avec Hilti, vous trouvez le système adéquat

Quelles que soient vos exigences envers la sous-construction de votre façade:

nous avons toujours le bon système pour votre projet. Bien entendu, tous nos composants s'installent facilement et rapidement.

MFT-FOX VT




Console à séparation thermique pour les plus hautes exigences

- Certifié domicile passif
- Solution sans ponts thermiques
- Système homologué (Z-10.9-623)

La console Hilti MFT-FOX VT est votre solution pour des sous-structures sans ponts thermiques. Le matériau composite acier-plastique renforcé de fibre de verre assure une conductivité thermique minimale du niveau d'une maison passive avec néanmoins une capacité de charge élevée. **Autres informations: page 14.**

MFT-FOX VI



La console éprouvée en aluminium pour la solution standard

- Le clip profilé facilite l'alignement des profilés porteurs
- Élément de séparation thermique prémonté (isolant) pour une pose facile

Les consoles Hilti de la ligne MFT-FOX-VI en aluminium peuvent être utilisées de manière flexible. Elles peuvent servir aussi bien pour des points fixes que pour des points coulissants. **Autres informations: page 24.**

MFT-VSI




La console en acier inoxydable pour des valeurs U améliorées

- Isolant pré-monté
- Clip profilé optimisé pour alignement des profils
- Certificat maison passive

La nouvelle console en acier inoxydable MFT-VSI disponible en trois dimensions différentes offre une grande flexibilité et des possibilités d'optimisation pour l'alignement des sous-structures en FV. **Autres informations: page 18.**

MFT-S2S



Système en aluminium pour la pose d'étages en étages

- Le produit offre des options de fixation avec des tirants et des vis

Le système Hilti S2S (slab-to-slab) tend les profilés d'une dalle d'étage à l'autre, si bien que la maçonnerie n'influe pas sur la structure porteuse de la façade. Idéal par exemple pour des rénovations avec une amélioration de l'efficacité énergétique. **Autres informations: page 34.**

NOS SERVICES POUR AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ ET LA SÉCURITÉ

Nous vous assistons avec des services adéquats et des systèmes parfaitement adaptés



Conseil pour les planificateurs/architectes

BIM Hilti

Difficile d'être plus simple, plus précis et plus pratique. Depuis la bibliothèque BIM/CAO de Hilti, insérez en quelques clics les solutions Hilti dans votre modèle de bâtiment en 3D.

Calcul de la valeur U

Sur la base des paramètres spécifiques au projet, nous calculons la valeur U de la sous-construction pour votre façade.



Ingénieur Prestations

Dimensionnement statique et plans de calepinage

Hilti établit la documentation nécessaire pour la sous-construction, y compris le choix des raccords requis pour votre projet de façade. Les calculs statiques sont effectués suivant la disposition du revêtement et les exigences résultant de la charge de vent. Vous obtenez des calculs statiques, avec toutes les homologations pour les produits Hilti et les détails de construction standard correspondants. Sur demande, les plans de calepinage sont mis à disposition avec les listes de découpe des profilés.



Produit

Profilés colorés

Hilti thermolaque les profilés de la couleur de votre choix. Les couleurs sont appliquées sur le profilé en aluminium par pulvérisation de peinture en poudre.

Découpe

Nous vous livrons les profilés découpés selon vos directives et prêts à être montés sur le chantier.

Solutions spéciales

Vous souhaitez un design spécial ou des performances statiques différentes de la norme? Aucun problème, nous développons, calculons et fabriquons pour vous des éléments de construction spéciaux pour votre façade.



Gestion des appareils

Hilti ON!Track

Avec le logiciel ON!Track, gérez vos équipements de manière simple et efficace.

Fleet Management

Concentrez-vous sur votre activité principale, nous nous chargeons de votre parc d'appareils.

Hilti Tool Service

Réparation en trois jours – ou sinon, gratuitement. Notre service de réparation est à la fois simple et rapide.



Service sur les chantiers

Test de charge

Nous réalisons pour vous les tests d'arrachement de chevilles dans la maçonnerie conformément à l'homologation.

Livraison sur le chantier

Nous vous livrons personnellement sur place.

Sécurité et santé

Nous développons pour cela des outils et des technologies qui aident à réduire ou à éviter totalement les effets négatifs sur la santé.



Formation et conseil

Formation pour les utilisateurs et les monteurs

Les systèmes de fixation ont été perfectionnés ces dernières années par le biais de l'Évaluation Technique Européenne (ETE). La performance et l'étendue des applications ont nettement augmenté – et donc les exigences envers les monteurs. Avec notre formation à la fixation, vos monteurs et vous-même êtes à la pointe de la technologie.



SOLUTIONS DE FIXATION

Pour un système sûr et efficace

Systèmes d'ancrages homologués



Goujon d'ancrage ETA-17/0168

Le goujon d'ancrage HFB a une faible profondeur de perçage, convient au béton et ne requiert pas d'appareil supplémentaire lors de l'installation.

Cheilles pour huisserie ETA-07/0219

La cheville cadre HRD prémontée pour l'ancrage de la console présente les caractéristiques suivantes:

- Design de vis innovant pour une meilleure tenue
- Convient pour presque tous les supports

Fixation directe ETA-14/0426

Pour la fixation directe, un clou est inséré dans un trou préperçé d'un diamètre de 5 mm. Ce trou sert de guide pour le clou et garantit une capacité de charge maximale.

Vis AbZ Z-14.4-769

Pour les supports de façade en acier ou bois, l'ancrage avec des vis autoperceuses est une solution d'ancrage sûre et efficace qui ne nécessite pas de préperçage.

Raccordements avec homologation DIBT



Vis AbZ Z-14.4-769

Pour les raccordements des profilés en aluminium sur les consoles en aluminium, les systèmes à deux couches et les supports de revêtement sur profilés dans la façade ventilée, nos perceuses-visseuses sont un bon choix.

Conformément à la norme DIN 18516-1, nous proposons tous les raccordements non accessibles en qualité acier inoxydable A4.

Avec la première homologation de façades ventilées axée sur l'application, nous proposons une conception de la sous-construction optimisée d'un point de vue de la charge grâce à l'interaction des vis et des éléments de système.

Fixer l'isolation avec des systèmes approuvés



Les fixations d'isolant ne doivent pas seulement avoir la bonne taille. Elles doivent également tenir leur promesse. Vous pouvez faire confiance à Hilti: nos solutions de fixation garantissent à votre projet une tenue fiable pendant de longues années. De plus, vous augmentez votre productivité et vous gagnez du temps. Les systèmes de fixation de la laine minérale, les fixations sont classées comme non inflammables, ne produisant pas de gouttelettes enflammées et ne dégageant pas de fumée (A2-s1, d0).

Solutions de fixation pour éléments de revêtement



S-HP02SS: agrafes à l'arrière sur les plaques HPL

S-MD51LS: vis polyvalentes pour la fixation de revêtements en tôle – également enduits de RAL courants

S-AD01LHSS: pour la fabrication de kits d'aspiration d'air – également revêtus de RAL courants

Console MFT-FOX VT M



APPLICATIONS


- Console pour la réception de profilés porteurs verticaux
- Convient aux bâtiments à basse consommation et aux maisons passives
- Pour systèmes à une ou deux couches
- Pour la formation de points fixes ou coulissants pour une sous-construction de base sans contrainte

AVANTAGES

- Matériau composite aluminium-plastique renforcé de fibre de verre - pour une faible conductivité thermique et une capacité de charge élevée
- Console flexible avec des trous ronds pour les points fixes et les trous oblongs pour les points coulissants
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- L'élément d'assemblage facilite l'alignement des profilés porteurs
- Trou de diamètre de 6,5 mm ou 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)

Données techniques

Composition du matériau	Polyamide, EN AW-6063 T66
Type de fixation	Point fixe, point coulissant
Hauteur	80 mm
Homologation	Z-10.9-623



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-FOX VT 140 M 6.5	140 mm	6,5 mm	25 pièces	2096973
MFT-FOX VT 160 M 6.5	160 mm	6,5 mm	25 pièces	2096975
MFT-FOX VT 180 M 6.5	180 mm	6,5 mm	25 pièces	2096977
MFT-FOX VT 200 M 6.5	200 mm	6,5 mm	25 pièces	2096979
MFT-FOX VT 140 M 11	140 mm	11 mm	25 pièces	2096974
MFT-FOX VT 160 M 11	160 mm	11 mm	25 pièces	2096976
MFT-FOX VT 180 M 11	180 mm	11 mm	25 pièces	2096978
MFT-FOX VT 200 M 11	200 mm	11 mm	25 pièces	2096980

Console MFT-FOX VT L



APPLICATIONS


- Console pour la réception de profilés porteurs verticaux
- Convient aux bâtiments à basse consommation et aux maisons passives
- Pour systèmes à une ou deux couches
- Pour l'utilisation de points fixes ou de points coulissants pour une sous-construction sans contrainte

AVANTAGES

- Matériau composite aluminium-plastique renforcé de fibre de verre - pour une faible conductivité thermique et une capacité de charge élevée
- Console flexible avec des trous ronds pour les points fixes et les trous oblongs pour les points coulissants
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- L'élément d'assemblage facilite l'alignement des profilés porteurs
- Trou de diamètre de 6,5 mm ou 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)

Données techniques

Composition du matériau	Polyamide, EN AW-6063 T66
Type de fixation	Point fixe, point coulissant
Hauteur	150 mm
Homologation	Z-10.9-623



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-FOX VT 220 L 6.5	220 mm	6,5 mm	25 pièces	2096981
MFT-FOX VT 240 L 6.5	240 mm	6,5 mm	25 pièces	2096983
MFT-FOX VT 260 L 6.5	260 mm	6,5 mm	20 pièces	2096985
MFT-FOX VT 280 L 6.5	280 mm	6,5 mm	20 pièces	2096987
MFT-FOX VT 300 L 6.5	300 mm	6,5 mm	20 pièces	2096989
MFT-FOX VT 320 L 6.5	320 mm	6,5 mm	20 pièces	2096991
MFT-FOX VT 220 L 11	220 mm	11 mm	25 pièces	2096982
MFT-FOX VT 240 L 11	240 mm	11 mm	25 pièces	2096984
MFT-FOX VT 260 L 11	260 mm	11 mm	20 pièces	2096986
MFT-FOX VT 280 L 11	280 mm	11 mm	20 pièces	2096988
MFT-FOX VT 300 L 11	300 mm	11 mm	20 pièces	2096990
MFT-FOX VT 320 L 11	320 mm	11 mm	20 pièces	2096992

Console MFT-FOX HT M



APPLICATIONS


- Consoles pour la réception de profilés porteurs horizontaux
- Convient aux bâtiments à basse consommation et aux maisons passives
- Pour systèmes à une ou deux couches

AVANTAGES

- Matériau composite aluminium-plastique renforcé de fibre de verre - pour une faible conductivité thermique et une capacité de charge élevée
- Vis A4 prémontées pour la fixation des profilés porteurs
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- Trou de diamètre 5 mm, 6,5 mm ou 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)

Données techniques

Composition du matériau	Polyamide, EN AW-6063 T66
Hauteur	80 mm
Homologation	Z-10.9-623



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-FOX HT 140 M 5	140 mm	5 mm	25 pièces	2096993
MFT-FOX HT 160 M 5	160 mm	5 mm	25 pièces	2096996
MFT-FOX HT 180 M 5	180 mm	5 mm	25 pièces	2096999
MFT-FOX HT 200 M 5	200 mm	5 mm	25 pièces	2097002
MFT-FOX HT 140 M 6.5	140 mm	6,5 mm	25 pièces	2096994
MFT-FOX HT 160 M 6.5	160 mm	6,5 mm	25 pièces	2096997
MFT-FOX HT 180 M 6.5	180 mm	6,5 mm	25 pièces	2097000
MFT-FOX HT 200 M 6.5	200 mm	6,5 mm	25 pièces	2097003
MFT-FOX HT 140 M 11	140 mm	11 mm	25 pièces	2096995
MFT-FOX HT 160 M 11	160 mm	11 mm	25 pièces	2096998
MFT-FOX HT 180 M 11	180 mm	11 mm	25 pièces	2097001
MFT-FOX HT 200 M 11	200 mm	11 mm	25 pièces	2097004

Console MFT-FOX HT L



APPLICATIONS


- Consoles pour la réception de profilés porteurs horizontaux
- Convient aux bâtiments à basse consommation et aux maisons passives
- Pour systèmes à une ou deux couches

AVANTAGES

- Matériau composite aluminium-plastique renforcé de fibre de verre - pour une faible conductivité thermique et une capacité de charge élevée
- Vis A4 prémontées pour la fixation des profilés porteurs
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- Trou de diamètre 5 mm, 6,5 mm ou 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)


Données techniques

Composition du matériau	Polyamide, EN AW-6063 T66
Hauteur	150 mm
Homologation	Z-10.9-623



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-FOX HT 220 L 5	220 mm	5 mm	25 pièces	2097005
MFT-FOX HT 240 L 5	240 mm	5 mm	25 pièces	2097008
MFT-FOX HT 260 L 5	260 mm	5 mm	20 pièces	2097011
MFT-FOX HT 280 L 5	280 mm	5 mm	20 pièces	2097014
MFT-FOX HT 300 L 5	300 mm	5 mm	20 pièces	2097017
MFT-FOX HT 320 L 5	320 mm	5 mm	20 pièces	2097020
MFT-FOX HT 220 L 6.5	220 mm	6,5 mm	25 pièces	2097006
MFT-FOX HT 240 L 6.5	240 mm	6,5 mm	25 pièces	2097009
MFT-FOX HT 260 L 6.5	260 mm	6,5 mm	20 pièces	2097012
MFT-FOX HT 280 L 6.5	280 mm	6,5 mm	20 pièces	2097015
MFT-FOX HT 300 L 6.5	300 mm	6,5 mm	20 pièces	2097018
MFT-FOX HT 320 L 6.5	320 mm	6,5 mm	20 pièces	2097021
MFT-FOX HT 220 L 11	220 mm	11 mm	25 pièces	2097007
MFT-FOX HT 240 L 11	240 mm	11 mm	25 pièces	2097010
MFT-FOX HT 260 L 11	260 mm	11 mm	20 pièces	2097013
MFT-FOX HT 280 L 11	280 mm	11 mm	20 pièces	2097016
MFT-FOX HT 300 L 11	300 mm	11 mm	20 pièces	2097019
MFT-FOX HT 320 L 11	320 mm	11 mm	20 pièces	2097022

Console en acier inoxydable MFT-VSI S



APPLICATIONS


- Pour systèmes à une ou deux couches
- Console en acier inoxydable pour la réception de profilés porteurs verticaux
- Pour l'utilisation de points fixes ou de points coulissants pour une sous-construction sans contrainte

AVANTAGES

- L'isolant pré-monté (élément de séparation thermique) réduit le temps de pose
- Le clip profilé optimisé facilite l'alignement des profilés porteurs
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- Trou traversant de 6,5 mm ou de 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec cheville ou vis ou pose directe)


Données techniques

Composition du matériau	Acier inoxydable, 1.4162 – EN 10088, S32102/S32101 – ASTM A959/NOS
Type de fixation	Point coulissant
Hauteur	58 mm
Matériau isolant	Copolymère de polypropylène
Épaisseur de l'isolant	6 mm



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-VSI 60 S 6.5	60 mm	6,5 mm	25 pièces	2446065
MFT-VSI 80 S 6.5	80 mm	6,5 mm	25 pièces	2446096
MFT-VSI 100 S 6.5	100 mm	6,5 mm	25 pièces	2446087
MFT-VSI 120 S 6.5	120 mm	6,5 mm	25 pièces	2446076
MFT-VSI 140 S 6.5	140 mm	6,5 mm	15 pièces	2446077
MFT-VSI 160 S 6.5	160 mm	6,5 mm	15 pièces	2446088
MFT-VSI 180 S 6.5	180 mm	6,5 mm	15 pièces	2446067
MFT-VSI 200 S 6.5	200 mm	6,5 mm	15 pièces	2446066
MFT-VSI 220 S 6.5	220 mm	6,5 mm	15 pièces	2446078
MFT-VSI 240 S 6.5	240 mm	6,5 mm	15 pièces	2446089
MFT-VSI 260 S 6.5	260 mm	6,5 mm	15 pièces	2446079
MFT-VSI 280 S 6.5	280 mm	6,5 mm	15 pièces	2446097
MFT-VSI 300 S 6.5	300 mm	6,5 mm	15 pièces	2446098
MFT-VSI 60 S 11	60 mm	11 mm	25 pièces	2446099
MFT-VSI 80 S 11	80 mm	11 mm	25 pièces	2446100
MFT-VSI 100 S 11	100 mm	11 mm	25 pièces	2446101
MFT-VSI 120 S 11	120 mm	11 mm	25 pièces	2446110
MFT-VSI 140 S 11	140 mm	11 mm	15 pièces	2446120
MFT-VSI 160 S 11	160 mm	11 mm	15 pièces	2446111
MFT-VSI 180 S 11	180 mm	11 mm	15 pièces	2446121
MFT-VSI 200 S 11	200 mm	11 mm	15 pièces	2446112
MFT-VSI 220 S 11	220 mm	11 mm	15 pièces	2446113
MFT-VSI 240 S 11	240 mm	11 mm	15 pièces	2446068
MFT-VSI 260 S 11	260 mm	11 mm	15 pièces	2446114
MFT-VSI 280 S 11	280 mm	11 mm	15 pièces	2446115
MFT-VSI 300 S 11	300 mm	11 mm	15 pièces	2446116

Console en acier inoxydable MFT-VSI M



APPLICATIONS


- Pour systèmes à une ou deux couches
- Console en acier inoxydable pour la réception de profilés porteurs verticaux
- Pour l'utilisation de points coulissants pour une sous-construction sans contrainte

AVANTAGES

- L'isolant pré-monté (élément de séparation thermique) réduit le temps de pose
- Le clip profilé optimisé facilite l'alignement des profilés porteurs
- Console flexible avec des trous ronds pour les trous fixes et des trous oblongs pour la formation de points coulissants
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- Trou traversant de 6,5 mm ou de 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec cheville ou vis ou pose directe)

Données techniques


Composition du matériau	Acier inoxydable, 1.4162 – EN 10088, S32102/S32101 – ASTM A959/NOS
Type de fixation	Point fixe, point coulissant
Hauteur	83 mm
Matériau isolant	Copolymère de polypropylène
Épaisseur de l'isolant	6 mm



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-VSI 60 M 6.5 /11	60 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2446117
MFT-VSI 80 M 6.5 /11	80 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2446122
MFT-VSI 100 M 6.5 /11	100 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2446123
MFT-VSI 120 M 6.5 /11	120 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2446102
MFT-VSI 140 M 6.5 /11	140 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446069
MFT-VSI 160 M 6.5 /11	160 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446124
MFT-VSI 180 M 6.5 /11	180 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446130
MFT-VSI 200 M 6.5 M/11	200 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446131
MFT-VSI 220 M 6.5 /11	220 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446103
MFT-VSI 240 M 6.5 /11	240 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446118
MFT-VSI 260 M 6.5 /11	260 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446104
MFT-VSI 280 M 6.5 /11	280 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446105
MFT-VSI 300 M 6.5 /11	300 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446106

Élément d'assemblage MFT-DH 80 M

Adaptateur horizontal pour utilisation avec la console en acier inoxydable MFT-VSI M




Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
--------------------------------	----------------

Désignation de commande	Hauteur	Longueur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-DH 80 M	85 mm	115 mm	75 Stk	2476078

Console en acier inoxydable MFT-VSI L



APPLICATIONS


- Pour systèmes à une ou deux couches
- Console en acier inoxydable pour la réception de profilés porteurs verticaux
- Pour l'utilisation de points fixes ou de points coulissants pour une sous-construction sans contrainte

AVANTAGES

- L'isolant pré-monté (élément de séparation thermique) réduit le temps de pose
- Le clip profilé optimisé facilite l'alignement des profilés porteurs
- Console flexible avec des trous ronds pour les trous fixes et des trous oblongs pour la formation de points coulissants (également combinable)
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- Trou traversant de 6,5 mm et 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)


Données techniques

Composition du matériau	Acier inoxydable, 1.4162 – EN 10088, S32102/S32101 – ASTM A959/NOS
Type de fixation	Point fixe, point coulissant
Hauteur	148 mm
Matériau isolant	Copolymère de polypropylène
Épaisseur de l'isolant	6 mm



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MF-VSI 60 L 6,5 / 11	60 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2446132
MF-VSI 80 L 6,5 / 11	80 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2446119
MF-VSI 100 L 6,5 / 11	100 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2446125
MF-VSI 120 L 6,5 / 11	120 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2446133
MF-VSI 140 L 6,5 / 11	140 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446140
MF-VSI 160 L 6,5 / 11	160 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446107
MF-VSI 180 L 6,5 / 11	180 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446134
MF-VSI 200 L 6,5 / 11	200 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446108
MF-VSI 220 L 6,5 / 11	220 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446135
MF-VSI 240 L 6,5 / 11	240 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446109
MF-VSI 260 L 6,5 / 11	260 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446136
MF-VSI 280 L 6,5 / 11	280 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446137
MF-VSI 300 L 6,5 / 11	300 mm	6,5 mm / 11 mm	15 pièces	2446150

Console en acier inoxydable MFT-VS S



APPLICATIONS

- Pour systèmes à une ou deux couches
- Console en acier inoxydable pour la réception de profilés porteurs verticaux
- Pour l'utilisation de points fixes ou de points coulissants pour une sous-construction sans contrainte

AVANTAGES


- Le clip profilé optimisé facilite l'alignement des profilés porteurs
- Trou traversant de 6,5 mm et 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)

REMARQUE

Les consoles MFT-VS ne sont pas en stock et sont fabriquées avec des délais de livraison. Si nécessaire, veuillez contacter votre interlocuteur Hilti ou choisir la variante MFT-VSI avec séparation thermique prémontée.

Données techniques

Composition du matériau	Acier inoxydable, 1.4162 – EN 10088, S32102/S32101 – ASTM A959/NOS
Type de fixation	Point coulissant
Hauteur	50 mm



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-VS 54 S 6.5	54 mm	6,5 mm	25 pièces	2445502
MFT-VS 74 S 6.5	74 mm	6,5 mm	25 pièces	2445492
MFT-VS 94 S 6.5	94 mm	6,5 mm	25 pièces	2445474
MFT-VS 114 S 6.5	114 mm	6,5 mm	25 pièces	2445484
MFT-VS 134 S 6.5	134 mm	6,5 mm	15 pièces	2445485
MFT-VS 154 S 6.5	154 mm	6,5 mm	15 pièces	2445475
MFT-VS 174 S 6.5	174 mm	6,5 mm	15 pièces	2445476
MFT-VS 194 S 6.5	194 mm	6,5 mm	15 pièces	2445503
MFT-VS 214 S 6.5	214 mm	6,5 mm	15 pièces	2445486
MFT-VS 234 S 6.5	234 mm	6,5 mm	15 pièces	2445493
MFT-VS 254 S 6.5	254 mm	6,5 mm	15 pièces	2445477
MFT-VS 274 S 6.5	274 mm	6,5 mm	15 pièces	2445494
MFT-VS 294 S 6.5	294 mm	6,5 mm	15 pièces	2445495
MFT-VS 54 S 11	54 mm	11 mm	25 pièces	2445478
MFT-VS 74 S 11	74 mm	11 mm	25 pièces	2445504
MFT-VS 94 S 11	94 mm	11 mm	25 pièces	2445479
MFT-VS 114 S 11	114 mm	11 mm	25 pièces	2445505
MFT-VS 134 S 11	134 mm	11 mm	15 pièces	2445506
MFT-VS 154 S 11	154 mm	11 mm	15 pièces	2445496
MFT-VS 174 S 11	174 mm	11 mm	15 pièces	2445507
MFT-VS 194 S 11	194 mm	11 mm	15 pièces	2445508
MFT-VS 214 S 11	214 mm	11 mm	15 pièces	2445487
MFT-VS 234 S 11	234 mm	11 mm	15 pièces	2446060
MFT-VS 254 S 11	254 mm	11 mm	15 pièces	2446061
MFT-VS 274 S 11	274 mm	11 mm	15 pièces	2445509
MFT-VS 294 S 11	294 mm	11 mm	15 pièces	2446062

Console en acier inoxydable MFT-VS M



APPLICATIONS

- Pour systèmes à une ou deux couches
- Console en acier inoxydable pour la réception de profilés porteurs verticaux
- Pour l'utilisation de points fixes ou de points coulissants pour une sous-construction sans contrainte

AVANTAGES


- Le clip profilé optimisé facilite l'alignement des profilés porteurs
- Console flexible avec des trous ronds pour les trous fixes et des trous oblongs pour la formation de points coulissants
- Trou traversant de 6,5 mm et 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)

REMARQUE

Les consoles MFT-VS ne sont pas en stock et sont fabriquées avec des délais de livraison. Si nécessaire, veuillez contacter votre interlocuteur Hilti ou choisir la variante MFT-VSI avec séparation thermique prémontée.

Données techniques


Composition du matériau	Acier inoxydable, 1.4162 – EN 10088, S32102/S32101 – ASTM A959/NOS
Type de fixation	Point fixe, point coulissant
Hauteur	75 mm



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MF-VS 54 M 6,5 / 11	54 mm	6,5 / 11 mm	25 pièces	2445497
MF-VS 74 M 6,5 / 11	74 mm	6,5 / 11 mm	25 pièces	2445498
MF-VS 94 M 6,5 / 11	94 mm	6,5 / 11 mm	25 pièces	2445488
MF-VS 114 M 6,5 / 11	114 mm	6,5 / 11 mm	25 pièces	2445499
MF-VS 134 M 6,5 / 11	134 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2445489
MF-VS 154 M 6,5 / 11	154 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446070
MF-VS 174 M 6,5 / 11	174 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446063
MF-VS 194 M 6,5 / 11	194 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446080
MF-VS 214 M 6,5 / 11	214 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446064
MF-VS 234 M 6,5 / 11	234 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446090
MF-VS 254 M 6,5 / 11	254 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446071
MF-VS 274 M 6,5 / 11	274 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446081
MF-VS 294 M 6,5 / 11	294 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446082

Élément d'assemblage MFT-DH 80 M

Adaptateur horizontal pour utilisation avec la console en acier inoxydable MFT-VSI M




Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
-------------------------	----------------

Désignation de commande	Hauteur	Longueur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-DH 80 M	85 mm	115 mm	75 Stk	2476078

Console en acier inoxydable MFT-VS L



APPLICATIONS

- Pour systèmes à une ou deux couches
- Console en acier inoxydable pour la réception de profilés porteurs verticaux
- Pour l'utilisation de points fixes ou de points coulissants pour une sous-construction sans contrainte

AVANTAGES


- Le clip profilé optimisé facilite l'alignement des profilés porteurs
- Console flexible avec des trous ronds pour les trous fixes et des trous oblongs pour la formation de points coulissants (également combinable)
- Trou traversant de 6,5 mm et 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)

REMARQUE

Les consoles MFT-VS ne sont pas en stock et sont fabriquées avec des délais de livraison. Si nécessaire, veuillez contacter votre interlocuteur Hilti ou choisir la variante MFT-VSI avec séparation thermique prémontée.

Données techniques

Composition du matériau	Acier inoxydable, 1.4162 – EN 10088, S32102/S32101 – ASTM A959/NOS
Type de fixation	Point fixe, point coulissant
Hauteur	140 mm



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MF-VS 54 L 6,5 / 11	54 mm	6,5 / 11 mm	25 pièces	2446072
MF-VS 74 L 6,5 / 11	74 mm	6,5 / 11 mm	25 pièces	2446091
MF-VS 94 L 6,5 / 11	94 mm	6,5 / 11 mm	25 pièces	2446092
MF-VS 114 L 6,5 / 11	114 mm	6,5 / 11 mm	25 pièces	2446083
MF-VS 134 L 6,5 / 11	134 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446084
MF-VS 154 L 6,5 / 11	154 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446093
MF-VS 174 L 6,5 / 11	174 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446073
MF-VS 194 L 6,5 / 11	194 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446074
MF-VS 214 L 6,5 / 11	214 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446085
MF-VS 234 L 6,5 / 11	234 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446086
MF-VS 254 L 6,5 / 11	254 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446094
MF-VS 274 L 6,5 / 11	274 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446095
MF-VS 294 L 6,5 / 11	294 mm	6,5 / 11 mm	15 pièces	2446075

Console MFT-FOX-VI S




APPLICATIONS

- Console en aluminium pour la réception de profilés porteurs verticaux
- Pour systèmes à une ou deux couches
- Pour l'utilisation de points coulissants pour une sous-construction sans contrainte


AVANTAGES

- Isolant prémonté (élément de séparation thermique)
- Le clip profilé facilite l'alignement des profilés porteurs
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- Trou de diamètre de 6,5 mm ou 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)




Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Type de fixation	Point coulissant
Hauteur	55 mm
Matériau isolant	Polypropylène
Épaisseur de l'isolant	6 mm



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-FOX VI 40 S 6.5	40 mm	6,5 mm	100 pièces	2305768
MFT-FOX VI 60 S 6.5	60 mm	6,5 mm	100 pièces	2305769
MFT-FOX VI 80 S 6.5	80 mm	6,5 mm	100 pièces	2305892
MFT-FOX VI 100 S 6.5	100 mm	6,5 mm	100 pièces	2305893
MFT-FOX VI 120 S 6.5	120 mm	6,5 mm	50 pièces	2305894
MFT-FOX VI 140 S 6.5	140 mm	6,5 mm	50 pièces	2305895
MFT-FOX VI 160 S 6.5	160 mm	6,5 mm	50 pièces	2305896
MFT-FOX VI 180 S 6.5	180 mm	6,5 mm	50 pièces	2305891
MFT-FOX VI 200 S 6.5	200 mm	6,5 mm	50 pièces	2305890
MFT-FOX VI 220 S 6.5	220 mm	6,5 mm	50 pièces	2305889
MFT-FOX VI 240 S 6.5	240 mm	6,5 mm	50 pièces	2305888
MFT-FOX VI 260 S 6.5	260 mm	6,5 mm	50 pièces	2305887
MFT-FOX VI 280 S 6.5	280 mm	6,5 mm	50 pièces	2305886
MFT-FOX VI 300 S 6.5	300 mm	6,5 mm	50 pièces	2305885
MFT-FOX VI 40 S 11	40 mm	11 mm	100 pièces	2305884
MFT-FOX VI 60 S 11	60 mm	11 mm	100 pièces	2305883
MFT-FOX VI 80 S 11	80 mm	11 mm	100 pièces	2305882
MFT-FOX VI 100 S 11	100 mm	11 mm	100 pièces	2305881
MFT-FOX VI 120 S 11	120 mm	11 mm	50 pièces	2305880
MFT-FOX VI 140 S 11	140 mm	11 mm	50 pièces	2305897
MFT-FOX VI 160 S 11	160 mm	11 mm	50 pièces	2305898
MFT-FOX VI 180 S 11	180 mm	11 mm	50 pièces	2305899
MFT-FOX VI 200 S 11	200 mm	11 mm	50 pièces	2305900
MFT-FOX VI 220 S 11	220 mm	11 mm	50 pièces	2305901
MFT-FOX VI 240 S 11	240 mm	11 mm	50 pièces	2305902
MFT-FOX VI 260 S 11	260 mm	11 mm	50 pièces	2305903
MFT-FOX VI 280 S 11	280 mm	11 mm	50 pièces	2305904
MFT-FOX VI 300 S 11	300 mm	11 mm	50 pièces	2305905

Console MFT-FOX-VI M



APPLICATIONS


- Console en aluminium pour la réception de profilés porteurs verticaux
- Pour systèmes à une ou deux couches
- Pour l'utilisation de points fixes ou de points coulissants pour une sous-construction sans contrainte

AVANTAGES

- Isolant prémonté (élément de séparation thermique)
- Le clip profilé facilite l'alignement des profilés porteurs
- Console flexible avec des trous ronds pour les points fixes et les trous oblongs pour les points coulissants
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- Trou traversant de 6,5 mm et 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)


Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Type de fixation	Point fixe, point coulissant
Hauteur	80 mm
Matériau isolant	Polypropylène
Épaisseur de l'isolant	6 mm



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D*	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-FOX VI 40 M 6.5 / 11	40 mm	6,5 mm / 11 mm	100 pièces	2305984
MFT-FOX VI 60 M 6.5 / 11	60 mm	6,5 mm / 11 mm	100 pièces	2305983
MFT-FOX VI 80 M 6.5 / 11	80 mm	6,5 mm / 11 mm	100 pièces	2305982
MFT-FOX VI 100 M 6.5 / 11	100 mm	6,5 mm / 11 mm	100 pièces	2305981
MFT-FOX VI 120 M 6.5 / 11	120 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305980
MFT-FOX VI 140 M 6.5 / 11	140 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305979
MFT-FOX VI 160 M 6.5 / 11	160 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305978
MFT-FOX VI 180 M 6.5 / 11	180 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305977
MFT-FOX VI 200 M 6.5 / 11	200 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305976
MFT-FOX VI 220 M 6.5 / 11	220 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305975
MFT-FOX VI 240 M 6.5 / 11	240 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305974
MFT-FOX VI 260 M 6.5 / 11	260 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305973
MFT-FOX VI 280 M 6.5 / 11	280 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305972
MFT-FOX VI 300 M 6.5 / 11	300 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305971

Console MFT-FOX-VI L



APPLICATIONS


- Console en aluminium pour la réception de profilés porteurs verticaux
- Pour systèmes à une ou deux couches
- Pour l'utilisation de points coulissants pour une construction sans contrainte

AVANTAGES

- Isolant prémonté (élément de séparation thermique)
- Le clip profilé facilite l'alignement des profilés porteurs
- Console flexible avec des trous ronds pour les trous fixes et des trous oblongs pour formation de points coulissants (également combinable)
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- Trou traversant de 6,5 mm et 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)

Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Type de fixation	Point fixe, point coulissant
Hauteur	155 mm
Matériau isolant	Polypropylène
Épaisseur de l'isolant	6 mm



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D*	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-FOX VI 40 L 6.5 / 11	40 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305950
MFT-FOX VI 60 L 6.5 / 11	60 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305949
MFT-FOX VI 80 L 6.5 / 11	80 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305948
MFT-FOX VI 100 L 6.5 / 11	100 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305947
MFT-FOX VI 120 L 6.5 / 11	120 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305946
MFT-FOX VI 140 L 6.5 / 11	140 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305945
MFT-FOX VI 160 L 6.5 / 11	160 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305944
MFT-FOX VI 180 L 6.5 / 11	180 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305943
MFT-FOX VI 200 L 6.5 / 11	200 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305942
MFT-FOX VI 220 L 6.5 / 11	220 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305941
MFT-FOX VI 240 L 6.5 / 11	240 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305940
MFT-FOX VI 260 L 6.5 / 11	260 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305939
MFT-FOX VI 280 L 6.5 / 11	280 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305938
MFT-FOX VI 300 L 6.5 / 11	300 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305937

Console MFT-FOX-V S



APPLICATIONS


- Console en aluminium pour la réception de profilés porteurs verticaux
- Pour systèmes à une ou deux couches
- Pour l'utilisation de points coulissants pour une sous-construction sans contrainte

AVANTAGES

- Le clip profilé facilite l'alignement des profilés porteurs
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- Trou de diamètre de 6,5 mm ou 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)

Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Type de fixation	Point coulissant
Hauteur	50 mm



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D*	Conditionnement	Número d'article
MFT-FOX V 34 S 6.5	34 mm	6,5 mm	100 pièces	2305906
MFT-FOX V 54 S 6.5	54 mm	6,5 mm	100 pièces	2305907
MFT-FOX V 74 S 6.5	74 mm	6,5 mm	100 pièces	2305908
MFT-FOX V 94 S 6.5	94 mm	6,5 mm	100 pièces	2305909
MFT-FOX V 114 S 6.5	114 mm	6,5 mm	50 pièces	2305910
MFT-FOX V 134 S 6.5	134 mm	6,5 mm	50 pièces	2305911
MFT-FOX V 154 S 6.5	154 mm	6,5 mm	50 pièces	2305920
MFT-FOX V 174 S 6.5	174 mm	6,5 mm	50 pièces	2305919
MFT-FOX V 194 S 6.5	194 mm	6,5 mm	50 pièces	2305918
MFT-FOX V 214 S 6.5	214 mm	6,5 mm	50 pièces	2305917
MFT-FOX V 234 S 6.5	234 mm	6,5 mm	50 pièces	2305916
MFT-FOX V 254 S 6.5	254 mm	6,5 mm	50 pièces	2305921
MFT-FOX V 274 S 6.5	274 mm	6,5 mm	50 pièces	2305922
MFT-FOX V 294 S 6.5	294 mm	6,5 mm	50 pièces	2305915
MFT-FOX V 34 S 11	34 mm	11 mm	100 pièces	2305914
MFT-FOX V 54 S 11	54 mm	11 mm	100 pièces	2305913
MFT-FOX V 74 S 11	74 mm	11 mm	100 pièces	2305912
MFT-FOX V 94 S 11	94 mm	11 mm	100 pièces	2305994
MFT-FOX V 114 S 11	114 mm	11 mm	50 pièces	2305767
MFT-FOX V 134 S 11	134 mm	11 mm	50 pièces	2305993
MFT-FOX V 154 S 11	154 mm	11 mm	50 pièces	2305992
MFT-FOX V 174 S 11	174 mm	11 mm	50 pièces	2305991
MFT-FOX V 194 S 11	194 mm	11 mm	50 pièces	2305990
MFT-FOX V 214 S 11	214 mm	11 mm	50 pièces	2305989
MFT-FOX V 234 S 11	234 mm	11 mm	50 pièces	2305988
MFT-FOX V 254 S 11	254 mm	11 mm	50 pièces	2305987
MFT-FOX V 274 S 11	274 mm	11 mm	50 pièces	2305986
MFT-FOX V 294 S 11	294 mm	11 mm	50 pièces	2305985

Console MFT-FOX-V M



APPLICATIONS

- Console en aluminium pour la réception de profilés porteurs verticaux
- Pour systèmes à une ou deux couches
- Pour l'utilisation de points fixes ou de points coulissants pour une sous-construction sans contrainte


AVANTAGES

- Le clip profilé facilite l'alignement des profilés porteurs
- Console flexible avec des trous ronds pour les trous fixes et des trous oblongs pour la formation de points coulissants
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- Trou traversant de 6,5 mm et 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)



Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Type de fixation	Point fixe, point coulissant
Hauteur	75 mm



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-FOX V 34 M 6.5 / 11	34 mm	6,5 mm / 11 mm	100 pièces	2305964
MFT-FOX V 54 M 6.5 / 11	54 mm	6,5 mm / 11 mm	100 pièces	2305970
MFT-FOX V 74 M 6.5 / 11	74 mm	6,5 mm / 11 mm	100 pièces	2305969
MFT-FOX V 94 M 6.5 / 11	94 mm	6,5 mm / 11 mm	100 pièces	2305968
MFT-FOX V 114 M 6.5 / 11	114 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305967
MFT-FOX V 134 M 6.5 / 11	134 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305966
MFT-FOX V 154 M 6.5 / 11	154 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305965
MFT-FOX V 174 M 6.5 / 11	174 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305963
MFT-FOX V 194 M 6.5 / 11	194 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305962
MFT-FOX V 214 M 6.5 / 11	214 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305961
MFT-FOX V 234 M 6.5 / 11	234 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305960
MFT-FOX V 254 M 6.5 / 11	254 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305959
MFT-FOX V 274 M 6.5 / 11	274 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305958
MFT-FOX V 294 M 6.5 / 11	294 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305957

Console MFT-FOX-V L



APPLICATIONS


- Console en aluminium pour la réception de profilés porteurs verticaux
- Pour systèmes à une ou deux couches
- Pour l'utilisation de points coulissants pour une construction sans contrainte

AVANTAGES

- Le clip profilé facilite l'alignement des profilés porteurs
- Console flexible avec des trous ronds pour les trous fixes et des trous oblongs pour la formation de points coulissants
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- Trou traversant de 6,5 mm et 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)


Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Type de fixation	Point fixe, point coulissant
Hauteur	150 mm



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-FOX V 34 L 6.5 / 11	34 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305936
MFT-FOX V 54 L 6.5 / 11	54 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305935
MFT-FOX V 74 L 6.5 / 11	74 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305934
MFT-FOX V 94 L 6.5 / 11	94 mm	6,5 mm / 11 mm	50 pièces	2305933
MFT-FOX V 114 L 6.5 / 11	114 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305932
MFT-FOX V 134 L 6.5 / 11	134 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305931
MFT-FOX V 154 L 6.5 / 11	154 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305930
MFT-FOX V 174 L 6.5 / 11	174 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305929
MFT-FOX V 194 L 6.5 / 11	194 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305928
MFT-FOX V 214 L 6.5 / 11	214 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305927
MFT-FOX V 234 L 6.5 / 11	234 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305926
MFT-FOX V 254 L 6.5 / 11	254 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305925
MFT-FOX V 274 L 6.5 / 11	274 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305924
MFT-FOX V 294 L 6.5 / 11	294 mm	6,5 mm / 11 mm	25 pièces	2305923

Console MFT-FOX HI



APPLICATIONS



- Console en aluminium pour la réception de profilés porteurs horizontaux
- Pour systèmes à une ou deux couches

AVANTAGES

- Isolant prémonté (élément de séparation thermique)
- Vis A4 prémontées pour la fixation des profilés porteurs
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- Perçage de passage 5 mm, 6,5 mm ou 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)

Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Hauteur	86 mm
Matériau isolant	Polypropylène
Épaisseur de l'isolant	5 mm



Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D*	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-FOX HI 60 M 5	60 mm	5 mm	100 pièces	2084229
MFT-FOX HI 80 M 5	80 mm	5 mm	100 pièces	2084322
MFT-FOX HI 100 M 5	100 mm	5 mm	100 pièces	2084325
MFT-FOX HI 120 M 5	120 mm	5 mm	100 pièces	2084328
MFT-FOX HI 140 M 5	140 mm	5 mm	50 pièces	2084331
MFT-FOX HI 160 M 5	160 mm	5 mm	50 pièces	2084334
MFT-FOX HI 180 M 5	180 mm	5 mm	50 pièces	2084337
MFT-FOX HI 200 M 5	200 mm	5 mm	50 pièces	2084340
MFT-FOX HI 220 M 5	220 mm	5 mm	25 pièces	2084343
MFT-FOX HI 240 M 5	240 mm	5 mm	25 pièces	2084346
MFT-FOX HI 260 M 5	260 mm	5 mm	25 pièces	2084349
MFT-FOX HI 280 M 5	280 mm	5 mm	25 pièces	2084352
MFT-FOX HI 300 M 5	300 mm	5 mm	25 pièces	2084355


Suite à la page suivante

* Consoles disponibles aussi sur demande avec perforation 9 mm

Console MFT-FOX HI (Suite)

Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D*	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-FOX HI 60 M 6.5	60 mm	6,5 mm	100 pièces	2084320
MFT-FOX HI 80 M 6.5	80 mm	6,5 mm	100 pièces	2084323
MFT-FOX HI 100 M 6.5	100 mm	6,5 mm	100 pièces	2084326
MFT-FOX HI 120 M 6.5	120 mm	6,5 mm	100 pièces	2084329
MFT-FOX HI 140 M 6.5	140 mm	6,5 mm	50 pièces	2084332
MFT-FOX HI 160 M 6.5	160 mm	6,5 mm	50 pièces	2084335
MFT-FOX HI 180 M 6.5	180 mm	6,5 mm	50 pièces	2084338
MFT-FOX HI 200 M 6.5	200 mm	6,5 mm	50 pièces	2084341
MFT-FOX HI 220 M 6.5	220 mm	6,5 mm	25 pièces	2084344
MFT-FOX HI 240 M 6.5	240 mm	6,5 mm	25 pièces	2084347
MFT-FOX HI 260 M 6.5	260 mm	6,5 mm	25 pièces	2084350
MFT-FOX HI 280 M 6.5	280 mm	6,5 mm	25 pièces	2084353
MFT-FOX HI 300 M 6.5	300 mm	6,5 mm	25 pièces	2084356
MFT-FOX HI 60 M 9	60 mm	9 mm	100 pièces	2170852
MFT-FOX HI 80 M 9	80 mm	9 mm	100 pièces	2170853
MFT-FOX HI 100 M 9	100 mm	9 mm	100 pièces	2170854
MFT-FOX HI 120 M 9	120 mm	9 mm	100 pièces	2170855
MFT-FOX HI 140 M 9	140 mm	9 mm	50 pièces	2170856
MFT-FOX HI 160 M 9	160 mm	9 mm	50 pièces	2170857
MFT-FOX HI 180 M 9	180 mm	9 mm	50 pièces	2170858
MFT-FOX HI 200 M 9	200 mm	9 mm	50 pièces	2170859
MFT-FOX HI 220 M 9	220 mm	9 mm	25 pièces	2170860
MFT-FOX HI 240 M 9	240 mm	9 mm	25 pièces	2170861
MFT-FOX HI 260 M 9	260 mm	9 mm	25 pièces	2170862
MFT-FOX HI 280 M 9	280 mm	9 mm	25 pièces	2170863
MFT-FOX HI 300 M 9	300 mm	9 mm	25 pièces	2170864
MFT-FOX HI 60 M 11	60 mm	11 mm	100 pièces	2084321
MFT-FOX HI 80 M 11	80 mm	11 mm	100 pièces	2084324
MFT-FOX HI 100 M 11	100 mm	11 mm	100 pièces	2084327
MFT-FOX HI 120 M 11	120 mm	11 mm	100 pièces	2084330
MFT-FOX HI 140 M 11	140 mm	11 mm	50 pièces	2084333
MFT-FOX HI 160 M 11	160 mm	11 mm	50 pièces	2084336
MFT-FOX HI 180 M 11	180 mm	11 mm	50 pièces	2084339
MFT-FOX HI 200 M 11	200 mm	11 mm	50 pièces	2084342
MFT-FOX HI 220 M 11	220 mm	11 mm	25 pièces	2084345
MFT-FOX HI 240 M 11	240 mm	11 mm	25 pièces	2084348
MFT-FOX HI 260 M 11	260 mm	11 mm	25 pièces	2084351
MFT-FOX HI 280 M 11	280 mm	11 mm	25 pièces	2084354
MFT-FOX HI 300 M 11	300 mm	11 mm	25 pièces	2084357

Console MFT-FOX H



APPLICATIONS



- Console en aluminium pour la réception de profilés porteurs horizontaux
- Pour systèmes à une ou deux couches

AVANTAGES

- Vis A4 prémontées pour la fixation des profilés porteurs
- Ajustement des profilés jusqu'à 40 mm
- Perçage de passage 5 mm, 6,5 mm ou 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)

Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Hauteur	80 mm




Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-FOX H 55 M 5	55 mm	5 mm	100 pièces	2084096
MFT-FOX H 75 M 5	75 mm	5 mm	100 pièces	2084099
MFT-FOX H 95 M 5	95 mm	5 mm	100 pièces	2084362
MFT-FOX H 115 M 5	115 mm	5 mm	100 pièces	2084365
MFT-FOX H 135 M 5	135 mm	5 mm	50 pièces	2084368
MFT-FOX H 155 M 5	155 mm	5 mm	50 pièces	2084371
MFT-FOX H 175 M 5	175 mm	5 mm	50 pièces	2084374
MFT-FOX H 195 M 5	195 mm	5 mm	50 pièces	2084377
MFT-FOX H 215 M 5	215 mm	5 mm	25 pièces	2084380
MFT-FOX H 235 M 5	235 mm	5 mm	25 pièces	2084383
MFT-FOX H 255 M 5	255 mm	5 mm	25 pièces	2084386
MFT-FOX H 275 M 5	275 mm	5 mm	25 pièces	2084389
MFT-FOX H 295 M 5	295 mm	5 mm	25 pièces	2084392

Suite à la page suivante

Console MFT-FOX H (suite)

Désignation de commande	Longueur	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-FOX H 55 M 6.5	55 mm	6,5 mm	100 pièces	2084097
MFT-FOX H 75 M 6.5	75 mm	6,5 mm	100 pièces	2084360
MFT-FOX H 95 M 6.5	95 mm	6,5 mm	100 pièces	2084363
MFT-FOX H 115 M 6.5	115 mm	6,5 mm	100 pièces	2084366
MFT-FOX H 135 M 6.5	135 mm	6,5 mm	50 pièces	2084369
MFT-FOX H 155 M 6.5	155 mm	6,5 mm	50 pièces	2084372
MFT-FOX H 175 M 6.5	175 mm	6,5 mm	50 pièces	2084375
MFT-FOX H 195 M 6.5	195 mm	6,5 mm	50 pièces	2084378
MFT-FOX H 215 M 6.5	215 mm	6,5 mm	25 pièces	2084381
MFT-FOX H 235 M 6.5	235 mm	6,5 mm	25 pièces	2084384
MFT-FOX H 255 M 6.5	255 mm	6,5 mm	25 pièces	2084387
MFT-FOX H 275 M 6.5	275 mm	6,5 mm	25 pièces	2084390
MFT-FOX H 295 M 6.5	295 mm	6,5 mm	25 pièces	2084393
MFT-FOX H 55 M 11	55 mm	11 mm	100 pièces	2084098
MFT-FOX H 75 M 11	75 mm	11 mm	100 pièces	2084361
MFT-FOX H 95 M 11	95 mm	11 mm	100 pièces	2084364
MFT-FOX H 115 M 11	115 mm	11 mm	100 pièces	2084367
MFT-FOX H 135 M 11	135 mm	11 mm	50 pièces	2084370
MFT-FOX H 155 M 11	155 mm	11 mm	50 pièces	2084373
MFT-FOX H 175 M 11	175 mm	11 mm	50 pièces	2084376
MFT-FOX H 195 M 11	195 mm	11 mm	50 pièces	2084379
MFT-FOX H 215 M 11	215 mm	11 mm	25 pièces	2084382
MFT-FOX H 235 M 11	235 mm	11 mm	25 pièces	2084385
MFT-FOX H 255 M 11	255 mm	11 mm	25 pièces	2084388
MFT-FOX H 275 M 11	275 mm	11 mm	25 pièces	2084391
MFT-FOX H 295 M 11	295 mm	11 mm	25 pièces	2084394

Console MFT-S2S UI M



APPLICATIONS


- Console en aluminium pour des façades à grande portée couvrant plusieurs étages
- Pour l'utilisation de points coulissants

AVANTAGES

- Isolant prémonté (élément de séparation thermique)
- Trou traversant de 6,5 mm et 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)

Données techniques


Composition du matériau	EN AW-6063 T66, polypropylène (PP)
Type de fixation	Point coulissant
Hauteur	85 mm
Matériau isolant	Polypropylène



Désignation de commande	Longueur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-S2S UI 080 M	80 mm	40 pièces	2158286
MFT-S2S UI 100 M	100 mm	40 pièces	2158287
MFT-S2S UI 120 M	120 mm	40 pièces	2158288
MFT-S2S UI 140 M	140 mm	40 pièces	2158289
MFT-S2S UI 160 M	160 mm	40 pièces	2158410
MFT-S2S UI 180 M	180 mm	40 pièces	2158411
MFT-S2S UI 200 M	200 mm	40 pièces	2158412
MFT-S2S UI 220 M	220 mm	20 pièces	2158413
MFT-S2S UI 240 M	240 mm	20 pièces	2158414
MFT-S2S UI 260 M	260 mm	20 pièces	2158415
MFT-S2S UI 280 M	280 mm	20 pièces	2158416
MFT-S2S UI 300 M	300 mm	20 pièces	2158417

Délai de livraison sur demande

Console MFT-S2S UI L



APPLICATIONS


- Console en aluminium pour des façades à grande portée couvrant plusieurs étages
- Pour l'utilisation des points fixes

AVANTAGES

- Isolant prémonté (élément de séparation thermique)
- Trou traversant de 6,5 mm et 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)

Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Type de fixation	Point fixe
Hauteur	155 mm
Matériau isolant	Polypropylène



Désignation de commande	Longueur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-S2S UI 080 L	80 mm	20 pièces	2157966
MFT-S2S UI 100 L	100 mm	20 pièces	2157967
MFT-S2S UI 120 L	120 mm	20 pièces	2157968
MFT-S2S UI 140 L	140 mm	20 pièces	2157969
MFT-S2S UI 160 L	160 mm	20 pièces	2158380
MFT-S2S UI 180 L	180 mm	20 pièces	2158381
MFT-S2S UI 200 L	200 mm	10 pièces	2158382
MFT-S2S UI 220 L	220 mm	10 pièces	2158383
MFT-S2S UI 240 L	240 mm	10 pièces	2158384
MFT-S2S UI 260 L	260 mm	10 pièces	2158385
MFT-S2S UI 280 L	280 mm	10 pièces	2158386
MFT-S2S UI 300 L	300 mm	10 pièces	2158387

Délai de livraison sur demande

Console MFT-S2S U M




APPLICATIONS

- Console en aluminium pour des façades à grande portée couvrant plusieurs étages
- Pour l'utilisation de points coulissants


AVANTAGES

- Trou traversant de 6,5 mm et 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)



Données techniques


Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Type de fixation	Point coulissant
Hauteur	85 mm



Désignation de commande	Longueur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-S2S U 075 M	75 mm	40 pièces	2158418
MFT-S2S U 095 M	95 mm	40 pièces	2158419
MFT-S2S U 115 M	115 mm	40 pièces	2158420
MFT-S2S U 135 M	135 mm	40 pièces	2158421
MFT-S2S U 155 M	155 mm	40 pièces	2158422
MFT-S2S U 175 M	175 mm	40 pièces	2158423
MFT-S2S U 195 M	195 mm	40 pièces	2158424
MFT-S2S U 215 M	215 mm	20 pièces	2158425
MFT-S2S U 235 M	235 mm	20 pièces	2158426
MFT-S2S U 255 M	255 mm	20 pièces	2158427
MFT-S2S U 275 M	275 mm	20 pièces	2158428
MFT-S2S U 295 M	295 mm	20 pièces	2158429

Délai de livraison sur demande

Console MFT-S2S U L



APPLICATIONS


- Console en aluminium pour des façades à grande portée couvrant plusieurs étages
- Pour l'utilisation des points fixes

AVANTAGES

- Trou traversant de 6,5 mm et 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)

Données techniques



Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Type de fixation	Point fixe
Hauteur	85 mm



Désignation de commande	Longueur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-S2S U 075 L	75 mm	20 pièces	2158388
MFT-S2S U 095 L	95 mm	20 pièces	2158389
MFT-S2S U 115 L	115 mm	20 pièces	2158390
MFT-S2S U 135 L	135 mm	20 pièces	2158391
MFT-S2S U 155 L	155 mm	20 pièces	2158392
MFT-S2S U 175 L	175 mm	20 pièces	2158393
MFT-S2S U 195 L	195 mm	10 pièces	2158395
MFT-S2S U 215 L	215 mm	10 pièces	2158396
MFT-S2S U 235 L	235 mm	10 pièces	2158397
MFT-S2S U 255 L	255 mm	10 pièces	2158398
MFT-S2S U 275 L	275 mm	10 pièces	2158399
MFT-S2S U 295 L	295 mm	10 pièces	2158394

Délai de livraison sur demande

Console MFT-MW



APPLICATIONS


- Pour la pose de lattes bois avec application horizontale
- Pour la formation de points fixes ou coulissants pour une sous-construction de base sans contrainte

AVANTAGES

- Console flexible avec des trous ronds pour les points fixes et des trous oblongs pour la formation de points coulissants
- Trou de diamètre de 6,5 mm ou 11 mm en fonction de l'élément d'ancrage (pose avec chevilles ou vis ou pose directe)

Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
-------------------------	----------------




Désignation de commande	Longueur	À utiliser avec	Trou traversant - D	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-MW 50/70 L 6.5	70 mm	Épaisseur des lattes 50 mm	6,5 mm	50 pièces	2030895
MFT-MW 50/70 M 6.5	70 mm	Épaisseur des lattes 50 mm	6,5 mm	50 pièces	2030897
MFT-MW 60/70 M 6.5	70 mm	Épaisseur des lattes 60 mm	6,5 mm	50 pièces	2030900
MFT-MW 50/70 L 11	70 mm	Épaisseur des lattes 50 mm	11 mm	50 pièces	2030894
MFT-MW 50/70 M 11	70 mm	Épaisseur des lattes 50 mm	11 mm	50 pièces	2030896
MFT-MW 60/70 L 11	70 mm	Épaisseur des lattes 60 mm	11 mm	50 pièces	2030898
MFT-MW 60/70 M 11	70 mm	Épaisseur des lattes 60 mm	11 mm	50 pièces	2030899
MFT-MW 50/100 M 6.5	100 mm	Épaisseur des lattes 50 mm	6,5 mm	50 pièces	2030893
MFT-MW 50/100 L 11	100 mm	Épaisseur des lattes 50 mm	11 mm	50 pièces	2030891
MFT-MW 50/100 M 11	100 mm	Épaisseur des lattes 50 mm	11 mm	50 pièces	2030892

[illegible]

Profilé porteur ultra résistant pour les systèmes de façades S2S MFT-S2S TT

Données techniques

Longueur	6 m
Épaisseur du matériau	2 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66




Désignation de commande	Largeur	Hauteur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-S2S TT 80x100x2,0 6m	100 mm	80 mm	6 m	2158369
MFT-S2S TT 100x100x2,0 6m	100 mm	100 mm	6 m	2158368
MFT-S2S TT 110x100x2,0 6m	100 mm	110 mm	6 m	2158367
MFT-S2S TT 80x120x2,0 6m	120 mm	80 mm	6 m	2158360
MFT-S2S TT 100x120x2,0 6m	120 mm	100 mm	6 m	2158361
MFT-S2S TT 110x120x2,0 6m	120 mm	110 mm	6 m	2158362

Profilé de fenêtre MFT-S2S RHS

Données techniques

Longueur	6 m
Largeur	25 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de la paroi	2 mm



Désignation de commande	Largeur	Hauteur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-S2S RHS 25x60x2,0 6m	60 mm	25 mm	36 m	2158403

Profilé MFT-CSP


APPLICATIONS

- Formation d'angle de construction
- Pour une éventuelle réduction des charges de vent selon DIN 18516-1

Données techniques

Longueur	6 m
Largeur	50 mm
Épaisseur du matériau	2,5 mm


Désignation de commande	Hauteur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-CSP 145x50x2,5 6 m	145 mm	6 m	2160349
MFT-CSP 90x50x2,5 6 m	90 mm	6 m	2160348



Raccord MFT-CSC

Données techniques

Longueur	450 mm
Épaisseur du matériau	2.0 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66




Désignation de commande	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-CSC 450x60x40x2,0	20 pièces	2160520

Profilé MFT-L

Données techniques

Longueur	6 m
Composition du matériau	EN AW-6063 T66



Désignation de commande	Largeur	Hauteur	Surface	Épaisseur du matériau	Quantité minimale	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-L 40x40x1,8 R 6 m	40 mm	40 mm	rainuré	1,8 mm	24 m	6 m	2029783
MFT-L 50x42x2,0 R 6 m	50 mm	42 mm	rainuré	2 mm	24 m	6 m	2062590
MFT-L 60x40x2,0 6 m	60 mm	40 mm	lisse	2 mm	24 m	6 m	2029372
MFT-L 60x40x2,0 6 m RAL9005	60 mm	40 mm	lisse	2 mm	24 m	6 m	2050781
MFT-L 60x40x1,8 6 m	60 mm	40 mm	lisse	1,8 mm	24 m	6 m	2029370
MFT-L 60x40x1,8 6 m RAL9005	60 mm	40 mm	lisse	1,8 mm	24 m	6 m	2050780
MFT-L 60x40x2,2 6 m perf.	60 mm	40 mm	lisse	2,2 mm	24 m	6 m	2231850
MFT-L 60x40x2,5 6 m	60 mm	40 mm	lisse	2,5 mm	24 m	6 m	2062589
MFT-L 60x50x2,0 R 6 m	60 mm	50 mm	rainuré	2 mm	24 m	6 m	2029786
MFT-L 80x40x2,0 6 m (uniquement CH)	80 mm	40 mm	lisse	2 mm	24 m	6 m	2221248
MFT-L 100x40x2,0 6 m	100 mm	40 mm	lisse	2 mm	24 m	6 m	2339574

Profilé MFT-L60x40x2,2 R 6 m

Données techniques

Longueur	6 m
Composition du matériau	EN AW-6063 T66




Désignation de commande	Largeur	Hauteur	Surface	Épaisseur du matériau	Quantité minimale	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-L 60x40x2,2 R 6 m	60 mm	40 mm	rainuré	2,2 mm	24 m	6 m	2029785

Profilé MFT-T

Données techniques

Longueur	6 m
Composition du matériau	EN AW-6063 T66




Désignation de commande	Largeur	Hauteur	Surface	Épaisseur du matériau	Quantité minimale	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-T 40x80x1,8 R 6 m	80 mm	40 mm	rainuré	1,8 mm	24 m	6 m	2029787
MFT-T 60x80x1,8 R 6 m	80 mm	60 mm	rainuré	1,8 mm	24 m	6 m	2029788
MFT-T 60x100x2,0 6 m	100 mm	60 mm	lisse	2 mm	24 m	6 m	2029375
MFT-T 60x100x2,0 6 m RAL9005	100 mm	60 mm	lisse	2 mm	24 m	6 m	2050783
MFT-T 60x100x1,8 6 m	100 mm	60 mm	lisse	1,8 mm	24 m	6 m	2029374
MFT-T 60x100x1,8 6 m RAL9005	100 mm	60 mm	lisse	1,8 mm	24 m	6 m	2050782
MFT-T 60x100x2,2 R 6 m	100 mm	60 mm	rainuré	2,2 mm	24 m	6 m	2029789
MFT-T 40x120x2,0 6 m	120 mm	40 mm	lisse	2 mm	24 m	6 m	2050268
MFT-T 60x120x2,0 6 m	120 mm	60 mm	lisse	2 mm	24 m	6 m	2029378
MFT-T 60x120x2,0 6 m RAL9005	120 mm	60 mm	lisse	2 mm	24 m	6 m	2050785
MFT-T 60x120x1,8 6 m	120 mm	60 mm	lisse	1,8 mm	24 m	6 m	2029377
MFT-T 60x120x1,8 6 m RAL9005	120 mm	60 mm	lisse	1,8 mm	24 m	6 m	2050784
MFT-T 60x140x2,2 6 m	140 mm	60 mm	lisse	2,2 mm	24 m	6 m	2029792
MFT-T 60x140x2,0 R 6 m	140 mm	60 mm	rainuré	2 mm	24 m	6 m	2029791

Profilé support Omega MFT-O

Données techniques

Longueur	6 m
Épaisseur du matériau	1,9 mm / 2,0 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Surface	lisse



Désignation de commande	Largeur totale	Longueur des flancs	Hauteur	Perforation	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-O 86x25x1,9 6 m	86 mm	30 mm	25 mm	Non	6 m	2029794
MFT-O 40x29,8x1,9 6 m	110 mm	40 mm	29,8 mm	Non	6 m	2029379
MFT-O 40x29,8x1,9 6 m perforé	110 mm	40 mm	29,8 mm	Oui	6 m	2029380
MFT-O 40x29,8x1,9 6 m RAL9005	110 mm	40 mm	29,8 mm	Non	6 m	2230804
MFT-O 40x29,8x1,9 6 m perforé RAL9005	110 mm	40 mm	29,8 mm	Oui	6 m	2230805
MFT-O 120x30x2,0 6 m	180 mm	37,5 mm	30 mm	Non	6 m	2205725
MFT-O 120x30x2,0 6 m RAL 9005	180 mm	37,5 mm	30 mm	Non	6 m	2205726

Profilé MFT-OT

Données techniques

Longueur	6 m
Épaisseur du matériau	2.0 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Surface	lisse




Désignation de commande	Largeur	Hauteur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-OT 40x30/90x3 6 m	110 mm	90 mm	6 m	2099695
MFT-OT 40x30/90x3 6 m RAL9005	110 mm	90 mm	6 m	2102495
MFT-OT 40x30/90x3 6 m RAL9006*	110 mm	90 mm	6 m	2102496

*Délai de livraison sur demande

Profilé MFT-UZ

Données techniques

Longueur	6 m
Épaisseur du matériau	1,9 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Surface	lisse




Désignation de commande	Largeur totale	Longueur des flancs	Largeur	Hauteur	Perforation	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-UZ 60x25x1,9 6 m	60 mm	30 mm	60 mm	25 mm	Non	6 m	2029793
MFT-UZ 40x29,8x1,9 6 m	75 mm	40 mm	40 mm	29,8 mm	Non	6 m	2029795
MFT-UZ 40x29,8x1,9 6 m perforé	75 mm	40 mm	40 mm	29,8 mm	Oui	6 m	2029381
MFT-UZ 40x29,8x1,9 6 m RAL9005	75 mm	40 mm	40 mm	29,8 mm	Non	6 m	2230807
MFT-UZ 40x29,8x1,9 6 m RAL9005 perforé	75 mm	40 mm	40 mm	29,8 mm	Oui	6 m	2231053

Profilé MFT-Z

Données techniques

Longueur	6 m
Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Surface	lisse




Désignation de commande	Largeur totale	Longueur des flancs	Hauteur	Épaisseur du matériau	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-Z 40x29,8x1,9 6 m	78 mm	42 mm	29,8 mm	1,9 mm	6 m	2029382
MFT-Z 40x29,8x1,9 6 m RAL9005	78 mm	42 mm	29,8 mm	1,9 mm	6 m	2230808
MFT-Z 40x30x2,0 6 m RAL9005	72,5 mm	40 mm	30 mm	2.0 mm	6 m	2230809
MFT-Z 40x30x2,0 6 m	72,5 mm	40 mm	30 mm	2.0 mm	6 m	2205723*
MFT-Z 40x55x2,2 6 m	78 mm	40 mm	55 mm	2,2 mm	6 m	2029796
MFT-Z 40x70x2,2 6 m	78 mm	42 mm	70 mm	2,2 mm	6 m	2029797

* peut être relié à l'élément d'assemblage 2205724 MFT-CON 25x145x3,0

Profilé de joint horizontal MFT-PJH

Données techniques

Longueur	2,5 m
Hauteur	26,4 mm
Épaisseur du matériau	0,6 mm
Composition du matériau	Aluminium




Désignation de commande	Largeur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-PJH 26,4x9/7 2,5 m	9 mm	50 m	2030653
MFT-PJH 26,4x9/7 2,5 m RAL 9005	9 mm	50 m	2030650
MFT-PJH 26,4x11/9 2,5 m	11 mm	50 m	2030654
MFT-PJH 26,4x11/9 2,5 m RAL 9005	11 mm	50 m	2030651

Profilé de joint vertical MFT-PJH

Données techniques

Longueur	2,5 m
Largeur	43 mm
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Composition du matériau	Aluminium
Poids	0,2 kg




Désignation de commande	Largeur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-PJH 35x8 2,5 m	8 mm	50 m	2030657
MFT-PJH 35x8 2,5 m RAL9005	8 mm	50 m	2230807

Profilé de joint vertical MFT-PJV

Données techniques

Longueur	2,5 m
Largeur	62 mm
Épaisseur du matériau	0,7 mm
Composition du matériau	Aluminium
Poids	0,28 kg




Désignation de commande	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-PJV 62 2,5 m	50 m	2030652
MFT-PJV 62 2,5 m RAL 9005	50 m	2030648

Profilé d'angle MFT-PE

Données techniques

Longueur	2,5 m
Largeur	54 mm
Hauteur	54 mm
Épaisseur du matériau	1,2 mm




Désignation de commande	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-PE 48x6 2,5m	25 m	2030656

Profilé d'aération MFT-PV

Données techniques

Longueur	2,5 m
Hauteur	30 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66




Désignation de commande	Largeur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-PV 70 2,5 m	70 mm	50 m	2030655
MFT-PV 70 2,5 m RAL 9005	70 mm	50 m	2030649
MFT-PV 100 2,5 m	100 mm	25 m	2030658
MFT-PV 100 2,5 m RAL 9005	100 mm	25 m	2030659

Profilé de raccord de fenêtre MFT-PW

Données techniques

Longueur	6 m
Largeur	30 mm
Hauteur	45 mm
Épaisseur du matériau	1,4 mm



Désignation de commande	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-PW 45x30/6 6 m	6 m	2030660
MFT-PW 45x30/8 6 m	6 m	2030661

Profilé MFT-SZ 20

Données techniques


Longueur	6 m
Composition du matériau	EN AW-6063 T66

Désignation de commande	Largeur	Hauteur	Surface	Épaisseur du matériau	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-S SZ 20 6 m	34,5 mm	39 mm	lisse	2,5 mm	6 m	2050266
MFT-B SZ 20 6 m	50 mm	42 mm	lisse	2,5 mm	6 m	2050267
MFT-Z SZ 20 6 m	71,7 mm	46 mm	lisse	2,5 mm	6 m	2050265
MFT-H SZ 20 6 m	96 mm	50 mm	rainuré	3 mm	6 m	2054657

Clip MFT-SZ 20

Données techniques

Longueur	40 mm
Composition du matériau	Plastique




Désignation de commande	Hauteur	Conditionnement	Numéro d'article
Clip MFT-C SZ 20	15 mm	100 pièces	2088900

Élément d'assemblage MFT-UNI

Données techniques

Longueur	85 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66
À utiliser avec	Tasseaux




Désignation de commande	Largeur	Hauteur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-UNI 050 M	50 mm	80 mm	100 pièces	2030581
MFT-UNI 050 L	50 mm	160 mm	50 pièces	2030580
MFT-UNI 060 M	60 mm	80 mm	50 pièces	2030583
MFT-UNI 060 L	60 mm	160 mm	25 pièces	2030582
MFT-UNI 080 M	80 mm	80 mm	50 pièces	2030585
MFT-UNI 080 L	80 mm	160 mm	25 pièces	2030584
MFT-UNI 100 M	100 mm	80 mm	50 pièces	2030587
MFT-UNI 100 L	100 mm	160 mm	25 pièces	2030586

Élément d'assemblage MFT-DF

Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
-------------------------	----------------




Désignation de commande	Hauteur	Longueur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-DF 60 M	75 mm	120 mm	100 pièces	2305955
MFT-DF 100 M	75 mm	160 mm	100 pièces	2305952
MFT-DF 60 L	150 mm	120 mm	50 pièces	2305956
MFT-DF 100 L	150 mm	160 mm	50 pièces	2305953

Élément d'assemblage MFT-DH 80 M

Adaptateur horizontal pour utilisation avec la console en acier inoxydable MFT-VSI M

Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
-------------------------	----------------




Désignation de commande	Hauteur	Longueur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-DH 80 M	85 mm	115 mm	75 Stk	2476078

Élément d'assemblage MFT-CON 160x60

Données techniques

Longueur	160 mm
Largeur	60 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66
Poids	88 g




Désignation de commande	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-CON 160x60	100 pièces	2030517
MFT CON 160x60 2xFP_2XSP*	100 pièces	2310134

* Disponibles en Suisse en tant qu'articles spéciaux – attention au délai de livraison

Élément d'assemblage MFT-CON 25x145x3,0

Données techniques

Longueur	145 mm
Épaisseur du matériau	3 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66




Désignation de commande	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-CON 25x145x3,0	50 pièces	2205724

Élément d'assemblage MFT-CF

Données techniques

Largeur	100 mm
Hauteur	60 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66



Désignation de commande	Longueur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-CF 300	300 mm	20 pièces	2030903
MFT-CF 500	500 mm	20 pièces	2030904
MFT-CF 1000	1 000 mm	16 pièces	2030905

Bande couvre-joints MFT-JS


APPLICATIONS

- Bande couvre-joints pour la pose du joint


Données techniques

Longueur	2 500 mm
Composition du matériau	PVC
Épaisseur du matériau	1,2 mm

Désignation de commande	Largeur	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-JS 36x1,2 2,5 m noir	36 mm	50 m	2030646



MFT-JS 100x1,2 2,5 m noir	100 mm	25 m	2030647
---------------------------	--------	------	---------



Profilé porteur pour cassette MFT-CP

APPLICATIONS

- Profilé porteur pour façades à cassette avec système à baïonnette et clip de sécurisation
- Profilé d'accrochage vertical monté sur profilé porteur horizontal

Données techniques

Longueur	6 m
Largeur	110 mm
Épaisseur du matériau	1,9 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66
À utiliser avec	Cassettes

Désignation de commande	Hauteur	Conditionnement	Numéro d'article	
MFT-CP 80x40 6 m	40 mm	6 m	2030616	
MFT-CP T 80x40 6 m	100 mm	6 m	2030617	

Montage de cassette MFT-C

APPLICATIONS

- Clip de sécurisation pour sécuriser la position du système à baïonnette en aluminium

Données techniques

Composition du matériau	EN AW-6063 T66
-------------------------	----------------

Désignation de commande	Longueur	Largeur	Conditionnement	Numéro d'article	
MFT-C 22,5x23,8x40	23,8 mm	22,5 mm	150 pièces	2030615	
MFT-C BO 74x10	74 mm		150 pièces	2030614	
MFT-C BO 74x10 R caoutchouc, noir	74 mm		150 pièces	2074145	

Attache d'assemblage MFT-CV

APPLICATIONS

- Attache d'assemblage inoxydable pour la fixation visible des plaques

Données techniques

Composition du matériau	Acier inoxydable A2
-------------------------	---------------------

Désignation de commande	Conditionnement	Numéro d'article	
MFT-CVB 7.5 A2	100 pièces	2365003	
MFT-CVB 9.5 A2	100 pièces	2365004	
MFT-CVE 7.5 A2	100 pièces	2365001	
MFT-CVE 9.5 A2	100 pièces	2365002	
MFT-CVM 7.5 A2	100 pièces	2364729	
MFT-CVM 9.5 A2	100 pièces	2365005	
MFT-CVM-FIX 7.5 A2	100 pièces	2096769	
MFT-CVM-FIX 9.5 A2	100 pièces	2098910	

Raccord de profilé MFT-S2S PC

APPLICATIONS

- Connecteurs des profilés S2S

Données techniques

Longueur	6 m
Épaisseur du matériau	2 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66

Désignation de commande	Longueur	Largeur	Conditionnement	Numéro d'article	
MFT-S2S_PC_TT	200 mm	55,3 mm	50 pièces	2158402	
MFT-S2S_PC_RHS	100 mm	130 mm	50 pièces	2158404	



Plaque d'adaptation MFT-S2S AP

APPLICATIONS

- Flexibilité supplémentaire pour la fixation de consoles S2S

Données techniques

Hauteur	195 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66

Désignation de commande	Longueur	Isolant	Conditionnement	Numéro d'article	
MFT-S2S U AP L	220 mm	non	20 pièces	2158400	
MFT-S2S UI AP L	226 mm	oui	20 pièces	2158401	



Systèmes de fixation cachée des panneaux

Profilé porteur agrafes MFT-HP 22.5

Données techniques

Largeur	22,5 mm
Hauteur	63,5 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66



Désignation de commande	Perforation	Conditionnement	Numéro d'article	
MFT-HP 22,5x63,5	non	6000 mm	2301548	
MFT-HP 22,5x63,5 pf	oui	6000 mm	2301549	
MFT-HP 22,5x63,5 RAL 9005	non	6000 mm	2330613	

Profilé porteur agrafes MFT-HP 33

Données techniques

Largeur	33 mm
Hauteur	63,5 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66

Désignation de commande	Perforation	Conditionnement	Numéro d'article	
MFT-HP 33x63,5	non	6000 mm	2301591	
MFT-HP 33x63,5 pf	oui	6000 mm	2301592	

Agrafe MFT-H K

APPLICATIONS

- Fixation mécanique cachée des plaques de façade

Données techniques

Largeur	23 mm
Hauteur	63,5 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66

Désignation de commande	Longueur	Conditionnement	Numéro d'article	
MFT-HP 23x63,5x3,0	6000 mm	1 pièce	2432800	
MFT-HAF 150 K	150 mm	100 pièces	2301599	
MFT-H 150 K	150 mm	100 pièces	2301600	
MFT-HAF 40 K	40 mm	100 pièces	2301601	
MFT-H 40 K	40 mm	100 pièces	2301602	

Agrafe MFT-H RL 9

APPLICATIONS

- Fixation cachée du revêtement de façade pour fixation au dos

Données techniques

Largeur	24,5 mm
Hauteur	63,5 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66

Désignation de commande	Longueur	Conditionnement	Numéro d'article	
MFT-HP 24,5x63,5x4,5	6000 mm	1 pièce	2431985	
MFT-HAF 50 RL9	50 mm	100 pièces	2301597	
MFT-H 50 RL9	50 mm	100 pièces	2301598	

Agrafe MFT-H RL 8.5

APPLICATIONS

- Fixation cachée du revêtement de façade au moyen de vis autoperceuses

Désignation de commande	Longueur	Conditionnement	Numéro d'article	
MFT-HP 24,5x63,5x4,5	6000 mm	1 pièce	2431985	
MFT-HAF 50 RL 8.5	50 mm	100 pièces	2301593	
MFT-H 40 RL 8.5	40 mm	100 pièces	2301594	

Agrafe MFT-H RL 7

APPLICATIONS

- Fixation cachée du revêtement de façade pour fixation au dos

Données techniques

Longueur	50 mm
Largeur	24,5 mm
Hauteur	63,5 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66

Désignation de commande	Conditionnement	Numéro d'article	
MFT-HP 24,5x63,5x4,5	6000 mm	1 pièce	2431985
MFT-HAF 50 RL7	100 pièces		2301595
MFT-H 50 RL7	100 pièces		2301596

Agrafe MFT-H T

APPLICATIONS

- Fixation mécanique cachée des plaques de façade

Données techniques

Largeur	22 mm
Hauteur	63,5 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66

Désignation de commande	Longueur	Conditionnement	Numéro d'article	
HP MFT 22,2 x 63,5 x 2,0	6000 mm	1 pièce	2431986	
MFT-HAF 80 T	80 mm	100 pièces	2301603	
MFT-H 50 T	50 mm	100 pièces	2301604	

Accessoires pour fixation sur façade cachée

APPLICATIONS

- Accessoires pour fixations cachées dans des applications avec des façades ventilées
- Pour les plaques non préperçées, il est possible de percer sur chantier avec la mèche étagée
- Avec le porte-embout, il est possible d'employer la vis HPF pour fixer les agrafes
- La vis sert à fixer les panneaux et facilite l'installation/la désinstallation des panneaux

Désignation de commande	Conditionnement	Numéro d'article	
Vis de fixation S-FP01SS	100 pièces	2301102	
Lame de vis S-B TX25 50/2" T-HF (5) (pour installer la vis de fixation)	5 pièces	2039143	
Porte-embout S-BH QC 64/2,5" TL	1 pièce	2301101	
Foret étagé TS-HP 5.9-90 HPL	1 pièce	2301100	
Vis autoperceuse S-HP02SS (Chaque paquet contient un porte-embout S-BH QC 64/2,5" TL)	500 pièces	2301049	
Lame de vis S-B TX25 25/1" T-HF (10) (pour installer la vis autoperceuse)	10 pièces	2039138	

Systèmes pour façades verticales modulaires en bois


Profilé porteur agrafes MFT-MTS

APPLICATIONS

- Fixation des revêtements de bois verticaux
- Modules en bois finis jusqu'à 250 kg
- Pose simple en 3 étapes - préfabriquer les modules en bois hors site avec les rails MFT-HPT, fixer les rails MFT- HPA à la sous-structure en aluminium, puis installer et ajuster les modules sur le site

AVANTAGES


- Productivité accrue - préfabrication aisée des modules en bois pour une installation plus rapide sur le site, sans avoir besoin d'outils spécialisés
- Polyvalence - ajustement progressif des modules préfabriqués jusqu'à 8 mm après l'installation
- Durabilité - le système en aluminium léger offre une longévité et une sécurité incendie accrues



Profilé porteur agrafes MFT-HPT

Données techniques

Largeur	54,9 mm
Hauteur	34,5 mm
Longueur	6000 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66


Désignation de commande	Perforation	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-HPT 34,5x54,9 6 m	non	6 m	2395730
			
MFT-HPT 34,5x54,9 6 m RAL 9005	non	6 m	2395731
			

Profilé porteur agrafes MFT-HPA

Données techniques

Largeur	49,9 mm
Hauteur	25,5 mm
Longueur	6000 mm
Composition du matériau	EN AW-6063 T66

Désignation de commande	Perforation	Conditionnement	Numéro d'article
MFT-HPA 25,5x49,9 6 m pf	oui	6 m	2395588



MFT-HPA 25,5x49,9 6 m pf RAL 9005	oui	6 m	2395589
--------------------------------------	-----	-----	---------



Accessoires pour façades modulaires en bois


APPLICATIONS

- Accessoires pour le système modulaire de façade en bois
- Pour l'utilisation de modules en bois préfabriqués verticalement

Désignation de commande	Conditionnement	Numéro d'article
Anneau de levage M8 zingué	40 pièces	365873



Ecrou hexagonal M8 DIN 934 A4-70	100 pièces	2184473
----------------------------------	------------	---------



Clip MFT-C SZ 20	100 pièces	2088900
------------------	------------	---------



Vis hexagonale M8x20 A4-70	50 pièces	87640
----------------------------	-----------	-------



Cheville d'ancrage HFB-R RW



Désignation de commande	Homologation	Conditionnement	Numéro d'article
HFB-R RW 6x50 20/15/10	ETA-17/0168	100 pièces	2314940
HFB-R RW 6x45 15/10 / 5	ETA-17/0168	100 pièces	2314941

Vis à béton plastique HRD-H 10



Désignation de commande	Homologation	Conditionnement	Numéro d'article
HRD-H 10x60	ETA-07/0219	50 pièces	2410762
HRD-H 10x80	ETA-07/0219	50 pièces	2410763
HRD-H 10x100	ETA-07/0219	50 pièces	2410764

Vis à béton plastique HRD-HF



Désignation de commande	Homologation	Conditionnement	Numéro d'article
HRD-HF 10x60	ETA-07/0219	50 pièces	423909
HRD-HF 10x80	ETA-07/0219	50 pièces	423910
HRD-HF 10x100	ETA-07/0219	50 pièces	423911

Vis à béton plastique HRD-HR 10



Désignation de commande	Homologation	Conditionnement	Numéro d'article
HRD-HR 10x60	ETA-07/0219	50 pièces	423888
HRD-HR 10x80	ETA-07/0219	50 pièces	423889
HRD-HR 10x100	ETA-07/0219	50 pièces	423890

Vis à béton HUS4-HR



Désignation de commande	Homologation / certificat de contrôle	Conditionnement	Numéro d'article
HUS4-HR 8x65 15 / 5 / -	ETA-20/0867 (14.07.2022)	50 pièces	2357306
HUS4-HR 8x75 25/15 / -	ETA-20/0867 (14.07.2022)	50 pièces	2357307
HUS4-HR 8 x 85 35 / 25 / 5	ETA-20/0867 (14.07.2022)	50 pièces	2357308
HUS4-HR 8x95 45/35/15	ETA-20/0867 (14.07.2022)	50 pièces	2357309

Vis à béton HUS4-HF



Désignation de commande	Homologation / certificat de contrôle	Conditionnement	Numéro d'article
HUS4-HF 8 x 65 25 / 5 / -	ETA-20/0867 (14.07.2022)	50 pièces	2293590
HUS4-HF 8 x 75 35 / 15 / 5	ETA-20/0867 (14.07.2022)	50 pièces	2293591
HUS4-HF 8 x 85 45 / 25 / 15	ETA-20/0867 (14.07.2022)	50 pièces	2293592
HUS4-HF 8x100 60/40/30	ETA-20/0867 (14.07.2022)	50 pièces	2293593

Goujon HST4-R



Désignation de commande	Homologation / certificat de contrôle	Conditionnement	Numéro d'article
HST4-R M10x60 5-10	ETA-21/0878 (28.02.2024)	72 pièces	2329098
HST4-R M10x70 5-20	ETA-21/0878 (28.02.2024)	72 pièces	2329099
HST4-R M10x80 5-30	ETA-21/0878 (28.02.2024)	72 pièces	2329100
HST4-R M10x90 5-40	ETA-21/0878 (28.02.2024)	72 pièces	2329101

Scellement chimique par injection



Désignation de commande	Homologation / certificat de contrôle	Conditionnement	Numéro d'article
Ensemble HIT-HY 270/500/2 (20)	ETA-19/0160 (30 octobre 2023)	20 pièces = 1 VPE	2118421
Ensemble HIT-HY 270/330/2 (20)	ETA-19/0160 (30 octobre 2023)	21 pièces = 1 VPE	2117095

Douille-tamis



Désignation de commande	Homologation / certificat de contrôle	Conditionnement	Numéro d'article
HIT-SC 16x85	ETA-19/0160 (30 octobre 2023)	20 pièces	375982

Tige d'ancrage



Désignation de commande	Homologation / certificat de contrôle	Conditionnement	Numéro d'article
HAS A4 M10x115	ETA-19/0160 (30 octobre 2023)	20 pièces	2390258
HAS A4 M10x190	ETA-19/0160 (30 octobre 2023)	20 pièces	2390262

Vis autoperceuse sans rondelle d'étanchéité (en vrac)

Pour les points fixes et les points coulissants



Désignation de commande	Homologation / certificat de contrôle	Conditionnement	Numéro d'article
S-AD01SS 5,5x19 A4	AbZ Z-14.4.769	500 pièces	2039266
S-AD01SS 5,5x16 A4	AbZ Z-14.4.769	500 pièces	2126551
S-AD01LSS 5,5x25	AbZ Z-14.4.769	500 pièces	2200902
S-AD01LPSS 5,5x25	AbZ Z-14.4.769	500 pièces	2200903
S-AD01LHSS 4,8x17	AbZ Z-14.4.769	500 pièces	2127477

Vis autoperceuse S-MD

Pour l'implantation de la console



Désignation de commande	Homologation / certificat de contrôle	Conditionnement	Numéro d'article
S-MD51SS 5,5x50	AbZ Z-14.4.769	500 pièces	2114549
S-MD51LSS 5,5x25	AbZ Z-14.4.769	500 pièces	2096593
S-MD53SS 5,5x32	AbZ Z-14.4.769	250 pièces	2114793
S-MD55SS 5,5 x 52	AbZ Z-14.4.769	250 pièces	2209974

Vis autoperceuse S-MP

Pour la fixation de consoles sur des supports en bois, en acier ou en aluminium



Désignation de commande	Homologation / certificat de contrôle	Conditionnement	Numéro d'article
S-MP53S 6,5x32		250 pièces	80450
S-MP53S 6,5x38		250 pièces	80451
S-MP53S 6,5x50		250 pièces	80337
S-MP53S 6,5x63		100 pièces	85332
S-MP53S 6,5x75		100 pièces	224558
S-MP53S 6,5x88		100 pièces	85334

Vis autoperceuse S-MDW

Pour la fixation de consoles sur un support en bois



Désignation de commande	Homologation / certificat de contrôle	Conditionnement	Numéro d'article
S-MDW51S 6,5x40	ETA-18/0880	100 pièces	2284773
S-MDW51S 6,5x60	ETA-18/0880	100 pièces	2284774
S-MDW51S 6,5x80	ETA-18/0880	100 pièces	2284775
S-MDW51S 6,5x100	ETA-18/0880	100 pièces	2284776

Clou d'isolation HIF

Diamètre de la tête 90 mm



Désignation de commande	Épaisseur max. du matériel d'isolation [mm]	Conditionnement	Numéro d'article
HIF 60	60	250 pièces	2061576
HIF 80	80	250 pièces	2061577
HIF 100	100	200 pièces	2061578
HIF 120	120	200 pièces	2061579
HIF 140	140	150 pièces	2061610
HIF 160	160	150 pièces	2061611
HIF 180	180	100 pièces	2061612
HIF 200	200	100 pièces	2061613
HIF 220	220	100 pièces	2061614
HIF 240	240	100 pièces	2061615

Clou d'isolation X-IE 6

Diamètre de la tête 60 mm



Désignation de commande	Épaisseur max. du matériel d'isolation [mm]	Conditionnement	Numéro d'article
X-IE 6-20	20	100 pièces	2143956
X-IE 6-25	25	100 pièces	2041714
X-IE 6-30	30	100 pièces	2041715
X-IE 6-35	35	100 pièces	2041716
X-IE 6-40	40	100 pièces	2041717
X-IE 6-50	50	100 pièces	2041718
X-IE 6-60	60	100 pièces	2041719
X-IE 6-70	70	100 pièces	2041740
X-IE 6-75	75	100 pièces	2041741
X-IE 6-80	80	100 pièces	2041742
X-IE 6-90	90	100 pièces	2041743
X-IE 6-100	100	100 pièces	2041744
X-IE 6-120	120	100 pièces	2041745
X-IE 6-125	125	100 pièces	2323244
X-IE 6-140	140	100 pièces	2041393
X-IE 6-150	150	100 pièces	2048523
X-IE 6-160	160	100 pièces	2041394
X-IE 6-175	175	100 pièces	2323245
X-IE 6-180	180	100 pièces	2041395
X-IE 6-200	200	100 pièces	2041396

Clou d'isolation X-IE 9

Diamètre de la tête 90 mm



Désignation de commande	Épaisseur max. du matériel d'isolation [mm]	Conditionnement	Numéro d'article
X-IE 9-60 noir	60	150 pièces	2041746
X-IE 9-80 noir	80	100 pièces	2041747
X-IE 9-90 noir	90	100 pièces	2041748
X-IE 9-100 noir	100	100 pièces	2041749
X-IE 9-120 noir	120	100 pièces	2041750
X-IE 9-140 noir	140	50 pièces	2041751
X-IE 9-160 noir	160	50 pièces	2041752
X-IE 9-180 noir	180	50 pièces	2041753
X-IE 9-200 noir	200	50 pièces	2041754

Cartouches DX 460 / DX 5



Désignation de commande	Type de cartouches	Conditionnement	Numéro d'article
DX 6.8/11 M10 STD jaune	6.8 /11 M10	100 pièces	416473
DX 6.8/11 M10 STD rouge	6.8 /11 M10	100 pièces	416474
DX 6.8/11 M10 STD noir	6.8 /11 M10	100 pièces	416475

Cartouches DX 6



Désignation de commande	Type de cartouches	Conditionnement	Numéro d'article
DX 6.8/11 M10 T titanium	DX 6	100 pièces	2229027
DX 6.8/11 M10 BK noir	DX 6	100 pièces	2229029
DX 6.8/11 M10-X10 T titanium	DX 6	1 000 pièces	2229028

Clou fileté X-CR M8

Pour la fixation de la console



Désignation de commande	Longueur d'emmanchement	Longueur du filetage	Conditionnement	Numéro d'article
X-CR M8-22-42 P8	42 mm	22 mm	100 pièces	255910

Mèche Kwik TX-C

Utilisation pour le pré-trou du clou X-CR



Désignation de commande	Profondeur du perçage	Trou traversant	Conditionnement	Numéro d'article
Mèche à butée TX-C 5/23B	23 mm	5 mm	1 pièce	28557

Clou universel X-CR

Pour l'implantation de la console



Désignation de commande	Longueur d'emmanchement	Homologation	Conditionnement	Numéro d'article
X-CR-FOX 53 P8 S15	53 mm	ETA 14-0426	100 pièces	2305190
X-CR 48 P8 S15	48 mm	ETA 14-0426	100 pièces	258121

Autres accessoires

Désignation de commande	Conditionnement	Numéro d'article
Mèche de percement TE-CX 6/17 MP8	8 pièces	2021998
Mèche de percement TE-CX 8/22 MP8	8 pièces	2022004
Mèche de percement TE-CX 10/22 MP8	8 pièces	2022009
Mèche pour maçonnerie MDB 10x12	1 pièce	305057
Clé à douille S-NS 8 C 50/2"	1 pièce	2039244
Douille à choc SI-S EXT 1/2"-10" L	1 pièce	2076829

Cloueur à poudre DX 6



Désignation de commande	Contenu de l'emballage	Conditionnement	Numéro d'article
Cloueur à poudre DX 6	1x corps d'encastrement DX 6, 1x coffret d'appareils DX 460/462/5/6, 1x chargeur de clous MX 72 cpl., 1x guide de fixation X-6-5-460-F8 cpl., 1x piston X-6-5-P8 cpl., 1x guide de fixation X-6-5-460-FIE-XL cpl., 1x piston X-6-5-PIE-XL cpl., 1x kit de nettoyage X-6-5-460-Clean	1 pièce	2156159

Visseuse à couple réglable sans fil ST 2000-22



Désignation de commande	Contenu de l'emballage	Conditionnement	Numéro d'article
Ensemble ST 2000-22 Koff	1x visseuse à couple réglable sans fil ST 2000-22, 1x clé à douille S-NSD 8, 1x coffret ST 2000-22 cc, 2x vis m-Torx M3x6, 1x crochet de ceinture, 1x butée en profondeur 19	1 pièce	2365716

Visseuse-perceuse sans fil SF 4-22



Désignation de commande	Contenu de l'emballage	Conditionnement	Numéro d'article
Kit SF 4-22 Koff	1x visseuse-perceuse sans fil SF 4-22 (02), 1x coffret SF 4-22, 1 x lot de bits S-BSC UNI 50/2 T (6) tôle	1 pièce	2343239

Laser multidirectionnel PM 40-MG



Désignation de commande	Contenu de l'emballage	Conditionnement	Numéro d'article
Laser multidirectionnel PM 40-MG (uniquement AT)	Laser multidirectionnel MP 40-MG pixels, 1 coffret PM 40-MG TYP 017+ 1 chargeur de batterie C 4/12-50 230V, 1 pack de batteries B 12-55 Li-ion, 1 support mural avec support magnétique PMA 90, 1 trépied PMA 20 plus petit	1 pièce	2393680
Laser multidirectionnel PM 40-MG (uniquement CH)	1x laser multidirectionnel PM 40-MG cpl, 1x coffret PM 40-MG TYP 017+ 1x chargeur de batterie C 4/12-50 230V, 1x batterie 12-55 Li-ion, 1x Support mural avec support magnétique PMA 90, 1x trépied PMA 20 petit, 1x console PMA 93, 1x récepteur, 2x batterie AA (2) alcaline	1 pièce	2393647
Laser multidirectionnel PM 40-MG (uniquement DE)	Laser multidirectionnel MP 40-MG pixels, 1 coffret PM 40-MG TYP 017+ 1 chargeur de batterie C 4/12-50 230V, 1 pack de batteries B 12-55 Li-ion, 1 support mural avec support magnétique PMA 90, 1 trépied PMA 20 plus petit	1 pièce	2393669

Laser multidirectionnel PM 50MG-22



Désignation de commande	Contenu de l'emballage	Conditionnement	Numéro d'article
Ensemble PM 50MG-22 + PMA 100	1x laser multidirectionnel PM 50MG-22, 1x coffret PM 50MG-22, 1 support mural avec support magnétique. PMA100, 1 x mire PRA 54 (CM/IN)	1 pièce	2441178

Laser rotatif PR 40-22

pour les surfaces à inclinaison simple



Désignation de commande	Contenu de l'emballage	Conditionnement	Numéro d'article
Ensemble PR 40-22 + PRA 750/751 + PUA 53	1x Laser rotatif PR 40-22, 1x Télécommande/capteur laser PRA 400, 2 piles AA (2) Alcaline, 1 support laser PRA 83, 1x coffret PR 4x-22 kw, 1x porte-brosse PRA 750, 1x support récepteur pour échafaudage à crémaillère PRA 751, 1x récepteur laser PRA 4, 2 piles AA (2), alcaline, 1 trépied PUA 25, 1 mire graduée PUA 53 CM	1 pièce	2448249

Outil d'implantation pour la construction PLT 400-4



Désignation de commande	Contenu de l'emballage	Conditionnement	Numéro d'article
Ensemble PLT 400-4 + C 4/36-350 (uniquement AT)	1x outil d'implantation pour la construction PLT 400-4, 1x coffret PLT 400 cpl, 1x chargeur de batterie C 4/36-350 230V, 2x bloc batterie B 22/4.0, 1x trépied PUA 36	1 pièce	2441397
Ensemble PLT 400-4 + C 4/36-350 (uniquement CH)	1x outil d'implantation pour la construction PLT 400-4, 1x coffret PLT 400 cpl, 1x chargeur de batterie C 4/36-350 230V, 2x bloc batterie B 22/4.0, 1x trépied PUA 36, 1x bouton boule POA 36, 1x prisme POA 25, 1x canne de réflecteur POA 52, 1x bipied POA 75, 1x canne de réflecteur POAW 48 court, 5x mire POA 26 carré, 20x feuille de collage POA 30	1 pièce	2441297
Ensemble PLT 400-4 + C 4/36-350 (uniquement DE)	1x outil d'implantation pour la construction PLT 400-4, 1x coffret PLT 400 cpl., 1x chargeur de batterie C 4/36-350 230V V, 2 x bloc batterie B 22/4.0, 1x sac à dos POA 128, 1x ceinture de support CFB1 CFB1	1 pièce	2366818

3D Scanner laser P3D 800



Désignation de commande	Contenu de l'emballage	Conditionnement	Numéro d'article
Hilti P3D 800 Laser Scanner	1x 3D scanner laser HILTI P3D 800, 1x coffret P3D 800 pixels, 1x logiciel Hilti Onsite Scan, 1x trépied PLA 11, 2x Pack batterie POA 99, 1 chargeur de batterie POA 87	1 pièce	2461510

UTILISER ET GÉRER LES ÉQUIPEMENTS DE MANIÈRE OPTIMALE



Hilti ON!Track
Mit Transparenz zu mehr Effizienz

FAITS ET CHIFFRES



90 heures

par mois sont perdues à rechercher des outils et des ressources sur les chantiers.



75%

toutes les entreprises ont des difficultés à gérer les certificats et les délais de contrôle.



8 000 EUR

La perte d'appareils représente 8 000 euros de dommages chaque année.



24 appareils

sont perdus en moyenne chaque année.

DÉFIS CONNUS?



Transparence et responsabilité

Les équipements dans l'entreprise

- Où est l'appareil que je cherche?
- Qui est responsable de la carotteuse diamant?

Certificats et délais de contrôle

Documentation et tableau de bord des échéances

- Quand le palan à chaîne a-t-il été contrôlé pour la dernière fois?
- Le collaborateur Müller a-t-il un permis de conduire pour poids lourds valide?

Optimisation des processus internes

Tableau de bord de la consommation de matériel

- Combien des éléments d'échafaudage sont actuellement utilisés?
- Combien de gants disparaissent chaque mois?



COMMENT FONCTIONNE HILTI ON!TRACK?



Que peut-on gérer?

- Appareils/moyens de production
- Moyens d'utilisation
- Produits consommables
- Certificats et dates
(indépendamment du type, du modèle et du fabricant)



Comment s'effectue la gestion?

- ID unique
- Smarttags robustes avec code-barres, développé pour l'industrie du bâtiment
- Solution basée sur le Cloud, disponible 24/7



Comment Hilti m'aide-t-elle?

- Conseil et formation sur place
- Développement d'une solution adaptée
- Implémentation complète avec saisie des données et identification des moyens de production
- Leaders mondiaux et Service client gratuit

POURQUOI HILTI ON!TRACK EST-IL UNIQUE?

Système centralisé

Un système central pour la gestion de tous les équipements et des certificats de sécurité.

Sécurité au travail

Documentation des certificats et système d'alerte pour les délais de contrôle et les services.

Hilti Services

Du premier conseil à la formation de vos collaborateurs – l'équipe Hilti ON!Track est toujours un partenaire fiable.

Indépendant du fabricant

Tous les équipements peuvent être gérés avec Hilti ON!Track.

Web et application mobile

Solution conviviale et flexible – y compris sur le chantier.

Aucune installation

Basé sur le Cloud, aucune installation de logiciels ou de mises à jour.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE HILTI ON!TRACK?

Un parc d'appareils toujours optimal

Répondez aux attentes de vos clients et maintenez les projets dans les délais et le budget.

Économisez du temps et de l'argent

Pas d'arrêts à cause d'équipements défectueux ou manquants. Gérez votre entreprise avec moins d'appareils en réduisant votre parc d'appareils de remplacement.

Sécurité au travail garantie à tout moment

Grâce à la gestion des certificats et des délais de contrôle, vous avez la certitude que vos collaborateurs et vos outils de travail respectent les réglementations.

TOUJOURS PRÊT À FONCTIONNER

Toujours à la pointe de la technologie



Hilti Flottenmanagement
Modernste Geräte nutzen und dabei Kosten senken

FLEET MANAGEMENT HILTI

Vous gérez votre entreprise. Nous gérons vos appareils Hilti.

Plus vos carnets de commandes sont pleins, plus il est difficile de traiter efficacement l'ensemble des commandes. notamment en raison de votre parc d'appareils toujours plus vaste.

Beaucoup d'entrepreneurs sous-estiment l'importance d'une bonne gestion de leur parc d'appareils: Sauriez-vous préciser spontanément les réparations en attente, ce que vous devez racheter et quels appareils ne sont peut-être pas du tout utilisés? Tous vos appareils présentent-ils les caractéristiques de sécurité les plus récentes pour protéger suffisamment vos collaborateurs et limiter les défaillances?

Profitez d'un parc d'appareils adapté à vos besoins, avec des appareils innovants et toujours prêts à l'emploi.


Vous améliorez la transparence et la sécurité au travail, tout en réduisant les coûts d'administration et les temps d'arrêt. Vous pouvez mettre en œuvre avec flexibilité vos projets spéciaux et couvrir vos pics de besoins. En cas de vol, vous êtes bien couvert.

Avec le Hilti fleet management, vous réduisez votre stock d'appareils et augmentez votre liquidité. Vous profitez de tous ces avantages à un prix mensuel fixe et planifiable.

Nous proposons une formule tout compris.

Quelle que soit la taille de votre entreprise. Quel que soit votre secteur d'activité. Nous faisons en sorte que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier et préserver ainsi votre compétitivité.

L'analyse du parc d'appareils Hilti garantit transparence et sécurité et vous montre le potentiel d'optimisation:



**Transparence
du parc
d'appareils**



**Augmentation
de votre
productivité**



**Minimisation
de vos risques**



**Optimisation
des coûts de
processus**



Une flotte d'appareils optimale

- Adapté à vos besoins
- Toujours à la pointe de la technique
- L'appareil idéal pour chaque utilisation



Renouvellement de la flotte d'appareils

- Remplacement des appareils périmés par la génération d'appareils la plus récente
- Programmation et planification flexibles
- Optimisation continue des flottes



Couverture contre le vol

- Dépannage facile en cas de vol¹⁾
- Remplacement rapide de l'appareil volé



Appareils de location / Appareils de remplacement gratuits

- Appareils de location pour pointes de pointe et applications spéciales
- Appareils de rechange gratuits¹⁾ en cas de réparation
- Service de livraison et de retrait gratuit



Service étiquettes

- Étiquettes d'appareils individuelles avec votre logo de l'entreprise
- Affectation claire aux collaborateurs et centres de coûts
- Votre numéro d'inventaire sur chaque appareil



Service complet inclus

- Pas de frais de réparation, accus inclus
- Service de retrait et de livraison inclus
- Service supplémentaire²⁾ pour la technique de mesure, Scie sabre et appareil DX
- Sécurité: Sécurité: formation aux appareils, documents FASI (Responsable de la sécurité du travail)



Contrôle total des coûts

- Montant mensuel fixe
- Pas de frais/de devis cachés
- Pas de fixation de capital
- Facture mensuelle consolidée



Gestion en ligne

- Gestion des appareils en ligne et extension des flottes
- Invitation en ligne à des réparations, Service de calibrage et d'enlèvement
- Demande en ligne d'appareils de location
- Commande d'étiquettes en ligne

¹⁾ Pour les contrats de fleet management premium

²⁾ Y compris: dommages dus aux chutes/vérification des systèmes de mesure, dégâts causés par l'eau pour les scies sabres, pièces d'usure des appareils DX (pistons et anneaux d'arrêt)

MEMBRES DES ASSOCIATIONS

Façade ventilée



SYNERGIES POUR UNE SOLUTION OPTIMALE

La structure de supportage est certes l'élément de base d'une façade, mais l'implication d'autres partenaires est nécessaire pour que l'image globale de la façade corresponde à la vision et aux idées des maîtres d'ouvrage et des architectes.

Hilti est donc membre de diverses fédérations de l'industrie:




Hilti est membre de
Fédération allemande
des spécialistes Matériaux
et composants pour
les façades ventilées e.V.



Hilti est membre
de l'Internationalen
Verband für den
Metalleichtbau



Hilti est membre
du centre de compétences
Enveloppe des édifices Suisse
GEBÄUDEHÜLLE SCHWEIZ
ENVELOPPE DES ÉDIFICES SUISSE
INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA



Hilti est membre de
Fédération autrichienne
des professionnels
pour façades ventilées



Hilti est membre de
Fédération Suisse des Spécialités
pour façades ventilées SFHF

[illegible]

[illegible]



Hilti (Suisse) AG
Kalchbühlstrasse 22
8038 Zürich

T 0844 84 84 85
www.hilti.ch/fr