



2026 종합카탈로그

**power
up** with Nuron
Heavy-Duty

힐티는 최첨단 엔지니어링 기술, 소프트웨어 그리고 고객 맞춤형 서비스를 설계하고 개발합니다.

힐티의 기술은 전 세계 최고의 엔지니어링 현장에 날마다 적용되고 있습니다.
탄환 열차로 불리는 일본의 초고속 열차서부터
세계에서 가장 큰 도시 아래에 건설된 지하 터널까지 힐티가 함께 작업하였습니다.

건설 현장에 다각적이며 포괄적인 서비스를 제공합니다.
구조 설계 및 제품 관련 소프트웨어를 포함한 건설 현장 내 공구 사용을 위한
사용 설명, 수리, 테스트, 컨설팅을 지원합니다.





고객 현장의 생산성 향상을 위해 맞춤형 전문 솔루션을 제안합니다.
매일 약 250,000명의 고객과 직접 만남을 통해 광범위한 서비스를 지원합니다.

혁신적인 생산성 향상 통합 솔루션



공구 임대 서비스

FM : Fleet Management

- 공구 무상수리, 점검정, 유지관리
- 추가 단기 렌탈 및 도난 보험 등



자산관리 솔루션

ON!Track

- 자산 관리의 자동화
- 데이터 기반의 서비스 제공



라이프 타임 서비스

Lifetime service

- 2년 무상 수리 서비스
- 3개월 수리 보증 서비스
- 3일 수리 기간 보증 서비스



통합형 앵커 설계 소프트웨어

PROFIS Engineering

- 접합부에 대한 모든 설계 가능
- 자동 제품 선택 및 물량산출
- 클라우드 기반 플랫폼



후설치 철근 & 앵커 현장 인발 테스트

OST : Onsite Test

- 설계부터 앵커 시스템이 사용될 모재의 저항값 결정
- 시공 후 / 앵커 시스템 현장 검증



후설치 철근 & 앵커 설치자 교육

RIT : Rebar installer training

- 올바른 시공으로 후설치 철근의 기대 하중값 확보

AIT : Anchor installer training

- 앵커 종류별 올바른 공구와 설치 교육

건설 전문가들을 위한 고객 맞춤 솔루션을 직접 제공합니다.



엔지니어링

- 설계
- 시방서
- 컨설팅
- 소프트웨어



측량 시스템

- 거리 측정
- 수평 및 수직 확인
- 탐지 시스템



드릴링 / 철거

- 드릴링 및 치출링
- 다이아몬드 코어링



절단 / 그라인딩

- 절단 및 그라인딩
- 다이아몬드 시스템



체결 / 찬넬

- 타정 시스템
- 스크류 체결
- 앵커공법
- 찬넬 시스템



방화재 / 보온재

- 건설 케미컬
- 방화재



서비스

- Fleet Management:
- 공구임대서비스
- 수리서비스
- Lifetime 서비스
- 배송서비스
- 트레이닝/컨설팅

해머 드릴 및 브레이커

충전 로터리 해머 드릴 TE 2-22	13
충전 로터리 해머 드릴 TE 4-22	13
충전 로터리 해머 드릴 TE 6-22	13
충전 로터리 해머 드릴 TE 8-22	14
먼지 제거기 TE DRS 4/6	14
먼지 제거기 TE DRS-22	14
충전 콤비 해머 드릴 TE 30-22	14
충전 콤비 해머 드릴 TE 50-22	15
충전 콤비 해머 드릴 TE 60-22	15
충전 콤비 해머 드릴 TE 70-22	15
충전 브레이커 TE 500-22	16
충전 브레이커 TE 1000-22	16
충전 브레이커 TE 2000-22	16
충전 브레이커 TE 3000-22	16

집진기

충전 진공 청소기 VC 2D-22	17
충전 집진기 VC 4LX-22 & T8	17
충전 집진기 VC 4LX-22 & T15	17
충전 송풍기 NBL 4-22	17
충전 송풍기 NBL 6-22	18
충전 충전 고압 세척기 PC 2-22	18

코어링

충전 코어 드릴 DD 110-U-22	18
충전 코어 드릴 DD 160-22	18

드라이버 및 렌치

충전 해머 드릴 드라이버 SF 4H-22	19
충전 해머 드릴 드라이버 SF 6H-22	19
충전 임팩트 드라이버 SID 4-22	19
충전 임팩트 드라이버 SID 6-22	20
충전 임팩트 렌치 SIW 4AT-22 1/2"	20
충전 임팩트 렌치 SIW 6AT-22	20
충전 임팩트 렌치 SIW 8-22 1/2"	21
충전 하이토크 임팩트 렌치 SIW 10-22	21
충전 하이토크 임팩트 렌치 SIW 20-22	21
어댑티브 토크 모듈 SI-AT-22	21
충전 마그네틱 드릴 SF 30M-22	22

커팅 & 그라인딩

충전 4", 5" 앵글 그라인더 AG 4S-22-100/125	22
충전 4" 앵글 그라인더 AG 4D-22	22
충전 5" 앵글 그라인더 AG 6D-22	22
충전 9" 앵글 그라인더 AG 30D-22	23
충전 다이 그라인더 GDG 6-22	23
충전 철근 절단기 NRC 6-22	23
충전 밴드 쏘 SB 4-22	23
충전 밴드 쏘 SB 6-22	23
충전 컷쏘 SR 4-22	24
충전 컷쏘 SR 6-22	24
충전 체인쏘 SCN60-22	24
충전 컷오프쏘 DSH 600-22 ATC	24
충전 컷오프쏘 DSH 900-22 ATC	25
충전 물공급기 DWP 15-22	25
충전 원형톱 SC 4MR-22 (목재용)	25
충전 원형톱 SC 6ML-22 (철재용)	25
충전 원형톱 SC 6WL-22 (철재용)	26
충전 플런지쏘 SC 6WP-22 (목재용)	26
충전 원형톱 SC 30WR-22 (목재용)	26
충전 직쏘 SJD 6-22	27
충전 멀티커터 SMT 6-22	27
충전 전산 볼트 커터 STR 4-22	27
충전 드라이월 커터 SCO 6-22	27
충전 니블러 SPN 6-22	28
충전 웨어 SSH 6-22	28
충전 콘크리트 그라인더 DGH 130-22	28
충전 테이블쏘 SCT 60-22	28



측량

충전 회전 레이저 PR 4-22	29
충전 회전 레이저 PR 40(G)-22	29
충전 멀티라인 레이저 PM 50MG-22	29
충전 멀티라인 레이저 PM 50AUTO-22	30

타정 & 체결

충전 타정 공구 BX 4-22 (ME / IF버전)	30
충전 드릴 드라이버 SBT 6-22	30
충전 드라이블 스크류 드라이버 SD 5000-22	30
충전 금속 스크류 드라이버 ST 2000-22	31
충전 리벳 공구 RT 6-22	31
충전 실리콘 코킹 디스펜서 CD 4-22	31
충전 주입식 앵커 디스펜서 HDE 500-22	31

기타 시스템

충전 LED 작업등 SL 2-22	32
충전 LED 작업등 SL 4-22	32
충전 LED 작업등 SL 5-22	32
충전 LED 작업등 SL 6-22	32
충전 톨 밸런서 EXO-T-22	33
어깨용 엑소스켈레톤 EXO-S	33
충전 선풍기 KCF 4-22	33
충전 열풍기 NHG 6-22	33

NURON 배터리 & 충전기

NURON 배터리 B 22-55	34
NURON 배터리 B 22-85	34
NURON 배터리 B 22-110	34
NURON 배터리 B 22-195	34
NURON 배터리 B 22-260	34
NURON 배터리 B 22-290	34
NURON 배터리 일반 충전기 C 4-22	35
NURON 배터리 고속 충전기 C 6-22	35
NURON 배터리 초고속 충전기 C 8-22	35
NURON 배터리 초고속 충전기 C 8 DC-22 / C 8 D-22	35
배터리 어댑터 BA-22	35

힐티 솔루션

힐티 현장 분석 서비스	37
힐티 공구 임대 서비스	38
자산관리 솔루션 ON!Track 3	40
힐티 수리 보증 서비스	42
힐티 셀프 수리 서비스	43
힐티 쇼핑 앱	44
힐티의 강력한 철거 및 해체 솔루션	45
힐티 앵커 전용 안전한 설치 기술	46
힐티 배터리 디스펜서 HDE 500-22	47
케미컬 앵커 포트폴리오	48
기계식 앵커 포트폴리오	49
화재 위험성을 최소화하는 화스닝 및 콜드 커팅 솔루션	50
스틸 모재 화스닝 솔루션	51



스마트한 공구 관리 솔루션을 제공하는 단일 배터리 플랫폼 NURON



강력한 파워 & 지속 시간



놀라운 배터리 성능으로 증가된 출력과
줄어든 작업 시간으로 생산성을 개선하세요

완전히 재설계된 배터리-툴 인터페이스 덕분에 18V 및 20V
플랫폼보다 최대 2배의 전력을 제공합니다.
2개의 22V NURON 배터리를 결합하여 컷오프로
강관 파이프를 자르거나, 브레이커로 콘크리트 파쇄 등
고부하 작업을 보다 빠르고 편안하게 수행할 수 있습니다.



생산성 향상을 위한 스마트 기능

데이터 기반 서비스를 통해
최적화된 공구 관리 솔루션을 경험하세요



그동안 경험해보지 못한 IoT 서비스를 건설 현장에서도
활용할 수 있습니다.

NURON 배터리 충전 시, 공구의 상태와 사용량, 충전 위치 등
다양한 데이터를 클라우드 상에 저장할 수 있습니다.
이 데이터를 활용하여 방치된 공구 없이 최상 컨디션의 공구를
사용함으로써, 최적화된 공구 관리와 비용 절감을
경험하실 수 있습니다.



편의성 및 안전성 강화

혁신적인 기술로 작업자의
편의성과 안전성을 향상하세요

힐티의 새로운 NURON 제품군은 안전 기능 강화해 고객이
현장에서 더욱 안전하게 작업할 수 있는 환경을 제공합니다.
현장에서의 부상 감소는 현장에서의 작업 대기 시간 감소로
이어지고, 이어 작업자의 만족도와 생산성이 높아지면서
최종적으로는 고객의 인건비 지출을 감소시키는 결과를
가져옵니다.



힐티가 보유하고 있는 다양한 제품을 마음껏 경험해 보세요 .

SDS Plus 드릴비트

SDS Max 드릴비트

치즐

Ultimate

Ultimate
differentiation
delivering highest
productivity for
lowest total cost



4날 드릴 비트
(TE-CX)



할로우 드릴 비트
(TE-CD)



스톱 드릴 비트
(TE-CX-HKD-B)



4날 드릴 비트
(TE-YX)



할로우 드릴 비트
(TE-YD)



포인트 치즐
(C/Y/H17/S/HEX척)



좁은평 치즐
(C/Y/H17/S척)



넓은평 치즐
(C/Y/H17/S척)

Premium



Premium solution
delivering high
quality and value for
demanding users



2날 드릴 비트
(TE-C)



2날 드릴 비트
(TE-Y)



포인트 치즐
(H17척)



좁은평 치즐
(H17척)

Standard



Standard product
features for lowest
acquisition cost at
Hilti quality



힐티 소모품
자세히 보기

절단 및 그라인딩

톱날

다이아몬드 절단 및 그라인딩

특수 절단 및 기타



4" 절단석 (AC-D SPX 105)



5" 절단석 (AC-D SPX 125)



5" 절단석(16mm 내경)



원형톱날
(목재)



원형톱날
(금속)



컷쏘날(금속)



컷쏘날(범용)



컷쏘날(카바이드 코팅)



다이아몬드
커팅날



컵휠



금속 홀 타공날



4" 절단석
(AC-D 105 SP)



4" 연마석
(AG-D G36 Flex)



원형톱날
(목재)



원형톱날
(금속)



다이아몬드
커팅날

컷쏘날(금속)



컷쏘날(목재)



컷쏘날(범용)




직쏘날(금속)



직쏘날(목재)



직쏘날(범용)



가스톱/컷오프소 날



4" 절단석
(AC-D 105 P)



컷쏘날(금속)



컷쏘날(범용)



다이아몬드 커팅날



컵휠



체인쏘 날(목재)



가스톱/컷오프소 날



멀티커터 날

**power
up** with Nuron
Heavy-Duty






HILTI

NURON

**YOUR ALL-NEW
22 VOLT CORDLESS PLATFORM**

충전공구의 새로운 정의

유선, 유압, 엔진 파워를 뛰어넘는
22V 단일 충전 플랫폼



충전 로터리 해머드릴 TE 2-22



기술 자료	
EPTA-절차(2003년 1월자)에 따른 무게	2.3 kg
최적 해머 드릴링 범위	4 - 12 mm
해머 드릴링 직경 범위	4 - 22 mm
단일 충격 에너지	1.5 J
해머 드릴링 RPM	1090 rpm
기능	역 모드, LED 작업등
콘크리트 해머 드릴링에 대한 3축 진동값 (ah,HD)	13.7 m/s ² 1
A-가중 방출 음향출력 레벨	103 dB (A) 2

1) EN 62841-2-6 기준 2) EN 62841-2-6 기준

제품명

충전 로터리 해머드릴 TE 2-22 (케이스 별도)

품번

2256708

충전 로터리 해머드릴 TE 4-22



기술 자료	
EPTA-절차(2003년 1월자)에 따른 무게	2.45 kg
최적 해머 드릴링 범위	4 - 14 mm
해머 드릴링 직경 범위	4 - 28 mm
단일 충격 에너지	2.3 J
해머 드릴링 RPM	1050 rpm
기능	ATC(능동형 토크 컨트롤), AVR(능동형 진동 감쇄), 깊이 게이지, 해머 드릴링, 통합 먼지 제거 시스템(DRS), 역 모드, LED 작업등
콘크리트 해머 드릴링에 대한 3축 진동값 (ah,HD)	12.3 m/s ² 1
A-가중 방출 음향출력 레벨	98 dB (A) 2
먼지 제거기 시스템 사용 가능	TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D

1) EN 62841-2-6 기준 2) EN 62841-2-6 기준



제품명

충전 로터리 해머드릴 TE 4-22 (케이스 별도)

품번

2253091

충전 로터리 해머드릴 TE 6-22



기술 자료	
EPTA-절차(2003년 1월자)에 따른 무게	2.84 kg
최적 해머 드릴링 범위	6 - 18 mm
해머 드릴링 직경 범위	4 - 28 mm
단일 충격 에너지	2.6 J
해머 드릴링 RPM	1050 rpm
기능	ATC(능동형 토크 컨트롤), AVR(능동형 진동 감쇄), 치즐링, 치핑, 깊이 게이지, 탈부착 식척, 역 모드, 클러치 토크
콘크리트 해머 드릴링에 대한 3축 진동값 (ah,HD)	10.7 m/s ² 1
콘크리트 내 치즐링에 대한 3축 진동	5.5 m/s ² 2
A-가중 방출 음향출력 레벨	102 dB (A) 3
먼지 제거기 시스템 사용 가능	TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D

1) EN 62841-2-6 기준 2) EN 62841-2-6 기준 3) EN 62841-2-6 기준



제품명

충전 로터리 해머드릴 TE 6-22 (케이스 별도)

품번

2253084

충전 로터리 해머드릴 TE 8-22



AVR ATC

기술 자료	
EPTA-절차(2003년 1월)에 따른 무게	2.9 kg
최적 해머 드릴링 범위	6 - 18 mm
해머 드릴링 직경 범위	4 - 28 mm
단일 충격 에너지	3.3 J
해머 드릴링 RPM	1230 rpm
기능	ATC(능동형 토크 컨트롤), AVR(능동형 진동 감쇄), 치질링, 치핑, 깊이 게이 지, 탈부착식 척, 역 모드, 클러치 토크
콘크리트 해머 드릴링에 대한 3축 진동값 (ah,HD)	6.7m/s ² ¹
콘크리트 내 치질링에 대한 3축 진동	6.4 m/s ² ²
A-가중 방출 음향출력 레벨	98 dB (A) ³
먼지 제거기 시스템 사용 가능	TE DRS-22, TE DRS-C, TE DRS-D

1) EN 62841-2-6 기준 2) EN 62841-2-6 기준 3) EN 62841-2-6 기준

제품명	품번
충전 로터리 해머드릴 TE 8-22 (케이스 별도)	2487874

먼지 제거기 TE DRS 4/6



기술 자료	
다음과 함께 사용하는 용도:	TE 4 - 22, TE 6 - 22
무게	1 kg
해머 드릴링 직경 범위	4 - 20 mm
최대 천공 깊이	100 mm
진공 집진기 필요	아니요

제품명	품번
먼지 제거기 TE DRS-4/6 (케이스 별도)	2268002

먼지 제거기 TE DRS-22



기술 자료	
다음과 함께 사용하는 용도:	TE 4-22, TE 6-22, TE 8-22
무게	1.1 kg
해머 드릴링 직경 범위	4 - 22 mm
최대 천공 깊이	145 mm
진공 집진기 필요	아니요

제품명	품번
먼지 제거기 TE DRS-22 (케이스 별도)	2457793

충전 콤비 해머드릴 TE 30-22



AVR ATC

기술 자료	
EPTA-절차(2003년 1월)에 따른 무게	3.9 kg
최적 해머 드릴링 범위	10 - 25 mm
해머 드릴링 직경 범위	4 - 28 mm
단일 충격 에너지	3.8 J
해머 드릴링 RPM	777 rpm
전체 해머 작업 빈도	4500 impacts/minute
기능	ATC(능동형 토크 컨트롤), AVR(능동형 진동 감쇄), 치질링, 치핑, 깊이 게이 지, 탈부착식 척, 역 모드, 클러치 토크
콘크리트 해머 드릴링에 대한 3축 진동값 (ah,HD)	11.1 m/s ² ¹
콘크리트 내 치질링에 대한 3축 진동	8.5 m/s ² ²
A-가중 방출 음향출력 레벨	102 dB (A) ³
먼지 제거기 시스템 사용 가능	TE DRS-D, TE DRS-C

1) EN 62841-2-6 기준 2) EN 62841-2-6 기준 3) EN 62841-2-6 기준

제품명	품번
충전 콤비 해머드릴 TE 30-22 (케이스 포함)	2253113

충전 콤비 해머드릴 TE 50-22



제품명

충전 콤비 해머드릴 TE 50-22 (케이스 포함)

품번

2429797

기술 자료

EPTA-절차(2003년 1월자)에 따른 무게	5.5 kg
최적 해머 드릴링 범위	16 - 35 mm
해머 드릴링 직경 범위	12 - 82 mm
단일 충격 에너지	6 J
해머 드릴링 작업 속도	360 U/min
전체 비트 주파수	3510 Schläge/Min.
기능	ATC(능동형 토크 컨트롤), AVR(능동형 진동 감소), 해머 드릴링, 치질링
콘크리트 해머 드릴링에 대한 3축 진동값 (ah,HD)	8.6 m/s ²
콘크리트 내 치질링에 대한 3축 진동	6.8 m/s ²
배출에 대한 A-가중 음압 수준	99 dB (A)
A-가중 방출 음향출력 레벨	107 dB (A)

충전 콤비 해머드릴 TE 60-22



제품명

충전 콤비 해머드릴 TE 60-22 (케이스 포함)

품번

2370490

기술 자료

EPTA-절차(2003년 1월자)에 따른 무게	6.4 kg
최적 해머 드릴링 범위	18 - 40 mm
단일 충격 에너지	8.8 J
해머 드릴링 RPM	303 rpm
전체 해머 작업 빈도	3480 임팩트 수/분
기능	ATC(능동형 토크 컨트롤), AVR(능동형 진동 감소), 합마 드릴링, 치질링, 파워 감소
콘크리트 해머 드릴링에 대한 3축 진동값 (ah,HD)	10.2 m/s ² 1
콘크리트 내 치질링에 대한 3축 진동	9.1 m/s ² 2
먼지 제거기 시스템 사용 가능	TE DRS-Y, TE DRS-D
A-가중 방출음압 레벨	98 dB (A) 3
A-가중 방출 음향출력 레벨	106 dB (A) 4

1) 2) 3) 4) 해당 제품 표준에 따름(자세한 내용은 사용 설명서 참조)

충전 콤비 해머드릴 TE 70-22



제품명

충전 콤비 해머드릴 TE 70-22 (케이스 포함)

품번

2487874

기술 자료

EPTA-절차(2003년 1월자)에 따른 무게	8.8 kg
최적 해머 드릴링 범위	20 - 55 mm
단일 충격 에너지	14.5 J
해머 드릴링 RPM	246 rpm
전체 해머 작업 빈도	2820 임팩트 수/분
기능	ATC(능동형 토크 컨트롤), AVR(능동형 진동 감소), 합마 드릴링, 치질링, 파워 감소
콘크리트 해머 드릴링에 대한 3축 진동값 (ah,HD)	8.6 m/s ² 1
콘크리트 내 치질링에 대한 3축 진동	7.8 m/s ² 2
먼지 제거기 시스템 사용 가능	TE DRS-Y, TE DRS-D
A-가중 방출음압 레벨	99 dB (A) 3
A-가중 방출 음향출력 레벨	107 dB (A) 4

1) 2) 3) 4) 해당 제품 표준에 따름(자세한 내용은 사용 설명서 참조)

충전 브레이커 TE 500-22



기술 자료	
작업 방향	벽
공구 척 타입	TE-Y(SDS Max)
공구 본체 무게	6 kg
단일 충격 에너지	8.1 J
전체 해머 작업 빈도	3300 임팩트 수/분
치수 (LxWxH)	528 × 118 × 264 mm
콘크리트 내 치즐링에 대한 3축 진동	8.7 m/s ² ¹
정격 전압	21.6 V

1) EN 62841-2-6 기준

제품명	품번
충전 브레이커 TE 500-22 (케이스 포함)	2309296

충전 브레이커 TE 1000-22



기술 자료	
작업 방향	벽, 바닥
공구 척 타입	TE-S
공구 본체 무게	11.3 kg
단일 충격 에너지	24.7 J
전체 해머 작업 빈도	2040 임팩트 수/분
치수 (LxWxH)	801 × 157 × 289 mm
콘크리트 내 치즐링에 대한 3축 진동	4.7 m/s ² ¹
정격 전압	21.6 V

1) EN 62841-2-6 기준

제품명	품번
충전 브레이커 TE 1000-22 (케이스 없음)	2441225

충전 브레이커 TE 2000-22



기술 자료	
작업 방향	바닥
공구 척 타입	TE-S
공구 본체 무게	17.4 kg
단일 충격 에너지	38.2 J
전체 해머 작업 빈도	1800 임팩트 수/분
치수 (LxWxH)	841 × 630 × 199 mm
콘크리트 내 치즐링에 대한 3축 진동	2.7 m/s ² ¹
A-가중 방출음압 레벨	100 dB (A) ²
정격 전압	21.6 V

1) EN 62841-2-6 기준 2) EN 60745 기준

제품명	품번
충전 브레이커 TE 2000-22 (케이스 없음)	2313261

충전 브레이커 TE 3000-22



기술 자료	
작업 방향	바닥
공구 척 타입	TE-H
공구 본체 무게	29.8 kg
단일 충격 에너지	85 J
전체 해머 작업 빈도	840 임팩트 수/분
치수 (LxWxH)	821 × 666 × 255 mm
콘크리트 내 치즐링에 대한 3축 진동	6.5 m/s ² ¹
정격 전압	21.6 V

1) EN 62841-2-6 기준

제품명	품번
충전 브레이커 TE 3000-22 (케이스 없음)	2441224

충전 진공 청소기 VC 2D-22



기술 자료

최대 진공	12 kPa
용기 용량	3.5 l
먼지 용량	3 kg
먼지 등급	해당없음
전원	충전
A-가중 방출 음향출력 레벨	79 dB (A) ¹⁾
치수 (LxWxH)	402 × 227 × 284 mm

1) EN 62841-2-6 기준

제품명

충전 진공 청소기 VC 2D-22 (케이스 없음)

품번

2402233

충전 집진기 VC 4LX-22 & T8



기술 자료

최대 진공	17 kPa
용기 용량	7 l
먼지 용량	7 kg
먼지 등급	L
전원	충전
A-가중 방출 음향출력 레벨	92.7 dB (A) ¹⁾
정격 입력 전압	750 W
치수 (LxWxH)	215 × 350 × 400 mm

1) EN 62841-2-6 기준

제품명

충전 집진기 VC 4LX-22 & T8 (케이스 없음)

품번

2415328

충전 집진기 VC 4LX-22 & T15



기술 자료

최대 진공	17 kPa
용기 용량	15L
먼지 용량	17 kg
먼지 등급	L
전원	충전
A-가중 방출 음향출력 레벨	92.7 dB (A) ¹⁾
정격 입력 전압	750W
치수 (LxWxH)	392 × 380 × 535 mm

1) EN 62841-2-6 기준

제품명

충전 집진기 VC 4LX-22 & T15 (케이스 없음)

품번

2415431

충전 송풍기 NBL 4-22



기술 자료

공기량	186 m³/h
최대 풍속	80.5 m/s
최소 풍속	50.5 m/s
무게	1.15 kg
A-가중 방출음압 레벨	88 dB (A) ¹⁾
배터리 시스템	NURON
높이	190 mm
길이	363 mm

1) 해당 제품 표준에 따름(자세한 내용은 사용 설명서 참조)

제품명

충전 송풍기 NBL 4-22 (케이스 없음)

품번

2352718

충전 송풍기 NBL 6-22



기술 자료	
공기량	13
최대 풍속	52 m/s
최소 풍속	44 m/s
A-가중 방출음압 레벨	100 dB (A) ¹
배터리 시스템	NURON

1) 해당 제품 표준에 따름(자세한 내용은 사용 설명서 참조)

제품명	품번
충전 송풍기 NBL 6-22 (박스)	2404228

충전 고압 세척기 PC 2-22



기술 자료	
액세서리 타입	해당없음
수압	40 bar
최대 수압	60 bar
유속	2.2 l/min
최대 오일 유속	4.5 l/min
공구 본체 무게	2.1 kg

제품명	품번
충전 고압 세척기 PC 2-22 (박스)	2395332

코어링

충전 코어 드릴 DD 110-U-22



기술 자료	
직경 범위	12 - 132 mm
모재	조적, 아스팔트, 콘크리트, 철근 콘크리트
작동 모드	손잡이형 또는 리그(rig) 장착형 드릴링 시스템
정격 입력 전압	1650 W
기어수	24
EPTA 절차(2003년 1월자)에 따른 배터리 제외 무게	7.4 kg
전체 시스템 무게	19 kg
치수 (LxWxH)	453 × 150 × 254 mm
A-가중 방출음압 레벨	101 dB (A) ¹

1) 해당 제품 표준에 따름(자세한 내용은 사용 설명서 참조)

제품명	제품 구성	품번
Corl. diam. coring tool DD 110-U-22	충전 코어 드릴 DD 110-U-22 1개, 공구 케이스 1개	2369507
DD-ST 22 110/150/160 SFL	드릴 스탠드 DD-ST 22 110/150/160 SFL	2347690
DD-ST 150-U CTL	드릴 스탠드 DD-ST 150-U CTL	2203155

충전 코어 드릴 DD 160-22



기술 자료	
직경 범위	50 - 162 mm
모재	아스팔트, 콘크리트, 철근 콘크리트
작동 모드	리그(rig) 기반 드릴링 시스템
정격 입력 전압	1650 W
EPTA 절차(2003년 1월자)에 따른 배터리 제외 무게	6.8 kg
전체 시스템 무게	19 kg
치수 (LxWxH)	444 × 162 × 182 mm
A-가중 방출음압 레벨	87 dB (A) ¹

제품명	제품 구성	품번
Corl. diam. coring tool DD 160-22	충전 코어 드릴 DD 160-22 1개, 공구 케이스 1개	2369526
DD-ST 22 110/150/160 SFL	드릴 스탠드 DD-ST 22 110/150/160 SFL	2347690
DD-ST 150-U CTL	드릴 스탠드 DD-ST 150-U CTL	2203155

충전 해머 드릴 드라이버 SF 4H-22



제품명

충전 해머 드릴 드라이버 SF 4H-22 (케이스 별도)

품번

2253856

기술 자료

최대 토크(소프트/하드 조인트)	36 Nm (연모재), 62 Nm (강모재)
무부하 RPM	기어 1: 610 rpm; 기어 2: 2100 rpm
척 클램핑 범위	2 - 13 mm
기어 수	2
토크 증분	15
치수 (LxWxH)	190 × 68 × 215 mm
공구 본체 무게	1.4 kg
A-가중 방출음압 레벨	89 dB (A) ¹
금속 천공에 대한 3축 진동값 (ah,D)	1.4 m/s ² ²
정격 전압	21.6V

1) EN 60745 기준 2) EN 60745-2-1 기준

충전 해머 드릴 드라이버 SF 6H-22



제품명

충전 해머 드릴 드라이버 SF 6H-22 (케이스 별도)

품번

2254888

기술 자료

최대 토크(소프트/하드 조인트)	65 Nm (연모재), 85 Nm (강모재)
무부하 RPM	기어 1: 490 rpm; 기어 2: 2000 rpm
척 클램핑 범위	2 - 13 mm
기어 수	2
토크 증분	15
치수 (LxWxH)	208 × 68 × 215 mm
공구 본체 무게	1.677 kg
A-가중 방출음압 레벨	94.5 dB (A) ¹
금속 천공에 대한 3축 진동값 (ah,D)	1.1 m/s ² ²
정격 전압	21.6V

1) EN 60745 기준 2) EN 60745-2-1 기준

충전 임팩트 드라이버 SID 4-22



제품명

충전 임팩트 드라이버 SID 4-22 (케이스 별도)

품번

2324410

기술 자료

척 타입	1/4" 육각 클릭인
특징	척 주변의 LED 조명
최대 토크	186 Nm (1) ¹
무부하 RPM	기어 1: 3000 rpm
전체 해머 작업 빈도	4400 임팩트/분
기어 수	1
치수 (LxWxH)	134 × 68 × 204 mm
공구 본체 무게	0.852 kg
A-가중 방출음압 레벨	92 dB (A) ²
정격 전압	21.6V
공구의 최대 cap의 화스너 임팩트렌치 조임에 대한 3축 진동값 (ah)	10.7 m/s ²

1) 기기를 특정 토크나 최대 토크에 사용하지 마십시오. 과회전의 위험이 있으며, 스크류 또는 작업중인 재료가 손상될 수 있습니다.

2) EN 60745 기준

충전 임팩트 드라이버 SID 6-22



기술 자료	
척 타입	1/4" 육각 클락인
특징	척 주변의 LED 등 링
최대 토크	150 Nm (1); 300 Nm (2); 300 Nm (3) ¹
무부하 RPM	기어 1: 1800 rpm; 기어 2: 2700 rpm; 기어 3: 3600 rpm
전체 해머 작업 빈도	4250 임팩트/분
기어 수	3
치수 (LxWxH)	138 × 68 × 206 mm
공구 본체 무게	0.994 kg
A-가중 방출음압 레벨	90.5 dB (A) ²
정격 전압	21.6V
공구의 최대 cap의 화스너 임팩트렌치 조임에 대한 3축 진동값 (ah)	13.4 m/s ²

1) 기기를 특정 토크나 최대 토크에 사용하지 마십시오. 과회전의 위험이 있으며, 스크류 또는 작업중인 재료가 손상될 수 있습니다.
2) EN 60745 기준

제품명	품번
충전 임팩트 드라이버 SID 6-22 (케이스 별도)	2247398

충전 임팩트 렌치 SIW 4AT-22 1/2"



기술 자료	
앵커 타입	1/2" 멈춤쇠 핀
최대 토크	90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3) ¹
너트 버스팅 토크	338 Nm
전체 해머 작업 빈도	3500 임팩트/분
기어 수	3
무부하 RPM	기어 1: 1000 rpm; 기어 2: 1500 rpm; 기어 3: 2300 rpm
치수 (LxWxH)	152 × 68 × 215 mm
공구 본체 무게	1.03 kg
A-가중 방출음압 레벨	92.5 dB (A) ²

1) 기기를 특정 토크나 최대 토크에 사용하지 마십시오. 과회전의 위험이 있으며, 스크류 또는 작업중인 재료가 손상될 수 있습니다.
2) EN 60745 기준

제품명	품번
충전 임팩트 렌치 SIW 4AT-22 (케이스 별도)	2291192

충전 임팩트 렌치 SIW 6AT-22



기술 자료	
앵커 타입	1/2" 마찰 링
최대 토크	300 Nm (1); 450 Nm (2) ¹
너트 버스팅 토크	650 Nm
전체 해머 작업 빈도	3500 임팩트/분
기어 수	2
무부하 RPM	기어 1: 1550 rpm; 기어 2: 1750 rpm
치수 (LxWxH)	182 × 72 × 220 mm
공구 본체 무게	1.8 kg
A-가중 방출음압 레벨	100 dB (A) ²
정격 전압	21.6V

1) 기기를 특정 토크나 최대 토크에 사용하지 마십시오. 과회전의 위험이 있으며, 스크류 또는 작업중인 재료가 손상될 수 있습니다.
2) 해당 제품 표준에 따름(자세한 내용은 사용 설명서 참조)

제품명	품번
충전 임팩트 렌치 SIW 6AT-22 (케이스 별도)	2365065

충전 임팩트 렌치 SIW 8-22 1/2"



기술 자료	
앵커 타입	1/2" 마찰 링
최대 토크	600 Nm (1); 1000 Nm (2) ¹
너트 버스팅 토크	1650 Nm
전체 해머 작업 빈도	2950 임팩트/분
기어 수	2
무부하 RPM	기어 1: 1250 rpm; 기어 2: 1500 rpm
치수 (LxWxH)	205 × 80 × 223 mm
공구 본체 무게	2.4 kg
A-가중 방출음압 레벨	101 dB (A) ²
정격 전압	21.6V

1) 기기를 특정 토크나 최대 토크에 사용하지 마십시오. 과회전의 위험이 있으며, 스크류 또는 작업중인 재료가 손상될 수 있습니다.
2) EN 60745 기준

제품명	품번
충전 임팩트 렌치 SIW 8-22 (케이스 별도)	2251624

충전 하이토크 임팩트 렌치 SIW 10-22



기술 자료	
앵커 타입	마찰링이 있는 3/4" 관통형 천공
최대 토크	850 Nm (1); 1600 Nm (2) ¹
너트 버스팅 토크	2000 Nm
전체 해머 작업 빈도	2500 임팩트/분
기어 수	2
무부하 RPM	기어 1: 1000 rpm; 기어 2: 1250 rpm
치수 (LxWxH)	217 × 86 × 235 mm
공구 본체 무게	2.9 kg
A-가중 방출음압 레벨	100 dB (A) ²

1) 기기를 특정 토크나 최대 토크에 사용하지 마십시오. 과회전의 위험이 있으며, 스크류 또는 작업중인 재료가 손상될 수 있습니다.
2) 해당 제품 표준에 따름(자세한 내용은 사용 설명서 참조)

제품명	품번
충전 하이토크 임팩트 렌치 SIW 10-22 (케이스 별도)	2361527

충전 하이토크 임팩트 렌치 SIW 20-22



기술 자료	
앵커 타입	3/4" 스퀘어 앤빌
최대 토크	2250 Nm
너트 버스팅 토크	3000 Nm
전체 해머 작업 빈도	2350 임팩트/분
기어 수	2
무부하 RPM	기어 1: 1000 rpm; 기어 2: 1175 rpm
치수 (L X W X H)	257 × 97 × 255 mm
공구 본체 무게	3.9 kg

제품명	품번
충전 하이토크 임팩트 렌치 SIW 20-22 (케이스 별도)	2428347

어댑티브 토크 모듈 SI-AT-22



기술 자료	
액세서리 타입	어댑티브 토크 모듈
EPTA-절차(2003년 1월자)에 따른 무게	0.24 kg
치수 (LxWxH)	123 × 74 × 56 mm

제품명	품번
어댑티브 토크 모듈 SI-AT-22	2291198

충전 마그네틱 드릴 SF 30M-22



ATC

기술 자료	
앵커 타입	½ Weldon, MK2/MT2
기어수	6
자력	9,000 N
무부하 RPM	1단:200, 2단:280, 3단:350, 4단:420, 5단:470, 5단:520
치수(L X W X H)	315 × 120 × 460 mm
공구 본체 무게	12.6 kg

제품명	품번
충전 마그네틱 드릴 SF 30M-22	2250798

컷팅 & 그라인딩

충전 4", 5" 앵글 그라인더 AG 4S-22-100/125



3D ATC

기술 자료	
정격 전압	21,6 V
디스크 직경	100 mm / 125 mm
최대 절단 깊이	23 mm / 34 mm
무부하 RPM	기어 1: 3100 rpm; 기어 2: 3800 rpm; 기어 3: 4600 rpm; 기어 4: 5500 rpm; 기어 5: 6500 rpm; 기어 6: 7700 rpm
치수 (LxWxH)	295 × 85 × 135 mm 321 × 83 × 133 mm
A-가중 방출음압 레벨	84 dB (A) ¹⁾
앵글 그라인딩에 대한 3축 진동값 (ah,AG)	4.4 m/s ²²⁾
EPTA 절차(2003년 1월자)에 따른 배터리 제외 무게	1.9 kg / 2.0 kg

1) 해당 제품 표준에 따름(자세한 내용은 사용 설명서 참조)
2) EN 60745-2-3 기준

제품명	품번
충전 4" 앵글 그라인더 AG 4S-22-100	2400983
충전 5" 앵글 그라인더 AG 4S-22-125	2400989

충전 4" 앵글 그라인더 AG 4D-22



3D ATC

기술 자료	
정격 전압	21,6 V
디스크 직경	100 mm
최대 절단 깊이	23 mm
무부하 RPM	7710 rpm
치수 (LxWxH)	300 × 85 × 135 mm
공구 본체 무게	2.0 kg

제품명	품번
충전 4" 앵글 그라인더 AG 4D-22	2401005

충전 5" 앵글 그라인더 AG 6D-22



3D ATC SensTech

기술 자료	
정격 전압	21,6 V
디스크 직경	125 mm
공구 본체 무게	2 kg
최대 절단 깊이	34 mm
무부하 RPM	기어 1: 8500 rpm
치수 (LxWxH)	300 × 83 × 132 mm
A-가중 방출음압 레벨	86 dB (A) ¹⁾
앵글 그라인딩에 대한 3축 진동값 (ah,AG)	4.2 m/s ²²⁾
EPTA-절차(2003년 1월자)에 따른 무게	2 kg

1) EN 60745 기준 2) EN 60745-2-3 기준

제품명	품번
충전 5" 앵글 그라인더 AG 6D-22 (케이스 별도)	2215457

충전 9" 앵글 그라인더 AG 30D-22



3D ATC

기술 자료	
정격 전압	21,6 V
최대 출력	2200 W
디스크 직경	180 mm / 230 mm
절단 깊이(철재)	7 " 43 mm, 9 " 68 mm
절단 깊이(콘크리트/집진후드)	7 " 35 mm, 9 " 60 mm
최대 절단 깊이	9 "
무부하 RPM	6500 rpm
공구 본체 무게	5.4 kg
치수 (LxWxH)	563 × 121 × 192 mm

제품명	품번
충전 9" 앵글 그라인더 AG 30D-22	2409803

충전 다이 그라인더 GDG 6-22



기술 자료	
정격 전압	21,6 V
무부하 RPM	기어 5: 19000 rpm; 기어 6: 25000 rpm
치수 (LxWxH)	403 × 76 × 110 mm
A-가중 방출음압 레벨	72 dB (A) ¹
EPTA-절차(2003년 1월자)에 따른 무게	1.5 kg

1) EN 60745 기준

제품명	품번
충전 다이 그라인더 GDG 6-22 (케이스 별도)	2267024

충전 철근 절단기 NRC 6-22



기술 자료	
최대 절단 가능 사이즈	25 mm
블레이드 직경	110 mm
무게	3.3 kg

제품명	품번
충전 철근 절단기 NRC 6-22 (케이스 포함)	2404226

충전 밴드 쏘 SB 4-22



기술 자료	
모재	금속, 스테인레스 스틸
최대 절단 능력	64
치수 (LxWxH)	351 × 217 × 270 mm

제품명	품번
충전 밴드 쏘 SB 4-22 (케이스 별도)	2240544

충전 밴드 쏘 SB 6-22



기술 자료	
모재	금속, 스테인레스 스틸, 주철, 알루미늄, 탄소강
치수 (LxWxH)	525 × 130 × 345 mm
최대 절단 능력	127
공구 본체 무게	6.32 kg
A-가중 방출음압 레벨	75 dB (A) ¹
금속쏘잉 작업에 대한 3축 진동값(ah,M)	0.8 m/s ² ²

1) EN 60745 기준 2) EN 60745-2-5 기준

제품명	품번
충전 밴드 쏘 SB 6-22 (케이스 별도)	2326052

충전 컷쏘 SR 4-22



기술 자료	
모재	금속이 있는 목재, 못이 박힌 목재, 복합 목재, 목재, 강철, 스테인레스 스틸, 샌드위치 패널, 합판, 플라스틱, 메탈시트, 금속, 조적, 중공 벽돌, 드라이월, 주철
스트로크 길이	23 mm
타격 속도	3000 strokes / minute
먼지 제거기 시스템 사용 가능	아니오
치수 (LxWxH)	373 × 78 × 193 mm
공구 본체 무게	2 kg
A-가중 방출음압 레벨	87 dB (A) ¹
보드 절단에 대한 3축 진동값 (ah,B)	11.1 m/s ² ²

1) EN 60745 기준 2) EN 60745-2-11 기준

제품명	품번
충전 컷쏘 SR 4-22 (케이스 별도)	2240590

충전 컷쏘 SR 6-22



기술 자료	
모재	금속이 있는 목재, 못이 박힌 목재, 복합 목재, 목재, 강철, 스테인레스 스틸, 샌드위치 패널, 합판, 플라스틱, 메탈시트, 금속, 조적, 중공 벽돌, 드라이월, 주철
스트로크 길이	32 mm
타격 속도	2600 strokes / minute
먼지 제거기 시스템 사용 가능	SR DRS
치수 (LxWxH)	455 × 91 × 156 mm
공구 본체 무게	3.1 kg
A-가중 방출음압 레벨	83 dB (A) ¹
보드 절단에 대한 3축 진동값 (ah,B)	13.0 m/s ² ²

1) EN 60745 기준 2) EN 60745-2-11 기준

제품명	품번
충전 컷쏘 SR 6-22 (케이스 별도)	2240582

충전 체인쏘 SCN60-22



기술 자료	
절단깊이	40cm (16인치)
체인 회전속도	21m/s
체인규격	16" / 3/8" low profile / 1,1mm(0.043") cc
오일탱크 용량	210 ml
치수 (LxWxH)	257 × 97 × 255
공구 본체 무게	4.6kg

제품명	품번
충전 체인쏘 SCN60-22	2401718

충전 컷오프쏘 DSH 600-22 ATC



기술 자료	
모재	모든 유형의 콘크리트 및 벽돌, 모든 유형의 조적(중공형 벽돌, 석회암 등), 아스팔트, 강철, 광물
치수 (LxWxH)	660 × 290 × 350 mm
보호 등급	IEC 배터리 사용
작업 환경	내부 및 외부
아버 크기	Option 1 : 25.4 mm; Option 2: 20 mm
A-가중 방출 음향출력 레벨	107 dB (A) ¹

1) 해당 제품 표준에 따름(자세한 내용은 사용 설명서 참조)

제품명	품번
충전 컷오프쏘 DSH 600-22 ATC (케이스 없음)	2423836

충전 컷오프쏘 DSH 900-22 ATC



기술 자료	
모재	모든 유형의 콘크리트 및 벽돌, 모든 유형의 조적(중공형 벽돌, 석회암 등), 아스팔트, 강철, 광물
치수 (LxWxH)	690 × 290 × 420 mm
보호 등급	IEC 배터리 사용
작업 환경	내부
아버 크기	Option 1: 25.4 mm; Option 2: 20 mm
A-가중 방출 음향출력 레벨	116 dB (A) ¹

1) 해당 제품 표준에 따름(자세한 내용은 사용 설명서 참조)

제품명	품번
충전 컷오프쏘 DSH 900-22 ATC (케이스 없음)	2423623

충전 물공급기 DWP 15-22



기술 자료	
액세서리 타입	물 공급 유닛
A-가중 방출 음향출력 레벨	89 dB (A) ¹
A-가중 방출음압 레벨	75.9 dB (A) ²
용수량	15 ℓ
수압(압력)	600,000Pa

1) EN 62841-2-6 기준 2) EN 60745 기준

제품명	품번
충전 물공급기 DWP 15-22 (케이스 없음)	2315589

충전 원형톱 SC 4MR-22 (목재용)



기술 자료	
최대 절단 깊이	51 mm
블레이드 직경	136 mm
모재	금속, 강철, 스테인레스 스틸
무부하 RPM	기어 1: 4500 rpm
가이드 레일 호환성	아니요
치수 (LxWxH)	296 × 161 × 231 mm
A-가중 방출음압 레벨	95.5 dB (A) ¹
금속 쏘임 작업에 대한 3축 진동값(ah,M)	1.0 m/s ² ²

1) EN 60745 기준 2) EN 60745-2-5 기준

제품명	품번
충전 원형톱 SC 4MR-22 (케이스 별도)	2351365

충전 원형톱 SC 6ML-22 (철재용)



기술 자료	
블레이드 직경	165 mm
모재	금속, 강철, 스테인레스 스틸, 비철금속
무부하 RPM	기어 1: 4000 rpm
가이드 레일 호환성	있음
치수 (LxWxH)	296 × 168 × 253 mm
베벨 최대각	0 °
A-가중 방출음압 레벨	96 dB (A) ¹

1) EN 60745 기준

제품명	품번
충전 원형톱 SC 6ML-22 (케이스 별도)	2315448

충전 원형톱 SC 6WL-22 (철재용)



기술 자료	
최대 절단 깊이	60 mm
블레이드 직경	165 mm
모재	칩보드, 드라이월, 섬유 보드, 섬유시멘트 보드, 석고, 석고보드, 석고 섬유, 건축(너도밤나무, 떡갈나무 등), 고압 라미네이트, 적층보드, 플라스틱, 플렉시글라스, 합판, 연질목재(전나무, 소나무 등), 목재, 복합 목재, 우드 코아 합판
무부하 RPM	기어 1: 4500 rpm
가이드 레일 호환성	아니요
치수 (LxWxH)	296 × 168 × 253 mm
45도에서의 절단 깊이	40 mm
베벨 최대각	50 °
공구 본체 무게	2.601 kg
A-가중 방출음압 레벨	96 dB (A) ¹

1) EN 60745 기준

제품명	품번
충전 원형톱 SC 6WL-22 (케이스 별도)	2326034

충전 플런지쏘 SC 6WP-22 (목재용)



기술 자료	
최대 절단 깊이	57 mm
블레이드 직경	165 mm
모재	칩보드, 드라이월, 섬유 보드, 섬유시멘트 보드, 석고보드, 석고 섬유, 건축(너도밤나무, 떡갈나무 등), 고압 라미네이트, 적층보드, 플라스틱, 플렉시글라스, 합판, 연질목재(전나무, 소나무 등), 목재, 복합 목재, 우드 코아 합판
무부하 RPM	기어 1: 6000 rpm
가이드 레일 호환성	있음
치수 (LxWxH)	360 × 200 × 237 mm
45도에서의 절단 깊이	41 mm
베벨 최대각	47 °
공구 본체 무게	3.3 kg
교차 절단 최대 범위	x
A-가중 방출음압 레벨	98 dB (A) ¹
목재 소잉 작업에 대한 3축 진동값(ah,W)	0.9 m/s ² ²
금속 소잉 작업에 대한 3축 진동값(ah,M)	1.7 m/s ² ³

1) 해당 제품 표준에 따름(자세한 내용은 사용 설명서 참조) 2) EN 60745-2-5 기준

3) EN 60745-2-5 기준

제품명	품번
충전 플런지쏘 SC 6WP-22 (케이스 별도)	2361687

충전 원형톱 SC 30WR-22 (목재용)



기술 자료	
최대 절단 깊이	70 mm
블레이드 직경	190 mm
모재	목재
가이드 레일 호환성	있음
45도에서의 절단 깊이	51 mm
베벨 최대각	50 °
공구 본체 무게	3.7 kg

제품명	품번
충전 원형톱 SC 30WR-22 (케이스 별도)	2232912

충전 직쏘 SJD 6-22



기술 자료

공구 본체 무게	2.2 kg
모재	목재, 금속, 드라이월, 플라스틱, 알루미늄, 강철
타격 속도	3000 strokes / minute
베벨 최대각	45 °
알루미늄용 최대 절단 깊이	25 mm
연강용 최대 절단 깊이	10 mm
목재용 최대 절단 깊이	150 mm

제품명

충전 직쏘 SJD 6-22 (케이스 별도)

품번

2251321

충전 멀티커터 SMT 6-22



기술 자료

모재	드라이월, 목재, 모르타르, 페인트, 못이 박힌 목재, 연질목재(전나무, 소나무 등), 시멘트, 금속, PVC, 목재
무부하 RPM	기어 1: 20000 rpm
보드 절단에 대한 3축 진동값 (ah,B)	2.5 m/s ² 1
A-가중 방출음압 레벨	76 dB (A) 2
정격 전압	21.6 V
음향출력 레벨 LWA (완전부하 시 2000/14/EC) 보중	87 dB (A)
시공	쏘임, 절단, 표면 다듬기, 페인트 및 도료 연마, 목재 표면 다듬기, 플라스틱 파이프, 문 프레임 제거, 구멍 절단

1) EN 60745-2-11 기준 2) EN 60745 기준

제품명

충전 멀티커터 SMT 6-22 (케이스 별도)

품번

2366393

충전 전산 볼트 커터 STR 4-22



기술 자료

자재 유형	스레드 루트, 스레드 스레드 로드, 스테인레스 스레드 로드
정격 전압	21.6 V
공구 본체 무게	2.69 kg
A-가중 방출음압 레벨	67 dB (A) 1

1) 해당 제품 표준에 따름(자세한 내용은 사용 설명서 참조)

제품명

충전 전산볼트 커터 STR 4-22 (케이스 별도)

품번

2361759

충전 드라이월 커터 SCO 6-22



기술 자료

공구 본체 무게	1.4 kg
모재	드라이월
정격 전압	21.6 V
데드맨 스위치	있음

제품명

충전 드라이월 커터 SCO 6-22 (케이스 별도)

품번

2252192

고객 서비스 통합 상담실 (수리 서비스 포함) : 080-220-2000

충전 니블러 SPN 6-22



기술 자료	
자재 유형	플랫판, 파형판, 사다리꼴판, C.L.U. 프로 파일
정격 전압	21.6 V
공구 본체 무게	2 kg
판금 절단에 대한 3축 진동값 (ah,M)	13.3 m/s ² 1
A-가중 방출음압 레벨	98 dB (A) 2

1) EN 60745-2-11 기준 2) EN 60745 기준

제품명	품번
충전 니블러 SPN 6-22 (케이스 포함)	2252743

충전 웨어 SSH 6-22



기술 자료	
자재 유형	플랫판, C.L.U. 프로파일
정격 전압	21.6 V
공구 본체 무게	2.2 kg
판금 절단에 대한 3축 진동값 (ah,M)	9.2 m/s ² 1
A-가중 방출음압 레벨	74 dB (A) 2

1) EN 60745-2-11 기준 2) EN 60745 기준

제품명	품번
충전 웨어 SSH 6-22 (케이스 포함)	2252735

충전 콘크리트 그라인더 DGH 130-22



기술 자료	
정격 전압	22 V
디스크 직경	125 mm
공구 본체 무게	2 kg
무부하 RPM	기어 1: 3000 rpm; 기어 2: 3650 rpm; 기어 3: 4440 rpm; 기어 4: 5400 rpm; 기어 5: 6190 rpm; 기어 6: 8000 rpm
트리거 타입	잠금형 on / off
치수 (LxWxH)	350 × 204 × 153 mm
A-가중 방출음압 레벨	85 dB (A) 1

1) 해당 제품 표준에 따름(자세한 내용은 사용 설명서 참조)

제품명	품번
Cordl. concrete grinder DGH 130-22 (케이스 미포함)	2358492

충전 테이블쏘 SCT 60-22



기술 자료	
절단깊이	90mm (90° 기준) / 60mm (45° 기준)
무부하 RPM	5900 rpm
블레이드 직경	10 인치(내경 30mm)
무게	23.5 kg
A-가중 방출음압 레벨	92 dB (A)
치수 (LxWxH)	610 × 700 × 350 mm
치수 (LxWxH)(트롤리 전개)	1300 × 800 × 870 mm
치수 (LxWxH)(트롤리 접힘)	1300 × 800 × 650 mm

제품명	품번
충전 테이블쏘 SCT 60-22	2424213
SCT 60-22 전용 트롤리	2427150

충전 회전 레이저 PR 4-22



기술 자료

정확도	±0.5 mm ~에 10 m
최대 작동 거리(직경)	800 m
배터리 타입	22 V
실온에서의 셀프레벨링 범위	± 5°
기능	수평
RPM	600 rpm
IP 보호 등급	IP 66
레이저 타입	회전

제품명	품번
충전 회전 레이저 PR 4-22	2399575
PRA4(자동정렬 미지원)	2399625

충전 회전 레이저 PR 40(G)-22



기술 자료

정확도	+/- 0.5 mm - 매 10 m
최대 작동 거리(직경)	레드 : 800 m, 그린 : 300 m (리모콘 조작 300 m 동일)
배터리 타입	22 V
실온에서의 셀프레벨링 범위	± 5°
기능	수평, 수직, 경사
RPM	1단계 : 300, 2단계 : 600, 3단계 : 1000
IP 보호 등급	IP 66
레이저 타입	회전

제품명	품번
충전 회전 레이저 PR 40(G)-22 그린	2399622
충전 회전 레이저 PR 40-22 레드	2399579
리시버 PRA400(자동정렬 지원)	2399629
PRA4(자동정렬 미지원)	2399625

충전 멀티라인 레이저 PM 50MG-22



기술 자료

정확도	±3 mm ~에 10 m
최대 작동 거리(직경)	80 m (라인), 130 m (라인, 리시버 포함) ¹⁾
배터리 타입	22V
실온에서의 셀프레벨링 범위	-4.250/ +4.250°
셀프 레벨링 시간	3 s
수평팬 각도	360 °
수직팬 각도	360 °
IP 보호 등급	IP 54 (EN 60529)
레이저 타입	라인

1) 작동 거리는 현장 조건에 크게 영향을 받을 수 있음. 사용 설명서 참조.

제품명	품번
충전 멀티라인 레이저 PM 50MG-22 (케이스 포함)	2390114

충전 멀티라인 레이저 PM 50AUTO-22



기술 자료	
정확도	+/- 3mm - 매10m
최대 작동 거리(직경)	60m(Auto), 80m(리시버 좌우조작), 120m(리시버 확인)
배터리 타입	22V
실온에서의 셀프레벨링 범위	± 4.25
피벗	±13.5도
수평면 각도	360 °
수직면 각도	360 °
IP 보호 등급	IP 54
레이저 타입	라인

제품명	품번
충전 멀티라인 레이저 PM 50AUTO-22	2455951

타정 & 체결

충전 타정 공구 BX 4-22 (ME / IF버전)



기술 자료	
치수 (LxWxH)	475 × 149 × 387 mm
하스너 탑재	고정용 소모품
정격 전압	21.6V

제품명	품번
충전 타정 공구 (ME버전) BX 4-22	2374489
충전 타정 공구 (IF버전) BX 4-IF-2	2374490

충전 드릴 드라이버 SBT 6-22



기술 자료	
RPM	2000 rpm
최대 토크	85 Nm
척 타입	키레스 척

제품명	품번
충전 드릴 드라이버 SBT 6-22	2363099

충전 드라이얼 스크류 드라이버 SD 5000-22



기술 자료	
공구 본체 무게	1.1 kg
최대 토크	7 Nm
정격 전압	21.6 V
치수 (LxWxH)	253 × 99 × 235 mm

제품명	품번
충전 드라이얼 스크류 드라이버 SD 5000-22 (케이스 없음)	2248352
충전 드라이얼 스크류 드라이버 SD 5000-22 (케이스 포함)	2248358

충전 금속 스크류 드라이버 ST 2000-22



기술 자료	
RPM	2000
최대 토크	13 Nm
정격 전압	22 V
무게	1.352 kg
치수 (LxWxH)	276 × 68 × 235 mm
척 타입	1/4 인치 퀵릴리스 척

제품명	품번
충전 메탈 스크류 드라이버 ST 2000-22 (케이스 포함)	2365717

충전 리벳 공구 RT 6-22



기술 자료	
리벳 재료	알루미늄, 강철, 스테인레스 스틸
노즈피스 크기	2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
스트로크 길이	25 mm
인발력	10000 N
길이(핀 수집기 제외)	220 mm

제품명	품번
충전 리벳 공구 RT 6-22 (케이스 포함)	2315228

충전 실리콘 코킹 디스펜서 CD 4-22



기술 자료	
배출력	4900 N
무부하속도	1 - 10 null
길이(310 ml/10 oz 배럴)	457 mm
치수 (LxWxH)	186 × 145 × 247 mm
길이(600 ml/20 oz 배럴)	577 mm

제품명	품번
충전 실리콘 코킹 디스펜서 CD 4-22 (케이스 별도)	2250116

충전 주입식 앵커 디스펜서 HDE 500-22



기술 자료	
배터리 타입	22V
치수 (LxWxH)	440 × 120 × 230 mm
디스펜서 타입	배터리
제품 등급	Ultimate

제품명	품번
충전 주입식 앵커 디스펜서 HDE 500-22 (케이스 별도)	2275170

충전 LED 작업등 SL 2-22



기술 자료	
밝음	500 lm
룩스	350 lx @ 1 m
작동 시간	B 22/5.2: 22.3시간(50%), 13.6시간(100%)

제품명	품번
충전 LED 작업등 SL 2-22 (케이스 없음)	2243004

충전 LED 작업등 SL 4-22



기술 자료	
밝음	1800 lm
무게	1.3 kg

제품명	품번
충전 LED 작업등 SL 4-22 (케이스 없음)	2403164

충전 LED 작업등 SL 5-22



기술 자료	
밝음	1900 lm
작동 시간	B 22/4.0: 12시간(33%), 6시간(66%), 4.5시간(100%)

제품명	품번
충전 LED 작업등 SL 5-22 (케이스 없음)	2444363

충전 LED 작업등 SL 6-22



기술 자료	
밝음	3000 lm
룩스	2100 lx @ 1 m
작동 시간	B 22/8.0: 13.5시간(33%), 7시간(66%), 5시간(100%)

제품명	품번
충전 LED 작업등 SL 6-22 (케이스 없음)	2242906

충전 톨 밸런서 EXO-T-22



기술 자료

스트랩 사이즈	1800mm
무게	7.75kg
최대 부하	17kg
길이	735mm

제품명

충전 톨 밸런서 EXO-T-22 (케이스 별도)

품번

2341924

어깨용 엑소스켈레톤 EXO-S



기술 자료

무게	2.4 kg
폭	450 mm
길이	250 mm

배터리 불필요

제품명

어깨용 엑소스켈레톤 EXO-S

품번

2331083

충전 선풍기 KCF 4-22



기술 자료

무게	3.4 kg
----	--------

제품명

Jobsite fan KCF 4-22 충전 선풍기 (박스)

품번

2421054

충전 열풍기 NHG 6-22



기술 자료

무게	0.63 kg
공기량	300 l/min



제품명

Cordless heat gun NHG 6-22 박스 (케이스 없음)

품번

2352771

NURON 배터리 & 충전기

1 NURON 배터리 B 22-55



2 NURON 배터리 B 22-85



3 NURON 배터리 B 22-110



4 NURON 배터리 B 22-195



5 NURON 배터리 B 22-260



6 NURON 배터리 B 22-290



기술 자료							
구분	제품명	배터리 용량	무게	치수 (LxWxH)	배터리에너지	작동 온도 범위	품번
1	NURON 배터리 B 22-55	2.6 Ah	0.55 kg	133 x 82 x 48 mm	54.0 Wh	-17 - 60 °C	2251349
2	NURON 배터리 B 22-85	4.0 Ah	0.76 kg	155 x 87 x 53 mm	85.32 Wh		2251353
3	NURON 배터리 B 22-110	5.2 Ah	0.91 kg	133 x 82 x 67 mm	110.16 Wh		2136396
4	NURON 배터리 B 22-195	9.0 Ah	1.33 kg	156 x 87 x 76 mm	194.4 Wh		2480648
5	NURON 배터리 B 22-260	12 Ah	1.64 kg	156 x 86 x 98 mm	260 Wh		2417356
6	NURON 배터리 B 22-290	13.5 Ah	1.81 kg	157 x 87 x 99 mm	291.6 Wh		2416293

1 NURON 배터리 일반 충전기 C 4-22



2 NURON 배터리 고속 충전기 C 6-22



3 NURON 배터리 초고속 충전기 C 8-22



4 NURON 배터리 초고속 충전기 C 8 DC-22 / C 8 D-22



5 배터리 어댑터 BA-22



기술 자료								
구분	제품명	배터리 시스템 호환성	출력	출력 전류	충전 온도 범위	상태 디스플레이	치수 (LxWxH)	품번
1	NURON 배터리 충전기 C 4-22	NURON	90 W	3.5 A	-20 - 40 °C	있음	189 x 120 x 64 mm	2385889
2	NURON 배터리 고속 충전기 C 6-22		240 W	9.6 A			189 x 160 x 76 mm	2254435
3	NURON 배터리 초고속 충전기 C 8-22		450 W	18 A			195 x 180 x 76 mm	2260050
4	NURON 배터리 초고속 충전기 C 8 DC-22		900 W	36 A			313 x 229 x 89 mm	2448716
	NURON 배터리 초고속 충전기 C 8 D-22	2477315						

구분	제품명	배터리 시스템 호환성	치수	무게	품번
5	배터리 어댑터 BA-22	NURON	135 x 93 x 75 mm	0.4 kg	2251343



힐티 솔루션

모든 현장의
생산성과 안전성을
동시에 제공하는
힐티 솔루션






증가하는 자재비, 하루하루 올라가는 인건비로 내부에서비용을 절감할 수 있는 방안이 필요하신가요?

힐티 현장 분석 서비스,

세고있는 비용과 원인을 분석하여 **맞춤형 솔루션**을 제공합니다.



현장 분석 서비스, 고객이 인정한 서비스입니다.



S 고객

힐티 솔루션으로 약 2천만 원의 비용을 절감하였습니다.



M 고객

힐티 솔루션으로 약 30%까지 분실과 도난을 방지하였습니다.

힐티 공구 임대 서비스



힐티 공구 임대 서비스를 통해
관리는 간편하게, 비용도 줄이고, 생산성도 높이고
자산관리와 공구 운영을 해보세요.

공구 운영에 어려움이 있으신가요?

공구 운영 솔루션 힐티 공구임대 서비스를 이용하시면 6가지 프리미엄 서비스가 제공됩니다.


- **월 사용료 지불 방식**
초기 비용 절감과 예산 측정이 가능해집니다.
- **무상수리**
계약기간 동안 수리가 무상으로 제공됩니다. (공구, 배터리, 충전기 모두 해당)
- **대체 공구 무상 대여**
수리 기간 동안 대체 공구를 무상으로 대여해 드립니다. (중단 없는 작업 가능, 여유분 공구 구매가 불필요)
- **추가 공구 단기 렌탈**
일시적으로 추가 공구가 필요한 경우 단기 렌탈을 사용해 보세요. (추가 공구 구매 불필요)
- **도난보험**
계약 공구 도난 시 잔여 계약금의 80%를 지원해 드립니다. (도난으로 인한 손해 최소화)
- **온라인을 통한 간편한 관리**
힐티 홈페이지 또는 앱에서 계약 공구 정보를 쉽게 확인해 보세요. (계약기간/수리이력 확인 가능)

힐티 공구 임대 서비스



- 공구 구매 후 예기치 못한 공구 수리비가 발생하셨나요? 갑작스러운 공구 고장에 당황하신 적 없으셨나요?
- 여러분의 공구를 보유하고 계시나요? 수리하는 동안, 추가 공구가 필요할 때는 어떻게 하시나요?
- 고객님의 공구 운영비용이 얼마나 드는지 알고 계시나요? 운영비용을 줄이는 방안을 찾고 계시나요?

힐티의 솔루션은 차별화된 시스템이 있기에 가능합니다!



- 힐티 공구 임대 서비스는 여러분의 공구가 필요하지 않습니다.
- 프리미엄 서비스로 필요한 공구만 계약하세요.

- 월 사용료 이외의 추가 비용 없이 예산을 정확하게 책정해 보세요.
- 갑작스러운 공구의 고장 혹은 공구가 부족할 때 고민하지 마시고 힐티에 연락 주세요.



힐티 프리미엄 서비스를 상담 받아보세요.
힐티의 전문가가 자세한 상담으로 맞춤형 솔루션 통한 비용 절감을 보여드립니다.

자산관리 솔루션 ON!Track 3



- 창고의 가용 공구를 확인하지 않고, 신규 구매만 하고 있으신가요?
- 분실된 공구를 찾지 못하고, 지속적으로 구매만 하시고 계신가요?
- 검사/인증 갱신을 놓쳐서, 벌금이나 작업에 차질을 겪으신 적 있으신가요?



90시간

공구를 찾는데 매달
최대 90시간이 낭비됩니다.



65 퍼센트

고객의 약 65%가 인증서 갱신과
검사 시기를 놓치고 있습니다.



\$ 200,000

자산을 찾는데 매년 \$ 200,000
의 비용이 소비됩니다.

"모든 자산"

힐티 외에 어떠한
자산도 관리가능



"분실/도난 절감"

간편한 자산관리로
분실/도난 절감



"재구매 감소"

미사용 자산을
확인하여
적재적소에 배치




"실시간 데이터"


축적되는 데이터
기반으로 신속 정확한
의사결정



ON!Track 도입 효과



평균 **30%**
절감가능



힐티 자산관리
시스템 도입 前

힐티 자산관리
시스템 도입 後

자산관리 솔루션 ON!Track 3



- 원거리의 창고와 현장을 방문하지 않고, 자산을 확인할 수 있는 방안이 필요하신가요?
- 가용 자산을 적재적소에 배치 할 수 있는 방안이 필요하신가요?
- 24시간 모니터링을 통해, 자산을 관리하고 싶으신가요?

자산은 관리하고 싶은데, 바쁘게 돌아가는 현장을 확인 할 수 없나요?



클릭 한번으로 재고를 실사 할 수 있습니다.

현장/창고에 방문하지 않아도, ON!Track 앱과 웹에서 클릭 한번으로 재고를 파악 할 수 있습니다.



마지막 사용위치를 지도로 확인 할 수 있습니다.

자산이 분실 될 경우, 마지막으로 사용된 위치를 지도로 확인 할 수 있습니다.



분실된 자산을 발견할 수 있습니다.

분실된 자산을 28일 동안 모니터링합니다.
발견 시, 알람과 함께 발견된 위치도 확인할 수 있습니다.



가용공구를 확인 할 수 있습니다.

오랫동안 방치되어 있는 공구를 확인하여, 적재적소에 배치할 수 있습니다.



힐티 프리미엄 서비스를 상담받아보세요.

힐티의 전문가가 자세한 상담으로 맞춤형 솔루션 통한 비용 절감을 보여드립니다.

힐티 수리 보증 서비스



무상 수리 서비스

힐티 공구를 구입하시는 고객에서는 구입일로부터 최장 2년까지 수리 비용을 전혀 부담하지 않고 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 무료 픽업 및 무료 배송 서비스 제공 (힐티에서 지정한 일양 택배사에 한함)
- 인건비를 포함한 모든 수리 비용 무료
- 마모성 부품을 포함한 모든 결함부품의 무상 수리 및 교환
- 수리 작업 후 실시되는 기능 점검 및 조정, 안전 점검 서비스 제공
- 무상 기간 내에 공구에 장착된 서비스 지시등이 꺼졌을 경우, 수리 서비스 센터로 수리를 보내시면 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 작업시간 카운터가 탑재된 대형 다이아몬드 공구는 2년 안에 모터 작동시간이 200 시간 이내일 경우만 무상 수리 서비스를 받을 수 있습니다.



수리 보증 서비스

무상 수리 기간 종료 후에, 유상 수리를 받으시면, 그 유상 수리 후 3개월 이내 재 수리가 필요한 경우 무상 수리를 해드립니다.

- 무료 픽업 및 배송 서비스 제공 (힐티에서 지정한 일양 택배사에 한함)
- 인건비를 포함한 모든 수리 비용 무료
- 마모성 부품을 포함한 모든 결함부품의 무상 수리 및 교환
- 수리 작업 후 실시되는 기능 점검 및 조정, 안전 점검 서비스 제공
- 유상 수리 건이 발송된 시점부터 수리 보증 3개월이 시작되며, 동일한 공구에 대해 수리 주문이 접수되지 않은 경우 90일 후에 수리 보증 기간이 종료됩니다.



수리 기간 보증 서비스

고객이 수리 맡긴 공구를 약속된 기간 이내에 수리를 완료하여 다시 받으실 수 있도록 수리 기간을 보증해 드리는 서비스입니다.

(3일 수리 기간 보증 서비스) (도서, 산간 및 읍면리 지역은 제외)

- 수리할 공구의 픽업을 택배사가 성공적으로 완료된 후부터 수리 기간 보증 서비스는 시작됩니다.
(즉, 수리할 공구를 당사가 지정한 택배사의 배송기사에게 전달된 때로써 택배 송장 등에 의하여 확인된 때)
- 거래명세서 발행 전에 수리 기간 보증을 지키지 못하는 경우 수리비는 무료로 처리되고 고객에게 청구되지 않습니다.
- 거래명세서 발행 후에 수리 기간 보증을 지키지 못하는 경우 반품 거래명세서가 발행됩니다. 수리비는 무료입니다.
- 수리 접수 시 수리 견적 하한제도 (10만 원 이하 견적 없이 수리) 동의 또는 '수리 견적 사전 승인 요청서'를 작성하여 수리비 견적을 사전 승인한 공구의 수리 건에 한해서 적용됩니다
- 모든 공구는 일련번호와 개별 공구 단위로 추적 가능하게 독립적으로 힐티에 보내져야 합니다.
- 힐티는 수리 공구의 늦은 픽업과 배송으로 인한 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

* 수리 기간 보증 제외 사항 및 수리 서비스 정책의 세부사항은 힐티코리아 홈페이지 (www.hilti.co.kr) 의 힐티 수리 서비스 항목을 참고 바랍니다.



온라인 수리 접수 가이드 (힐티 홈페이지용)

- 로그인 후 페이지 상단에 위치한
아이콘을 클릭합니다



- 셀프서비스 → 공구관리 → 수리접수 버튼을
클릭합니다.

- 공구나 일련번호 확인이 어렵다면, 목록에서 유사한 공구를
선택하세요.
- 공구가 목록에 등록되어 있지 않다면, 하단의 [제품등록]
링크를 클릭하여 등록하세요.



- 수리할 공구 검색 또는 하단의 공구에서
체크하세요.



단계 1 2

유사공구 선택 시 실제 공구명과 일련번호를 반드시 아래 입력해 주세요. 그리고 고장 증상
유사공구 선택 시 실제 공구명과 일련번호를 반드시 아래 입력해 주세요.
고장 증상을 최대한 자세히 적어주세요.

- 고장증상을 자세히
적어주세요.

수리 비용
수리의 상한가 승인 (가장 빠른)
수리의 상한가
최대 ₩200,000
수리의 상한가 직접 설정 (노팅)

- 수리비 상한가 옵션을
선택하세요.

- 포장 방법을 선택하세요.

계속하기

- 계속하기 버튼을 클릭하세요.

단계 1 2

픽업

픽업 주소
홍길동
012345 서울시 힐티구
서울특별시
힐티길 00

픽업 연락처
홍길동

픽업 날짜

10-04-2020

- 픽업 (수거) 정보를
입력하세요.

배송

수리된 공구
아래의 배송 주소는 수리된 공구를 배송

배송 주소 (*거래명에서는 모두 동봉됩니다)

홍길동

012345 서울시 힐티구

서울특별시

힐티길 00

배송 연락처

홍길동


- 수리 후
배송정보를
입력하세요.

제출

- 제출 버튼을 클릭하면
수리 접수가 완료됩니다.

※ 이메일로 발송된 수리접수번호와
수리접수하시는 공구의 수량을
포장박스에 꼭 기재해주세요.







언제 어디서나, 더 빠르고 간편한 힐티 쇼핑 앱

힐티 쇼핑 앱 신규 버전이 출시되었습니다!


제품 검색부터 주문, 즐겨찾기를 활용한 빠른 재주문, 공구 수리까지 현장에서 필요한 모든 작업을 간편하게 처리할 수 있으며, 직관적인 인터페이스와 향상된 사용성으로 더욱 빠른 고객 경험을 지원합니다.




내 주머니 속 힐티 스토어




모든 힐티 제품을 손쉽게
구매



단 몇 초만에 소모품 재주문



전화 없이 수리 예약,
주문 현황까지 한 번에



구매 · 관리 · 수리를 하나의 앱에서!

지금 바로 힐티 쇼핑앱을 경험해보세요.

Android: Google Play Store

→ 힐티: 언제 어디서나 쇼핑 - Google Play 앱

iOS: App Store

→ "힐티" 검색 후 다운로드 가능



힐티의 강력한 철거 및 해체 솔루션



건설 현장 주요 고려 사항

A

제한된 공사기간

- 점점 더 촉박해지는 프로젝트 일정
- 공구 수리 (예기치 않은 문제 발생 시)이슈는 공사 일정에서 중요한 핵심입니다.

B

작업 숙련도

- 복잡한 다이아몬드 절삭 및 드릴링 공정은 작업 현장에서 품질 저하와 시간, 자재 및 소모품 낭비를 초래할 수 있습니다.

C

건강 및 안전

- 콘크리트 및 강철 절단 작업 시 발생하는 분진은 작업자의 건강을 위협할 수 있습니다.

D

숙련된 노동력

- 부적절한 준비 및 절단/드릴링은 작업자의 건강 악화 및 사고 비용 발생 등 초래할 수 있습니다.

제품 별 상세 자원



구분	힐티 월쏘 자원		힐티 와이어쏘 자원		
	DST 10-CA	DST 20-CA	DSW 2005-TS	DSW 1510-CA	DSW 3018-E
전원 공급	16 A	32 A	400V / 32 A	400V / 32 A	400V / 63 A
모터 파워	10 kW	20 kW	13 kW	16 kW	30 kW
와이어 저장공간	-	-	5 m	9.8 m	18 m
블레이드 직경	600 - 1200 mm	600 - 1600 mm	-	-	-
최대 절단 깊이	53 cm	73 cm	-	-	-

제품 별 상세 자원					
본체 무게	34 kg	32 kg	160 kg	345 kg	560 kg
밀착 절단	Yes	Yes	-	-	-
건식 절단	Yes	No	No	Yes	Yes
자동 절단 기능	Yes	Yes	No	Yes	No
절단 깊이 표기	Yes	Yes	-	-	-


힐티 앵커 전용 안전한 설치 기술

1

힐티 앵커 전용 안전한 설치 기술

HIT-Z 앵커 롯데 + HIT-HY200-R V3

새로운 힐티 HIT-Z 앵커 로드는 토코 제어식 접착 앵커입니다. 특별한 형상 덕분에 5°C 이상의 건조하거나 표면 습윤한 콘크리트의 해머드릴 천공 후에 적용되는 HIT-Z 앵커 로드는, 흠 청소 여부에 영향을 받지 않으므로 작업 절차가 간소화되어 현장 시공 오차를 줄이고 빠른 앵커 설치가 가능합니다.



앵커 직경 범위	M8 ~ M20
롯데 재질	탄소강 / 스테인리스강 (316)
설치 깊이	롯데 직경의 최대 20배
콘크리트 압축 강도	C20/25 ~ C50/60
설치 온도 범위	5°C ~ 40°C



2

천공 후 자동 청소 솔루션

할로우 드릴비트 + HIT-HY200-R V3 / HIT-RE500 V3 / HVU2

힐티 할로우 드릴비트 TE-CD (C척)과 TE-YD (Y척)은 HIT-HY200-R V3, HIT-RE500 V3 및 HVU2와 호환되며, 드릴비트 하단의 먼지 흡입구를 통해 천공 시 발생하는 먼지를 연결된 진공 청소기로 자동 제거하여 천공 후 흠 청소 작업이 불필요합니다. 따라서 일반 드릴비트에 비해 천공 속도 및 앵커 설치 속도가 빨라지고, 먼지 없는 작업 환경 조성이 가능합니다.



앵커 직경 범위	M8 ~ M30
롯데 재질	탄소강 / 스테인리스강 (316)
설치 깊이	최대 1000mm
콘크리트 압축 강도	C20/25 ~ C50/60
설치 온도 범위	-10°C ~ 40°C



3

천공 후 수동 청소 솔루션

와이어 브러쉬 + 매뉴얼 에어 펌프 / 에어 컴프레서

전통적인 방식인 와이어 브러쉬 및 매뉴얼 에어 펌프 또는 에어 컴프레서를 활용하여 흠 청소 작업이 가능합니다.




앵커 직경 범위	M8 ~ M39
철근 직경 범위	D8 ~ D40
설치 깊이	롯데 / 철근 직경의 최대 20배
콘크리트 압축 강도	C20/25 ~ C50/60
설치 온도 범위	-10°C ~ 40°C



힐티 배터리 디스펜서 HDE 500-22



스마트폰 주입량 계산기 어플리케이션을 통한 낭비 없는 자동 주입 솔루션



케미컬 앵커 용량 330ml 및
500ml 호환 가능



모르타르 부족 알림

LED가 빨간색으로 깜박이면
포일 팩에 남은 모르타르가 다음
어플리케이션을 수행할 수 있을
만큼 남아 있지 않음을 뜻합니다
→ **생산성 향상**

어플리케이션 LED

LED는 주입이 정상적으로
이뤄졌는지 피드백을 제공합니다.
→ **품질 향상**

사용량 조절 휠 업그레이드

사용량 조절이 가능하도록
사용량 조절 휠이 트리거 당김을
표시합니다. → **편의성 향상**

재주입량 자동인식 후 마무리

작업중 중단 시 두 번 트리거링하면
정상적으로 완료됩니다. →
폐기를 감속

성능

기존 제품에 비해 성능 +10% 증가
디스펜서의 수명은 1000 포일 팩/
카트리지가 이상입니다. → **생산성 향상**



단일 시스템으로 모든 개념 충족

하나의 디스펜서가 서로 다른 모든
포 일팩/카트리지에 호환 가능합니다.
→ **편의성/TCO**

반복 기능

이 기능으로 기록된 주입량을
반복할 수 있습니다.
→ **생산성 향상**

스마트 폐기

스마트 폐기 기능으로 초기 폐기가
자동으로 이뤄집니다. → **품질 향상**

독보적인 사용 시간

B22-85 배터리 하나로 162개
이상의 포일 팩카트리지에 주입할
수 있습니다. → **생산성 향상**

IoT 기능

NURON 플랫폼을 기반으로
새로운 IoT 사용 사례가 나타나고
있습니다. → **활용**

HDE-500-22 제품번호: 22/51/0

기술사양:

- 주입 속도 : HDE 11ml/s / 매뉴얼 디스펜서 (4.8ml/s) 대비 **130% 빠른 주입 속도**로 대형 프로젝트 시공 시 적합. (20°C 기준)
- HDE 액세서리 제외 중량 : 1.9kg
- 충전식 22V Nuron 플랫폼 배터리 호환
- 케미컬 앵커 중량 : RE500 V3 500ml (0.8kg) / HY200 V3 500ml (1.0kg)
- 시공 가능 온도 범위 : -5~40°C (-5°C 모르타르가 응집되어 -50% 감소하며, 40°C에서는 케미컬 활성도가 높아져 10~20% 주입속도 증가.)
- **시공 전 케미컬 앵커의 적정 보관온도는 5~25°C**이며, 직사광선에 노출되지 않는 실내 또는 야외에서 단열 박스에 보관.
- FM 포함 및 2년 무상 수리 가능. (고장 원인에 따라 별도 확인 필요)

케미컬 앵커 포트폴리오



케미컬 앵커

특장점

주요 공종

RE500 V3



- 대구경 철근 / 릿드 호환
- 다양한 설치 깊이 호환
- 수중 시공
- 음용수 구조물 (NSF) 인증

- 콘크리트 구조물 확장 및 변경
- 지하 및 해양 내진 구조물



HY200 R-V3



- 대구경 철근 / 앵커룻드 호환
- 다양한 설치 깊이 호환
- 빠른 경화 (모재온도 20°C)
- 음용수 구조물 (NSF) 인증

- 콘크리트 구조물 확장 및 변경
- 지상층 보수 보강 및 리모델링



HVU2



- 대구경 릿드 호환
- 일정한 설치 깊이
- 초고속 경화 (모재온도 20°C 5분)
- 음용수 구조물 (NSF) 인증

- PC 부재 고정
- 천정 고정 시설물




Filling Set



- 앵커룻드 호환 액세서리
- 전단 내력 50% 증강
- 케미컬 및 기계식 앵커 호환

- 내진 보강 벽체 고정

기계식 앵커 포트폴리오



기계식 앵커	특장점	주요 공종
HDA 	- 충격/피로/방폭 하중 대응 가능 - 선설치 (P) 및 관통 설치 (T) 가능 - 전용 스탭 드릴 비트 및 세팅 툴 - LOT 번호 이력 추적 (Tracefast) - 원자력 발전소 인증 (NQA) 보유	- 터빈 등 고중량 진동 발전 시설 - 가스, 군사시설 등 방폭 시설
HSL4 	- 충격/피로/방폭 하중 대응 가능 4가지 앵커 종류로 최적 설치 - LOT 번호 이력 추적 (Tracefast) - 자동 토크 세팅 AT 모듈 호환	- 터빈 등 고중량 진동 발전 시설 - 보수 보강 및 리모델링
HST3 	2가지 설치 깊이 호환 - 자동 토크 세팅 AT 모듈 호환 - 양중용 액세서리 (HAP) 호환	- 소방 내진 시스템 - 일반 내진 구조물 보강
HUS4 	- 체크 게이지 검측 후 재사용 가능 - 일반 임팩트 렌치로 빠른 설치 5가지 앵커 종류로 최적 설치 - 양중용 액세서리 (HAP 2.5) 호환	- 소방 내진 시스템 / 가설 보강 - 콘크리트 덧침 보강
HDI-P TZ 	- 설치깊이로 모재 손상 최소화 - 전용 스탭 드릴 비트 및 세팅 툴	얇은 피복두께 모재 경량 내진 (중공 콘크리트 / PC 부재)

화재 위험성을 최소화하는 화스닝 및 콜드 커팅 솔루션



절단석을 사용하여 금속 절단 시
불꽃 발생에 의한 화재 위험 초래



용접 방식으로 금속 부재 부착 시, 볼티 비산에 의한
화재 위험 방지책 및 그을음으로 인한 재도장 필요



힐티 타정 솔루션

- 힐티 타정 솔루션은 용접 대비 작업 속도가 현저히 빠르며, 볼티 발생 없음
- 모재의 강도와 시공 조건에 따라 화약 > 가스 > 배터리 타정 공구 중 선택 가능

			+	메탈핀		
화약 타정 공구	가스 타정 공구	배터리 타정 공구				
				X-S (가스/배터리)	X-U (화약)	
			+	콘크리트핀		
화약 카트리지	가스캔	배터리				
				X-P (화약/가스/배터리)	X-C (화약/가스/배터리)	X-U (화약)

힐티 콜드 커팅 솔루션 (불꽃 발생 최소화)

					
컷쏘	밴드쏘	전산 볼트 커터	금속 원형톱	쉐어	니블러
· 금속 파이프 & 케이블 트레이 절단 · 철판 및 철근 절단 · 창틀 절거, 재개발	· 정확하고 올곧은 절단 · 최대 직경 57mm 절단	· 불꽃없이 즉각 너트 체결이 가능하도록, 최대 M10직경 전산볼트 절단	· 불꽃없이 빠르고 정교한 절단 · 빠르고 정확한 직선 절단 솔루션	· 철판 및 얇은 철 소재 절단 최대 2.5mm · 저소음, 불꽃 없는 정교한 절단 작업	· 각진 철판 및 데크와 같은 모재 절단 가능 최대 2.0mm · 저소음, 불꽃 없는 정교한 절단 작업
					
다양한 절단	조용한 절단	깔끔한 절단	발열 없는 절단	금속 절단 전용	빠르고 정교한 절단



X-BT Threaded Stud



- 화약식 타정공구/배터리 공구를 사용하여 편리하고 빠른 설치
- >8mm의 얇은 모재에도 손상 없는 시공
- 모재 손상 無, 재도장 작업 불필요한 깔끔한 솔루션
- 순간 용접 원리를 통한 강력한 부착, 높은 인장력 및 전단력
- C3/C5 다양한 부식환경에 최적화된 재질 및 코팅
- 글로벌 인증서, 성적서 완비



S-BT Threaded Stud



- 전 과정 무선 충전 공구를 사용하여 편리하고 빠른 설치
- 6mm 이상의 얇은 모재에도 손상 없는 시공
- 모재 손상 無, 재도장 작업 불필요한 깔끔한 솔루션
- C3/C5 다양한 부식환경에 최적화된 재질 및 코팅
- 글로벌 인증서, 성적서 완비



F-BT Fusion Stud



- 무선 충전식의 스터드 용접기와 건
- 4mm 이상의 얇은 모재에도 손상 없는 시공
- 모재 손상 無, 재도장 작업 불필요한 깔끔한 솔루션



힐티온라인에서 제품 가격확인과 구매를 한번에!

힐티온라인을 이용하면 제품 가격 및 주문 가능
재고 확인, 구매까지 한번에 가능합니다.

www.hilti.co.kr



힐티 ON!Track3 (모바일 앱)

힐티 공구에 내장된 NFC 나 Bluetooth, 또는 부착된 ON!Track
태그를 스캔하여 공구와 관련된 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다.



힐티코리아 본사

서울 송파구 법원로11길 12 (문정동 641-11, 한양타워 7층)

힐티와 카카오톡 플러스 친구를 맺어보세요

이제 카카오톡을 통해 힐티코리아의
신제품 정보 및 다양한 프로모션 정보를
바로 받아보실 수 있습니다.

KakaoTalk 플러스친구

카카오톡 플러스친구 검색에서

힐티코리아

검색

친구추가 버튼 누르면 완료!

SNS 소셜미디어

힐티 제품, 서비스, 이벤트, 행사 등 힐티의 모든 소식을 손쉽게 확인하고 공유할 수
있습니다. 페이스북과 카카오톡, 유튜브, 인스타그램에서 힐티를 만나보세요.



힐티코리아 웹사이트를 통해 힐티의 다양한 정보를 받아보실 수 있습니다. 본 인쇄물의 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

변경된 자세한 정보는 고객상담실을 통해 확인하시기 바랍니다. 본 인쇄물 내용의 인쇄 잘못이나 착오에 대해서는 책임이 없습니다.



고객 주문 및 상담
080-220-2000

힐티코리아(주)
www.hilti.co.kr
고객 서비스 통합 상담실(수리 서비스 포함)